



Meson downlight

59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Meson downlight, 16.5 W, 1300 lm, 4000 K, Vit

Den infällda Meson downlight erbjuder ett komplett urval av ljusflöden och storlekar med tillförlitlig prestanda. Den finns i sju storlekar och med tre CCT-alternativ vilket gör att den passar till flera olika användningsområden.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Lighting Technology	LED
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	1 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 300 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	7,7 A


Effektförbrukning	16,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Plast
Material i reflektor	–
Armaturhusets färg	Vit
Total höjd	47 mm
Total diameter	170,1 mm
	0,131 kg
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]

Meson downlight



Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
	2 år
EyeComfort	Ja
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.380, 0.380) RG0
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Snittlivslängd L70B50	15 000 h
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Fullständigt produktnamn	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed
Full EOC	5946631E3
Beställningsnummer	946631E3
Materialnummer (12NC)	915005806401
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696173664
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900775112

Måttskiss



Fotometriska data



General uniform lighting - 59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Light Distribution Diagram - 59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Meson downlight

