



CorePro GLass LED-Lampen



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Diese LED-**Glühlampen** im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen **Glühlampen** mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-**Glühlampen** sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen **Glühlampen**. CorePro Glass LED-**Glühlampen** aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Schaltzyklus	30.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	0,9
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
CE-Zeichen	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	7 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	60 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom	806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		


CorePro GLass LED-Lampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387366

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Gesamt-Produktcode	871951436124900
Bestellcode	36124900
Material-Nr. (12NC)	929001243002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514361249
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514361256


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

CorePro GLass LED-Lampen

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

