



Lampes DEL spécialisées

3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF

Les lampes DEL spécialisées de Philips sont l'alternative intelligente aux lampes à incandescence standard. Leur conception de lampe unique fournit des formes pour s'adapter aux utilisations standards et des économies d'énergie incroyables.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G9 [G9]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	830 [CCT of 3000K]
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	3 W
Courant de la lampe (nom.)	40 mA
Équivalent de puissance	25 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	65 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	Capsule


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

Lampes DEL spécialisées

Certifications énergétiques	No
EyeComfort	Non
Données de produit	
Nom du produit de la commande	3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF
Nom complet du produit	3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF
Code de commande	570903



Numéro de matériau (12 N.C.)	929001266835
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677570903
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677570908

Schéma dimensionnel




Product	D	C
3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF	17,7 mm	53 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - 3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF



General uniform lighting - 3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF



Spectral Power Distribution Colour - 3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF

Lampes DEL spécialisées

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 3T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF

