



Especialidades CorePro Plastic LED



Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	T25 [T 25 mm]


Especialidades CorePro Plastic LED

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	391880
EyeComfort	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827
Nombre completo del producto	Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827


Full EOC	871951438984700
Código de pedido	38984700
Código 12NC	929001325802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514389847
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514389854

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827	25 mm	71 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827




General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

Especialidades CorePro Plastic LED

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

