



MASTER Plastic LED Dusk to Dawn



MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

Philips Dusk to Dawn A19-ljuskällan har en inbyggd ljussensor så att belysningen tänds automatiskt när solen går ner och släcks när den går upp, vilket gör den mycket energieffektiv. Tack vare livslängden på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	250 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,1


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	7,5 W
Lampström (nom)	80 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	230 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTER Plastic LED Dusk to Dawn

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	391894
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827



Fullständigt produktnamn	MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827
Full EOC	871951439947100
Beskrivning av lokal kod	8297718
Beställningsnummer	39947100
Materialnummer (12NC)	929001383602
Lokal kod	8297718
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514399471
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514399488

Måttskiss



Product	D	C
MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827	62 mm	114 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

MASTER Plastic LED Dusk to Dawn


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27

827

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

