



Becuri din sticlă cu LED CorePro



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Având un design clasic, aceste lămpi LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. O alegere foarte ușoară pentru persoanele care caută un înlocuitor cu LED pentru modernizare, aceste becuri LED CorePro mare oferă economii de energie de 90% în comparație cu lămpile convenționale. Becurile LED din sticlă CorePro oferă o calitate excelentă a luminii, cu un stil retro. Iluminarea LED CorePro oferă o durată de viață de 15.000 de ore pentru a reduce costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	60 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	ST64
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387392
EyeComfort	Da



Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
Numele complet al produsului	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
Full EOC	871951434675800
Cod de comandă	34675800
Număr material (12NC)	929001387692
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514346758
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514346765

Cote



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G


Becuri din sticlă cu LED CorePro

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

