



Ecohome

EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	720 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	80 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9 W
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA

Equivalente en potencia en vatios	65 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	78 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60 [A 60 mm]

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR
Full EOC	871869960840801
Código del pedido	929001954891
N.º de material (12NC)	929001954891
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8718699608408
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169180215

Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR





Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR



General Uniform Lighting

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

Life Expectancy Diagram - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

