



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	12.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	150 °
Flux Cahaya	1.800 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	124 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471	RG1
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz


Konsumsi Daya	14,5 W
Arus Lampu (Nom)	135 mA
Watt yang Setara	120 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,51
Tegangan (Nom)	220-240 V
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
T-Case Maksimum (Nom)	90 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Plastik
Bentuk Bohlam	A67
Penyetujuan dan Aplikasi	
Penggunaan Energi kWh/1000 h	15 kWh

LEDLamps

EyeComfort	Tidak
Kondisi Aplikasi	
Apakah dapat digunakan dalam luminer tertutup	No
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
Nama lengkap produk	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR


Kode produk lengkap	871869964049100
Kode urutan	929002003949
No. Material (12NC)	929002003949
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699640491
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718699640507

Dimensional drawing




Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm

Photometric data




Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Photometric data




General Uniform Lighting - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

