



# LED Designer Deco

## 16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

### Datos del producto

Información general		Temperatura	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Corriente de la lámpara (nominal)	230 mA
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Equivalente en potencia en vatios	75 W
Ciclo del interruptor	50,000	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)	0.5
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Voltaje (nominal)	110-240 V
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Regulable	No
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Mecánica y carcasa	
Ángulo de haz (nominal)	120 °	Acabado de la luz	Blanco
Flujo luminoso	1,200 lm	Material del foco	Plástico
Designación de color	luz natural fría	Forma del foco	Otros
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W	EyeComfort	Sí
Consistencia de color	< 6		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de energía	16 W		


# LED Designer Deco

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF
Nombre del producto completo	16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF
Código del pedido	929002010625
N.º de material (12NC)	929002010625
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	046677571825
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677571820

## Plano de dimensiones




Product	D	C
16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	150 mm	77 mm


## Datos fotométricos



General Uniform Lighting - 16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF





Light Distribution Diagram - 16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF



Spectral Power Distribution Colour - 16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - 16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

