

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D MASTER VALUE LEDspot MV



Mang đến một chùm sáng ấm áp giống như đèn halogen, MASTER VALUE rất hoàn hảo cho chiếu điểm. Nhờ có CRI cao, sản phẩm còn cho màu sắc tự nhiên hơn, tạo ra bầu không khí ấm cúng, thoải mái cho các dự án nhà ở và khách sạn, tôn thêm vẻ đẹp cho hàng hóa trong cửa hàng bán lẻ. Những đèn LED chiếu điểm MV GU10 này có kiểu dáng và cảm giác quen thuộc của đèn chiếu điểm, giữ vẻ đẹp cổ điển của những đèn chiếu điểm thủy tinh và bổ sung thêm hiệu suất mạnh mẽ của công nghệ LED. Chức năng điều chỉnh độ sáng cho phép bạn tạo ra bầu không khí mình muốn và hoạt động với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng để lựa chọn. MASTER VALUE cũng tiết kiệm năng lượng nhiều hơn đèn LED chiếu điểm thông thường.

Our eco passport

Signify mở đường đến với một cuộc sống tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải tiến để giảm tác động đến môi trường qua các hành động thiết thực vì khí hậu, chú trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi ích trên diện rộng cho thế giới thông qua các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh, cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn lương thực.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
- Cấp hiệu quả năng lượng: F
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 92,00 lm/W
- Công suất (Danh định): 6,2 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 25000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,208 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn hạn chế REACH châu Âu: Có
- Tuyên bố REACH SVHC châu Âu: Có
- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có
- Tuân thủ tiêu chuẩn không có halogen: Không



Trọng lượng & Chất liệu

- Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.