



Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Disse CorePro LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED High Lumen-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	2 452 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	17,5 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	lyskildestrøm (nom.)	150 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	140,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	150 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spennning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A67
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374905


EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
Full EOC	871951434661100
Lokal kodebeskrivelse	3757982
Bestillingskode	929002372602
Materialenr. (12NC)	929002372602
Lokal bestillingskode	3757982
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514346611
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514346628

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Fotometriske data




General Uniform Lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

