

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL

Ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic



La gamme d'ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic produit une lumière diffuse d'intensité variable qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, et qui en fait le produit idéal pour les applications d'éclairage général dans le secteur hôtelier. D'un design inédit, ces ampoules diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux ampoules à incandescence. Elles conviennent particulièrement aux lieux accessibles au public tels que les halls d'entrée, les couloirs et les escaliers éclairés en permanence. Elles sont compatibles avec les supports existants dotés d'une douille E14 pour ampoule flamme et E14 et E27 pour ampoule lustres. Les ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic permettent de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles, et ce en fournissant une excellente qualité de lumière. Leur durée de vie de 25 000 heures réduit les coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l'ambiance souhaitée.

Our eco passport

Signify ouvre la voie pour un quotidien plus éclatant dans un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons pour réduire l'impact environnemental et apporter des avantages plus vastes au monde dans lequel nous opérons.

Nous savons que c'est important pour vous aussi. Nous avons donc élaboré un passeport écologique expliquant les performances environnementales et sociales de nos produits dans huit domaines d'intervention durables, élaboré dans le cadre de notre processus de conception durable depuis 1994.



Énergie

- **avec gradation:** Uniquement avec certains variateurs
- **Classe d'efficacité énergétique:** F
- **Efficacité lumineuse (valeur nominale):** 85,00 lm/W
- **Puissance (valeur nominale):** 5,5 W



Circularité

- **Durée de vie nominale (nom.):** 25000 h



Emballage

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,235 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,015 kg



Substances

- **Conforme à la directive RoHS UE:** Oui



Poids & Matériaux

- **Poids net (pièce):** 0,045 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Pour plus de lecture :

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.