

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D MASTER LEDspot LV



MASTER LEDspot LV ger intenet accentljus och är därför en utmärkt ersättning för spotlightbelysning. MASTER LEDspot LV har utformats för att ersätta halogenlampor eller äldre spottar. Den återger naturligare färger och möjliggör mysig och behaglig belysning för bostäder och hotell- och restauranger, och framhäver skyltningsvaror i butiker. Det nya, mindre höljet passar de flesta armaturer på en marknad med MR16 GU 5.3-sockel. Förutom att den har Philips patenterade lösning som garanterar största möjliga kompatibilitet med vanliga elektroniska transformatorer för 12 V-halogenlampor har den även en ljusstråle med hög intensitet som är jämförbar med MR16-halogenspottar. Med dimringsfunktionen kan du skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimmerenheter. Dess höga SDCM säkerställer en utmärkt färgbeständighet som bibehålls under hela produktlivslängden. MASTER LEDspot LV ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrka eller livslängd, vilket gör att fastighets- och företagsägare snabbt får avkastning på sin investering.

Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- **Dimbara:** Endast med särskilda dimrar
- **Energieffektivitetsklass:** F
- **Ljusutbyte (märkvärde) (nom):** 82,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 7,5 W



Cirkularitet

- **Nominell livslängd (nom):** 40000 h



Förpackning

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,208 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,015 kg



Ämnen

- **Kompatibel med EU REACH-begränsningar:** Ja
- **EU RoHS-kompatibel:** Ja



Vikt och material

- **Net Weight (Piece):** 0,052 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.