



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	220 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2 W
Corrente lampada (Nom)	20 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	78 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

# CorePro LEDcapsule MV

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Capsula

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	453187
EyeComfort	Si

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
----------------------	------------------------------------



Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Full EOC	871951430389800
Descrizione codice locale	PHIG925827G2
Codice d'ordine	30389800
Codice materiale (12NC)	929002495202
Codice locale	PHIG925827G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514303898
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514303904

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827


# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

## Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

