



Tira LED Corepro



CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M

Una familia completa que brinda una solución brillante, compacta, segura y fiable. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cuatro paquetes de lúmenes/ potencia y cuatro CCT. Disfruta de una instalación sencilla con un diseño compacto.

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	No
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	3 años
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1.080 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	117,00 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Consumo de energía CLO inicial	39 W
Average CLO power consumption	0 W
Consumo de energía	39 W
Factor de potencia (fracción)	1
Cable	Cable de 0,3 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	-

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	depende del controlador (1-10 V, DALI...)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa	
Material del reflector	-
Longitud global	5.000 mm
Anchura global	8 mm
Altura global	1,3 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	1 x 8 x 5000 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Clase de eficiencia energética	F
Índice de protección frente a choque mecánico	IK00 [Sin protección]
Número de registro EPREL	620701
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Tira LED Corepro


Cromaticidad inicial	(0.4338, 0.403) 5SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	35.000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	10 % (depende del atenuador, ELV)
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M

Nombre completo del producto	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M
Full EOC	871951434418100
Código de pedido	34418100
Código 12NC	929002695602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514344181
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514344198


Plano de dimensiones



Datos fotométricos



General Uniform Lighting - CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M

Tira LED Corepro

