



# Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

## MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10

Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [ E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	30000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,8 W

Courant lampe (nom.)	28 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,4 s
Facteur de puissance (nom.)	0,41
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	63 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]

# Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1252560

## Données logistiques

Code de produit complet	871016354253900
Nom du produit de la commande	MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10

Code barre produit	8710163542539
Code de commande	54253900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002967132
Net Weight (Piec)	0,020 kg


## Schéma dimensionnel




MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10

Product	D	C
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	35 mm	106 mm

## Données photométriques




LEDLustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

# Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

## Données photométriques




General Information 41 Philips Lighting B.V. Page 117

### LEDlustre CorePro 2,8W P45 E14 827-GUL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

