



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales		Valeur de scintillement (PstLM)	
Culot	E27 [E27]		0,1
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Type de lampe	LED	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Consommation électrique	5 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Courant lampe (nom.)	44 mA
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Puissance équivalente	40 W
Flux lumineux	470 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	<b>Température</b>	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438117

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930

Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930

Code EOC 871951432956000

Code de commande 32956000

Code 12NC 929003001502


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8719514329560

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8719514329577

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	60 mm	110 mm

## Données photométriques




## Spectral Power Distribution Colour

## General uniform lighting – CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930

