



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	0,1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	66 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	98 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438122

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Code EOC 871951432962100

Code de commande 32962100

Code 12NC 929003002502


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8719514329621

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8719514329638

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

