

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim MASTER LEDspot LV



Al ofrecer un haz de acentuación intenso, MASTER LEDspot LV es una solución de renovación ideal para la iluminación focalizada. MASTER LEDspot LV está diseñada para el reemplazo de focos halógenos o incandescentes. Representa los colores naturales, permite una ambientación acogedora y cómoda para áreas residenciales, hostelería y resalta la belleza de la mercadería en venta. La nueva carcasa pequeña ofrece el ajuste perfecto con la mayoría de las luminarias en el mercado con un soporte MR16 GU 5.3. No solo utiliza la solución patentada de Philips para garantizar la mayor compatibilidad posible con los transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándar, también ofrece una gran intensidad del haz de luz que equivale a los focos halógenos MR16. La función de regulación permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia variedad de reguladores. Su SDCM alto garantiza una consistencia más estricta de color que se mantiene durante la vida útil del producto. MASTER LEDspot LV ofrece enormes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento sin sacrificar la calidad y la vida útil de la luz; asimismo, permite que los propietarios residenciales y comerciales recuperen la inversión en un corto período de tiempo.

Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir nuestro impacto ambiental al adoptar medidas climáticas, enfocarnos en la circularidad y brindar mayores beneficios al mundo donde funcionamos mediante aspectos sociales como la disponibilidad alimentaria, la salud, el bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 76,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6,5 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 40000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,234 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0,060 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.