

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit T5 je LED svetelný zdroj tvaru tradičnej lineárnej žiarivky. Jeho jedinečný dizajn vytvára úplne jednotný vizuálny dojem, ktorý nemožno odlíšiť od bežných žiaroviek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 predstavuje ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí majú vyššie požiadavky na svetelný výkon a chcú počas jeho životnosti čo najlepšie využiť jeho hodnotu. Úspora energie a dlhšia životnosť má za následok atraktívnu návratnosť investícií a ďalšie benefity celkových nákladov na vlastníctvo.



### Our eco passport

Spoločnosť Signify vytyčuje cestu k svetlejšiemu životu a lepšiemu svetu. V rámci procesu návrhu zavádzame inovácie s cieľom obmedziť vplyv na životné prostredie prostredníctvom ochrany klímy a sústredením sa na obehové hospodárstvo. Naším cieľom je priniesť viac výhod svetu, v ktorom pôsobíme, prostredníctvom sociálnych aspektov, ako dostupnosť potravín, zdravie a duševná pohoda a bezpečie.

Vieme, že je to pre vás dôležité. Preto sme pripravili ekologický pas s vysvetlením vplyvu našich výrobkov na životné prostredie a spoločnosť v ôsmich ústredných oblastiach udržateľnosti, ktoré rozvíjame v rámci postupu udržateľného dizajnu od roku 1994.



### Energia

- **Stmievateľné:** Áno – Skontrolujte kompatibilitu s predradníkmi
- **Trieda energetickej účinnosti:** D
- **Merný výkon (menovitý) (nom.):** 155,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 36 W



### Kruhovitost

- **Nominálna životnosť (nom.):** 60000 h




### Balenie

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,850 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,052 kg



### Látky

- **V súlade s požiadavkami EU RoHS:** Áno



### Váha a materiály

- **Celková hmotnosť SAP (kus):** 0,170 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Ďalšie texty nájdete na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.