

PHILIPS

Eco passport

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)



Philips TrueForce Core LED urban -lamput korvaavat helposti ja nopeasti perinteiset purkauslamput. Ledillä on lyhyt takaisinmaksuaika, ne ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Matalan alkuinvestoinnin ansiosta kertyy välittömästi säästöjä. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa Philips TrueForce Core LED urban -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitäntälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana ryhdymme ilmastotoimiin, keskitymme kierrätykseen ja teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyttämään maapalloa laajemminkin sosiaalisilla toimilla edistämällä muun muassa elintarvikkeiden saatavuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävän kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatehokkuusluokka: C
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 179 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 33,5 W

Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 50000 h

Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,250 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,166 kg

Aineet

- EU REACH SVHC -vaatimustenmukaisuusvakuutus: Kyllä
- EU RoHS -määräysten mukainen: Kyllä
- Halogeenittomuutta noudattava: Ei

Paino ja materiaalit

- Net Weight (Piece): 0,200 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.