



CorePro LEDEstándar



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	180 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz


Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	65 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	95 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	1211080

CorePro LEDEstándar

EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927
Full EOC	871951447516800


Código de pedido	47516800
Código 12NC	929003543302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514475168
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514475175

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927




General uniform lighting


General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927

CorePro LEDEstándar

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927

