



Bande Flex de 16,4 pi

Créez des formes fascinantes avec la conception pliable des bandes Smart Flex, qui apportent du style à n'importe quelle pièce. Avec leurs couleurs et effets éclatants, vous pouvez facilement créer l'ambiance parfaite pour toute occasion. Que vous utilisiez l'application WiZ, les commandes vocales ou la télécommande, il n'a jamais été aussi simple de personnaliser votre expérience d'éclairage. Transformez votre espace de vie sans effort et sculpez la lumière d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible avec les bandes Smart Flex.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- En couleurs
- Basse tension
- IP20/Silicone



Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WIZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!




Certifié Matter

Ce produit est certifié Matter. Vous pouvez le configurer et le contrôler avec votre plateforme de maison intelligente préférée et le faire fonctionner facilement avec d'autres appareils certifiés Matter.



Lampe exclusive SpaceSense™ qui s'allume en cas de mouvements

La technologie SpaceSense de WIZ transforme vos lampes en détecteurs de mouvement. En plaçant au moins deux lampes WIZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WIZ afin d'allumer et d'éteindre automatiquement la lumière grâce à la détection de mouvement. C'est simple. Il s'agit de SpaceSense. Et de WIZ.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



Synchronisez les lumières avec la musique

Plongez dans le rythme avec notre fonction de synchronisation musicale. Synchronisez sans effort vos lumières avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour une harmonie parfaite entre le son et la lumière.



Couleurs dégradées dans une seule bande

Donnez le ton avec des bandes lumineuses flexibles qui offrent des effets de dégradé. Les modes d'éclairage dynamiques vous permettent de créer l'ambiance idéale pour embellir n'importe quelle pièce.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche

Matériau: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux: 70%

Durée de vie nominale: 15 000

Nombre de cycles de commutation: 50 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec

télécommande: Oui

DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Oui

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC): -

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: <2

GUIRLANDE LUMINEUSE/BANDE LUMINEUSE

Puissance de sortie: 19 W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Ambiance

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 335 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.45

Tension: 120 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,64 kg

Hauteur: 1,3 cm

Longueur: 500 cm

Largeur: 0,6 cm

SERVICE

Garantie: 2 ans

Abonnement: Not applicable

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: NA

Couleur de la lumière: RVB

Lampe à intensité variable: Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un gradateur

Puissance de l'ampoule incluse: 22

Code IP: IP20

Catégorie de protection: Classe II

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Nombre max. d'accessoires: 9999

WiFi: Wireless G

Defined support period: Minimum of 60 months after introduction date

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677605605

Poids net: 0,64 kg

Poids brut: 1 kg

Hauteur: 9,3 cm

Longueur: 23,7 cm

Largeur: 23,7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.