

# WiZ



## Lyskilde med matt glass, 60 W A60 E27



Med denne matte WiZ A60-smartpæren kan du få det tradisjonelle utseendet til en glødelampe i glass med smart, varmt eller kjølig hvitt lys. Bruk den med WiZ-appen eller stemmen din for å dempe og lyse, eller bruk forhåndsinnstilte lysmodi på Wi-Fi-oppsett.


## HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 806 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



### Elegant matt glass

Denne lyskilden har en klassisk form og elegant, matt glass. Den er perfekt for lysarmaturer med eksponert lys og skaper en vakker, glødende glorieffekt.




### Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



### Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.



### Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



### Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



### Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



# SPESIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Kan dimmes: Trådløs dimming  
Bruksområde: Innendørs  
Form: A60  
Sokkel: E27  
Teknologi: Smart Wi-Fi  
Type glass: Matt

## LYSKILDENS MÅL

Høyde: 10,6 cm  
Vekt: 0,042 kg  
Bredde: 6 cm

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Nominell levetid: 15 000  
Antall brytersykluser: 20 000

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90  
Fargetemperatur: 2700-6500  
Lysfargekategori: Justerbar hvit  
Opprinnelig lysytelse: 806 lm  
Starttid: <0.5 s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 43 mA  
Effektivitet: 115 lm/W

## INFORMASJON

EAN: 8719514552081  
EL nr: 871951455208101  
Produktttittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27  
927-65 FR TW 1PF/6

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke: 7 W  
Wattstyrke tilsvarende: 60 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): E

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 10,6 cm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 806 lm  
Nominell effekt: 7 W

## SERVICE

Abonnement: Not applicable

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901116  
Referanse for fluksmåling: Sphere

## HVA STØTTES

Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: Wireless G  
Defined support period: Minimum of 60 months after introduction date  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514552081  
Nettovekt: 0,04 kg  
Bruttovekt: 0,09 kg  
Høyde: 16 cm  
Lengde: 7 cm  
Bredde: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.