



Utendørskamera

Hva er det som skjer der ute? Med det værbestandige WiZ-sikkerhetskameraet kan du holde øye med eiendommen din – også i nattetid. Det infrarøde lyset i kameraet gjør at du kan se hva som skjer også i mørket, og ved hjelp av direktevisningen kan du holde øye med ting når som helst og uansett hvor du befinner deg. Ha kontroll på hjemmet ditt også når du er borte, ved hjelp av automatiske hendelsesvarsler som du kan reagere på med det samme ved å aktivere toveis tale eller utløse visuelle alarmer med WiZ-lysene.

HØYDEPUNKTER

- Ende-til-ende-kryptering
- Full HD-video og IR-nattsyn
- Egnet for utendørs bruk



Koble utendørskameraet til det smarte WiZ-belysningsystemet

Det er ikke bare WiZ-appen som kan styre kameraet ditt. Bruk Amazon Alexa eller Google Assistant, og strøm kamerafeeden din til støttede skjermer. Egenskaper og funksjoner varierer fra system til system.




Registrer potensielle sikkerhetshendelser

WiZ-utendørskameraet varsler deg automatisk når det registrerer bevegelser eller lyd utenfor hjemmet ditt. Få ro i sjelen, også når du er borte!



Se hva som skjer hjemme

Sjekk hjemmet ditt når som helst og uansett hvor du er, med funksjonen for videostrømming i sanntid. Føl deg trygg når du er langt unna, ved å sjekke alle hendelsesvarsler, se hva som skjer i hjemmet ditt, og unngå falske alarmer.




Lysalarmen fungerer sammen med WiZ-lysene

Når du er på ferie, kan du få det til å se ut som om noen er hjemme, ved at WiZ-lysene slås på og av automatisk. Ved å imitere tilstedeværelse hjemme kan du avskrekke potensielle inntrengere. I tillegg kan du også stille inn lysene til å blinke hvis det registreres en hendelse, slik at naboene dine blir varslet om uønsket aktivitet.



Simuler tilstedeværelse med lys

Simuler tilstedeværelse i hjemmet med automatiske tidsplaner for lysene som en del av overvåkingsrutinen. Lysene kan også reagere på hendelser med modusen for lysalarm.



Gjør noe med det samme

Kommuniser direkte med alle som befinner seg i nærheten av kameraet, via sanntidsvisningen. Med den innebygde høyttaleren og mikrofonen kan du enkelt snakke med familien – eller advare uønskede gjester.



SPEKIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Innfatningsmateriale: Plast

DIVERSE

Spesielt designet for: Funksjonell

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,44 kg

Kabellengde: 3 m

SERVICE

Garanti: To år

Abonnement: Not applicable

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Kameralinsens synsfelt (grader): 120

Kameraadapter: Yes

Digital zoom for kamera: Nei

USB-tilkoblingsadapter: USB-A

KAMERAET

Maks. videooppløsning: 1080P

Beskyttelsesklasse: Klasse III

Videomoduser: 1080P

Videofunksjoner: 30FPS

Bevegelsesregistrering: Bevegelses-, person- og lydteksjon

Nattesyn: Yes, 10M

Plassering av kamera: Vegg

Værbestandig: Ja

Mikrofon: Ja

Lyd: Toveis lyd

Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C

Tilkoblingsprotokoll: WiFi (2,4 GHz)

Lengde: 11,4

Dybde: 6,6

Farge: Svart

Lydalarm: Nei

Toveis tale: Ja

Oppbevaringsmåte: Lokal og skybasert lagring (abonnement)

IP: IP54

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes

Maks. antall tilbehør: 9999

WiFi: Wireless G

Defined support period: Minimum of 60 months after introduction date

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076822

Nettvekt: 0,44 kg

Bruttovekt: 0,68 kg

Høyde: 14,6 cm

Lengde: 12,4 cm

Bredde: 18 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.