



Lyskilde, 60 W A60 E27 x2



Ikke alle øyeblikk er like, og det samme gjelder smartlyspærer. Denne WiZ-lyspæra har en standard A60-form, men den gir deg noe helt spesielt: justerbart hvitt LED-lys for alle behov og hvilken som helst stemning. Planlegg stilig belysning når du trenger å fokusere, eller koselig belysning når du vil slappe av – det som måtte passe for deg for å leve slik du vil og nyte livet hjemmet. All Wi-Fi kan styres med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartlyspære
- Opptil 806 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med appen eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Matter-sertifisert

Dette produktet er Matter-sertifisert. Du kan sette det opp og styre det med smarthusplattformen du foretrekker, og få det til å fungere sømløst med andre Matter-sertifiserte enheter.




Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WiZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få belsning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WiZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Kan dimmes: Trådløs dimming
Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Teknologi: Smart Wi-Fi
Type glass: Matt

LYSKILDENS MÅL

Høyde: 11,1 cm
Vekt: 0,05 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Nominell levetid: 25 000
Antall brytersykluser: 50 000

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
Fargetemperatur: 2700-6500
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full
belysning med det samme

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 65 mA
Effektivitet: 100 lm/W

INFORMASJON

EAN: 8720169076921
EL nr: 872016907692100
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
827-65 TW 2PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: AC 220-240 V
Wattstyrke: 8 W
Wattstyrke tilsvarende: 60 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 11,1 cm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000
Nominell lysstrøm: 806 lm
Nominell effekt: 8 W

SERVICE

Garanti: To år
Abonnement: Not applicable

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummeret er::
1877823
Referanse for fluksmåling: Sphere

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
Maks. antall tilbehør: 9999
WiFi: Wireless G
Defined support period: Minimum of
60 months after introduction date
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076921
Nettovekt: 0,1 kg
Bruttovekt: 0,2 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.