

PHILIPS

Blinde gevels – Egaal verlichten met DecoFlood² LED




Standaard Lichtplan

Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met DecoFlood² een gevel kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing voor gevelverlichting? Kijk voor meer informatie op www.philips.be/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.





BVP636 DecoFlood2 LED


Informatie lichtberekeningen




Montage op/bij de grond.
Vuistregel voor
hoogte muur
 $H = 4 - 12$ m,
zie hiernaast.




Montage op masten
Vuistregel bij
montage-
hoogte 3 m
en $H = 4 - 12$ m,
zie hiernaast.



Indicatie verlichtingssterkte (4000 K)




Indicatie verlichtingssterkte (4000 K)



Opmerking: Bij warm wit licht (3000 K) is de verlichtingssterkte zo'n 10% lager.

Blinde gevels - Egaal verlichten met DecoFlood² LED



BVP636/646

Afmetingen in mm.

BVP636/646

Productkenmerken

- Eén designlijn voor de hele DecoFlood reeks
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Uitzonderlijk goede kleurbalans te verkrijgen
- Specifieke optieken voor zowel aanlichten als terreinverlichting
- Laag vermogen en lange levensduur (50.000 uur)

Aanbevolen lichtkleur	Gevelmateriaal
Neutraal 4000 K 4000 K	Lichte steen, wit marmer Grijze steen, cement Beton Donker graniet Blauwe en groene steen Aluminium
Warm 3000 K	Gele en lichtbruine steen Rode steen Donkerbruine steen Hout

Blinde gevels - Egaal verlichten met DecoFlood² LED

Bestelgegevens

BVP636, architecturale uplighter		BVP636, voor terrein en straatverlichting	
Typenummer	EOC-code	Typenummer	EOC-code
Warm wit (2700 K)		Warm wit (2700 K)	
BVP636 64xLED-HB/WW I MB GC CO GR	42000200	BVP646 LED31-/WW I A GC CO GR	42003300
BVP636 64xLED-HB/WW I WB GC CO GR	42001900	BVP646 LED31-/WW I DM GC CO GR	42006400
BVP636 64xLED-HB/WW I DW GC CO GR	42002600	BVP646 LED52-/WW I A GC CO GR	42004000
Neutraal wit (4000 K)		Neutraal wit (4000 K)	
BVP636 64xLED-HB/WW I MB GC CO GR	41982200	BVP646 LED52-/WW I DM GC CO GR	42007100
BVP636 64xLED-HB/WW I WB GC CO GR	41983900	BVP646 LED65-/WW I A GC CO GR	42005700
BVP636 64xLED-HB/WW I DW GC CO GR	41984600	BVP646 LED65-/WW I DM GC CO GR	42008800
Regelbaar wit (2700 K - 6500 K, via DMX)		Regelbaar wit (2700 K - 6500 K, via DMX)	
BVP636 64xLED-HB/TWH I MB GF CO GR	42024800	BVP646 LED38-/NW I A GC CO GR	41985300
BVP636 64xLED-HB/TWH I WB GF CO GR	42025500	BVP646 LED38-/NW I DM GC CO GR	41988400
BVP636 64xLED-HB/TWH I DW GF CO GR	42026200	BVP646 LED64-/NW I A GC CO GR	41986000
RGB (via DMX)		RGB (via DMX)	
BVP636 64xLED-HB/RGB I MB GF CO GR	42018700	BVP646 LED80-/NW I A GC CO GR	41987700
BVP636 64xLED-HB/RGB I WB GF CO GR	42019400	BVP646 LED80-/NW I DM GC CO GR	41990700
BVP636 64xLED-HB/RGB I DW GF CO GR	42020000		

Let op: er is een nieuwere versie beschikbaar van deze armatuur.

Wij werken hard aan het updaten van het lichtplan. Deze zal zo spoedig mogelijk geüpload worden.

