

PHILIPS

TrueLine

Kontorsbelysning



Produktguide

Mångsidig kontorsbelysning i en elegant ljuslinje

“ Kontorsbelysningen utvecklas.”

De senaste hundra åren har våra arbetsplatser gått igenom stora förändringar. De enskilda skrivborden, uppdelade efter syfte och arbetsuppgift, från tidiga 1900-talet har förvandlats till flexibla, gemensamma arbetsutrymmen, redo att möta 2010-talets spännande utmaningar.

Förändringarna har haft stor inverkan på kontorsbelysning som koncept. Idag delar ett flertal olika generationer (X, Y och Z) på en och samma arbetsplats, och alla har de olika belysningsbehov.

TrueLine är den idealiska lösningen för framtidssäker kontorsbelysning. Den tar hänsyn till såväl användarnas varierande behov som rådande funktions- och designtrender. Du får en elegant och mångsidig belysningslösning som sänker dina energikostnader och ökar de anställdas välbefinnande.



Inledning



Fördelar

Design



Taktyper

ActiLume




Tillbehör & alternativ

Belysnings- design



Fotometriska detaljer

Ritningar och mått



Specifikationer


Produkt- översikt



Tjänster

Kontorsarmaturer **som har allt**

Philips TrueLine är en armaturfamilj som levererar optimalt ljus för ditt kontor, med allmänbelysning och särskilt godkänd kontorsbelysning i en och samma armatur. Serien kombinerar högt ljusflöde med ett enhetligt optiksystem – utan att tumma på energieffektiviteten.



“

Jag älskar att ljuslinjerna får utrymmet att se både större och ljusare ut.”

En design, flera användningsområden

De eleganta och stilrena TrueLine-armaturerna kombinerar alla fördelarna med LED-belysning i en enhet, så att du kan använda samma armaturformat i hela byggnaden: i enskilda kontor, öppna utrymmen, möteslokaler och receptioner. Det ger en mer enhetlig och trivsamt belysningsupplevelse för såväl besökare som anställda.

TrueLine-armaturerna finns tillgängliga med olika monteringsalternativ, ljusflöden och färgtemperaturer, vilket gör det till en mångsidig och flexibel serie som låter dig skapa exakt rätt belysning i varje enskild del av din kontorsbyggnad. Armaturerna lämpar sig för fristående montering, men kan också kopplas ihop i kontinuerliga ljuslinjer för användning i större rum och utrymmen. TrueLine kan anpassas ned till enskilda enheter, så att de anställda kan bestämma vilken belysning de vill ha vid just sin arbetsplats.

Ett framgångsrecept

TrueLine har en diskret och elegant design som smälter in i inredningen, oavsett stil, och underlättar installation i befintliga kontorsmiljöer. Det är bra för dig som äger eller förvaltar en fastighet – du får en kostnadseffektiv och prisvärd investering, medan personalen och besökarna kommer att uppskatta den låga energiförbrukningen och utmärkta ljus kvaliteten.

TrueLine är det optimala valet för alla inblandade – det är helt enkelt en framtidssäker armatur som har allt.



Upplev fördelarna med TrueLine

Med TrueLine kan du mixa och matcha direkt och indirekt belysning i en kontinuerlig linje, eller med separata ljuspunkter. Perfekt för såväl allmänna utrymmen som individuella arbetsplatser!

Flexibiliteten först

TrueLine-armaturerna finns tillgängliga i flera olika utföranden: infällt, utanpåliggande och nedpendlat. Samtliga armaturer kan användas i fristående konfigurationer eller i kontinuerliga ljuslinjer, med eller utan direkt belysning, beroende på det specifika utrymmet. Den enhetliga designen är genomgående för hela serien, även för de industri- och kontorsanpassade lösningarna.

Uppkopplad belysning

TrueLine-armaturer med PoE-funktion kan integreras i byggnadens belysningsinfrastruktur

med hjälp av PoE (Power over Ethernet)-uppkopplad teknologi. Du som använder uppkopplad belysning kan samla in olika typer av data om energiförbrukningen och den dagliga driften samtidigt som du gör det möjligt för dina anställda att anpassa sin arbetsbelysning efter sina egna preferenser.

TrueLine finns i utföranden med inbyggda ActiLume-sensorer för enkel och smidig ljusstyrning, optimal komfort, dagsljusskörd och rörelsedetektering. Allt för att sänka energiförbrukningen så mycket som möjligt.

“

Nu kan du välja hållbar belysning utan att kompromissa med designen.”



Varför TrueLine?

- Ger både allmänbelysning och kontorsspecifik belysning
- Utmärkt energieffektivitet (147 lm/W)
- Kan användas fristående eller i kontinuerliga ljuslinjer
- Det nedpendlade utförandet finns med både direkt och indirekt belysning
- Tunn och elegant design

Gjord för att prestera

Alla TrueLine-armaturer har samma optiska utgångsfönster, så att du kan skapa en enhetlig belysning genom hela byggnaden. Med lång tillförlitlig livslängd och utmärkt balans mellan energiförbrukning och ljusflöde (> 147 lm/W) är produktserien ett perfekt val för dig som vill ha långsiktiga besparingar. Ljusflöde på mellan 1 250 och 7 700 lm garanterar att du alltid kan hitta rätt armatur för alla utrymmen i din kontorsbyggnad.



A photograph of a modern office interior. In the foreground, a large, curved, white reception desk or partition dominates the left side. The background features a long, bright corridor with large windows on the right, letting in natural light. Two orange armchairs are visible in the distance on the right. The floor is a light-colored, polished material.

Den obrutna ljuslinjen
gör att vår reception
ser väldigt trivsamt och
inbjudande ut.”

Mer än bara ljus

Kontorsarmaturernas huvudsakliga syfte är att leverera optimalt ljus i hela byggnaden. Men TrueLine ger dig så mycket mer än bara ljus. Det är ett designverktyg som kan förvandla miljön i moderna kontor genom att framhäva arkitekturen och främja välbefinnande.



Attraktiv belysning för ditt kontor

TrueLine-seriens rena linjer och rätta vinklar gör det enkelt att arrangera armaturerna i obrutna ljuslinjer. Eftersom armaturhusen för indirekt belysning (uppåtriktat ljus) och direkt belysning (nedåtriktat ljus) är identiska kan de integreras sömlöst i en konsekvent och enhetlig installation.

På samma sätt kan du välja mellan olika färgtemperaturer och ljusstyrkor, så att det alltid finns en elegant och diskret TrueLine-armatur för just ditt projekt, oavsett specifikationer.

Rätt design för alla utrymmen

TrueLine erbjuder kompletterande lösningar för olika utrymmen med varierande belysningsbehov:

- I de delar av kontoret där inget arbete utförs, t ex korridorer eller väntrum, fokuserar på TrueLine på att skapa rena ljuslinjer som ger ett mjukt och enhetligt intryck och framhäver byggnadens arkitektoniska egenskaper.

- För de utrymmen där människor arbetar rekommenderar vi att man installerar kontorskompatibel belysning för att skapa en lugnare och mer avslappnande miljö. Ljuslinjernas diskreta och rena design kan användas för att komplettera den invändiga arkitekturen och sätta en konsekvent designprägel på hela kontoret.

Då samtliga armaturer i TrueLine-serien har likadana armaturhus är det enkelt att skapa en enhetlig känsla och tydlig identitet för ditt kontor.

Beroende på vilken typ av kontorsmiljö du vill ha kan du välja mellan en modern aluminiumfinish eller en fräsch, vit look. Bägge utföranden finns med tre olika monteringsalternativ: infälld, utanpåliggande eller nedpendlad.



Rätt armatur för varje utrymme

TrueLine-armaturerna kan monteras i taket på olika sätt, beroende på material, takhöjd och rummets funktion.



TrueLine Nedpendlad

De nedpendlade modellerna placeras en bit ifrån taket, närmare siktlinjen. Det gör deras närvaro i rummet mer funktionell – de blir en uppenbar ljuskälla som de anställda kan använda och interagera med. Armaturerna kan även användas för att projicera ljus via taket.

TrueLine Utanpåliggande

Den utanpåliggande armaturen monteras direkt på takytan, med det eleganta armaturhuset väl synligt och som ett tydligt inslag i inredningen.

TrueLine Infälld

Den infällda modellen är den mest diskreta av TrueLine-armaturerna. Den smälter in i inredningen och blir till en del av taket, medan armaturhuset blir näst intill osynligt och skapar en helt ren ljuslinje.

Matchar perfekt

TrueLine Infälld lämpar sig för gipstak samt tak med synlig profil, medan de övriga modellerna kan användas i alla sorters tak: gips, betong eller T-profil.

Med TrueLine kan du skapa den perfekta belysningen för alla delar av kontoret. I utrymmen med hög takhöjd, t ex receptionen, kan de nedpendlade armaturerna rikta ljuset nedåt och skapa en varmare och mer välkomnande miljö. I möteslokaler kan det vara en idé att installera en ensam nedpendlad armatur eller en kort ljuslinje ovanför bordet för att underlätta för mötesdeltagarna när de läser eller tar anteckningar.



Högre komfort och större besparingar med ActiLume



Philips ActiLume är ett styrsystem som skapar maximal visuell komfort och ger energibesparingar på upp till 75 %. Systemet är särskilt designat för olika typer av kontorsmiljöer, från öppna kontorslandskap till enskilda kontor, korridorer och receptionsutrymmen.

Hi-tech på ett enkelt sätt

ActiLume-systemet är skapat utifrån DALI-protokollet (DALI står för Digital Addressable Lighting Interface) och består av både ljussensorer och rörelsedetektorer. Systemet kan köras fristående i helt automatiskt läge.

Ljussensorerna i ActiLume bevakar dagsljusnivåerna och talar om för ActiLume när det är dags att anpassa armaturens ljusnivå efter det naturliga dagsljus som finns tillgängligt. Det ökar den visuella komforten och minskar risken för onödig förbrukning av artificiellt ljus.

Rörelsedetektorerna reagerar på mänsklig rörelse i kontorsutrymmet, och med inprogrammerad fördröjning kan ljuset hållas släckt eller dämpas när och där det inte behövs.

Semi-automatiska lösningar


Du kan kringgå de förprogrammerade inställningarna till förmån för dina egna preferenser genom att antingen ansluta en fjädrad ljusbrytare till styrenheten, eller använda dig av en IR-fjärrkontroll för att välja det belysningsläge som passar dig bäst.

Enkel att integrera


ActiLume är en plug & play-lösning för upp till 34 armaturer och/eller sensorer per enhet. Komplettera systemet med inbyggda sensorer för att skapa en dynamisk och flexibel belysningslösning för just ditt kontor.

Tillbehör & alternativ

TrueLine Infälld



TrueLine Nedpendlad och utanpåliggande



* Endast för TrueLine Nedpendlad.

** Tillgängligt från och med Q3 2016.

Belysningsdesign




Receptionsutrymmen

Infällda armaturer för montering i ljuslinjer, ej kontorskompatibla

Med hjälp av TrueLine Infälld i olika längder och på olika platser kan du skapa en lekfull och dynamisk atmosfär med klart upplysta väggar som drar uppmärksamheten till sig och guidar besökare in i byggnaden.

Takhöjd	3,0 meter
Monteringshöjd	3,0 meter
Reflektionsfaktorer (tak/väggar/golv)	70 % / 50 % / 20 %
Bibehållningsfaktor	0,8
Arbetsyta - E^m	490 lux
Arbetsyta - U^o	0,57
TrueLine Infälld	RC533B LED15S/840 PSD






Enskilda kontor

Fristående – Nedpendlad direkt/indirekt – kontorskompatibel
Nedpendlad fristående kontorsarmatur med direkt/indirekt ljus

En bekväm, energieffektiv och helt kontorskompatibel lösning som lämpar sig för användningsområden med både uppåt- och nedåtriktat ljus. Perfekt för att skapa en väl upplyst men ändå mjuk och behaglig atmosfär.

Takhöjd	2,8 meter
Monteringshöjd	2,4 meter
Reflektionsfaktorer (tak/väggar/golv)	70 % / 50 % / 20 %
Bibehållningsfaktor	0,8
Arbetsyta - E^m	622 lux
Arbetsyta - U^o	0,69
Omgivningsyta E^m	551 lux
Omgivningsyta U^o	0,66
Total systemeffekt	106
Effektdensitet	5,45 W/m ²

TrueLine Nedpendlad direkt/indirekt	SP532P LED36S/840 PSD
--	-----------------------



Belysningsdesign




Kontorslandskap

Nedpendlad kontorskompatibel armatur med direkt/indirekt ljus – parallellt med borden

Installera TrueLine-armaturer parallellt med borden för att skapa diskreta ljuslinjer med en kombination av direkt och indirekt ljus som underlättar koncentration och gör utrymmet öppet och inbjudande.

Takhöjd	3,0 meter
Monteringshöjd	2,5 meter
Reflektionsfaktorer (tak/väggar/golv)	70 % / 50 % / 20 %
Bibehållningsfaktor	0,8
Arbetsyta - E^m	550 lux
Arbetsyta - U^o	0,67
Omgivningsyta E^m	320 lux
Omgivningsyta U^o	0,4
Total systemeffekt	365 W
Effektdensitet	3,52 W/m ²
TrueLine Nedpendlad direkt/indirekt	SP532P LED21S/840 PSD






Möteslokaler

Utanpåliggande fristående och nedpendlade armaturer med direkt/indirekt ljus

De flesta möteslokaler behöver en mjukare och mer behaglig belysning med perfekt balans mellan horisontell och vertikal belysning för t ex videokonferenser. Om man dessutom lägger till en pendel ovanför mötesbordet drar man fokus till arbetsytan och inspirerar och stimulerar mötesdeltagarna.

Takhöjd	2,8 meter
Monteringshöjd	2,2 meter
Reflektionsfaktorer (tak/väggar/golv)	70% / 50% / 20%
Bibehållningsfaktor	0,8
Arbetsyta - E^m	1160 lux
Arbetsyta - U^o	0,74
Omgivningsyta E^m	700 lux
Omgivningsyta U^o	0,66
Total systemeffekt	262 W
Effektdensitet	6,73 W/m ²

TrueLine Utanpåliggande	SM530C LED25S/840 PSD
TrueLine Nedpendlad direkt/indirekt	SP532P LED21S/840 PSD




Fotometriska detaljer


Diagram över polär intensitet (cd/klm)

TrueLine Nedpendlad


Kontorskompatibel
SP530P




Kontorskompatibel
SP532P



Ej kontorskompatibel
SP531P




Ej kontorskompatibel
SP533P




TrueLine Utanpåliggande

Kontorskompatibel
SM530C




Ej kontorskompatibel
SM531C




TrueLine Infälld

Kontorskompatibel
RC530B/RC532B




Ej kontorskompatibel
RC531B/RC533B




Mått och ritningar

TrueLine Utanpåliggande, fristående SM530C, SM531C


L1130




L1170



L1410




L1450




TrueLine Utanpåliggande, ljuslinje SM530C, SM531C


Linjens slut LE1, 1130




Linjens slut LE1, 1170




Linjens slut LE1, L1410




Linjens slut LE1, L1450




Linje LF1, 1130




Linje LF1, 1170



Linje LF1, 1410




Linje LF1, 1450




Mått och ritningar

TrueLine Infälld, fristående RC530B, RC531B


L1130




L1170, med ACL/IP



L1410




L1450




TrueLine Infälld, ljuslinje RC532B, RC533B


L1130 (W = 60 mm | L = ((n1*1127) + (n2*1167) + 8) mm)




L1170, med ACL/IP (W = 60 mm | L = ((n1*1127) + (n2*1167) + 8) mm)



L1410 (W = 60mm | L = ((n1*1407) + (n2*1447) + 8) mm)




L1450 (W = 60mm | L = ((n1*1407) + (n2*1447) + 8) mm)




TrueLine Nedpendlad, fristående SP530P, SP531P, SP532P, SP533P


L1130




L1170



L1410




L1450




TrueLine Nedpendlad, ljuslinje SP530P, SP531P, SP532P, SP533P


Linjens slut LE1, 1130




Linjens slut LE1, 1170



Linje LF1, 1130




Linje LF1, 1170




TrueLine Nedpendlad, ljuslinje SP530P, SP531P, SP532P, SP533P


Linjens slut LE1, 1410




Linjens slut LE1, 1450



Linje LF1, 1410



Linje LF1, 1450



Specifikationer

	Typ	Direkt/ Direkt-indirekt	OC/ NOC	Fristående/ Ljuslinje	Geometri (mm)	Lumen (lm) 1 130/1 170 mm
TrueLine Nedpendlad/ Utanpåliggande 	SP530P SM530C	Direkt	OC	Fristående Ljuslinje	W55L1130	1 500
					W55L1170	2 500
					W55L1410	3 400
					W55L1450	4 000
	SP531P SM531C	Direkt	NOC	Fristående Ljuslinje	W55L1130	1 500
					W55L1170	2 500
					W55L1410	
					W55L1450	
	SP532P	Direkt-indirekt	OC	Fristående Ljuslinje	W55L1130	2 160
					W55L1170	3 600
					W55L1410	4 950
					W55L1450	5 850
	SP533P	Direkt-indirekt	NOC	Fristående Ljuslinje	W55L1130	2 440
					W55L1170	4 100
					W55L1410	
					W55L1450	
TrueLine Infälld 	RC530B	Direkt	OC	Fristående	W75L1150	1 500
					W75L1190	2 500
					W75L1430	3 400
					W75L1470	4 000
	RC531B	Direkt	NOC	Fristående	W75L1150	1 500
					W75L1190	2 500
					W75L1430	
					W75L1470	
	RC532B	Direkt	OC	Ljuslinje	W75L1150	1 500
					W75L1190	2 500
					W75L1430	3 400
					W75L1470	4 000
	RC533B	Direkt	NOC	Ljuslinje	W75L1150	1 500
					W75L1190	2 500
					W75L1430	
					W75L1470	

* Preliminär. Slutgiltig produkt tillgänglig från och med Q3 2016


¹ Infälld – för tak med synlig profil (VPC)

² Infälld – för gipstak med dold T-skena (PCV)

³ Wieland (W)

Lumen (lm) 1 410/1 450 mm*	Driver	Max lm/W	Färgtemperatur (K)	Armaturhus	Kontakt	Styrenhet
1 900 3 100 4 300 5 000	PSD PoE*	147 lm/W	3 000 4 000	Suspended Surface mounted	PI	Ingen ActiLume
1 900 3 100	PSD PoE*	100 lm/W	3 000 4 000	Suspended Surface mounted	PI	Ingen ActiLume
2 900 4 750 6 600 7 700	PSD PoE*	141 lm/W	3 000 4 000	Suspended	PI	Ingen ActiLume
3 300 5 400	PSD PoE*	108 lm/W	3 000 4 000	Suspended	PI	Ingen ActiLume
1 900 3 100 4 300 5 000	PSD PoE*	147 lm/W	3 000 4 000	Recessed (VPC) ¹ Recessed (PCV) ²	PI W ³	Ingen ActiLume
1 900 3 100	PSD PoE*	100 lm/W	3 000 4 000	Recessed (VPC) ¹ Recessed (PCV) ²	PI W ³	Ingen ActiLume
1 900 3 100 4 300 5 000	PSD PoE*	147 lm/W	3 000 4 000	Recessed (VPC) ¹ Recessed (PCV) ²	PI W ³	Ingen ActiLume
1 900 3 100	PSD PoE*	100 lm/W	3 000 4 000	Recessed (VPC) ¹ Recessed (PCV) ²	PI W ³	Ingen ActiLume

Kontorsbelysning



TrueLine Utanpåliggande

Utanpåliggande, kontorskompatibel

Kontorskompatibel utanpåliggande
(längd: 1 130 mm)

SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130
SM530C LED40S/840 PSD PI5 L1130
SM530C LED34S/830 PSD PI5 L1130

910504098503
910504098603
910504098703

871869687412700
871869687413400
871869687414100

Kontorskompatibel utanpåliggande ACL
(längd: 1 170mm)

SM530C LED40S/840 PSD ACL PI5 L1170

910504098803

871869687415800

Kontorskompatibel utanpåliggande
(längd: 1 410 mm)

SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410
SM530C LED50S/840 PSD PI5 L1410
SM530C LED43S/830 PSD PI5 L1410

910504099203
910504099303
910504099403

871869687419600
871869687420200
871869687421900

Kontorskompatibel utanpåliggande ACL
(längd: 1 450mm)

SM530C LED50S/840 PSD ACL PI5 L1450

910504099503

871869687422600

Utanpåliggande, ej kontorskompatibel

Ej kontorskompatibel utanpåliggande
(längd: 1130 mm)

SM531C LED15S/840 PSD PI5 L1130
SM531C LED15S/830 PSD PI5 L1130

910504099003
910504099103

871869687417200
871869687418900

Ej kontorskompatibel utanpåliggande
(längd: 1410 mm)

SM531C LED19S/840 PSD PI5 L1410
SM531C LED19S/830 PSD PI5 L1410

910504099703
910504099803

871869687424000
871869687425700



TrueLine Infälld

Infälld, kontorskompatibel

Kontorskompatibel infälld (längd: 1 130 mm)

RC530B LED34S/840 PSD VPC PI5 L1130
RC530B LED40S/840 PSD VPC PI5 L1130
RC530B LED34S/830 PSD VPC PI5 L1130

910502043403
910502043503
910502043903

871869687120100
871869687121800
871869687134800

Kontorskompatibel infälld ACL (längd: 1 170 mm)

RC530B LED40S/840 PSD VPC ACL PI5 L1170

910502043703

871869687127000

Kontorskompatibel infälld ljuslinje (längd:
1 130 mm)

RC532B LED25S/840 PSD VPC PI5 L1130

910502043803

871869687130000

Kontorskompatibel infälld (längd: 1 410 mm)

RC530B LED43S/840 PSD VPC PI5 L1410
RC530B LED50S/840 PSD VPC PI5 L1410
RC530B LED43S/830 PSD VPC PI5 L1410

910502044203
910502044303
910502044403

871869687439400
871869687440000
871869687441700

Kontorskompatibel infälld ACL (längd: 1 450 mm)

RC530B LED50S/840 PSD VPC ACL PI5 L1450

910502044503

871869687442400

Kontorskompatibel infälld ljuslinje (längd:
1 410 mm)

RC532B LED31S/840 PSD VPC PI5 L1410

910502044603

871869687443100

Infälld, ej kontorskompatibel

Ej kontorskompatibel infälld (längd: 1 130 mm)

RC531B LED15S/840 PSD VPC PI5 L1130
RC531B LED15S/830 PSD VPC PI5 L1130

910502043603
910502044003

871869687124900
871869687135500

Ej kontorskompatibel infälld (längd: 1 410 mm)

RC531B LED19S/840 PSD VPC PI5 L1410
RC531B LED19S/830 PSD VPC PI5 L1410

910502044703
910502044803

871869687444800
871869687445500



TrueLine Nedpendlad

	Tekniskt produkt-ID	12NC	EOC
Nedpendlad, direkt, kontorskompatibel			
Kontorskompatibel nedpendlad direkt (längd: 1 130 mm)	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504097203	871869687116400
	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504097303	871869687117100
Kontorskompatibel nedpendlad direkt ACL (längd: 1 170 mm)	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	910504097803	871869687125600
Kontorskompatibel nedpendlad direkt (längd: 1 410 mm)	SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504099903	871869687426400
	SP530P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504100003	871869687427100
Kontorskompatibel nedpendlad direkt ACL (längd: 1 450 mm)	SP530P LED50S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	910504100103	871869687428800
Nedpendlad, direkt, ej kontorskompatibel			
Ej kontorskompatibel nedpendlad direkt (längd: 1 130 mm)	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504097603	871869687122500
Ej kontorskompatibel nedpendlad direkt (längd: 1 410 mm)	SP531P LED19S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504100203	871869687429500
Nedpendlad, direkt/indirekt, kontorskompatibel			
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt (längd: 1 130 mm)	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504097403	871869687118800
	SP532P LED49S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504098203	871869687132400
	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504097503	871869687119500
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt ACL (längd: 1 170 mm)	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	910504097903	871869687126300
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt LE1 (längd: 1 130 mm)	SP532P LED36S/840 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	910504098003	871869687128700
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt LF1 (längd: 1 130 mm)	SP532P LED36S/840 PSD LF1 SMTT L1130 ALU	910504098103	871869687129400
	SP532P LED36S/840 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	910504098403	871869687518600
Armaturgavlar för ljuslinje	RC530Z EP WH	910403219703	871869687480600
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt (längd: 1 410 mm)	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504100303	871869687430100
	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504100403	871869687431800
	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504100503	871869687432500
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt ACL (längd: 1 450 mm)	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	910504100603	871869687433200
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt LE1 (längd: 1 410 mm)	SP532P LED47S/840 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	910504100703	871869687434900
Kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt LF1 (längd: 1 410 mm)	SP532P LED47S/840 PSD LF1 SMTT L1410 ALU	910504100803	871869687435600
	SP532P LED47S/840 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	910504100903	871869687436300
Nedpendlad, direkt/indirekt, ej kontorskompatibel			
Ej kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt (längd: 1 130 mm)	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504097703	871869687123200
	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	910504098303	871869687133100
Ej kontorskompatibel nedpendlad direkt/indirekt (längd: 1 410 mm)	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504101003	871869687437000
	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	910504101103	871869687438700



Expertkunskap och tjänster du kan lita på

Philips erbjuder en unik uppsättning tjänster



5

Minst fem års garanti

Du hittar vår garantipolicy med fullständiga villkor på <http://www.lighting.philips.se/support/produktsupport/garanti>



Rådgivningstjänster

Vi hjälper dig att förstå hur ditt nuvarande system fungerar, hur det kan förbättras och vilka fördelar det skulle innebära.



Projekttjänster

Vi hjälper dig med allt som krävs för att ta en belysningslösning från ritbordet till verkligheten.



Livscykeljänster

Vi erbjuder ett brett utbud eftervårdstjänster för att göra din belysningslösning så praktisk och hållbar som möjligt.



Belysningskapital

Förvärva ett toppmodernt belysnings-system till en begränsad eller obefintlig kapitalinvestering.



Finansieringslösningar

Fråga oss om en skräddarsydd inköpsplan som passar just din ekonomiska situation – för en mer flexibel finansiering av ditt nya belysningsystem.

