

# PHILIPS

Ampoule

DEL

8,8 W-60 W

E26

Blanc doux

046677557737



## Ampoule Dusk to Dawn

L'ampoule à DEL Dusk to Dawn de Philips est conçue pour économiser encore plus d'énergie qu'une ampoule à DEL ordinaire en s'allumant et en s'éteignant en fonction du niveau de lumière naturelle; elle fournit un éclairage sécuritaire la nuit et s'éteint à l'arrivée de la lumière du jour.

### Lumière de haute qualité

- Lumière blanche chaleureuse authentique de type incandescente

### Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

### Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Title 20 pour la vente en Californie

### La lumière au-delà de l'illumination

- Capteur de lumière intégré, marche/arrêt automatique

# Caractéristiques

## Blanc chaud similaire à la lumière des lampes incandescentes



La température de couleur de 2 700K de cette ampoule vous offre une atmosphère chaleureuse et tranquille idéale pour la relaxation. Cette ampoule de 2 700K convient parfaitement à l'éclairage de maison

## Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

## Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage parfaite pendant plus de 25 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

## Title 20

Cette ampoule a été conçue conformément aux réglementations CEC relatives à la norme Title 20 de la Californie, pour la vente en Californie.

## Capteur crépusculaire



Grâce à son capteur de lumière automatique intégré, cette ampoule s'allume automatiquement après la nuit tombée et s'éteint une fois le jour levé.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,98 cm
- Poids: 0,062 kg
- Largeur: 6,15 cm

### Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

### Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 220 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927 | CCT of 2700K

### Divers

- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 74 mA
- Efficacité: 90 lm/W

### Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677557737
- EOC: 557736
- Titre du produit: 8.8A19/AMB/927/ND D2D 4/1FB T20

### Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 8,8 W
- Équivalence en watts: 60 W

### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,98 cm

### Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 220 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Puissance nominale: 8.8 W

### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

### Caractéristiques de l'ampoule

- EAN/CUP - produit: 046677557737
- Angle de faisceau nominal: 220 °
- Hauteur: 10,98 cm
- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Angle de faisceau: 220 °
- Courant de la lampe: 74 mA
- Poids net: 0,060 kg
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Utilisation prévue: Intérieur
- Poids: 0,062 kg
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Poids brut: 0,075 kg
- EAN: 046677557737
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Largeur: 6,15 cm
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Hauteur: 10,700 cm
- EOC: 557736
- Douille: E26
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Température de couleur: 2700 K
- EyeComfort: Oui
- Longueur: 6,200 cm
- Titre du produit: 8.8A19/AMB/927/ND D2D 4/1FB T20
- Facteur de puissance: 0.7
- Puissance nominale: 8.8 W
- Technologie: DEL
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Largeur: 6,200 cm
- Tension: 120 V
- Type de verre: Givré
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002333605
- Puissance: 8,8 W
- Longueur: 10,98 cm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Équivalence en watts: 60 W
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927 | CCT of 2700K
- Fréquence: 60 Hz



Date de publication :  
2022-06-13  
Version: 0.23

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)