

PHILIPS

100 W:n virtalähde
ulkokäyttöön

Hue

Jatkokaapeli

Teho jopa 100 W

Musta



17488/30/PN



Helppokäyttöinen älyvalaistus

Täytä koko ulkotilasi älyvaloilla käyttämällä tätä ulkokäyttöön soveltuvaa virtalähdettä, johon voit kytkeä erilaisia valoja 100 W:najaan saakka. Voit käyttää kummassakin liitännässä kaksi enintään 30 metriä pitkää kaapelia pienjännitteisten Philips Hue -ulkovalaisimien kytkemiseen. Laske yhteen valaisimien teho watteina äläkä ylitä virtalähteen 100 W:n enimmäistehorajaa.

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

- Helppo asentaa ja laajentaa

Kohokohdat

Helppo asentaa ja laajentaa



Valaise synkät polut, korosta maisemointia tai luo terassille ainutlaatuinen tunnelma. Voit tehdä tämän kaiken itse Huen spotti- tai pollarivalaisimilla. Tuotteet perustuvat pienen jännitteen käyttöön, joten niiden käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Ulkovalaistus on

nyt yksinkertaista: voit käyttää luovuuttasi ja laajentaa mielin määrin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
- Tyyppi: Jatkokaapeli

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 4,5 cm
- Pituus: 20 cm
- Nettopaino: 1,100 kg
- Leveys: 7,0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- IP-koodi: IP67
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty
- Yhteensopiva himmennettävien Philips Hue -laitteiden kanssa: Yes



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.411

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com