


 **LEDALITE**

par  **Signify**

Linéaire

TruGroove

corniche



Devenez votre propre directeur de l'éclairage

TruGroove pour la corniche
vous garantit le contrôle total
et les économies de coûts
sans sacrifier la qualité

La gamme TruGroove est reconnue pour sa très grande qualité d'éclairage et son esthétique parfaite qui convient à une foule d'applications différentes. L'ajout du TruGroove pour corniche ne fait que renforcer ce choix déjà convaincant. Avec ses modèles suspendus, en saillie, muraux, encastrés, pour les périmètres et maintenant les corniches, TruGroove devient votre solution complète.

TruGroove pour corniche propose un jet de lumière asymétrique très bien contrôlé qui emplit l'espace et le plafond d'une lumière uniforme et non les murs ni les cavités. Il en résulte une pièce à faible éblouissement, subtilement éclairée présentant un plafond « apaisant », exempt de toutes striures. La possibilité d'ajuster les angles d'installation vous permet de déterminer la distribution et les nombreux choix de plages de lumens vous aident à obtenir le bon éclairage pour votre espace.

TruGroove pour corniche propose la solution idéale lorsque vous recherchez le juste équilibre entre contrôle optique, facilité d'installation et réduction d'entretien et coûts.



A photograph of an open-plan office environment. The ceiling features a grid of square acoustic panels. Several people are seated at long wooden desks, working on computers. Bookshelves filled with books line the walls. A person is walking in the background, slightly blurred.

Plafond apaisant à faible éblouissement

Bureau à aires ouvertes – Corniche avec optique Focus

Plage de lumens* 3 000 lm

Surface de travail max./min. 1,6

Efficacité 129 LPW

Densité énergétique 0,63 W/pi²

Niveau d'éclairage 37 fc

Pièce : longueur : 36 pi x largeur : 18 pi x hauteur : 12 pi
Corniche : hauteur : 10 pi

Basé sur une température de couleur de 4000K.

* Valeur nominale /luminaire de 4 pi



A photograph of a retail store interior, likely a cafe or specialty shop. The ceiling is a vibrant red color with several recessed lighting fixtures. A large, bright rectangular light fixture is visible in the center. The store is filled with various products, including coffee and tea, displayed on shelves and tables. A person is visible in the background.

Plusieurs choix de flux lumineux



Éclairage uniforme

Épicerie – Corniche avec optique Fill / encastré de 3 po avec MesoOptics

Plage de lumens*	3 000 lm (Corniche) / 4 000 lm (encastré de 3 po)	Plancher max./min.	2,2
Efficacité	129 LPW (Corniche) / 100 LPW (encastré de 3 po)	Densité énergétique	1,06 W/pi ²
Niveau d'éclairage	45 fc		

Pièce : longueur : 96 pi x largeur : 96 pi x hauteur : 14 pi
Corniche : hauteur : 12 pi, asur tous les périmètres de la pièce

Basé sur une température de couleur de 4000K.
* Valeur nominale /luminaire de 4 pi



Contrôle optique

TruGroove pour corniche

Pourquoi choisir TruGroove pour corniche ?

- 4 positions de montage simples permettant de régler le jet optique
- 5 températures de couleur standards de 2700K à 5000K
- Maximum de 1 500 lm/pi dans un format compact de 5 po x 1-7/8 po
- Candelas à la crête optimaux à 110°
- Rendement élevé avec une efficacité jusqu'à 140 LPW


Optique Focus




Optique Fill




Options de montage




Plafond plat : courte distance avant la chute




Plafond plat : distance moyenne avant la chute



Plafond plat : longue distance avant la chute



Plafond en pente ou voûté



Plafond suspendu

Guide pour commander

Exemple : TC08L83540WN067DE

Gamme	Source	IRC/TCP ¹	Lumens ¹	Optique et boîtier	Dimensions du module	Câblage	Tension	Régulateur	
TC08	L								
TC08 TruGroove pour corniche	L DEL	850	IRC de 80/5000K	60 6000 lm/4 pi 50 5000 lm/4 pi	WN Optique Focus (Miro argent)	02 2 pi C2 2.5 pi	7 1TCP avec gradation M 1TCP avec gradation + câblage d'urgence N Commande par gradateur à 1TCP + pile d'urgence	D UNV 120-277V 3 347V	E Advance 0-10V (gradation 1%)
		840	IRC de 80/4000K	40 4000 lm/4 pi 30 3000 lm/4 pi		LN Optique Fill (réflecteur blanc)			
		835	IRC de 80/3500K	25 2500 lm/4 pi 20 2000 lm/4 pi	04 4 pi 05 5 pi				
		830	IRC de 80/3000K	15 1500 lm/4 pi 10 1000 lm/4 pi	06 6 pi 08 8 pi				
		827	IRC de 80/2700K		xx Enfilade totale en incréments de 6 po				
		935	IRC de 90/3500K ³						

Notes de bas de page:

1. Les valeurs nominales se retrouvent dans la plage. Consulter les données photométriques pour la température de couleur, les lumens et la distribution de la configuration choisie.
2. Les types de câblage ne sont pas disponibles avec toutes les configurations. Consulter Ledalite pour la liste complète disponible.
3. Option d'IRC de 90 / 3500K non offerte avec la plage de lumens de 6000 lm/4 pi.
4. Le pilote DALI Advance n'est pas offert avec les plages de lumens de 1000 lm/4 pi, 1500 lm/4 pi et les tailles de modules de 2 pi et 2.5 pi.

L'information présentée dans ce document ne doit pas être considérée comme une offre commerciale et ne fait pas partie d'aucun devis ni contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de l'information relative au portefeuille de produits de Signify, information qui peut faire l'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008