



Boîtier extérieur en deux pièces d'aluminium coulé et machiné renfermant les composantes électriques. Verre triple soufflé bouche procurant un éclairage uniforme le long de l'élément intérieur primaire.

Projet: _____
Lieu: _____
No de catalogue: _____
Type de luminaire: _____
Lampes: _____ Qté: _____
Notes: _____

Têtes d'alimentation

Série	Puissance	Source	TCP	Fini	Tension
PW	01	LW		SA	U
PW Applique murale décorative	01 8W	LW DEL	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	SA Aluminium satiné	U Universelle 120V/277V

Série	Puissance	Tension	Source	Fini
PW				SA
PW Applique murale décorative	13 13W 50 50W*	– 120V 2 277V – 120V	– AFC 4 broches tube triple Q AFC 4 broches tube quadruple – T4 incandescent mini culot	SA Aluminium satiné

*Ne pas utiliser avec les accessoires en acrylique (SA01L ou GLS01A).

Verre/acrylique Pour configurations DEL, AFC et INC.

Élément intérieur
SG01L Verre opale de 10 po SG02L Verre opale de 8 po SA01L Acrylique opale de 10 po SA02L Acrylique opale de 8 po

Le luminaire DEL complet inclut la **tête d'alimentation** + l'**élément intérieur**

Caractéristiques

- Tête d'alimentation:** faite de composantes en aluminium moulé sous pression et extrudé avec un fini laqué clair brossé.
- Plaque arrière:** en aluminium moulé sous pression, fini laqué clair et brossé.
- Élément intérieur:** une section cylindrique d'un diamètre de 10 po (SG01L) ou d'un diamètre de 8 po (SG02L) de verre extrudé clair aux rebords polis. Une section cylindrique d'un diamètre de 10 po (SA01L) ou d'un diamètre de 8 po (SA02L) d'acrylique clair est également disponible.
- Montage du luminaire:** le luminaire s'installe avec le verre vers le haut, vers le bas ou sur un des deux côtés (verre vers le haut illustré ci-dessus).

Lampe

DEL: Maximum de 8W

Tension à l'entrée	Fréquence à l'entrée	Courant d'attaque DEL	Puis. à l'entrée	Facteur de puis.
120-277V	50/60Hz	350mA	8W	>0,9

Incandescente:
Maximum de 50W, T4 mini culot.

Fluocompacte: Maximum de 13W, 4 broches TT et QT.

Général Électrique	Osram/Sylvania	Philips
(1) 13W tube quadruple 4 broches, lampe fluocompacte		
N/D	CF13DS/E/*	N/D
(1) 13W tube quadruple 4 broches, lampe fluocompacte		
F13DBX/SPX*/4P	CF13DD/E/*	PL-C13W/*4P/ALTO

* Désignation de la température de couleur des fabricants.

Électrique

Gradation: toutes les configurations ne s'utilisent pas avec la gradation.

Carte DEL: matrice de DEL blanches à luminosité élevée.

Gestion thermique de la DEL: le concept de dissipateur thermique maintient la température de jonction pour un rendement constant et fiable et une durée de vie de 50 000 heures à un maintien du rendu lumineux à 70 %.

Incandescent: culot E11 de porcelaine, douille à vis en alliage de cuivre plaqué nickel.

Fluocompacte:
13W double: culot 2GX7, polymère thermodurci avec contacts de laiton.
13W quad.: culot G24Q, polymère thermodurci avec contacts de laiton.

Ballasts AFC	13 watts TT	13 watts QT
Tension	120 V 277 V	120 V 277 V
Puis. (max.)	16 W 11 W	20 W 14 W
Amp. (max.)	0,136 A 0,08 A	0,174 A 0,114 A

Homologations

Homologués cULus.
Convient aux endroits humides.



Appliques murales 11 po et 13¹/₄ po

Dimensions INC et AFC

PW13QSA
SG02L ou SA02L

PW132QSA
SG01L ou SA01L


Vue du dessus

PW_fr 07/15 page 2 de 3

PW Vetro


Appliques murales 11 po et 13 1/4 po

Dimensions DEL



PW01LW30SAU avec SG01L, 8W, 800 lumens

Courbes Candela



No de rapport¹: 209GFR

Lumens à la sortie: 401 lumens
 Puissance à l'entrée²: 7,7W
 Efficacité: 52lm/w
 TCP³: 3000K
 IRC: >80 (min)

Luminance moyenne et pourcentages

Zone	Lumens	% luminaire
0-30	34	9%
0-40	51	13%
0-60	107	27%
0-90	229	57%
90-180	172	43%
0-180	401	100%

Matrice de candelas

Angle	P.B. moyens	Angles verticaux	
		Angle	P.B. moyens
0	282	90	45
5	260	95	45
10		100	
15	30	105	44
20		110	
25	24	115	41
30		120	
35	28	125	36
40		130	
45	33	135	31
50		140	
55	37	145	25
60		150	
65	41	155	18
70		160	
75	44	165	10
80		170	
85	44	175	0

Coefficients d'utilisation

Plafond		80%			70%			50%			0%
Murs		70	50	10	70	50	10	50	30	10	0
RCP		Méthode de cavité zonale - Réflexion efficace au sol = 20%									
Rapport de cavité de la pièce	0	91	91	91	101	101	101	86	86	86	54
	1	95	88	82	87	81	76	69	65	61	37
	2	84	74	66	77	69	62	58	52	47	28
	3	76	64	55	70	59	51	50	44	38	22
	4	69	56	47	64	52	44	44	37	32	18
	5	63	49	40	58	46	38	39	32	27	15
	6	58	44	35	53	41	33	35	28	24	13
	7	53	40	31	49	37	29	32	25	20	11
	8	50	36	27	46	34	26	29	23	18	10
	9	46	33	25	43	31	24	21	21	16	9
10	43	30	22	40	29	22	19	19	15	8	

1. Selon les tests de photométries absolues tels que spécifiés dans la norme LM79: méthode approuvée par l'IESNA pour les mesures des produits d'éclairage à semi-conducteur. Le luminaire avec verre est testé selon la méthode photométrique.
2. Puissance : contrôlée à moins de 5%.
3. Température de couleur proximale: selon les spécifications contenues dans ANSI_NEMA_ANSLG C78.377-20 08: spécifications sur la chromaticité des produits à semi-conducteurs.

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
 Philips se réserve le droit de changer les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps sans préavis et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.
philips.com/luminaire



Philips Lighting, North America Corporation
 200 Franklin Square Drive, Somerset, NJ 08873
 Téléphone: 855-486-2216

Importé par: Philips Lighting
 Une division de Philips Electronics Ltd.
 281 Hillmount Rd, Markham, ON, Canada L6C 2S3
 Téléphone: 800-668-9008