

GreenPerform Panel
RCI60V

Mounting Instruction/安装说明书/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/تعليمات التركيب V1.0

GB
7000

IEC
60598

IP20

t_a25°C

CE

Type /型号/ Tipe/ Loại / رقم النوع	CCT (K)	Power(W)/功率(W) /Daya/Công suất /กำลังไฟฟ้า/ الطاقة	LEDs	Lumen Output (lm)/流明输出(lm) Lumen keluaran/Quang thông (lm) /ألومن الاضاءة/ التردد	Dimension /尺寸 /Dimensi/Kích thước /ขนาด/البعاد LxWxHxH1 (mm)	Voltage/电压 /Tegangan /Điện áp /الجهد	Input Current 輸入电流(mA)	Frequency/频率 /Frekuensi /Tần số /التردد
RCI60V LED20S 840 W20L120 PSU	4000	20	156	2000	1195x200x8.3x30	1.20	100	50/60Hz
RCI60V LED30S 840 W60L60 PSU	4000	28	168	3000	595x595x8.3x30	1.58	140	
RCI60V LED30S 865 W60L60 PSU	6500	28	168	3000	595x595x8.3x30	1.58	140	
RCI60V LED40S 840 W60L60 PSU	4000	36	216	4000	595x595x8.3x30	1.60	170	
RCI60V LED40S 865 W60L60 PSU	6500	36	216	4000	595x595x8.3x30	1.60	170	
RCI60V LED40S 840 W30L120 PSU	4000	36	240	4000	1195x295x8.3x30	1.60	170	
RCI60V LED60S 840 W60L120 PSU	4000	55	384	6000	1195x595x10x31	4.00	260	
RCI60V LED40S 840 W60L60 PSD	4000	36	216	4000	595x595x8.3x30	1.70	170	
RCI60V LED40S 865 W60L60 PSD	6500	36	216	4000	595x595x8.3x30	1.70	170	
RCI60V LED40S 840 W60L60 PCV	4000	36	216	4000	597x597x11.5x30	1.65	170	
RCI60V LED40S 840 W60L60 CPC	4000	36	216	4000	600x600x20x30	1.65	170	
RCI60V LED29S 840 W60L60 PSU UGR16	4000	28	216	2900	595x595x8.3x30	1.43	140	
RCI60V LED29S 840 W30L120 PSU UGR16	4000	28	240	2900	1195x295x8.3x30	1.43	140	
RCI60V LED40S 840 W60L60 PSU OC IP44	4000	36	216	4000	595x595x9.3x31	2.10	170	
RCI60V LED20S 840 W20L120 PSU OC IP44	4000	20	156	2000	1195x200x9.3x31	1.70	100	
RCI60V LED40S 840 W30L120 PSU OC IP44	4000	36	240	4000	1195x295x9.3x31	2.10	170	
RCI60V LED60S 840 W60L120 PSU OC IP44	4000	55	384	6000	1195x595x11x32	4.50	260	

W60L60

W20L120
W30L120
W60L120

Please do not put any pressure on the back and the driver.请不要使背板和驱动受力。

A 嵌入式Visible Profile Ceiling Mounting (VPC)

B 集成吊顶 Concealed Profile Ceiling(CPC)

RCI60V LED40S 840 W60L60 CPC

C 嵌入式Plaster Ceiling Version (PCV)

RCI60V LED40S 840 W60L60 PCV

Cutout size/石膏板开口尺寸
W60L60: 574*574mm(+/-2mm)
Ceiling thickness : 8mm-16mm
天花板厚度 : 8mm-16mm

Safety Chain 安全吊绳

The product (include A、B、C mounting types) should install safety chain (Safety chain is not included.).
本产品（包括A、B、C三种安装方式）需要安装安全链（本产品不含安全链）

Wiring Method 接线方式

60227 IEC 53(RVV)
2X0.75mm²
L:Brown/棕色
N:Blue/蓝色

Dali 安装图

60227 IEC 53(RVV)
2X0.75mm²
L:Brown/棕色
N:Blue/蓝色

Model	Run Current (A) (@230V) 输入电流 (A)	Start (Inrush) Current(A)/ Ipeak (A) 峰值电流	Start Current Duration (μs) / T(@50% of Ipeak) (μs) 启动电流持续时间/ 峰值电流脉冲宽度	* Touch current or protective conductor current (mA) 接触电流 或保护导体电流 (mA)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs) B型16A微型断路器允许连接的最大灯具数 (PCS)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs) C型16A微型断路器允许连接的最大灯具数 (PCS)
RCI60V LED20S 840 W20L120 PSU	0.100	15.40	320.00	<0.7	23	34
RCI60V LED30S 840 W60L60 PSU	0.137	15.60	206.00	<0.7	30	50
RCI60V LED30S 865 W60L60 PSU	0.140	15.60	206.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 840 W60L60 PSU	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 865 W60L60 PSU	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 840 W30L120 PSU	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED60S 840 W60L120 PSU	0.263	20.60	181.00	<0.7	20	40
RCI60V LED40S 840 W60L60 PSD	0.190	16.10	220.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 865 W60L60 PSD	0.190	16.10	220.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 840 W60L60 PCV	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 840 W60L60 CPC	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED29S 840 W60L60 PSU UGR16	0.137	15.60	206.00	<0.7	30	50
RCI60V LED29S 840 W30L120 PSU UGR16	0.137	15.60	206.00	<0.7	30	50
RCI60V LED40S 840 W60L60 PSU OC IP44	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED20S 840 W20L120 PSU OC IP44	0.100	15.40	320.00	<0.7	23	34
RCI60V LED40S 840 W30L120 PSU OC IP44	0.176	15.80	181.00	<0.7	30	50
RCI60V LED60S 840 W60L120 PSU OC IP44	0.263	20.60	181.00	<0.7	20	40

EN

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
7. The luminaire is complied with IEC 60598.
8. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.

在使用产品前请仔细阅读这个安装指南:

CN

1. 仅适用于室内灯具；
2. 接线过程中，切勿通电；
3. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准；
4. 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废；
5. 灯具不能被隔热或类似材料覆盖；
6. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
7. 此灯具是依据IEC60598或国标GB7000所制造；
8. 此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。



ID

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
5. Rumah lampu tidak boleh tertutup oleh material penahan panas atau sejenisnya dalam keadaan apapun.
6. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan luminer harus diganti.
7. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.
8. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur , Chlorine , phthalates , dll..

VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
- Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.**
- Không được thay thế dây cáp nguồn gần theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
- Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
- Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.**
- Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,....

TH

โปรดอ่านทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนการใช้สินค้า

1. ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
2. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
3. ความติดตั้งโคมโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากสายไฟฟ้าพร้อมโคมเก่า ชำรุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
5. ไม่ควรนำฉนวนป้องกันอุณหภูมิ หรือวัสดุที่คล้ายกันวางหรือครอบตัวโคม
6. โคมไฟทุกชิ้นเนื่องจากอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
7. โคมไฟรุ่นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
8. โคมไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น ก๊าซแอมโมเนีย คลอรีน หรือ ฟอสฟอรัส (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก)

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج

١. للاستخدام الداخلي فقط

٢. لا تشغل قبل الإنتهاء من التركيب

٣٠. والمتطلبات المحلية IEE يجب تركيب الفلنوس من قبل فني مؤهل وفقاً

لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرن لهذا الفانوس . يجب اتلاف الفانوس في حالة تضرر الكابل .

تحت أى ظرف من الظروف لا يجب تغطية الفئوس بمادة عازلة أو مادة شبيهة

مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بالكامل

IEC 60598-1 ed. 8 الفاتوس يتوافق مع

٧. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفثالات وغيرها

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah

ID Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ระบุว่าสินค้านั้นไม่ได้เหมือนของทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอาจมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับหรือ ตัดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدوير بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخلفات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم "إعادة والتجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج إعادة التدوير البيئي الآمن

AR

产品中有害物质的名称及含量						
12NC444100099181						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器(板)、铜制及电子零部件	○	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其他零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only