

# PHILIPS

Pære

LED

4,5 W (40 W)

E27 sokkel

Varm hvid

Ikke dæmpbar



8718696419656



## Designet til at blive set

Genkendelige former, som du kender og elsker. De bruger ca. 80 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange så længe. Med EyeComfort\*, som skåner øjnene.

### Lys af høj kvalitet

- Få mere at vide om lys
- Designet til at forkæle dine øjne
- Ingen synlig flimren
- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Lyset tænder øjeblikkeligt

### Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år
- Bedre for tegnebogen og planeten

### Belysning er mere end bare oplysning

- Enkel LED til hverdagsbrug

# Vigtigste nyheder

## Få mere at vide om lys



Farvetemperatur: Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber et varmt, mere roligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi skaber et køligt, mere energigivende lys. CRI: Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til at beskrive effekten af en lyskilde i form af farveudseende. Naturligt sollys har en CRI på 100. CRI for Philips LED lyspærer er altid højere end 80, hvilket sikrer, at farverne vises som ægte og naturlige.

## Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belastte øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Ingen synlig flimren

Hurtigt flimrende lys kan være belastende for øjnene, hvilket kan give hovedpine og sågar fremprovokere et anfald hos folk med fotosensitiv epilepsi. Det er både ubehageligt og unødvendigt. LED belysning kan flimre på grund af lyskildens hurtige reaktion på driverstrømmen. Dette er dog ikke tilfældet med Philips' LED armaturer, der er designet til at minimere variationerne i driverstrømmens udgangseffekt og dermed fjerne de faktorer, der forårsager flimren. Det betyder, at du slet ikke oplever flimren med en Philips-LED lyskilde.

## Glødepærelignende varm hvid



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning og er perfekt til afslapning. Dette lys med en farvetemperatur på 2.700 K er ideelt til belysningsdesign i hjemmet.

## Tænder med det samme




Der er ingen grund til at vente: Philips LED-lyspærer yder deres fulde lysstyrkeniveau, så snart de tændes. Ved blot at vippe kontakten opnår rummet fuld lysstyrke. Der er ingen langsom opstarts- eller ventetid.

## Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

## Energibesparelse på op til 80 %



LED teknologi sparer op til 80 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

## Enkel LED til hverdagsbrug



Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte lyskilde til dine grundlæggende belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af LED, til en fornuftig pris.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Form: Pære
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27

## Mål for pære

- Højde: 10,6 cm
- Bredde: 6 cm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscykluser: 30.000

## Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Behageligt lys, Blødt lys
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA

## Emballageoplysninger

- Produktserie: EyeComfort

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.55
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 4,5 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærke (EEL): F

## Produktmål og -vægt

- Længde: 11 cm

## Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: 300 °
- Normeret levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Nominel effekt: 4.5 W

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz

## Pæren

- Farvekonsistens: 6

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696419656
- Nettovægt: 0,040 kg
- Bruttovægt: 0,050 kg
- Højde: 10,650 cm
- Længde: 5,900 cm
- Bredde: 5,900 cm
- Materiale nummer (12NC): 929001242982



Udgivelsesdato:  
2023-11-07  
Version: 0.719

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)