

PHILIPS

Ljuskälla

LED

9 W-60 W

E27

Varmvit



8718696761267



Klar LED-belysning

Philips LED-glödlampor ger ljus av hög kvalitet, har extra lång livslängd och ger omedelbara, avsevärda energibesparingar.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: Ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningningsindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla på färgers utseende. Solljus har ett CRI

på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Teknologi: LED
- Typ av glas: Frostad

Storlek

- Höjd: 10,5 cm
- Vikt: 0,035 kg
- Bredd: 6 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 000 h
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 15 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 180 °
- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 70 mA
- Effektivitet: 89 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718696761267
- EOC: 871869676126700
- Produkttitel: LED60W A60 E27WW 230V FR ND RF3BC/6-DISC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220–240 V
- Wattal: 9 W
- Wattmotsvarighet: 60 W

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 180 °
- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 806 lm
- Specifierad effekt: 9 W



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.248

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com