

# PHILIPS

Lampe

30 W - 200 W

E27

Warmweiß



8718699662240



## Warmweiße Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Ersetzt herkömmliche Glühlampen

### Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Röhren mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre
- Schont den Geldbeutel und die Umwelt

### Licht und mehr

- Sofort an

# Besonderheiten

## Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin und bietet Ihnen eine warme und ruhige Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen ist. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung Ihres Zuhauses.

## Ersetzt herkömmliche Glühlampen

Mit ihrem attraktiven Design und der vertrauten Form ist diese energiesparende LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen.

## 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Durch die Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Röhren entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

## Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

## Sofort an

# Daten

## Eigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Technologie: LED
- Glasart: Satiniert

## Lampenabmessungen

- Höhe: 19,4 cm
- Gewicht: 0,275 kg
- Breite: 11 cm

## Lebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 150 Grad
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 3450 lm
- Startzeit: <0,5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 150 mA
- Lichtausbeute: 115 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699662240
- Artikelnr.: 871869966224000
- Produkttitel: LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.95
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 30 W
- Äquivalente Wattleistung: 200 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): A+

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 19,4 cm

#### Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 150 Grad
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 3450 lm
- Nennleistung: 30 W

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699662240
- Nettogewicht: 0,218 kg
- Bruttogewicht: 0,307 kg
- Höhe: 25,650 cm
- Länge: 11,500 cm
- Breite: 11,500 cm
- Materialnummer (12NC):  
929002048401



Ausstellungsdatum:  
2023-11-07  
Version: 0.363

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.