

PHILIPS

Bombilla

LED

9,5 W - 68 W

E27

Blanco



8718699771379



Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Luz más allá del concepto de iluminación

- Para uso en frigoríficos y congeladores

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

Bombilla para aparatos para fines especiales

Las bombillas para frigoríficos de Philips se pueden utilizar en frigoríficos, congeladores y lugares similares con temperaturas de funcionamiento bajas. Sustituya fácilmente las bombillas de sus electrodomésticos por una bombilla para aparatos de Philips para una vida útil prolongada.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,4 cm
- Anchura: 3,7 cm

Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 950 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficiencia: 100 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137900
- Título del producto: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND 1PF/12

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 9,5 W
- Potencia equivalente: 68 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,43 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 415169
- Referencia de medición de flujo: Sphere

La bombilla

- Consistencia del color: 6

8718699771379

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699771379
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001901428



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.482

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com