PHILIPS

Spot

LED

4,7 W – 50 W

GU10

Alb cald



8718699777975



Lumină strălucitoare cu LED

Becurile cu LED Philips oferă o lumină de înaltă calitate, o durată de viaţă excepţional de lungă și economii de energie semnificative și imediate.

Lumină de înaltă calitate
- Află despre lumină

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi
- Formă și dimensiuni similare cu cele ale spoturilor cu halogen

Alege o soluţie de durată
- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unităţi denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

Înlocuiește reflectorul cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această capsulă cu LED oferă un iluminat contemporan. Este înlocuitorul perfect și durabil al spoturilor cu halogen tradiţionale.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucuraţi-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceţi instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescenţă sau cu halogen existente

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcţional
- Soclu: GU10

Dimensiunile becului
- Înălţime: 6,1 cm
- Lăţime: 9 cm

Rezistenţă
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Alte caracteristici
- Eficacitate: 73 lm/W

Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699777975
- EOC: 871869977797500
- Titlu produs: LEDspot50W GU10Kit_R 827 36D 1PF/10-DISC

Consum de energie
- Factor de putere: 0.41
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,7 W
- Putere echivalentă: 50 W

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 6,1 cm

Valori nominale
- Intensitate de vârf nominală: 700 cd

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.166

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com