

PHILIPS

Spot (dimmbar)

LED

5 W – 35 W

GU5.3

Warm Glow

Dimmfunktion



8718699787844



Je mehr Du dimmst, desto wärmer wird das Licht.

Mit Philips WarmGlow LEDs dimmst Du Deine Alltagsbeleuchtung in den gemütlichen Tönen traditioneller Lampen. Je stärker Du dimmst, umso wärmer wirkt das Licht. Dadurch unterscheiden sie sich von normalen dimmbaren LEDs, die beim Dimmen einfach nur weniger hell werden. WarmGlow-Lampen verfügen jetzt außerdem über den verbesserten, mit natürlichem Licht vergleichbarem Farbwiedergabeindex von 90, damit Du Dein Zuhause in realen Farben sehen kannst. Philips WarmGlow LEDs schaffen das richtige Licht für jeden Anlass, ganz gleich, ob Du es Dir abends auf der Couch gemütlich machen möchtest, oder Dir helles Licht für einen guten Start in den Tag wünschst.

Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Röhren mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Akzentbeleuchtung

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K und bietet Ihnen eine warme und ruhige Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen ist. Ideal zur Beleuchtung Ihres Zuhauses.

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Durch die Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Röhren entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Perfekt zur Akzentbeleuchtung



Dieser LED-Spot sorgt mit weitem Abstrahlwinkel (36 Grad) für eine moderne Beleuchtung und eignet sich sowohl für die Akzentbeleuchtung als auch für die Allgemeinbeleuchtung. Verwenden Sie ihn in eingelassenen Fassungen oder Schienenleuchten zur Beleuchtung Ihrer Küche, Ihrer Kochinsel oder Ihres Wohn- und Esszimmers.

Daten

Eigenschaften

- dimmbar: Ja
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Gerichteter Spot
- Sockel: GU5.3
- Technologie: LED

Lampenabmessungen

- Höhe: 4,45 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Breite: 5,05 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 25.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warm Glow
- Nomineller Lichtstrom: 345 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung
- Farbkennung: 822-827 | tunable warm white

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 480 mA
- Lichtausbeute: 69 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699787844
- Artikelnr.: 871869978784400
- Produkttitel: LED CLA 35W MR16 12V 36D WGD 1PF/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 12V AC electronic V
- Wattleistung: 5 W
- Äquivalente Wattleistung: 35 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 4,45 cm

Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 36 Grad
- Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 345 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 600 cd
- Nennleistung: 5 W

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699787844
- Nettogewicht: 0,045 kg
- Bruttogewicht: 0,053 kg
- Höhe: 8,200 cm
- Länge: 4,500 cm
- Breite: 4,500 cm
- Materialnummer (12NC): 929001904766



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.64

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com