









Crea el ambiente perfecto con luz regulable de alta calidad.

Crea el ambiente perfecto con focos empotrables y regulables LED de Philips y regula fácilmente la iluminación, desde luz brillante para todos los días, hasta tonos acogedores.

Combina con tu estilo interior

· Acabado metálico decorativo

Efecto de iluminación

· Haz de luz intenso y enfocado

Seguridad

· Resistente a la condensación

Excelente calidad

• EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

· Regulable

Duración

· Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Acabado metálico decorativo

Un acabado metálico contemporáneo añade un toque moderno.

Haz de luz intenso y enfocado

Enfoca la luz en los objetos, una mesa de comedor u otros elementos interiores para atraer la atención sobre determinados estilos.

Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

Evecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo

luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Regulable

Te permite cambiar el ambiente reduciendo los niveles de luminosidad del LED, desde una luz blanca brillante a una luz acogedora, como la de las lámparas tradicionales.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000

Especificaciones

Diseño y acabado

· Color: blanco

Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

· Cabezal de foco aiustable: No

· Regulable con mando a distancia: No

· LED integrado: Sí

· Mando a distancia incluido: No

· Pieza central: Sí

Características de la luz

Ángulo de apertura: 36°

· Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

· Diseñada especialmente para: **Funcional**

Tipo: Foco

Dimensiones y peso del embalaje

· Peso neto: 0,114 kg

Dimensiones y peso del producto

· Longitud reducida: 7 cm

· Anchura reducida: 7 cm

· Altura: 5.5 cm

· Longitud: 8,5 cm

· Peso neto: 0,114 kg

• Distancia empotrada: 1.5 cm

· Anchura: 8,5 cm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)

· Diámetro: 85 mm

· Fluio luminoso total de la luminaria:

· Color de la luz: 4000

· Red eléctrica: 220-240

· LED: Sí

· LED integrado: Sí

· Potencia de la bombilla incluida: 5.5

· Código IP: IP20 (frontal 65)

· Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8719514253605

• Peso bruto: 0,145 g

• Altura: 9,000

Longitud: 7,500Anchura: 10,500

• Número de material (12NC):

929002535820



Fecha de emisión: 2023-11-08 Versión: 0.178 © 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.