

interact Pro

Lichtsteuerung kann so einfach sein!

Mit Interact Pro in die funkvernetzte Beleuchtung einsteigen

Da ist mehr drin als nur An und Aus!



Vom Strippenzieher zum Lichtmanager

Sichern Sie sich wiederkehrende Umsätze und binden Sie langfristig ihren Kunden mithilfe von Lichtservices wie Wartung und Management.



Vernetzen ohne Aufwand

Dank dem Zigbee-Funkstandard können bestehende 3 x 1,5 mm² Leitungen weiter genutzt werden. Damit ergibt sich eine hohe Attraktivität und Umsetzbarkeit bei der Sanierung.



Steigern Sie ihre Profitabilität

Sparen Sie Zeit in der Installation durch einfache Inbetriebnahme und erhöhen Sie so die Wertschöpfung pro Montagestunde.

Die Zukunft des Lichts definiert sich über Service – Interact Pro bietet Ihnen die passenden Werkzeuge dafür:

- **Individualisierung**
Das System lässt sich auf die Bedürfnisse ihres Kunden anpassen
- **Dimmen**
Mit der App und den Schaltern lässt sich das Lichtniveau jederzeit anpassen
- **Szene**
Voreingestellte Lichtszenen lassen sich per Knopfdruck abspielen
- **Zeitsteuerung**
Mithilfe eines Zeitplans kann die Beleuchtung der täglichen Nutzung der Anlage angepasst werden
- **Ferndiagnose**
Warten und managen Sie die Anlage von ihrem Büro aus und erhalten Sie stetig Informationen zu ihren verbauten Installationen
- **Präsenzsteuerung**
Ermöglichen Sie ihrem Kunden noch mehr Einsparung dank intelligenter Sensorik die das Licht automatisch regelt.
- **Tageslichtregelung**
Nutzen sie das natürliche Tageslicht und passen Sie die Beleuchtung automatisch auf das gewünschte Lichtniveau an
- **Energiemonitoring**
Erhalten Sie wichtige Informationen über den Energieverbrauch der Anlage

Haben Sie eine technische Frage?

Wir sind Montag-Freitag 09-18.00 Uhr für Sie da!
Tel.Nr. 00800/7445 4775

Besuchen Sie unsere Internet-Seite für noch mehr Informationen:

www.interact-lighting.com/pro



Schnell und einfach Installiert. Das Interact Pro System im Überblick

Interact Pro Gateway



Interact Pro Gateway

Interact Ready Hardware

Erforderlich



Interact Ready Leuchten



Interact Ready Lampen

Optional




Bewegungs- und Tageslichtsensor



Interact Ready Schalter


Interact Pro Software

Erforderlich



Interact Pro App

Optional




Interact Pro Dashboard

Intelligente Steuerung – Beispiele

Ob im Büro oder der Werkstatt: Sorgen Sie für optimale, steuerbare Lichtverhältnisse und erhöhen Sie den Komfort und die Produktivität der Mitarbeiter vor Ort. Tageslichtabhängige Sensoren und Zubehör können zu weiteren Energieersparnissen führen.

Systemaufbau Büro:	Funktionalität:	
55 x Philips CoreLine Panel Interact Ready	Individualisierung	✓
8 x Bewegungs- & Tageslichtsensor	Szenen	✓
1 x Interact Pro Gateway	Energiemonitoring	✓
	Ferndiagnose	✓
	Zeitsteuerung	✓
	Präsenzsteuerung	✓
	Tageslichtregelung	✓


Erforderlich	Optional
 Interact Pro Gateway  Philips CoreLine Panel Interact Ready	 Bewegungs- und Tageslichtsensor



Masse: 11,88 m x 21,50 m x 3,00 m; Grundfläche Büro: 255,42 m²; Arbeitsplätze für Mitarbeiter: 32 Personen

Systemaufbau Werkstatt:	Funktionalität:	
28 x Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Interact Ready	Individualisierung	✓
4 x Bewegungs- & Tageslichtsensor	Szenen	✓
1 x Interact Pro Gateway	Energiemonitoring	✓
	Ferndiagnose	✓
	Zeitsteuerung	✓
	Präsenzsteuerung	✓
	Tageslichtregelung	✓

Erforderlich	Optional
 Interact Pro Gateway  Philips CoreLine Waterproof Interact Ready	 Bewegungs- und Tageslichtsensor



Masse: 14 m x 20 m x 3 m; Grundfläche Werkstatt: 280,00 m²; Arbeitsbereiche: 4 Maschinen

CoreLine Feuchtraumleuchte

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L75)	K ⁶	DV ⁷	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Interact ready 2 x 36 W/1 x 58 W	4.000	30,0	133	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.215 x 80 x 76	397 135 00	941305191
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Interact ready 2 x 58 W/2 x 49 W	6.000	45,5	132	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.515 x 80 x 76	397 142 00	941305291

CoreLine Lichtleiste

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L70)	K ⁶	DV ⁷	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	Interact ready 2 x 36 W	4.100	39,0	105	50.000	4.000	ja	Funk	1.134 x 64 x 82	337 333 99	941100141
BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	Interact ready 2 x 58 W	5.300	52,0	102	50.000	4.000	ja	Funk	1.416 x 64 x 82	337 340 99	941100161

CoreLine Einlegeleuchte

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L75)	K ⁶	UGR _R	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
quadratisch Leuchte, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR _R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR _R 19 (OC)											
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	Interact ready 4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 41	996 553 00	941400761
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	Interact ready 4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 41	996 522 00	941400771

CoreLine Panel

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L75)	K ⁶	UGR _R	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR _R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR _R 19 (OC)											
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	Interact ready 4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 42	385 187 00	941301641
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	Interact ready 4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 42	385 224 00	941301651
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR _R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR _R 19 (OC)											
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	Interact ready 4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	597 x 597 x 42	385 163 00	941400691
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	Interact ready 4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	597 x 597 x 42	385 200 00	941400701
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR _R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR _R 19 (OC)											
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	Interact ready 4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	1.197 x 297 x 42	385 194 00	941400671
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	Interact ready 1 x 28/36/54 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	1.197 x 297 x 42	385 231 00	941400681

CoreLine Anbauleuchte

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L75)	K ⁶	UGR _R	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
quadratische Leuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR _R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR _R 19 (OC)											
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Interact ready 4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 652 00	941303741
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Interact ready 4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 683 00	941303641
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Interact ready 4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 676 00	941303781
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Interact ready 4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 690 00	941303681
Langfeldleuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR _R 22 (NOC), BAP-tauglich UGR _R 19 (OC)											
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	Interact ready 1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 621 00	941303721
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	Interact ready 1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 645 00	941303621
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	Interact ready 1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 638 00	941303731
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	Interact ready 1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 669 00	941303631

CoreLine Downlight

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L70)	K ⁶	DV ⁷	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
DN140B LED20S/830 WR IA1	Interact ready 2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	3.000	ja	Funk	216 x 216 x 105	326 122 00	941400501
DN140B LED20S/840 WR IA1	Interact ready 2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	4.000	ja	Funk	216 x 216 x 105	326 139 00	941400541

CoreLine Slim Downlight

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L70)	K ⁶	DV ⁷	Dimmbar ⁸	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
DN135B LED20S/830 IA1 WH	Interact ready 2 x 26 W	2.000	27,0	74	50.000	3.000	–	Funk	215 x 215 x 23	389 222 99	941422311
DN135B LED20S/840 IA1 WH	Interact ready 2 x 26 W	2.000	27,0	74	50.000	4.000	–	Funk	215 x 215 x 23	389 246 99	941422361

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
Interact Pro Gateway			
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	Interact Pro Wireless Gateway	775 790 00	
Schalter und Sensor – Interact Ready			
UID8450/10 ZGP Schalter Dim 2B	Schalter Interact Ready, Funk, Batteriebetrieb	449 318 00	919610201
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	Präsenzmelder drahtlos, Batteriebetrieb, Interact Ready	777 527 00	535530400
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	Tageslicht-/Präsenzmelder Funk, Batteriebetrieb, Interact Ready	777 541 00	535532400
Interact Pro Connector Kit – Jede DALI-Leuchte wird Interact Ready!			
Interact Ready RF DALI Connector	DALI-Schnittstelle zur Integration von weiteren Leuchten wie z.B. Maxos LED oder Hallenleuchten	Auf Projekt-Anfrage	

¹ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Leuchtstofflampen Ø 26 mm (T8), Leuchtstofflampen Ø 16 mm (T5), Kompaktleuchtstofflampen (KLL),

² Leuchten-Lichtstrom in Lumen (lm)

³ Leuchten-Leistung in Watt (W)

⁴ Leuchten-Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)

⁵ Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur T_a 25 °C

⁶ Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)

⁷ Durchgangsverdrahtung (DV) – bei Decken- und Wandleuchten: Weiterverdrahtung

⁸ Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.ch/gewahrleistung