


PHILIPS

Products

**LE VRAI
PRO**
CHOISIT
LA VRAIE
QUALITÉ



Catalogue Philips Lighting

Luminaires intérieurs
Montage en surface

1 octobre 2019
Produits et prix – BeLux


'19

TrueLine, surface mounted




Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.

- Optique hautement uniforme Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus




- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux Lignes autonomes et continues Versions encastrée et suspendue également disponibles Lumière directe et indirecte Fenêtre de sortie de lumière homogène Prêt pour le futur : PoE
- Type: SM530C (version conforme aux normes d'éclairage des bureaux)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: Versions 4000K 1130 et 1170mm, conformes aux normes de bureaux (OC)
- Angle d'ouverture du faisceau: 80° (version OC), 110° (version NOC)
- Flux source: De 1500 à 5000lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50000h: L85
- Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
- Performance Température Ambiante Tq: +25°C
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PDS-6024V; alimentation pour les applications en intérieur
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec de nombreux variateurs ELV disponibles dans le commerce
- Contrôle/commande: 0-16V, DALI
- Matériau: Boîtier: aluminium anodisé
- Couleur: Aluminium (ALU)
- Fermeture: Conforme aux normes d'éclairage des bureaux: PMMA, semi-transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Module optique remplaçable ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuelle ou en ligne




Product

SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 ALU




Product

SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410 ALU



Product

SM530C LED40S/840 PSD ACL PI5 L1170 ALU



Product

SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU



SM534C LED40S/840
PSD PI5 L1130 ALU

SM531C LED15S/840 PSD
PI5 L1130 ALU



Product

SM530C LED50S/840 PSD ACL PI5 L1450 ALU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
07200100	SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	1	640.00€
07201800	SM530C LED50S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	1	640.00€
07202500	SM531C LED19S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	1	610.00€
07203200	SM531C LED31S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	1	610.00€

CoreLine, plafonnier



CoreLine est notre première famille LED se présentant comme une alternative abordable aux solutions fluorescentes. Conçu aussi bien pour les bâtiments neufs ou la rénovation, le plafonnier CoreLine vous permettra de bénéficier de tous les avantages de LED pour un investissement optimisé. En effet 30% d'économies d'énergie pourront être faits par rapport à un encastré 4x14W tout en maintenant votre niveau d'éclairage. Solution parfaitement rétrofit elle s'installera sur tout type de plafond grâce à ses étriers.

- Idéal pour la rénovation : flux équivalent aux solutions TL5
- Économies d'énergie de plus de 45 % par rapport aux luminaires TL5
- Design mince et effets lumineux novateurs



- Technologie LED intégrée
- Caisson très fin
- Kit de suspension disponible (accessoire)
- Version encastrée également disponible pour plafond modulaire
- Type: SM120V
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Consommation: Version LED37S : 40.5 W
- Flux utile: Version LED37S : 3700 lm
- Température de couleur: 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1.0 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 °C
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Pas de possibilité de gradation
- Matériaux: Caisson : acier post-laqué blanc
- Couleur: Blanc (proche RAL9016)
- Cache optique: Polycarbonate
- Connexion: Bornier à poussoirs
- Installation: Individuelle, insertion dans le module du faux-plafond
- Accessoires: Kit de suspension, SM120Z

EFix Plafonnier/Suspension



La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant qui permet d'importantes économies d'énergie lorsque des installations à ballasts conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips. Les optiques de la gamme répondent aux exigences de la norme EN-12464, assurant un éclairage de qualité améliorée dans toute application. Utilisés avec des ballasts haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire. Le design d'Efix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier (TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. Efix est livré lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du luminaire. L'encastré (TBS260) Efix complète la gamme des luminaires Philips pour l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

- Dans son segment de marché, le produit le plus simple à installer
- Design de luminaire TL5 spécifique, séduisant par sa simplicité
- Luminaire compatible avec une application de bureau à l'aide d'une optique miniature



- Conception simple
- Lampes MASTER TL5 ; adaptées à une utilisation avec un appareillage haute fréquence
- Mini-optiques ; conforme aux normes EN-12464 au niveau des performances
- Contrôleur lumière du jour Luxsense intégré disponible
- Cache supérieur amovible : permet un éclairage direct ou direct et indirect grâce au réglage du faisceau
- Type: TCS260
- Source lumineuse: Lampe fluorescente:
- Lampe incluse: Oui (lamp color 830 or 840)
- Auxiliaires: Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Optiques: C6, Optique en aluminium grand brillant, grande qualité avec ventelles tri-dimensionnelles
- Connection: Connecteur Push-In (PI), connection externe
- Couleur: Blanc, RAL9016 (WH)
- Option: Système de gestion d'éclairage: cellule de régulation en fonction de la lumière du jour (LX)
- Matériaux: Caisson: acier pré-lacqué
- Installation: Individuel ou en ligne; l'installation est réalisée par l'intermédiaire de brancards fournis
- Accessoires: Kit de suspension, ZCS260 SME WH ou SI
- Remarque: Livrés avec lampe(s), connecteur Push-In, et brancards




TCS260 1x28W/830 HFS
M2 SI



TCS260 2x28W/830 HFS
D6 SI



TCS260 1x28W/830 HFS
M2 WH



Product
TCS260 1x35W/830 HFD D6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS
M6 WH




TCS260 2x28W/830 HFS
M2 SI



TCS260 1x35W/830 HFS
D6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS
M2 WH



Product
TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH



ZCS260 SME-3-WH



TCS260 1x28W/830 HFS
D6 SI



ZCS260 SME-3-SI



TCS260 2x28W/830 HFS
D6 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH	1	206.00€
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH	1	214.00€
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH	1	223.00€
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH	1	233.00€
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH	1	251.00€
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	1	261.00€
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	1	277.00€
61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH	1	193.00€
61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH	1	201.00€
61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH	1	208.00€
61207300	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH	1	208.00€
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH	1	233.00€
61316200	TCS260 1x28/54W HFPI M2 WH	1	220.00€
61318600	TCS260 1x35-80W HFPI M2 WH	1	238.00€
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	1	238.00€
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH	1	245.00€
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH	1	252.00€
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	1	261.00€
61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	1	323.00€
61460200	TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH	1	255.00€
61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH	1	270.00€
61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH	1	278.00€
61139700	TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH	1	238.00€
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	1	235.00€
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH	1	240.00€
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH	1	228.00€
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH	1	238.00€
61230100	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH	1	228.00€
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH	1	269.00€
61321600	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH	1	251.00€
61323000	TCS260 2x35-80W HFPI M2 WH	1	258.00€
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI	1	216.00€
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI	1	226.00€
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI	1	236.00€
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	1	250.00€
61241700	TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI	1	226.00€
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	1	279.00€
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI	1	285.00€
61325400	TCS260 1x28/54W HFPI D6 SI	1	249.00€
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	1	211.00€
61326100	TCS260 1x28/54W HFPI M2 SI	1	235.00€
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	1	249.00€
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI	1	257.00€
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	1	264.00€
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI	1	273.00€
61265300	TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI	1	257.00€
61454100	TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI	1	270.00€
61457200	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX SI	1	321.00€
61458900	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI	1	327.00€
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	1	294.00€
61330800	TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI	1	281.00€
61109000	TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI	1	288.00€
61333900	TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI	1	279.00€
61110600	ZCS260 SME-3-WH	1	73.70€
61111300	ZCS260 SME-3-SI	1	76.50€
61404600	ZCS260 SME-5-WH	1	79.40€
61405300	ZCS260 SME-5-SI	1	79.40€
62515800	ZCS260 BR (8PCS)	1	30.70€



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be