

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Luminaires intérieurs
Montage en surface

Octobre 2020
Produits et prix – BeLux

'20

SmartBalance Plafonnier




Si dans de nombreux cas les performances de l'éclairage fonctionnel s'avèrent fondamentales, les utilisateurs sont également à la recherche de luminaires élégants et/ou discrets. Satisfaire à ces deux exigences n'est pas simple, en particulier lorsque les luminaires sont installés en plafonnier ou suspension. SmartBalance représente le must dans le domaine des luminaires plafonniers et suspendus. En effet, il est synonyme d'efficacité énergétique et d'esthétique élégante tout en restant discret. Par ailleurs, son design contribue à réduire l'encombrement au plafond et répond à toutes les normes d'éclairage des bureaux.

- Économies d'énergie de 30% par rapport aux solutions fluorescentes TL5
- Design séduisant et discret – limite l'encombrement au plafond
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux (EN 12464-1)



- Efficacité énergétique > 90 lm/W, synonyme d'économies d'énergie d'environ 30% par rapport à une solution TL5
- Compact, discret et ultra-léger
- SmartBalance est un luminaire très confortable : UGR 19 et L65 < 1 500 cd/m² ou < 3 000 cd/m² (selon l'optique)
- Options : contrôle DALI (sans fil), éclairage de secours, mise en ligne
- Type: SM480C
- Source lumineuse: Philips Fortimo LED Line 1R
- Puissance (+/- 10 %) : 40W (4000 K)
- Flux système: 3 000 ou 3 500 lm
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- IRC: >80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Température de fonctionnement: de +10°C à +40°C
- Driver: Intégré
- Tension d'alimentation: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Oui (DALI)
- Options: Éclairage de secours : 1 heure et demi
- Matériaux: Corps : polycarbonate et acier
- Coloris: Blanc (WH) ou gris argent (SI)
- Optique: Optique à micro-lentilles OLC en acrylique transparent (ACC-MLO)
- Connexion: Connecteur à poussoirs (PI)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuelle : fixation du luminaire dans la platine montée au préalable (fournie avec le luminaire)
- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de

pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.



Product

SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix Indicatif
96485600	SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO WH	1	544,00€

TrueLine, surface mounted




Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.

- Optique hautement uniforme Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus




- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux Lignes autonomes et continues Versions encastrée et suspendue également disponibles Lumière directe et indirecte Fenêtre de sortie de lumière homogène Prêt pour le futur : PoE
- Type: SM530C (version conforme aux normes d'éclairage des bureaux)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: Versions 4000K 1130 et 1170mm, conformes aux normes de bureaux (OC)
- Angle d'ouverture du faisceau: 80° (version OC), 110° (version NOC)
- Flux source: De 1500 à 5000lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50000h: L85
- Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
- Performance Température Ambiante Tq: +25°C
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PDS-6024V; alimentation pour les applications en intérieur
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec de nombreux variateurs ELV disponibles dans le commerce
- Contrôle/commande: 0-16V, DALI
- Matériau: Boîtier: aluminium anodisé
- Couleur: Aluminium (ALU)
- Fermeture: Conforme aux normes d'éclairage des bureaux: PMMA, semi-transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Module optique remplaçable ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuelle ou en ligne
- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.




Product

SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU



Product

SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU



Product

SM530C LED50S/940 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96316300	SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1	410,00€
96320000	SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	1	370,00€
96337800	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	1	370,00€
96338500	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1	380,00€
96353800	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	1	370,00€
96356900	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1	410,00€
96375000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	1	370,00€
96391000	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	1	420,00€
96396500	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	1	380,00€

CoreLine, plafonnier



CoreLine est notre première famille LED se présentant comme une alternative abordable aux solutions fluorescentes. Conçu aussi bien pour les bâtiments neufs ou la rénovation, le plafonnier CoreLine vous permettra de bénéficier de tous les avantages de LED pour un investissement optimisé. En effet 30% d'économies d'énergie pourront être faits par rapport à un encastré 4x14W tout en maintenant votre niveau d'éclairage. Solution parfaitement rétrofit elle s'installera sur tout type de plafond grâce à ses étriers.


- Idéal pour la rénovation : flux équivalent aux solutions TL5
- Économies d'énergie de plus de 45 % par rapport aux luminaires TL5
- Design mince et effets lumineux novateurs
- Technologie LED intégrée
- Caisson très fin
- Kit de suspension disponible (accessoire)
- Version encastrée également disponible pour plafond modulaire



SM134Z SME-5




SM134Z SMS



Product

SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC



Product

SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	1	146,00€
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	1	146,00€
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	1	176,00€
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	1	176,00€
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	1	176,00€
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	1	216,00€
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	1	216,00€
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	1	216,00€
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	1	216,00€
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	1	146,00€
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	1	356,00€
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1	356,00€
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1	396,00€
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1	396,00€
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	1	146,00€
34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	1	176,00€
34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	1	326,00€
34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1	356,00€
34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	1	186,00€
34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	1	186,00€
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1	212,00€
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	1	270,00€
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1	212,00€
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	1	270,00€
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	1	166,00€
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	1	166,00€
34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	1	196,00€
34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	1	196,00€
34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	1	196,00€
34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	1	236,00€
34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	1	236,00€
34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	1	236,00€
34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	1	236,00€
34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	1	166,00€
34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	1	166,00€
34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	1	196,00€
34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	1	206,00€
34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	1	206,00€
34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	1	346,00€
34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	1	346,00€
34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1	376,00€
34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1	376,00€
34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1	416,00€
34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1	416,00€
34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	1	346,00€
34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	1	346,00€
34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1	376,00€
34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1	376,00€
99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	1	240,00€
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	1	298,00€
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	1	240,00€
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	1	298,00€
34895300	SM134Z SME-5	1	55,00€
34896000	SM134Z SMS	1	44,00€
34897700	SM134Z SME-3	1	44,00€

EFix Plafonnier/Suspension



La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant qui permet d'importantes économies d'énergie lorsque des installations à ballasts conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips. Les optiques de la gamme répondent aux exigences de la norme EN-12464, assurant un éclairage de qualité améliorée dans toute application. Utilisés avec des ballasts haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire. Le design d'Efix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier (TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. Efix est livré lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du luminaire. L'encastré (TBS260) Efix complète la gamme des luminaires Philips pour l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

- Dans son segment de marché, le produit le plus simple à installer
- Design de luminaire TL5 spécifique, séduisant par sa simplicité
- Luminaire compatible avec une application de bureau à l'aide d'une optique miniature



- Conception simple
- Lampes MASTER TL5 ; adaptées à une utilisation avec un appareillage haute fréquence
- Mini-optiques ; conforme aux normes EN-12464 au niveau des performances
- Contrôleur lumière du jour Luxsense intégré disponible
- Cache supérieur amovible : permet un éclairage direct ou direct et indirect grâce au réglage du faisceau
- Type: TCS260
- Source lumineuse: Lampe fluorescente:
- Lampe incluse: Oui (lamp color 830 or 840)
- Auxiliaires: Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Optiques: C6, Optique en aluminium grand brillant, grande qualité avec ventelles tri-dimensionnelles
- Connection: Connecteur Push-In (PI), connection externe
- Couleur: Blanc, RAL9016 (WH)
- Option: Système de gestion d'éclairage: cellule de régulation en fonction de la lumière du jour (LX)
- Matériaux: Caisson: acier pré-lacqué
- Installation: Individuel ou en ligne; l'installation est réalisée par l'intermédiaire de brancards fournis
- Accessoires: Kit de suspension, ZCS260 SME WH ou SI
- Remarque: Livrés avec lampe(s), connecteur Push-In, et brancards




TCS260 1x28W/830 HFS
M2 SI



TCS260 2x28W/830 HFS
D6 SI



TCS260 1x28W/830 HFS
M2 WH



Product

TCS260 1x35W/830 HFD D6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS
M6 WH




TCS260 2x28W/830 HFS
M2 SI



TCS260 1x35W/830 HFS
D6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS
M2 WH



Product

TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH



ZCS260 SME-3-WH



TCS260 1x28W/830 HFS
D6 SI



ZCS260 SME-3-SI



TCS260 2x28W/830 HFS
D6 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH	1	206,00€
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH	1	214,00€
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH	1	223,00€
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH	1	233,00€
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH	1	251,00€
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH	1	261,00€
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	1	277,00€
61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH	1	193,00€
61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH	1	201,00€
61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH	1	208,00€
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH	1	233,00€
61316200	TCS260 1x28/54W HFPI M2 WH	1	220,00€
61318600	TCS260 1x35-80W HFPI M2 WH	1	238,00€
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	1	238,00€
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH	1	245,00€
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH	1	252,00€
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	1	261,00€
61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	1	323,00€
61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH	1	270,00€
61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH	1	278,00€
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	1	235,00€
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH	1	240,00€
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH	1	228,00€
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH	1	238,00€
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH	1	269,00€
61321600	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH	1	251,00€
61323000	TCS260 2x35-80W HFPI M2 WH	1	258,00€
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI	1	216,00€
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI	1	226,00€
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI	1	236,00€
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	1	250,00€
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	1	279,00€
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI	1	285,00€
61325400	TCS260 1x28/54W HFPI D6 SI	1	249,00€
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	1	211,00€
61326100	TCS260 1x28/54W HFPI M2 SI	1	235,00€
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	1	249,00€
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI	1	257,00€
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	1	264,00€
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI	1	273,00€
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	1	294,00€
61330800	TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI	1	281,00€
61109000	TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI	1	288,00€
61333900	TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI	1	279,00€
61110600	ZCS260 SME-3-WH	1	73,70€
61111300	ZCS260 SME-3-SI	1	76,50€
61404600	ZCS260 SME-5-WH	1	79,40€
61405300	ZCS260 SME-5-SI	1	79,40€
62515800	ZCS260 BR (8PCS)	1	30,70€

FlexBlend, monté en surface



Philips FlexBlend est une gamme attrayante de luminaires à monter en plafonnier ou à suspendre, qui complète les modèles Flexblend Encastré. Cette gamme de luminaires permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser leurs opérations d'éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux et offrant un retour sur investissement de moins de 3 à 4 ans.

FlexBlend apporte la flexibilité requise grâce à ses différentes conceptions. Il est ainsi possible d'installer les luminaires en toute facilité et à tout moment. Même si un luminaire est actuellement suspendu, il pourra être adapté plus tard comme installation montée en plafonnier et vice versa. La gamme de luminaires à monter en plafonnier ou à suspendre convient pour de nombreux espaces de bureau, que ce soient des bureaux paysagés, des couloirs, des salles de réception ou des salles de réunion. FlexBlend est disponible tant pour une installation en ligne que pour une installation autonome à l'aide du même module d'éclairage. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser FlexBlend en autonome aujourd'hui et de l'utiliser en ligne demain. Le contrôleur est intégré au luminaire. La technologie évoluant rapidement, la solution d'éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations susceptibles d'optimiser davantage les opérations. Voilà pourquoi FlexBlend conserve toutes les options de connectivité et est prête pour l'avenir. En tant que luminaire System Ready, il peut être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage tels que Philips SpaceWise et à des systèmes d'éclairage logiciels comme Interact Office en filaire (PoE) ou Interact Office sans fil et/ou à des innovations de capteur, qu'elles soient existantes ou à venir. La gamme de luminaire est prête pour l'avenir, cela signifie qu'elle peut être fournie sans aucun composant système, puis, plus tard être mise à niveau sur place. Une opportunité intéressante pour toute nouvelle installation ou rénovation.

- Retour sur investissement de moins de 3 ans
- Un bureau flexible, avec flexibilité de l'application permettant de choisir des luminaires convenant à de nombreux espaces de bureau
- Prêt pour l'avenir : évolutif et prêt à être connecté aux commandes et systèmes d'éclairage



- Totalemment conforme aux spécifications de bureau (UGR <19, L65< 3 000 cd/sm), niveau de lumière conforme aux exigences pour les applications de bureau
- Effet lumineux homogène et uniforme
- Diverses options de montage, variété dimensionnelle et options locales
- Capteurs intégrés
- Prêt à être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels tels qu'Interact Office
- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.



SM340C 35S/940 PSD
PCS L150 BK



SP340Z CP WH



SM340C 35S/940 PSD
PCS L150 SI



SP340Z CP BK



SP340Z CP SI



SM340C 35S/940 PSD O
L150 WH




SP340Z EP BK



SP340Z EP ACL WH



SP340Z EP SI



Product
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH




SM340C 35S/940 PSD
MLO L150 SI



SP340Z CPRESS ACL WH



Product
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH



SM340C 35S/940 PSD
MLO L150 BK



SP340Z CPRESS WH



SP340Z CP SWZU WH



SP340Z CP ACL WH



SM340C 35S/940 PSD
MLO L150 WH



SP340Z EP SWZU WH



SP340Z EPRESS WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	1	303,00€
10364100	SM340C 35S/940 SRD PCS SWZU L150 WH	1	463,00€
10386300	SM340C 35S/930 SRD PCS SWZU L150 WH	1	463,00€
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	1	303,00€
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	1	303,00€
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	1	303,00€
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	1	293,00€
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	1	293,00€
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	1	303,00€
10372600	SM340C 35S/940 SRD MLO SWZU L150 WH	1	463,00€
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	1	303,00€
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	1	303,00€
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	1	293,00€
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	1	293,00€
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	1	303,00€



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be