

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Buitenverlichting
Architecturale verlichting

Juni 2020
Producten en prijzen – BeLux

'20

DecoScene LED BBP621



- Bestand tegen hoge statische belasting
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Richtbaar optiek, tijdens en na plaatsing




DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

- Uitvoeringen met twee soorten wit licht (2700K of 4000K), drie effen kleuren (rood, groen, blauw), evenals instelbaar wit licht en RGB
- Keuze uit drie verschillende rotatiesymmetrische bundels van smal 12° tot breed 40°
- Asymmetrische optiek voor wallwashing-effecten op gevels
- Type: BBP621
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 28 W (Wit)
- Bundelhoek: 12° (smalle bundel), 24° (middelbrede bundel) en 40° (brede bundel)
- Lichtopbrengst: 1085 lm (warmwit, 2700 K) of 1345 lm (neutraalwit, 4000 K)
- Rendement: 38,7 lm/W (warmwit, 2700 K)
- Kleurtemperatuur: Warmwit: 2700 K, neutraalwit: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80 (2700 K) of >75 (4000 K)
- Levensduur: 50.000 uur
- Uitvalpercentage driver 5% per: 60.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 100-277 VAC / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 35 A / 350 µs
- Dimmen: via DMX-512 sturing met RDM adressering. (1 adres per armatuur)
- Opties: Mogelijkheid om op aanvraag een DMX-protocol te hebben voor alle uitvoeringen met RDM-detectie en -adressering
- Lichtkap: Extra wit glas (+10% transmissie) voor alle enkelkleurige uitvoeringen en matglas voor RGB- of TWH-uitvoeringen
- Materiaal: Behuizing en frontring: hogedrukietaluminium
- Kleur: Frontring: ultradonkergrijs, RAL 10714
- Aansluiting: In de armatuur, insteekconnector, 3-polige netspanning en stuursignaal
- Onderhoud: Toegang tot de driver door openen van het onderste deel van de behuizing met 4 inbusschroeven
- Installatie: Bodemmontage met de inbouwbus
- Kabelwartel: 2x M20 voor netspanningskabels en doorvoerbedrading



Product	BBP621 15xLED-HB/NW NB GC GR RMR
---------	------------------------------------



BBP621 15xLED-HB/NW
I MB GC GR RMR

DecoScene LED BBP623




- Bestand tegen hoge statische belasting
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Richtbaar optiek, tijdens en na plaatsing



DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

- Uitvoeringen met twee soorten wit licht (2700K of 4000K), drie effen kleuren (rood, groen, blauw), evenals instelbaar wit licht en RGB
- Keuze uit drie verschillende cirkelvormige bundels van smal 12° tot breed 40°
- Asymmetrische optiek voor wallwashing-effecten op gevels
- Type: BBP623
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 54 W (Wit)
- Bundelhoek: 12° (smalle bundel), 24° (middelbrede bundel), 40° (brede bundel) en asymmetrische bundel
- Lichtopbrengst: 2460 lm (warmwit, 2700 K) of 3050 lm (neutraalwit, 4000 K)
- Rendement: 45,5 lm/W (warmwit, 2700 K)
- Kleurtemperatuur: Warmwit: 2700 K, neutraalwit: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80 (2700 K) of >75 (4000 K)
- Levensduur: 50.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 5% per 60.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 100-277 VAC / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 35 A / 350 µs
- Dimmen: via DMX-512 sturing met RDM adressering. (1 adres per armatuur)
- Opties: Mogelijkheid om op aanvraag een DMX-protocol te hebben voor alle uitvoeringen met RDM-detectie en -adressering
- Lichtkap: Extra wit glas (+10% transmissie) voor alle enkelkleurige uitvoeringen en matglas voor RGB- of TWH-uitvoeringen
- Materiaal: Behuizing en frontring: hogedrukietaluminium | Inbouwbuis: staal, gegalvaniseerd |
- Kleur: Frontring: ultradonkergrijs, RAL 10714
- Aansluiting: Via de aansluitdoos, insteekconnector, 3-polige netspanning en stuursignaal
- Onderhoud: Toegang tot de driver door openen van de driverdoos onder de behuizing
- Installatie: Bodemmontage met bijgeleverde inbouwdoos

- Kabelwartel: 2x M20 voor netspanningskabels en doorvoerbedrading
- Opmerkingen:: Statische uitvoeringen verkrijgbaar met twee soorten wit licht en drie effen kleuren (rood, groen, blauw); amberkleurig verkrijgbaar op aanvraag



Product
BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR



BBP623 34xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR



BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
41902000	BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	1	1500,00€
41903700	BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	1	1500,00€
41904400	BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	1	1500,00€
41905100	BBP623 34xLED-HB/NW I A GC GR RMR	1	1500,00€
41906800	BBP623 34xLED-HB/NW II NB GC GR RMR	1	1500,00€
41907500	BBP623 34xLED-HB/NW II MB GC GR RMR	1	1500,00€
41908200	BBP623 34xLED-HB/NW II WB GC GR RMR	1	1500,00€
41910500	BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	1	1500,00€
41911200	BBP623 34xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	1	1500,00€
41912900	BBP623 34xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	1	1500,00€
41913600	BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR	1	1500,00€
41914300	BBP623 34xLED-HB/WW II NB GC GR RMR	1	1500,00€
41915000	BBP623 34xLED-HB/WW II MB GC GR RMR	1	1500,00€
41916700	BBP623 34xLED-HB/WW II WB GC GR RMR	1	1500,00€
41917400	BBP623 34xLED-HB/WW II A GC GR RMR	1	1500,00€
41918100	BBP623 34xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41919800	BBP623 34xLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41920400	BBP623 34xLED-HB/RGB I WB GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41921100	BBP623 34xLED-HB/RGB I A GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41922800	BBP623 34xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41923500	BBP623 34xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41925900	BBP623 34xLED-HB/RGB II A GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41930300	BBP623 34xLED-HB/TWH II NB GF GR DMX RMR	1	1650,00€
41931000	BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR	1	1650,00€



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be