

Essential **Waterproof** WT063



Luminaria robusta, económica, compacta y resistente al agua diseñada para uso en entornos exigentes y libre de mantenimiento. Es el reemplazo directo de tubos fluorescentes 2x54W T5 y 2x32W T8. Ideal para aplicaciones en industria, almacenes, parqueaderos y zonas húmedas.

Código 12NC	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Voltaje (V)	Temp. de color (K)	Vida útil promedio (Hrs.)	Flujo lum. inicial (lm)	IRC	Dimerizable	IP	Años de garantía
919053055565	WT063C LED20S/NW PSU	17	Abierta	120-277	4.000	30.000	2.000	80	No	65	3
919053055566	WT063C LED20S/CW PSU	17	Abierta	120-277	6.500	30.000	2.000	80	No	65	3
919053055567	WT063C LED43S/NW PSU	38	Abierta	120-277	4.000	30.000	4.300	80	No	65	3
919053055568	WT063C LED43S/CW PSU	38	Abierta	120-277	6.500	30.000	4.300	80	No	65	3

Essential **Waterproof** Carcasa TCW063



Diseñada para uso en entornos exigentes, compacta, hermética y económica. Esta solución tiene un grado de protección IP67 lo que la hace resistente en ambientes con polvo y/o humedad. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

Código 12NC	Descripción
919053055550	TCW063 2XTLED PW
919053055551	TCW063 2XTL-D36W PSU PW
919053055552	TCW063 2XTL-D/TL5/LED

Green Perform **Waterproof** WT118



Es una solución funcional que proporciona excelente calidad de iluminación, ahorro de energía sustancial y libre de mantenimiento. La luminaria y sus componentes están diseñados para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores (carcasa y difusor de material PC anti-UN, accesorio de instalación de acero inoxidable).

Código 12NC	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Voltaje (V)	Temp. de color (K)	Vida útil promedio (Hrs.)	Flujo lum. inicial (lm)	IRC	Dimerizable	IP	Años de garantía
824110110521	WT118C LED36 CW PSU L1200 120-277V	36	Abierta	120-277	6.500	50.000	3.800	80	Fijo	65	5
824110110531	WT118C LED36 NW PSU L1200 120-277V	36	Abierta	120-277	4.000	50.000	3.800	80	Fijo	65	5
824110111491	WT118C LED45 CW PSR L1500 MV	46	Abierta	120-277	6.500	50.000	4.500	80	0-10	65	5
824110111501	WT118C LED45 NW PSR L1500 MV	46	Abierta	120-277	4.000	50.000	4.500	80	0-10	65	5



Reflectores

Essential **Miniflood** BVP152



Essential LED MiniFlood viene con un diseño compacto y resistente. Tiene una carcasa de alta calidad y un recubrimiento en polvo a prueba de corrosión, adecuado para aplicaciones generales en exteriores. La alta eficiencia diseñada con la última tecnología LED, logra ahorros sustanciales de energía en comparación con los reflectores convencionales.

Descripción	Potencia (W)	Flujo luminico	Temp. de color (K)	Voltaje (V)	Dimensión (mm)	Vida útil promedio (Hrs.)	IRC	IP	IK
BVP152-10W	10	1000	3000/6500	120-277V	170x109x30	30.000	80	65	06
BVP152-20W	20	2000	3000/6500	120-277V	170x109x30	30.000	80	65	06
BVP152-30W	30	3000	3000/6500	120-277V	189x124x35	30.000	80	65	06
BVP152-50W	50	5000	3000/6500	120-277V	214x146x37	30.000	80	65	06