



PHILIPS

Iluminación



Adivinar cómo o **saber cómo?**

Catálogo luminarias LED profesionales 2019

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

2019

Contenido

Nuevos productos

Lanzamientos

02



Luminarias Outdoor

Sport y Áreas

04



Luminarias Outdoor

Calles y Ciudades

09



Luminarias Indoor

Industrias

15



Luminarias Indoor

Oficinas y Comercios

22



Nuevos productos Lanzamientos

Tango LED Gen III



BVP381 50W/70W/100W
BVP382 120W/150W/200W
BVP383 240W/320W/360W/400W
BVP384 500W

Housing en aluminio Inyectado
reemplazo de reflectores HID
desde 100W hasta 1000W
Alta Eficacia, CRI >70
-40 a 50°C


- Luz cálida, blanca neutra y fría
Diversidad de ópticas
50,000 horas de vida

SunStay



- LED de clase mundial
- Rango de salida luminica:
2000lm, 3000lm y 4500lm
(próximamente 6000lm)
- La alta eficiencia de la luz
> 175lm / W
- Clasificación IP65 para
aplicaciones en exteriores
- Incluye sensor de movimiento
- Disponible en blanco frío
(5700K) y blanco cálido (3000K)
- Montaje de instalación
5-6 metros
- Opciones de instalación
Post Top y lateral

UniUrban



- 65W - 100W
Temp. de color: 3000K - 4000K.
Eficiencia luminica: 100 lm/W
CRI=70
Vida útil: 50.000hs.
Temperatura de operación:
- 40°C a 50°C.
- UniUrban es ideal para iluminación
urbana, parques, jardines y calles
residenciales. Su diseño es elegante
y clásico, combinando funcionalidad
de iluminación y estética.

GREEN PERFORM LED III



85W - 120W - 155W - 230W
Housing de aluminio inyectado
Eficacia luminica de 129 y 133 lm/W.
Driver electrónico fijo (PSU),
o DALI (PSD).
Temperatura de color 4000°K o 6500°K.
Vida útil 50.000hs, IK07.
Temperatura de operación:
-30°C a +50°C.
Cubierta de policarbonato

- Es una solución LED para iluminación
de almacenes e industrias con bajo
costo de mantenimiento y alto ahorro
energético.

Nuevos productos Lanzamientos

WT063C LED integrado



17W - 38W

Versatilidad y fácil instalación.
Reemplazo directo para luminarias.
Larga vida útil.
Libre de mantenimiento.

- Ideal para iluminación de almacenes e industrias con LED. Con una baja inversión inicial reemplazan directamente sistemas de alumbrado convencionales reduciendo costos de mantenimiento y la potencia instalada.

ESSENTIAL HIGHBAY LED BY018



85W - 155W - 230W

Cuerpo de aluminio inyectado.
Eficiencia lumínica de hasta 130 lm/W.
Driver electrónico fijo (PSU)
120V - 277V 50/60Hz
Temperatura de color 4000K & 6500K
Reproducción cromática de >80.
Vida útil 50.000hs.

- Solución ideal para iluminación de almacenes e industrias. Con una baja inversión inicial es posible reemplazar sistemas de iluminación equipados con tecnología convencional, reduciendo significativamente los costos energéticos y de mantenimiento.

ESSENTIAL LED Panel RC091V



40W

Temperatura de color:
3000K - 4000K - 6500K
Flujo luminoso: 3.600lm - IP: 20
Eficiencia lumínica: hasta 90lm/w
Vida útil: 25.000hs
Garantía: 3 años

- Ideal para iluminación general dentro de espacios comerciales y oficinas. Su instalación puede ser suspendida o empotrada, para adaptarse a distintos espacios. Disponible en 3 temperaturas de color, multivoltaje y con difusor opal microtexturado para reducir el deslumbramiento.

OUTDOOR

Sport y Áreas

PROYECTORES De exterior



Essential LED Mini Flood

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM	
919053055557	BVPO90 LED08/WW 120-277V 10W WB	LED	10	120-277	50/60	65	I	0.5	800	80	3000	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	146x170x42	
919053055558	BVPO90 LED08/CW 120-277V 10W WB	LED	10	120-277	50/60	65	I	0.5	800	80	5700	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	146x170x42	
919053055559	BVPO90 LED16/WW 120-277V 20W WB	LED	20	120-277	50/60	65	I	0.5	1600	80	3000	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	146x170x42	
919053055560	BVPO90 LED16/CW 120-277V 20W WB	LED	20	120-277	50/60	65	I	0.5	1600	80	5700	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	146x170x42	
919053055561	BVPO90 LED24/WW 120-277V 30W WB	LED	30	120-277	50/60	65	I	0.9	2400	80	3000	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	164x202x45	
919053055562	BVPO90 LED24/CW 120-277V 30W WB	LED	30	120-277	50/60	65	I	0.9	2400	80	5700	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	164x202x45	
919053055563	BVPO90 LED40/WW 120-277V 50W WB	LED	50	120-277	50/60	65	I	0.9	4000	80	3000	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	207x236x55	
919053055564	BVPO90 LED40/CW 120-277V 50W WB	LED	50	120-277	50/60	65	I	0.9	4000	80	5700	80	Wide Beam	30,000	07		On/Off	207x236x55	



Essential LED Mini Flood

Reflectores ideales para reemplazar proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía. Salida de luz uniforme y menos deslumbrante. Calidad confiable y apto para su aplicación al aire libre.

Características técnicas

- Temperaturas de color: 3000K/5700K.
- Potencias disponibles: 10w/20w/30w y 50w.
- Alta eficiencia lumínica: 80lm/w.
- Vida útil: 30.000hs.
- Temperatura de operación: -10°C~40°C.

Essential LED
Mini Flood

PROYECTORES De exterior



Familia Essential LED FLOOD HP

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM	
919053055554	BVP091 LED100/CW 120-277V 100W WB		100	120-277	50/60	65	I	>0,95	10000	100	6500	>80		30000	7	2KV/4KV	On/Off	319x278x61	
919053055555	BVP091 LED150/CW 120-277V 150W WB		150	120-277	50/60	65	I	>0,95	15000	100	6500	>80		30000	7	2KV/4KV	On/Off	442x373x77	
919053055556	BVP091 LED200/CW 120-277V 200W WB		200	120-277	50/60	65	I	>0,95	20000	100	6500	>80		30000	7	2KV/4KV	On/Off	442x373x77	



Essential LED FLOOD HP

Diseño compacto y robusto. Su carcasa de alta calidad y recubrimiento resistente a la corrosión, la hace adecuada para aplicaciones generales de exterior. La eficiencia alcanzada con la última tecnología LED, logra un ahorro sustancial de energía versus reflectores convencionales.

Características técnicas

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Cable de 0,5 metros
- Temperatura de trabajo -20°C<Ta<50°C
- CRI>80
- IP65 IK07 SDCM<5

Essential
LED FLOOD HP

PROYECTORES De exterior



Tango LED - Gen III

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM	
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	LED	70	220-240	50/60	66	I	>0.95	9100	130	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 300 x 56	
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	LED	100	220-240	50/60	66	I	>0.95	13000	130	5700	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 300 x 56	
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	LED	100	220-240	50/60	66	I	>0.95	13000	130	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 300 x 56	
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	LED	120	220-240	50/60	66	I	>0.95	15600	130	4000	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	LED	120	220-240	50/60	66	I	>0.95	15600	130	3000	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	LED	120	220-240	50/60	66	I	>0.95	15600	130	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	LED	200	220-240	50/60	66	I	>0.95	26000	130	3000	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	LED	200	220-240	50/60	66	I	>0.95	26000	130	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	LED	200	220-240	50/60	66	I	>0.95	26000	130	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	LED	200	220-240	50/60	66	I	>0.95	26000	130	5700	>70	SMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	LED	200	220-240	50/60	66	I	>0.95	26000	130	5700	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	500 x 448 x 56	
911401684903	BVP383 LED324/WW 320W 220-240V AMB	LED	320	220-240	50/60	66	I	>0.95	32400	101.2	3000	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	591 x 561 x 64	
911401680603	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SMB	LED	320	220-240	50/60	66	I	>0.95	36000	112.5	5700	>70	SMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	591 x 561 x 64	
911401693603	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SWB GM	LED	320	220-240	50/60	66	I	>0.95	36000	112.5	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	591 x 561 x 64	
911401694303	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V AWB GM	LED	320	220-240	50/60	66	I	>0.95	36000	112.5	5700	>70	AWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	591 x 561 x 64	
911401681603	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SMB	LED	400	220-240	50/60	66	I	>0.95	45000	112.5	5700	>70	SMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	591 x 561 x 64	
911401681703	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB	LED	400	220-240	50/60	66	I	>0.95	45000	112.5	5700	>70	NB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	591 x 561 x 64	
911401665805	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V AMB GM	LED	500	220-240	50/60	66	I	>0.95	55500	111	3000	>70	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401666105	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB GM	LED	500	220-240	50/60	66	I	0.95	60000	20	4000	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401666605	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SWB GM	LED	500	220-240	50/60	66	I	>0.95	60000	120	5700	>70	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	



Tango LED - Gen III

Ideal para el alumbrado de áreas exteriores, potencias equivalentes a: 250/400/600/1000W en HID, 50.000hrs de vida útil. Housing en aluminio inyectado Alta eficiencia (hasta 130lm/W) CRI>70

Tango LED
Gen III

OUTDOOR

Calles y Ciudades

LUMINARIAS De vía pública



ROADFIGHTER

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM	
911401621105	BRP391 LED53/NW 40W 220-240V DM	LED	40	220-240	50/60	66	I	>0.95	5300	132.5	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	492x210x86	
911401622105	BRP391 LED65/NW 50W 220-240V DM	LED	50	220-240	50/60	66	I	>0.95	6500	130.0	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	492x210x86	
911401621905	BRP392 LED117/NW 90W 220-240V DM	LED	90	220-240	50/60	66	I	>0.95	11700	130.0	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	492x295x86	
911401622705	BRP392 LED157/NW 120W 220-240V DM	LED	120	220-240	50/60	66	I	>0.95	15700	130.8	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	492x295x86	
911401619105	BRP392 LED195/NW 150W 220-240V DM	LED	150	220-240	50/60	66	I	>0.95	19500	130.0	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	492x295x86	
911401620105	BRP394 LED312/NW 240W 220-240V DM	LED	240	220-240	50/60	66	I	>0.95	31200	130.0	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	870x295x86	
911401619805	BRP394 LED390/NW 300W 220-240V DM	LED	300	220-240	50/60	66	I	>0.95	39000	130.0	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	870x295x86	
824110113561	BRP392 LED63/NW 45W 120-277V DM PSD P7	LED	45	220-240	50/60	66	I	>0.95	6300	140.0	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	492x295x132	
824110113571	BRP392 LED92/NW 65W 120-277V DM PSD P7	LED	65	220-240	50/60	66	I	>0.95	9200	141.5	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	492x295x132	
824110113581	BRP393 LED124/NW 85W 120-277V DM PSD P7	LED	85	220-240	50/60	66	I	>0.95	12400	145.9	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	651x295x132	
824110113591	BRP393 LED155/NW 105W 120-277V DM PSD P7	LED	105	220-240	50/60	66	I	>0.95	15500	147.6	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	651x295x132	
824110113601	BRP394 LED181/NW 125W 120-277V DM PSD P7	LED	125	220-240	50/60	66	I	>0.95	18100	144.8	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	870x295x120	
824110113611	BRP394 LED224/NW 150W 120-277V DM PSD P7	LED	150	220-240	50/60	66	I	>0.95	22400	149.3	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	870x295x120	
824110113621	BRP394 LED249/NW 170W 120-277V DM PSD P7	LED	170	220-240	50/60	66	I	>0.95	24900	146.5	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	870x295x120	
824110113631	BRP394 LED272/NW 190W 120-277V DM PSD P7	LED	190	220-240	50/60	66	I	>0.95	27200	143.2	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	870x295x120	
824110113641	BRP394 LED307/NW 220W 120-277V DM PSD P7	LED	220	220-240	50/60	66	I	>0.95	30700	139.5	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	870x295x120	
824110113651	BRP394 LED330/NW 240W 120-277V DM PSD P7	LED	240	220-240	50/60	66	I	>0.95	33000	137.5	4000	>70	DM	100,000	8	15KV/15KA	DALI	870x295x120	

* en Chile el grado IP67 e IK10 logrado en laboratorio PUCV acreditado.



ROADFIGHTER

Diseñadas para carreteras y ciudades, la serie BRP391/392/393/394 de Philips es un nuevo producto destinado a iluminar calles y autopistas más allá de la imaginación.

Con eficacias mayores a 130 lm/w (Típicamente @700mA) Adecuado para operar a temperaturas ambiente desde -20°C hasta +40°C >50.000 horas de vida útil. L70 @ 35C Ta.

ROADFIGHTER

LUMINARIAS De vía pública



SunStay - SOLAR

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	SDCM	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	DRIVER EQUIPO	PESO	OBS
		W	V	Hz					Lm/Watt	°K				Hs.				Kg	
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO	11	12Vcc	N/A	65	N/A	N/A	2000	>175	5700	>70			50.000	8		Fijo	12	
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO	17	12Vcc	N/A	65	N/A	N/A	3000	>175	5700	>70			50.000	8		Fijo	14	
919515812971	BRP710 LED30 WW MR 12V LFP AIO Solar	17	12Vcc	N/A	65	N/A	N/A	3000	>175	3000	>70			50.000	8		Fijo	14	
919515812830	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar IN	25	12Vcc	N/A	65	N/A	N/A	4500	>175	5700	>70			50.000	8		Fijo	19	
919515812831	BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar IN	25	12Vcc	N/A	65	N/A	N/A	4500	>175	5700	>70			50.000	8		Fijo	19	



SunStay - SOLAR


SunStay está equipado con un panel solar y un sensor de movimiento que modifica la iluminación de acuerdo con la presencia humana. Es por ello que es la verdadera clase de iluminación solar verde e inteligente. Ofrece alto brillo y bajo riesgo de apagón.

Características técnicas

- Sensor PIR inteligente para ahorrar energía.
- Temperatura de Color 5700°K (también disponible en Neutra NW y Cálida WW)
- Próximamente en 6000lm (CW)
- Potencia del sistema 11W, 17W y 25W
- Tensión y Frecuencia 12V
- IP65 - Vida útil: 50.000hs.

SunStay
SOLAR

FAROLAS



CLASSIC STREET

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz														
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED	42.5	220-240	50/60	66	II	>0.92	5200	122.35	3000	>70	DS50	100,000	9	6KV /10KV	Fijo	428x428x591	
910771121192	BDP794 LED63-4S/740 PSU II DS50 MK-WH BK SRG10 76P	LED	49.5	220-240	50/60	66	II	>0.92	6400	129.29	4000	>70	DS50	100,000	9	6KV /10KV	Fijo	428x428x591	
910771121194	BDP794 LED63-4S/740 II DS50 MK-WH BK D9 SRG10 76P	LED	49.5	220-240	50/60	66	II	>0.92	6400	129.29	4000	>70	DS50	100,000	9	6KV /10KV	DALI	428x428x591	
910771121352	BDP794 LED74-4S/830 II DW50 MK-WH BK D9 PI-7 60P	LED	57	220-240	50/60	66	II	>0.92	7400	129.82	3000	>70	DW50	100,000	9	6KV /10KV	DALI	428x428x591	




CLASSIC STREET

Su diseño suavemente curvado, junto con soportes y bastones dedicados, crea una apariencia contemporánea que embellece nuestras ciudades y crea ambientes nocturnos y diurnos distintivos y cálidos. **No solo en entornos arquitectónicos históricos y tradicionales, sino también en entornos urbanos más modernos,** ClassicStreet ofrece niveles sobresalientes de iluminación y rendimiento energético.

CLASSIC STREET

FAROLAS



TOWNGUIDE

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
910770204415 910770204382	BDPI02 ECO60/840 II DS PCC GR 62P BDPI04 ECO60/840 II DS PCF GR 62P	LED LED	46.2 46.2	220-240 220-240	50-60 50-60	66 66	II II	>0,95 >0,95	6000* 6000*	> 90 > 90	4000 4000	>80 >80	DS DS	70.000 70.000	10 10	no no	FIJO FIJO		

* Flujo nominal



TOWNGUIDE


La familia TownGuide cuenta con una gran vida útil. Se puede optar con facilidad por la versión que mejor se adapte a los requisitos específicos de los clientes. Posee tanto un difusor claro/clear (PCC) como uno escarchado/frosted (PCF), su selección depende de las necesidades lumínicas.

Características técnicas

- Temperatura de color: 4000K.
- Eficiencia lumínica: 93-108 lm/W (dependiendo del difusor).
- Vida Útil 70.000-100.000 hs. (dependiendo del modelo)
- Temperatura de operación: -20°C a +35°C.
- Driver DALI disponible.

TownGuide

FAROLAS



UniUrban

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
824110115271	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	LED	100	110-277	50-60	65	I	> 0,95	10000	100	4000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF		
824110115281	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	LED	100	110-277	50-60	65	I	> 0,95	10000	100	3000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF		
824110115291	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	LED	66	110-277	50-60	65	I	> 0,95	6500	100	4000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF		
824110115301	BDP461 LED65 WW 110-277V TS	LED	66	110-277	50-60	65	I	> 0,95	6500	100	3000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF		



UniUrban

UniUrban es ideal para iluminación urbana, parques, jardines y calles residenciales. Su diseño es elegante y clásico, combinando funcionalidad de iluminación y estética.

Características técnicas

- Housing de aluminio fundido a presión.
- Vidrio templado de 5mm.
- PC anti-UV.
- Temperatura de aplicación – 40°C a 50°C.
- Vida útil: 50.000hs.

UniUrban

INDOOR Industrias

LUMINARIAS Estancos



TCW063 - Estanco vacío para tubos de LED

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
919053055550	TCW063 2XTLED PW	-	-	-	-	65	I	-	-	-	-	-	-	-	06	-	-	1264x74x96	-



TCW063

Es una solución estanca de bajo costo con altas prestaciones y confiabilidad, para tecnología LED.

Características técnicas

- Housing y difusor traslúcido en policarbonato inyectado.
- Grado de estanqueidad IP 65.
- Fácil instalación.

TCW063

LUMINARIAS Estancos



WT063C LED integrado

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	EQUIPO	ÓPTICA	LARGO MM	OBS.
919053055565	WT063C LED20S/NW PSU	LED	17	120-277	50/60	65	6	-	2000	118	4000	80	-	30.000	On/Off	110°	576	
919053055566	WT063C LED20S/CW PSU	LED	17	120-277	50/60	65	6	-	2000	118	6500	80	-	30.000	On/Off	110°	576	
919053055567	WT063C LED43S/NW PSU	LED	38	120-277	50/60	65	6	-	4300	113	4000	80	-	30.000	On/Off	110°	1156	
919053055568	WT063C LED43S/CW PSU	LED	38	120-277	50/60	65	6	-	4300	113	6500	80	-	30.000	On/Off	110°	1156	



WT063C

Ideal para iluminación de almacenes e industrias con LED. Con una baja inversión inicial reemplazan directamente sistemas de alumbrado convencionales reduciendo costos de mantenimiento y la potencia instalada.

Características técnicas

- Versatilidad y fácil instalación.
- Reemplazo directo para luminarias.
- Larga vida útil.
- Libre de mantenimiento.


WT063C
LED

LUMINARIAS Estancos



WTC 120 LED

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
910500453338	WT120C LED40S/840 PSU L1200	LED	36	220-240	50/60	65	I	-	4100	114	4100	80	-	50.000	08	-	On/Off	1223 x 82 x 87	Estanco LED con Policarbonato



WTC 120 LED

La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.

Características técnicas

- Temperatura de color: 4000K.
- Potencia disponible: 36 W
- Eficiencia lumínica: 114 lm/W
- Vida útil: 50.000hs.
- Temperatura de operación: -20°C a +35°C.

WTC 120
LED

LUMINARIAS Industriales



GREEN PERFORM LED III

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	EQUIPO	ÓPTICA	DIMENSIONES MM	OBS.
911401515431	BY698P LED110 CW PSD WB	LED	85	220-240	50/60	65	7		10,000	118	6500	80		50.000	Dali	WB (90°)		
911401515531	BY698P LED110 NW PSD WB	LED	85	220-240	50/60	65	7		10,000	118	4000	80		50.000	Dali	WB (90°)		
911401514631	BY698P LED160 CW PSD WB	LED	120	220-240	50/60	65	7		16,000	133	6500	80		50.000	Dali	WB (90°)		
911401514731	BY698P LED160 NW PSD WB	LED	120	220-240	50/60	65	7		16,000	133	4000	80		50.000	Dali	WB (90°)		
911401513831	BY698P LED200 CW PSD WB	LED	155	220-240	50/60	65	7		20,000	129	6500	80		50.000	Dali	WB (90°)		
911401513931	BY698P LED200 NW PSD WB	LED	155	220-240	50/60	65	7		20,000	129	4000	80		50.000	Dali	WB (90°)		
911401513031	BY698P LED300 CW PSD NB	LED	225	220-240	50/60	65	7		29,000	129	6500	80		50.000	Dali	NB (60°)		
911401513131	BY698P LED300 NW PSD NB	LED	225	220-240	50/60	65	7		29,000	129	4000	80		50.000	Dali	NB (60°)		
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	LED	85	220-240	50/60	65	7		10,000	118	6500	80		50.000	Actilume	WB (90°)		
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	LED	120	220-240	50/60	65	7		16,000	133	6500	80		50.000	Actilume	WB (90°)		
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	LED	155	220-240	50/60	65	7		20,000	129	6500	80		50.000	Actilume	WB (90°)		
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	LED	225	220-240	50/60	65	7		29,000	129	6500	80		50.000	Actilume	NB (60°)		
913700359103	IRT9090/00 Extended IR Programming Tool																	

ACCESORIO

911401565101

MOUNTING HOOK GREENPERFORM III

Gancho de montaje



GREEN PERFORM LED III

Es una solución LED para iluminación de almacenes e industrias con bajo costo de mantenimiento y alto ahorro energético.

Características técnicas

- Housing de aluminio inyectado
 - Eficacia lumínica de 118lm/W; 129 lm/W y 133 lm/W.
 - Driver electrónico fijo DALI (PSD).
 - Temperatura de color
 - 4000 - 6500°K.
 - Vida útil 50.000hs, IK07.
- Temperatura de operación: -30°C a +50°C


GREEN PERFORM
LED III

LUMINARIAS Industriales

Essential BY018



CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
919053055571	BY018P LED110/NW PSU WB	LED	85	120-277	50/60	65	I	>0,9	11000	129	4000	>80	WB	50.000	6	-	PSU	-	
919053055572	BY018P LED110/CW PSU WB	LED	85	120-277	50/60	65	I	>0,9	11000	129	6500	>80	WB	50.000	6	-	PSU	-	
919053055575	BY018P LED200/NW PSU WB	LED	155	120-277	50/60	65	I	>0,9	20000	129	4000	>80	WB	50.000	6	-	PSU	-	
919053055576	BY018P LED200/CW PSU WB	LED	155	120-277	50/60	65	I	>0,9	20000	129	6500	>80	WB	50.000	6	-	PSU	-	
919053055583	BY018P LED300/NW PSU WB	LED	230	120-277	50/60	65	I	>0,9	30000	130	4000	>80	WB	50.000	6	-	PSU	-	
919053055584	BY018P LED300/CW PSU WB	LED	230	120-277	50/60	65	I	>0,9	30000	130	6500	>80	WB	50.000	6	-	PSU	-	



Essential BY018

Solución ideal para iluminación de almacenes e industrias. Con una baja inversión inicial es posible remplazar sistemas de iluminación equipados con tecnología convencional, reduciendo significativamente los costos energéticos y de mantenimiento. También disponible en versión de ángulo concentrado (NB).

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Eficiencia lumínica de hasta 130 lm/W.
- Driver electrónico fijo (PSU) 120V - 277V 50/60Hz
- Temperatura de color 4.000K & 6.500K
- Reproducción cromática de >80.
- Incluye gancho para montaje.
- Vida útil 50.000hs.

Essential
BY018

LUMINARIAS Para estaciones de servicio



Mini500 G3

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
911401531751	BBP500 G2 LED140/CW PSU A-WB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	6500	>80	A-WB	50,000	07	Fijo		
911401532051	BBP500 G2 LED140/NW PSU A-WB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	4000	>80	A-WB	50,000	07	Fijo		
911401532151	BBP500 G2 LED140/NW PSU S-MB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	4000	>80	S-MB	50,000	07	Fijo		
911401531851	BBP500 G2 LED140/CW PSU S-MB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	6500	>80	S-MB	50,000	07	Fijo		
911401532251	BBP500 G2 LED140/NW PSU S-WB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	4000	>80	S-WB	50,000	07	Fijo		
911401532151	BBP500 G2 LED180/CW PSU A-WB	LED	140	220-240	50/60	65	I	>=0.95	18,000	129	6500	>80	A-WB	50,000	07	Fijo		
911401534051	BBP500 G2 LED180/CW PSU S-MB	LED	140	220-240	50/60	65	I	>=0.95	18,000	129	6500	>80	S-MB	50,000	07	Fijo		
911401534151	BBP500 G2 LED180/CW PSU S-WB	LED	140	220-240	50/60	65	I	>=0.95	18,000	129	6500	>80	S-WB	50,000	07	Fijo		
911401534251	BBP500 G2 LED180/NW PSU A-WB	LED	140	220-240	50/60	65	I	>=0.95	18,000	129	4000	>80	A-WB	50,000	07	Fijo		
911401534351	BBP500 G2 LED180/NW PSU S-MB	LED	140	220-240	50/60	65	I	>=0.95	18,000	129	4000	>80	S-MB	50,000	07	Fijo		
911401534451	BBP500 G2 LED180/NW PSU S-WB	LED	140	220-240	50/60	65	I	>=0.95	18,000	129	4000	>80	S-WB	50,000	07	Fijo		
911401532951	BBP500 G2X LED140/CW PIR S-MB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	6500	>80	S-MB	50,000	07	Regulable		
911401533051	BBP500 G2X LED140/CW PIR S-WB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	6500	>80	S-WB	50,000	07	Regulable		
911401533151	BBP500 G2X LED140/NW PIR S-MB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	4000	>80	S-MB	50,000	07	Regulable		
911401533251	BBP500 G2X LED140/NW PIR S-WB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>=0.95	14,000	140	4000	>80	S-WB	50,000	07	Regulable		



Mini500 G3

Características técnicas

- La eficacia del sistema 140lm/W proporciona un alto ahorro de energía hasta un 49% en comparación con sistema CDM convencional.
- Posibilidad de ahorro de energía adicional con el sensor de luz diurna y la unidad de detección de movimiento (opcional).
- Óptica de control de precisión con tres opciones para diferentes aplicaciones
- Seguro y confiable con una larga vida útil de 50,000 horas.


Mini500 G3

INDOOR

Oficinas y Comercios




PANELES



ESSENTIAL LED panel RC091V

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM	
911401724142	RC091V LED36S/830 PSU W60L60 LA	LED	40	120-277	50/60	20	II	>0,9	3600	90	3.000	80		25.000	02	-	Fijo	605 x 605	-
911401724152	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 LA	LED	40	120-277	50/60	20	II	>0,9	3600	90	4.000	80		25.000	02	-	Fijo	605 x 605	-
911401724162	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 LA	LED	40	120-277	50/60	20	II	>0,9	3600	90	6.500	80		25.000	02	-	Fijo	605 x 605	-
911401724222	RC091V LED36S/840 PSU W30L121 LA	LED	40	120-277	50/60	20	II	>0,9	3600	90	4.000	80		25.000	02	-	Fijo	300x 1210	-
911401724232	RC091V LED36S/865 PSU W30L121 LA	LED	40	120-277	50/60	20	II	>0,9	3600	90	6.500	80		25.000	02	-	Fijo	300x 1210	-
ACCESORIO																			
911401724242	Office Panel PCV accessory (clip)																		
911401724252	RC091Z Suspension kit																		
911401724292	RC091Z SMB-W60L60 LA																		



Essential Panel LED

Ideal para iluminación general dentro de espacios comerciales y oficinas. Su instalación puede ser suspendida o empotrada, para adaptarse a distintos espacios.

Disponible en 3 temperaturas de color, multivoltaje y con difusor opal microtexturado para reducir el deslumbramiento y asegurar el mantenimiento de color del difusor.

Características técnicas

- Asegura un ahorro de energía sustancial.
- Reemplazo ideal para paneles fluorescentes convencionales.
- Asegura alta uniformidad de iluminación y temperatura de color consistente a través del tiempo.

ESSENTIAL
LED panel
RC091V

DOWNLIGHTERS



GREENSpace V

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs. HASTA	EQUIPO	ÓPTICA	DIÁMETRO MM	OBS.
911401587241	DN392B 1xDLED-3000 PSU WH LA	LED	15	80	50/60	20	02	-	1,600	110	3000	80		50,000	On/Off	80°	200	
911401587341	DN392B 1xDLED-4000 PSU WH LA	LED	15	80	50/60	20	02	-	1,650	114	4000	80		50,000	On/Off	80°	200	
911401587541	DN393B 1xDLED-3000 PSU WH LA	LED	19	80	50/60	20	02	-	2,100	111	3000	80		50,000	On/Off	80°	200	
911401587641	DN393B 1xDLED-4000 PSU WH LA	LED	19	80	50/60	20	02	-	2,200	116	4000	80		50,000	On/Off	80°	200	



GREENSpace V

Reemplazo ideal en LED para downlighters tradicionales con fluorescentes compactas (PLC), vida útil 50.000hs.

Características técnicas

- Versión aro blanco
- DN392: 1.650 lms / 15W
- DN393: 2.200 lms /19W
- Versión 3000°K / 4000°K CRI>=80
- Vida útil: 50.000 horas

GREENSpace V



www.lighting.philips.cl

SIGNIFY CHILENA S.A.

Av. Andrés Bello 2115, 4° piso Providencia, CP 7510094

Santiago, Chile, Tel.: +56-2-27302300