


ADVANCE

by  Signify

Balasto

ROVR

ROVR ELE DIM BAL (2) 42W CFL
(4-PIN) 120-277V



Los balastos de Philips Advance ROVR son lo más reciente para controlar la iluminación fluorescente. En lugar de simplemente responder a las instrucciones de los componentes de control, los balastos ROVR permiten la comunicación de dos vías y tienen la capacidad de dimerizar y encender balastos individuales a través de la señal del control. Estas características permiten una flexibilidad de diseño virtualmente ilimitada al crear sistemas de iluminación sostenibles. Esta comunicación bidireccional es posible a través del protocolo de comunicación digital estándar de la industria conocido como DALI (Digital Addressable Lighting Interface). DALI permite que los balastos ROVR proporcionen a los usuarios datos operativos mientras controlan la salida de luminarias individuales.

Project:	
Location:	
Cat.No:	
Type:	
Lamps:	Qty:
Notes:	

Información del producto

Información general

Tipo de lámpara	CFTR42W/GX24Q
Número de lámparas	1/2 pieza/unidad
Tipo de balasto	Fluorescente dimerizable
Modelo	IDL2T42M5LD
Adecuado para exteriores	Sí
Reinicio automático	Sí

Información operativa y eléctrica

Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
THD máx.	10 %
Método de inicio	Inicio programado
Factor de corriente máx. (Nom)	1.6
Tiempo de encendido (Nom)	1.5 s
Factor de balasto (Máx)	1

Factor de balasto (Mín)	0.03
Factor de potencia (Nom)	0.99
Corriente entrada (Operacional) (Máx)	0.82 A
Corriente entrada (Operacional) (Mín)	0.36 A
Potencia de entrada (Máx)	98 W
Potencia de entrada (Mín)	18 W
Vatios	42 W

Instalación eléctrica

Terminales de entrada de color	BLK, WHT y PUR
Terminales de salida de color	RED, YEL y BLU
Longitud del cable	0.375 mm
Calibre del cable de control	18AWG
Conexión de la lámpara	Series
Longitud del cable por color	Sin cables
Calibre del cable (Nom)	18AWG mm

Información del producto

Instalación eléctrica

Tipo de cable	Sólido
Configuración cableado remoto	No
Configuración cableado en tándem	No
Cableado remoto a distancia máx.	sin remoto
Cableado en tándem a distancia máx.	Sin cableado en tándem
Tipo de conector	Poke-In

Temperatura

T-Case máx, (Nom)	70 °C
-------------------	-------

Mecánica y carcasa

Material de carcasa	Metal
Carcasa	M5
Dimensiones de carcasa	4.98" x 3.0" x 1.18"

Certificaciones


EMC Immunity Standard	FCC Consumer
-----------------------	--------------

Marcas de certificaciones	CSA certificate
	UL certificate
	RoHS Compliant CEC Listing
Clasificación de sonido	A
UL	No

Información para orden

Nombre del producto	ROVR ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V
EAN/UPC - Producto	781087029831
Código para orden	IDL2T42M5LD35M
Cantidad por empaque	1
Paquetes por caja	20
Código 12NC	913710298002
Peso neto (pieza)	323.000 g

Plano dimensional



ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V

Producto	A1	A2	B1	C1
ROVR ELE DIM BAL (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V	4.55 in	4.20 in	3.00 in	1.18 in

Advance IDL2T42-M5-LD

Requisito de etiquetado RETIQ

12NC: 913710298002

Energía



Consumo de energía (2.288h/año) **14.53 kWh/año**

Eficiencia energética **> 88 %**

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo

Balasto electrónico

Marca	Advance
Modelo	ICN2S28N

Compare este equipo con otros de similares características

Tensión:
120 - 277 voltios

Potencia:
64/62 vatios

Salidas:
Fluorescente 2*28W

No dimerizable

Factor de balasto:
1,03

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final

La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ninguna oferta o contrato.



© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Este documento puede estar sujeto a cambios. No se otorga ninguna representación o garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y se renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier acción en relación con la misma. Todas las marcas registradas son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

Signify Colombia
Edificio Convergys, piso 7
+ 57 1 7421968
Bogotá Colombia