

PHILIPS

najaar 2025

Productcatalogus

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE

Kies de juiste armatuur

Kies uit **Goed**, **Beter** of **Best**



GOED

Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER

CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.

Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER

Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.

Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten. Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST

Specificatie producten*

Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement?

Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl

* Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.

	GOED	BETER	BETER	BEST
	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready	Specificatie producten
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elk project waar licht het verschil maakt	Slimme verlichting voor het MKB, werkt samen met Interact Pro	Naadloze aansluiting op uw specificatie
Lichtkwaliteit				
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood	Eindeloos / Op maat
Levensduur	50.000 - 75.000 uur	50.000 - 100.000 uur	50.000 - 100.000 uur	50.000 - 100.000 uur
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar of Service level agreement
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools	Persoonlijk

Goed om te weten:



Projectadvies nodig?

Van lichtontwerp tot productadvies: wij helpen je met slimme, duurzame en betaalbare oplossingen. Vragen over armaturen, lichtberekening of terugverdientijd? Wij denken graag mee. Klik [hier](#) of scan de QR code en vul het formulier in zodat wij jou snel kunnen helpen.




TCO tool

Via deze tool kun je gemakkelijk opzoeken wat het beste LED alternatief is ter vervanging van de conventionele lampen bij een project. Zo maken we de overstap op LED zo makkelijk mogelijk. Bekijk het nu [hier](#) of scan de QR code.



Configureer jouw armatuur

Configureer je eigen armatuurvariant die perfect past bij de specificaties van jouw project. Selecteer de gewenste parameters om jouw configuratie te maken en genereer uitgebreide documentatie die een fotometrisch bestand, een datasheet, tendergegevens en een installatiehandleiding omvat. Deel de productcodes of configuratie-ID met anderen voor projectplanning of prijsaanvragen. Klik [hier](#) om te beginnen met configureren of scan de QR code.



Green Switch calculator

Wist je dat je tot wel 80% kunt besparen op energieverbruik door over te stappen op energiezuinige LED-verlichting? Of je nu een bedrijf runt, een gemeente vertegenwoordigt of particulier bent: met de Green Switch van Signify maak je eenvoudig de stap naar duurzame verlichting. Gebruik de online calculator om direct inzicht te krijgen in je mogelijke besparing op kosten, energie en CO₂-uitstoot. Een kleine stap in verlichting, een grote stap richting een groenere toekomst. Klik [hier](#) of scan de QR code.



Subsidie of niet?

Signify helpt de belangrijkste wetten, regels én subsidie-mogelijkheden op een rij te zetten, zodat jij als installateur makkelijk kan zien hoeveel je bespaart. Klik hier om over alles te lezen of scan de QR code. Klik [hier](#) voor meer informatie of scan de QR code.



Environmental Product Declarations (EPD)

Voor 70.000 productvarianten zijn er nu 2.000 milieuproduct-verklaringen (EPD's) beschikbaar. De EPD is een getoetst, genormaliseerd document dat de invloed van een product op het milieu gedurende zijn levenscyclus samenvat. Hiermee kun je de milieueffecten vergelijken en bewuste keuzes maken. Overigens vullen we onze producten voortdurend aan met bijbehorende EPD's voor maximale transparantie! Klik [hier](#) voor meer informatie of scan de QR code.



Productcatalogus - najaar 2025

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf 1 oktober 2025. Ga voor het volledige assortiment naar: philips.nl/catalogue.

Inhoudsopgave

Industrie & Parking	5	Buitenverlichting	37
CoreLine Waterdicht	6	CoreLine Tempo groot	38
CoreLine Tubular Waterdicht	7	CoreLine Tempo medium	38
Ledinaire Waterdicht	8	CoreLine Tempo klein	38
Ledinaire Waterdicht WT065C	8	Ledinaire All-in Schijnwerpers	39
Ledinaire Waterdicht EcoSet	8	AluRoad gen2	39
Ledinaire Waterbestendige Buisbehuizing	9		
CoreLine Montagebalk	9	Interact Ready	40
Ledinaire Montagebalk	10	Wandschakelaar	42
Maxos fusion	13	OccuSwitch	42
Maxos Universal	14	Interact Ready Sensors	42
Maxos unify	15	Interact Ready-systeemgateway	42
CoreLine Trunking	16		
CoreLine Highbay G6	18	LED-lampen	43
CoreLine Highbay G5	18	LEDspots & LEDcapsules	46
Ledinaire Highbay	19	LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre	53
		LEDtubes	59
Kantoorpanelen en scholen	20	TrueForce LED (vervangt HID)	69
CoreLine Paneel G6 Office compliant	21		
CoreLine Paneel G6 Non-office compliant	21	Snelkeuzelijst Maxos fusion	74
CoreLine inbouw gen 4 Office compliant	22	Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn	76
CoreLine inbouw gen 4 Non-Office compliant	22	Lijst afkortingen	78
Ledinaire Paneel Office compliant	23		
Ledinaire Paneel Non-Office compliant	23		
Ledinaire Paneel EcoSet Office compliant	23		
CoreLine Opbouw gen 4 Office compliant	24		
CoreLine Opbouw gen 4 Non-Office compliant	24		
CoreLine Downlight Gen5	26		
CoreLine SlimDownlight	27		
Ledinaire Inbouw Downlight	27		
Ledinaire SlimDownlight	28		
CoreLine Recessed Spot Gen2	31		
Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent	32		
CoreLine Wall-mounted	34		
CoreLine FWC LED	34		
Ledinaire Portiek	35		
Ledinaire wandmontage gen2	35		



Industrie & Parking

Pacific LED

- Groot aantal toepassingsgebieden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen
- Kan worden geïntegreerd met Interact om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en je energieverbruik te verminderen
- Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 165 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80
- Atex 2/22 en Xtreme (XT) versies beschikbaar

CoreLine Tubular Waterdicht

- Eenvoudige en snelle installatie aan plafonds of hangend gemonteerd (voor binnen- en buitentoeepassingen onder de afdak)
- Flexibele montage – draaibare, vrij positioneerbare montagebeugels
- Ideaal voor veehouderijen en voedselverwerking – afgesloten, ammoniakbestendige uitvoering (PMMA)
- Modern, industrieel design van de PC-uitvoering – geschikt voor hallen, doorgangen en algemene verlichting
- Hoge water-, stof- en schokbescherming IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Doorvoerbedrading geïnstalleerd met een externe push-in connector voor snelle installatie

CoreLine Waterdicht

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
- Gelijmatige lichtverdeling met brede bundel die het verlichtingsontwerp eenvoudig en aantrekkelijk ondersteunt
- Verkrijgbaar met noodbatterij en geïntegreerde sensor

Ledinaire Waterdicht

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

Waterdicht






CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	2 x 18 W	12.8	2000	156	✖	4000	IP65	72	L80	8720169754263	103,00	Link
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600		15	1800	120-120	✖	4000	IP65	80	L80	8710163349763	98,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600		16.4	1900	116	🟢	4000	IP65	80	L80	8718699962449	119,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		16.5	1900	115	🟢	4000	IP65	30	L80	8718696883068	129,00	Link
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	18.32	2700-4500	150-140	✖	4000	IP65	36	L80	8720169500198	119,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1 x 36 W	21.5	2700	126	✖	4000	IP65	80	L80	8718696916858	140,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		22	2700	123	🟢	4000	IP65	30	L80	8718696883075	150,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200			2700	123	🟢	4000	IP65	80	L80	8718699962487	150,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200			2700	123	🟢	4000	IP65	80	L80	8718699962494	170,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1 x 58 W	24	3400	141-141	✖	4000	IP65	60	L80	8720169502161	134,00	Link
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500		24.3	3100	128	✖	4000	IP65	60	L80	8710163349787	145,00	Link
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	2 x 36 W / 1 x 58 W / 2 x 58 / 49 W	25.43	3700-6000	148-139	✖	4000	IP65	36	L80	8720169500204	134,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600		25	4000	160	🟢	4000	IP65	22	L80	8720169754324	150,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600			4000	160	✖	4000	IP65	50	L80	8720169754270	124,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1 x 58 W	25.5	3400	133	✖	4000	IP65	36	L80	8718696916865	155,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1 x 36 W	26	2700	104	✖	4000	IP65	80	L80	8718291854180	325,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1 x 58 W		3400	131	✖	4000	IP65	30	L80	8718696883082	165,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500			3400	131	🟢	4000	IP65	36	L80	8718699962678	165,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500			3400	131	🟢	4000	IP65	36	L80	8718699962685	176,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1 x 36 W	27	2700	100	🟢	4000	IP65	30	L80	8718696883112	356,00	Link
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	28.6	3700	129-129	🟢	4000	IP65	36	L80	8710163349794	129,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN		29	4000	140-140	✖	4000	IP65	36	L80	8720169502222	124,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200			4000	138	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163167	150,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200			4000	136	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163174	170,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1 x 58 W	30	3400	113	🟢	4000	IP65	36	L80	8718291854203	340,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	2 x 36 W / 1x 58 W		4000	133	🟢	4000	IP65	60	L80	8718699962579	176,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200			4000	133	✖	4000	IP65	36	L80	8718696916872	145,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200			4000	131	🟢	4000	IP65	30	L80	8718696883099	155,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	1 x 58 W	30.5	4000	131	🟢	4000	IP65	36	L80	8718699962562	155,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500			31	3400	110	🟢	4000	IP65	30	L80	8718696883136	371,00
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	33	4000	121	✖	4000	IP65	60	L80	8718291854197	330,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		35.5	4000	113	🟢	4000	IP65	30	L80	8718696883129	361,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	2 x 58/49 W	37.5	6000	160	🟢	4000	IP65	22	L80	8720169754331	170,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200			6000	160	✖	4000	IP65	36	L80	8720169754287	140,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		44	6000	136	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163198	181,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500		44.5	6000	135	✖	4000	IP65	36	L80	8718696916889	155,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500			6000	135	🟢	4000	IP65	36	L80	8718699163181	160,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		45	6000	133	🟢	4000	IP65	29	L80	8718696883105	165,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500			6000	133	🟢	4000	IP65	36	L80	8718699962753	165,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500		49.5	6000	133	🟢	4000	IP65	36	L80	8718699962760	186,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500			6000	121	🟢	4000	IP65	29	L80	8718696883143	371,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500		49.5	6000	121	✖	4000	IP65	36	L80	8718291854210	340,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	2 x 80 W	50	8000	160	🟢	4000	IP65	21	L80	8720169754348	191,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200			8000	160	✖	4000	IP65	31	L80	8720169754294	160,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN		57	8000	140	✖	4000	IP65	31	L80	8720169502178	155,00	Link
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500		57.1	7500	131	✖	4000	IP65	31	L80	8710163349817	155,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		60	8000	133	✖	4000	IP65	31	L80	8718699409302	176,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		61	8000	131	🟢	4000	IP65	31	L80	8718699962869	186,00	Link
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	2 x 80 W	62	10000	160	🟢	4000	IP65	21	L80	8720169754355	201,00	Link
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500			10000	160	✖	4000	IP65	31	L80	8720169754300	170,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		63.5	8000	129	🟢	4000	IP65	29	L80	8718699409296	186,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3			8000	126	🟢	4000	IP65	31	L80	8718699409319	361,00	Link
WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500		75	12000	160	🟢	4000	IP65	20	L80	8720169754362	243,00	Link
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500			12000	160	✖	4000	IP65	24	L80	8720169754317	201,00	Link

CoreLine Waterdicht - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
Interne doorvoerbedrading		€	
1 WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs	8720169755178	77,50	Link
1 WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs	8720169755192	93,00	Link
1 WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs	8720169755154	51,50	Link
2 WT120Z TW-5x2.5-L1200 10pcs	8720169755185	114,00	Link
2 WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs	8720169755208	129,00	Link
2 WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs	8720169755161	72,50	Link

CoreLine Tubular Waterdicht



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	1 x 58 W	28	3900	139	☒	4000	IP69K	30	L80	8719514953857	170,00	Link
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	39	5000	128	☒	4000	IP68	30	L80	8719514947375	191,00	Link
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200			5000	128	☒	4000	IP69K	30	L80	8719514947351	201,00	Link
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	2 x 80 W	54	7000	130	☒	4000	IP68	18	L80	8719514947382	222,00	Link
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500			7000	130	☒	4000	IP69K	18	L80	8719514947368	232,00	Link

CoreLine Tubular Waterdicht - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
WT210Z SC	8719514956117	21,00	Link
WT210Z SW2	8719514956100	15,50	Link

Ledinaire Waterdicht



CRI >80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP66	55	L70	8710163360072	79,50	Link
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	1 x 36 W	20	2500	125-125	✗	4000	IP66	50	L70	8710163362915	83,50	Link
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN			2500	125-125	✗	4000	IP66	10	L70	8710163362922	104,00	Link
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	1 x 58 W	28	3400	121-121	✗	4000	IP66	45	L70	8710163362939	93,50	Link
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN			3400	121-121	✗	4000	IP66	10	L70	8710163362946	114,50	Link
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	2 x 36 W	30	3600	120	✗	4000	IP66	45	L70	8710163360096	93,50	Link
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN			3600	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163360102	114,50	Link
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	2 x 58/49 W	46	5600	121-121	✗	4000	IP66	40	L70	8710163360119	104,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN			5600	121-121	✗	4000	IP66	10	L70	8710163360126	124,50	Link

* TW1: doorvoerbedrading

Ledinaire Waterdicht WT065C



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	2 x 18 W	16	1800	112	✗	4000	IP65	72	L70	8719514963818	71,00	Link
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	1 x 36 W / 2 x 36W / 1 x 58W	23	2900-4800	126-114	✗	4000	IP65	36	L70	8720169500211	102,00	Link
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1		42	2900-4800	126-114	✗	4000	IP65	36	L70	8720169500235	122,50	Link
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	1 x 58 W / 2 x 58 / 49 W	30	4100-6800	146-135	✗	4000	IP65	31	L70	8720169500228	112,50	Link
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1		53	4100-6800	146-135	✗	4000	IP65	31	L70	8720169500242	133,00	Link

Ledinaire Waterdicht EcoSet



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35	4800	137	☑	4000	IP65	84	L70	8720169750364	118,50	Link
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50	6800	136-136	☑	4000	IP65	13	L70	8720169750371	139,00	Link

Ledinaire Waterdicht EcoSet - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW	IP67	8720169752290	108,00	Link

Ledinaire Waterbestendige Buisbehuizing



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
WT050C 1xTLED L1200	IP65	8710163366029	41,00	Link
WT050C 1xTLED L1500	IP65	8710163366043	42,00	Link
WT050C 2xTLED L1200	IP65	8710163366036	49,50	Link
WT050C 2xTLED L1500	IP65	8710163366050	51,50	Link

CoreLine Montagebalk



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W			K	IP waarde	aantal			€	
BN126C LED155_24S/830_40 PSU L600	10,8 17	1500-2400	140	☒	80	3000-4000	IP20/40	25	L80	8720169768390	50,00	Link
BN126C LED255_41S/830_40 PSU L1200	18 29,5	2500-4100	140	☒	80	3000-4000	IP20/40	13	L80	8720169768406	70,00	Link
BN126C LED355_52S/830_40 PSU L1500	25 37	3500-5200	140	☒	80	3000-4000	IP20/40	13	L80	8720169768413	75,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU L1200	31	4100	130	☒	>80	4000	IP20	13	L80	8719514948785	75,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU L1500	40	5200	130	☒	>80	4000	IP20	13	L80	8719514948846	105,00	Link
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	45,5	6400	140	☑	80	3000-4000	IP20/40	9	L80	8720169768376	130,00	Link
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	45,5 71	6400-10000	140	☒	80	3000-4000	IP20/40	7	L80	8720169768420	130,00	Link
BN126C LED64S/840 PSU L1200	49	6400	130	☒	>80	4000	IP20	9	L80	8719514948808	95,00	Link
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	57	8000	140	☑	80	3000-4000	IP20/40	8	L80	8720169768383	145,00	Link
BN126C LED80S/840 PSU L1500	59	8000	136	☒	>80	4000	IP20	8	L80	8719514948860	115,00	Link

CoreLine Montagebalk - Accessoires



Productomschrijving	LED	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	W	IP waarde		€	
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	3	IP20	8718699799861	150,00	Link

Ledinaire Montagebalk



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN021C LED5S/830 L300	1 x 8 W	5	480	96	☒	3000	IP20	10	L65	8719514527850	14,50	Link
BN021C LED5S/840 L300			500-500	108	☒	4000	IP20	10	L65	8719514527843	14,50	Link
BN021C LED10S/830 L600	1 x 18 W	10	960-960	96	☒	3000	IP20	10	L65	8719514527874	18,00	Link
BN021C LED10S/840 L600			1050-1050	105	☒	4000	IP20	10	L65	8719514527867	18,00	Link
BN021C LED14S/830 L900	1 x 30 W	15	1450	97	☒	3000	IP20	10	L65	8719514527898	26,00	Link
BN021C LED15S/840 L900			1600-1600	107	☒	4000	IP20	10	L65	8719514527881	26,00	Link
BN021C LED19S/830 L1200	1 x 36 W	20	1900	95	☒	3000	IP20	10	L65	8719514527911	26,00	Link
BN021C LED20S/840 L1200			2100-2100	105	☒	4000	IP20	10	L65	8719514527904	26,00	Link
BN021C LED24S/830 L1500	1 x 35 W	24	2400	100	☒	3000	IP20	10	L65	8719514527935	31,00	Link
BN021C LED25S/840 L1500			2600-2600	108	☒	4000	IP20	10	L65	8719514527928	31,00	Link

Ledinaire Montagebalk - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
BN021Z C600	IP20	8720169513587	4,00	Link

NIEUW



Industrie & Parking

Lichtlijnen


Maxos Fusion

- Lichtlijnsysteem dat maximale prestaties combineert met flexibiliteit. Of het nu gaat om retail, industrie of logistiek – dit systeem past zich moeiteloos aan jouw ruimte, behoeften en toekomstvisie aan
- Flexibele (her)positionering van armaturen voor maximale efficiëntie
- Modulair systeem: eenvoudig te combineren met lineaire armaturen, spots en accessoires
- 11 optieken beschikbaar, incl. (dubbel) asymmetrisch en een matte afscherming met uplight effect
- Uniforme lichtverdeling, geen color-over-angle effect
- Tot 13 aders voor integratie van noodverlichting en externe hardware
- Eenvoudige installatie en snelle montage
- Energiezuinige LED-technologie met slimme sturing – tot 50% energiebesparing met Interact



Maxos unify

- Ultra-efficiënte, modulaire lichtunits ontworpen voor renovatie én nieuwbouw, met hoge lichtopbrengst, lage verbruikskosten en lange levensduur.
- Krachtige prestaties – tot 10.500 lumen (1478 mm) en 16.000 lumen (2215 mm)
- Extreem energiezuinig – rendement tot 193 lm/W
- Lange levensduur – tot 100.000 uur bij L85
- Renovatiegemak – direct toepasbaar op TL 58W/49W lichtlijnen, Maxos LED Industry (4MX656) en TTX400
- Beschikbaar met Interact



Maxos Universal

- Universeel retrofit paneel van 1,5m die gemaakt is ter vervanging van de conventionele armaturen met 58W of 49W fluorescentielampen op de bestaande trunks
- Standaard met meegeleverde bevestigingsclips (clip A: Regent ICE, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco DUS, Trilux E-line / Clip B: Siteco Modario, Zumtobel ZX2)
- Alle verlichtingsunits worden standaard bedraad geleverd. Er worden geen draden van het bestaande draagprofielssystemen gebruikt
- Hoog rendement tot 168lm/W
- WB- en Opaal-optiek verkrijgbaar
- PSU- en PSD-versies
- Ook verkrijgbaar voor bevestiging op de bestaande VEKO trunks



Best

CoreLine Trunking gen2.5

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvouding te bestellen, monteren en instellen.
Slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor Interact voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen



Beter



Maxos fusion LL512X (1,15 m)

100.000 uur L85

50.000 uur L95

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W			K	IP waarde	aantal		€	
LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18,5	2650	143		>80	4000	IP20	30	8720169473928	175,00	Link
LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30	4250	142		>80	4000	IP20	30	8720169473935	175,00	Link
LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36	5300	147		>80	4000	IP20	21	8720169473881	325,00	Link
LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE		5200	141		>80	4000	IP20	21	8720169473942	175,00	Link
LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE		6100	165		80	4000	IP54	24	8720169889064	265,00	Link
LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE		6100	165		80	4000	IP54	24	8720169889071	265,00	Link
LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE		6100	165		80	4000	IP54	24	8720169889354	265,00	Link
LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50	8000	160		80	4000	IP20	29	8720169889347	165,00	Link
LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57	10000	177		80	4000	IP20	21	8720169889163	315,00	Link
LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59	8500	144		>80	4000	IP20	21	8720169473904	325,00	Link
LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70	10400	149		>80	4000	IP20	20	8720169473911	325,00	Link
LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE		12300	171		>80	4000	IP20	20	8720169495821	315,00	Link
LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE		12300	171		>80	4000	IP20	20	8720169495838	315,00	Link
LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE		12300	171		80	4000	IP54	20	8720169889255	425,00	Link
LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE		12300	171		80	4000	IP54	20	8720169889279	425,00	Link
LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE		12300	171		80	4000	IP54	20	8720169889262	425,00	Link
LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97	16000	165		>80	4000	IP20	12	8720169495845	315,00	Link
LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE		16000	165		80	4000	IP20	12	8720169889248	315,00	Link

Er zijn meer optieken, kleuren en Interact-types beschikbaar. Neem contact op met uw regionale accountmanager.



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH	IP20	8720169471108	275,00	Link
LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	IP20	8720169471115	225,00	Link
LL500Z BA WH		8718696998335	33,00	Link
LL500Z BC L1150 WH		8718696989517	16,00	Link
LL500Z BC L2300 WH		8718696383544	16,00	Link
LL500Z BC L285 WH		8718696989579	12,00	Link
LL500Z BC L570 WH		8718696989548	12,00	Link
LL500Z CB-CH WH		8718696374603	13,00	Link
LL500Z CDS WH		8718696374733	23,00	Link
LL500Z MB-SW WH		8718696374511	13,00	Link
LL500Z MB-SW2 L5000 WH		8718696374573	24,00	Link
LL500Z PB WH		8718696374542	13,00	Link
LL500Z SMB WH		8718696374481	9,00	Link
LL500Z SPA-CD		8718696374634	11,00	Link
LL500Z SW2 L1250		8718696374764	11,00	Link
LL500Z SW2 L3000		8718696374771	11,00	Link
LL500Z SW2 L5000		8718696374788	13,00	Link
LL512T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425170	90,00	Link
LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425163	64,00	Link
LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425422	70,00	Link
LL512Z CD WH		8718696374641	33,00	Link
LL523T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425194	128,00	Link
LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425187	102,00	Link
LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425385	108,00	Link
LL523Z CD WH		8718696374672	41,00	Link
LL546T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425217	180,00	Link
LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425200	140,00	Link
LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425392	150,00	Link
LL546Z CD WH		8718696374702	57,00	Link

Maxos Universal



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W			K	IP waarde	aantal			€	
LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	1 x 49W / 1 x 58W	25	4200	168		>80	3000	IP20	22	L90	8720169440586	230,00	Link
LL515S 42S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK			4200	168		80	4000	IP20	22	L90	8720169905122	245,00	Link
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH			4200	168		>80	4000	IP20	22	L90	8720169440579	230,00	Link
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK			4200	168		80	4000	IP20	22	L90	8720169905153	245,00	Link
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	1 x 49W / 1 x 58W / 2 x 49W / 2 x 58W	36	5700	168		>80	3000	IP20	41	L90	8720169440562	210,00	Link
LL515S 46S_57S/840 NB PSU UNIV TW3 WH VK			5700	168		80	4000	IP20	41	L90	8720169905139	225,00	Link
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH			5700	168		>80	4000	IP20	41	L90	8720169440555	215,00	Link
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH VK			5700	168		80	4000	IP20	41	L90	8720169905160	225,00	Link
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH		50	8000	160		>80	3000	IP20	20	L90	8720169440609	230,00	Link
LL515S 80S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK			8000	160		80	4000	IP20	20	L90	8720169905146	245,00	Link
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH			8000	160		>80	4000	IP20	20	L90	8720169440593	230,00	Link
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK			8000	160		80	4000	IP20	20	L90	8720169905177	245,00	Link

Maxos Universal - Accessoires

Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
LL515Z WIRING 5x1.5 UNIV WH	8720169440678	36,00	Link
LL515Z WIRING 7x1.5 UNIV WH	8720169440685	41,00	Link

Maxos Unify



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20.5	4000	195		4000	IP20	30	L95	8720169954991	230,00	Link
LL553X 40S/840 UE DIA WB WH		4000	195		4000	IP20	30	L95	8720169955165	300,00	Link
LL551X 40S/840 NE DIA WB WH		4000	182		4000	IP20	30	L95	8720169954953	180,00	Link
LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	22	4000	182		4000	IP20	30	L95	8720169955127	250,00	Link
LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31.5	6200	197		4000	IP20	30	L95	8720169955059	300,00	Link
LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	34.5	6200	180		4000	IP20	30	L95	8720169955035	250,00	Link
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK		8000	188		4000	IP20	25	L95	8720169955004	230,00	Link
LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	42.5	8000	188		4000	IP20	25	L95	8720169955189	300,00	Link
LL553X 80S/840 UE DIA WB WH		8000	188		4000	IP20	25	L95	8720169955172	300,00	Link
LL551X 80S/840 NE DIA NB WH		8000	167		4000	IP20	25	L95	8720169954977	180,00	Link
LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48	8000	167		4000	IP20	25	L95	8720169954960	180,00	Link
LL553X 80S/840 NE DIA NB WH		8000	167		4000	IP20	25	L95	8720169955141	250,00	Link
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH		8000	167		4000	IP20	25	L95	8720169955134	250,00	Link
LL551X 105S/840 UE DIA NB BK		10500	191		4000	IP20	21	L95	8720169955028	230,00	Link
LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	55	10500	191		4000	IP20	21	L95	8720169955196	300,00	Link
LL551X 105S/840 NE DIA NB WH		10500	167		4000	IP20	21	L95	8720169954984	180,00	Link
LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	63	10500	167		4000	IP20	21	L95	8720169955158	250,00	Link
LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84	16000	191		4000	IP20	21	L95	8720169955066	300,00	Link
LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	96	16000	167		4000	IP20	24	L95	8720169955042	250,00	Link

Maxos Unify - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964730	65,00	Link
LL551T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964747	70,00	Link
LL551T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964754	80,00	Link
LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964761	95,00	Link
LL552T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964778	105,00	Link
LL552T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964785	115,00	Link
LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964792	105,00	Link
LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964808	105,00	Link
LL553T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964815	115,00	Link
LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964822	135,00	Link
LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964839	145,00	Link
LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964846	170,00	Link

CoreLine Trunking



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	45,5	9000	198		4000	IP20	29	L85	8720169474581	425,00	Link
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	65	11000	169		4000	IP20	20	L85	8720169474550	280,00	Link
LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	80	16000	200		4000	IP20	24	L85	8720169474642	440,00	Link
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH		16000	200		4000	IP20	24	L85	8720169474604	440,00	Link
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	100	16000	160		4000	IP20	24	L85	8720169474574	390,00	Link
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH		22500	176		4000	IP20	20	L85	8720169474703	460,00	Link
LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	128	24000	188		4000	IP20	20	L85	8720169474666	470,00	Link
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH		24000	188		4000	IP20	20	L85	8720169474628	470,00	Link

CoreLine Trunking - Accessoires



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL240E H4 7x2.5 WH	IP20	8720169965119	250,00	Link
LL240E H4 9x1.5 WH	IP20	8720169965102	265,00	Link
LL240Z CB WH (5PCS)		8720169965287	35,00	Link
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH	IP20	8720169965201	55,00	Link
LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH	IP20	8720169965133	85,00	Link
LL240Z MB-SW WH (5PCS)		8720169965331	45,00	Link
LL240Z PB WH (5PCS)		8720169965317	80,00	Link
LL240Z SMB 2xEP CU7 WH	IP20	8720169965188	55,00	Link
LL240Z SMB WH (5PCS)		8720169965324	20,00	Link
LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	IP20	8720169965164	100,00	Link
LL240Z SW2-1250		8720169965294	10,00	Link
LL240Z SW2-3000		8720169965300	15,00	Link



Industrie & Magazijn

Highbays

GentleSpace

- Hoog rendement (UE) van maximaal 189 lm/W
- Lange levensduur: L85 bij 100.000 uur
- Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1
- Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80
- Beschikbaar met een geïntegreerde noodbatterij
- Extreme versie (XT; -40°C ... $+70^{\circ}\text{C}$), ATEX 2/22, balbestendig (BP), zwembadbestendig (SWP) en zeewaterbestendig (MSP), chemisch resistent (CHEM) versies beschikbaar.



CoreLine Highbay Gen6

- Krachtige prestaties – tot 40.000 lumen met een rendement tot 190 lm/W
- Levensduur – 100.000 uur (L70 bij $+35^{\circ}\text{C}$) voor minimale onderhoudskosten
- Slimme verlichting – Interact Ready en optioneel met geïntegreerde highbay sensor beschikbaar
- Flexibele installatie – geschikt voor ketting-, buis- of beugelmontage
- Robuust en betrouwbaar – IP66 / IK08, tril- en corrosiebestendig (500 uur zoutspraytest)



CoreLine Highbay Gen5

- Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W
- Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires
- Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing
- Enkelpuntsmontagesysteem en vooraf gemonteerde IP65 externe elektrische connector
- Optionele versies: DALI dimmen, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready)



Ledinaire Highbay

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- IP65-classificatie, perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak



CoreLine Highbay G6



CRI ≥80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	51	10000	196	✗	4000	IP66	16	L85	8721103306371	300,00	Link
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB		10000	196	✗	4000	IP66	16	L85	8721103306364	300,00	Link
BY120P G6 LED100/840 PSD NB		10000	181	☑	4000	IP66	11	L85	8721103306517	385,00	Link
BY120P G6 LED100/840 PSD WB	55	10000	181	☑	4000	IP66	11	L85	8721103306500	385,00	Link
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB		20000	190	✗	4000	IP66	12	L85	8721103306418	340,00	Link
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB		20000	190	✗	4000	IP66	12	L85	8721103306401	340,00	Link
BY120P G6 LED200/840 PSD NB	110	20000	181	☑	4000	IP66	8	L85	8721103306555	440,00	Link
BY120P G6 LED200/840 PSD WB		20000	181	☑	4000	IP66	8	L85	8721103306548	440,00	Link
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB		25000	192	✗	4000	IP66	12	L85	8721103306432	400,00	Link
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	130	25000	192	✗	4000	IP66	12	L85	8721103306425	400,00	Link
BY121P G6 LED250/840 PSD NB		25000	182	☑	4000	IP66	8	L85	8721103306579	500,00	Link
BY121P G6 LED250/840 PSD WB		25000	182	☑	4000	IP66	8	L85	8721103306562	500,00	Link
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	184	35000	190	✗	4000	IP66	8	L85	8721103306470	480,00	Link
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB		35000	190	✗	4000	IP66	8	L85	8721103306463	480,00	Link
BY122P G6 LED350/840 PSD NB		35000	178	☑	4000	IP66	4	L85	8721103306593	665,00	Link
BY122P G6 LED350/840 PSD WB	196	35000	178	☑	4000	IP66	4	L85	8721103306586	665,00	Link
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB		40000	190	✗	4000	IP66	8	L85	8721103306494	500,00	Link
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB		40000	190	✗	4000	IP66	8	L85	8721103306487	500,00	Link
BY122P G6 LED400/840 PSD NB	222	40000	180	☑	4000	IP66	4	L85	8721103306616	675,00	Link
BY122P G6 LED400/840 PSD WB		40000	180	☑	4000	IP66	4	L85	8721103306609	675,00	Link

CoreLine Highbay G5



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G5 LED1055/840 PSU NB	250 W HPL	67	10500	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955660	250,00	Link
BY120P G5 LED1055/840 PSU WB			10500	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955677	250,00	Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD NB			10500	145	☑	4000	IP65	8	L85	8719514955707	335,00	Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD WB	400 W HPL / 250 W HPI	72	10500	145	☑	4000	IP65	8	L85	8719514955714	335,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSU NB			20000	158	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955684	290,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSU WB			20000	158	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955691	290,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSD NB		134	20000	149	☑	4000	IP65	8	L85	8719514955721	390,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSD WB			20000	149	☑	4000	IP65	8	L85	8719514955738	390,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSU NB			20000	149	☑	4000	IP65	8	L85	8719514955820	350,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSU WB	400W HPI / 250 W SON	157	25000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955837	350,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD NB			25000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955837	350,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD WB			25000	148	☑	4000	IP65	6	L85	8719514955868	450,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSU NB		168	25000	148	☑	4000	IP65	6	L85	8719514955875	450,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSU WB			30000	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514956001	400,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSD NB			30000	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514956018	400,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSD WB		192	30000	146	☑	4000	IP65	6	L85	8719514956025	620,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSD WB			30000	146	☑	4000	IP65	6	L85	8719514956032	620,00	Link

CoreLine Highbay G5 - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
BY121Z G5 BR L200	8719514956063	40,00	Link

Ledinaire Highbay



CRI 80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY020P G3 LED1055/840 PSU WB GR	250 W HPL	70	10500	150	☒	4000	IP65	8	L80	8720169761353	205,00	Link
BY021P G3 LED2005/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPI	133	20000	150	☒	4000	IP65	6	L80	8720169761360	246,00	Link
BY022P G3 LED2805/840 PSU WB GR		185	28000	150	☒	4000	IP65	6	L80	8720169761377	297,50	Link

Ledinaire Highbay - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
BY020Z G2 ALU	8719514530171	62,00	Link
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	8719514530164	92,50	Link
BY021Z G3 ALU	8720169761414	92,50	Link



Kantoorpanden & Scholen

Inbouw en Opbouw

CoreLine Opbouw

- Multi-lumen: keuze uit 3 verschillende lichtopbrengsten met 1 switch
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere totale bedrijfskosten: tot wel 160 lm/W
- Met nieuwe CoreLine connector voor nog eenvoudigere en snellere installatie



CoreLine Inbouw

- Multi-lumen: keuze uit 3 verschillende lichtopbrengsten met 1 switch
- Met nieuwe CoreLine connector voor nog eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten



CoreLine Paneel

- All-in beschikbaar: multi-lumen en multi-CCT
- Met nieuwe CoreLine connector voor nog eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten



Ledinaire Paneel

- Gemakkelijk draadloos dimmen met EcoSet
- Moeiteloos aansluiten met meegeleverde connector
- All-in beschikbaar: multi-lumen en multi-CCT



CoreLine Paneel G6 Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	22 31	2900-4300	140-130	☑	3000-3500-4000	IP20/44	15	L90	8720169735194	165,00	Link
2 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC		2900-4300	140-130	☑	3000-3500-4000	IP20/44	15	L90	8720169749894	196,00	Link
1 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC		2900-4300	140-130	☒	3000-3500-4000	IP20/44	21	L90	8720169735187	134,00	Link
3 RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	22.5	3600	160	☒	4000	IP20/44	23	L90	8720169749825	155,00	Link
3 RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	23.5	3600	153	☑	4000	IP20/44	11	L90	8720169749832	186,00	Link
3 RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC		3600	153	☑	4000	IP20/44	50	L90	8720169751309	180,00	Link
3 RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC		3400	130	☒	3000	IP20/44	30	L90	8720169751347	134,00	Link
3 RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	26	3400	130	☑	3000	IP20/44	50	L90	8720169749993	190,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC		3600	140	☑	4000	IP20/44	17	L90	8720169735170	196,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC		3600	140	☑	4000	IP20/44	17	L90	8720169735156	165,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC		3600	140	☒	4000	IP20/44	30	L90	8720169735149	165,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC		3600	140	☒	4000	IP20/44	30	L90	8720169735125	134,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC		3600	140	☑	4000	IP20/44	50	L90	8720169750067	220,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC		3600	140	☑	4000	IP20/44	50	L90	8720169750005	190,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3		3600	133	☑	4000	IP20/44	24	L90	8720169588745	351,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	27	3600	133	☒	4000	IP20/44	30	L90	8720169588769	351,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3		3600	133	☒	4000	IP20/44	30	L90	8720169588738	320,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3		3600	133	☑	4000	IP20/44	50	L90	8720169588752	340,00	Link
2 RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	31	4000-4300	140-130	☑	3000-3500-4000	IP20/44	50	L90	8720169751323	220,00	Link
1 RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC		4000-4300	140-130	☑	3000-3500-4000	IP20/44	50	L90	8720169751316	190,00	Link
3 RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC		4300	140	☑	4000	IP20/44	50	L85	8720169750029	190,00	Link
5 RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	32	4000	126	☑	3000	IP20	32	L90	8720169588608	230,00	Link
6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4		4300	132	☑	4000	IP20	32	L90	8720169835238	230,00	Link
5 RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4		4300	132	☑	4000	IP20	32	L90	8720169588592	230,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Paneel G6 Non-office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	22 31	2900-4300	140-130	☒	3000-3500-4000	IP20/44	21	L90	8720169749900	103,00	Link
2 RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	22.5	3600	160	☒	4000	IP20/44	23	L90	8720169749818	124,00	Link
2 RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	26	3400	130	☒	3000	IP20/44	30	L90	8720169751330	103,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC		3600	140	☒	4000	IP20/44	30	L90	8720169735118	134,00	Link
2 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC		3600	140	☒	4000	IP20/44	30	L90	8720169735095	103,00	Link



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	23 38.5	3400-4300-5700	148-148		3000	IP20/44	46	L90	8720169764118	232,00	Link
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC		3400-4300-5700	148-148		3000	IP20/44	46	L90	8720169764125	201,00	Link
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC		3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	46	L90	8720169764132	232,00	Link
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC		3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	46	L90	8720169764149	201,00	Link
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC		3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	38	L90	8720169764163	170,00	Link
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	27.5	4000	145		3000	IP20/44	25	L90	8720169764170	225,00	Link
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC		4300	156		4000	IP20/44	25	L90	8720169764187	255,00	Link
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC		4300	156		4000	IP20/44	25	L90	8720169764194	225,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw gen 4 Non-Office compliant



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	23 38.5	3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	38	L90	8720169764156	140,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Paneel accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
① RC059Z SMB W30L120	8720169752191	41,00	Link
② RC059Z SMB W60L120	8720169752207	46,50	Link
③ RC059Z SMB W60L60	8720169752177	36,00	Link
④ RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	8720169752481	6,20	Link
⑤ RC159Z Safety Cable	8720169752474	3,10	Link
⑥ RC159Z SMB W30L120	8720169752160	41,50	Link
⑦ RC159Z SMB W60L60	8720169752146	36,50	Link
⑧ RC159Z Suspension set SME-2 WH	8720169752511	36,50	Link
⑨ RC159Z Suspension set SME-3 WH	8720169752504	41,50	Link
⑩ RC159Z Suspension set SME-4 WH	8720169752498	41,50	Link

Ledinaire Paneel Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28	3400	120	✗	4000	IP20/40	20	L80	8720169516526	89,50	Link
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW		3400	120	✗	6500	IP20/40	20	L80	8720169516533	89,50	Link
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC		3400-3600	120-113	✗	3000-4000	IP20/40	20	L80	8720169516984	100,00	Link
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC		3400-3600	120-113	✗	3000-4000	IP20/40	20	L80	8720169516724	89,50	Link

Ledinaire Paneel Non-Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28	3400	120	✗	4000	IP20/40	20	L80	8720169516557	74,00	Link
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW		3400	120	✗	6500	IP20/40	20	L80	8720169516564	74,00	Link
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC		3400-3600	120-113	✗	3000-4000	IP20/40	20	L80	8720169516731	74,00	Link

Ledinaire Paneel EcoSet Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	28	3400	121	☑	4000	IP20/40	47	L80	8720169517219	120,50	Link

Ledinaire Paneel EcoSet - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 EcoSet BLE IR Remote Controller	IP20	8720169732896	46,50	Link
2 EcoSet BLE Wall Switch	IP40	8720169732902	102,00	Link
3 EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	IP20	8720169734166	102,00	Link

CoreLine Opbouw gen 4 Office compliant



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	22.5 43.5	3400-4300-6500	151-148		3000	IP20/44	46	L90	8720169764309	253,00	Link
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC		3400-4300-6500	151-148		3000	IP20/44	38	L90	8720169764286	222,00	Link
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC		3600-4500-6800	160-155		4000	IP20/44	46	L90	8720169764293	253,00	Link
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC		3600-4500-6800	160-155		4000	IP20/44	38	L90	8720169764279	222,00	Link
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	23 38.5	3400-4300-5700	148-148		3000	IP20/44	46	L90	8720169764231	232,00	Link
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC		3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	46	L90	8720169764248	232,00	Link
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC		3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	38	L90	8720169764224	201,00	Link
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC		4000	145		3000	IP20/44	25	L90	8720169764255	255,00	Link
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	27.5	4000	145		3000	IP20/44	25	L90	8720169764316	275,00	Link
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC		4300	156		4000	IP20/44	25	L90	8720169764262	255,00	Link
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC		4300	156		4000	IP20/44	25	L90	8720169764323	275,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw gen 4 Non-Office compliant



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	23 38.5	3600-4500-6000	157-155		4000	IP20/44	38	L90	8720169764217	170,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)



Kantoorpanden & Scholen

Downlights

CoreLine Downlight

- Opties voor IP54 en noodverlichting
- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en een langere levensduur: tot wel 120 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L80
- Aluminium (UGR19) en witte (UGR25) reflector beschikbaar
- Geschikt voor professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen en aluminium reflector



CoreLine SlimDownlight

- Aparte accessoire voor opbouwmontage beschikbaar
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere totale bedrijfskosten: tot wel 120 lm/W
- Hoogte van het product is minder dan 34 mm en past in verschillende typen plafonds
- Multi-CCT als standaard: gemakkelijk kleur aanpassen tussen 3000K en 4000K



Ledinaire Inbouw Downlight

- Helder licht met visueel comfort
- Aanzienlijke besparingen op energiekosten door efficiëntie tot 100 lm/W
- IP54 als standaard



Ledinaire SlimDownlight

- Slanke vormfactor met externe driver - geschikt voor meerdere plafondhoogtes
- Aanzienlijke besparingen op energiekosten door efficiëntie tot 100 lm/W
- Multi CCT beschikbaar gemakkelijk kleur aanpassen tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Beschikbaar in inbouw en opbouw variant





CRI >80

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	9.8	1200	120	✗	3000	IP20	120	L80	8720169503038	98,00	Link
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54		1200	120	✗	3000	IP20/54	120	L80	8720169503021	109,00	Link
DN142B 10S/830 PSU-E WR		1200	120	✗	3000	IP20	120	L80	8720169503052	88,00	Link
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54		1200	120	✗	3000	IP20/54	120	L80	8720169503045	98,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19		1200	120	✗	4000	IP20	120	L80	8720169502994	98,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54		1200	120	✗	4000	IP20/54	120	L80	8720169502987	109,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E WR		1200	120	✗	4000	IP20	120	L80	8720169503014	88,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54		1200	120	✗	4000	IP20/54	120	L80	8720169503007	98,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E WR	10.7	1200	112	☑	3000	IP20	120	L80	8720169108875	119,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19		1150	107	☑	3000	IP20	120	L80	8720169108899	129,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54		1150	107	☑	3000	IP20/54	120	L80	8720169108905	140,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54		1200	112	☑	3000	IP20/54	120	L80	8720169108882	129,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR		1200	112	☑	4000	IP20	120	L80	8720169108912	119,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19		1150	107	☑	4000	IP20	120	L80	8720169108936	129,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54		1150	107	☑	4000	IP20/54	120	L80	8720169108943	140,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54		1200	112	☑	4000	IP20/54	120	L80	8720169108929	129,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	14.9	1150	77	☑	3000	IP20	120	L80	8720169109049	315,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3		1200	80	☑	3000	IP20	120	L80	8720169109032	304,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3		1150	77	☑	4000	IP20	120	L80	8720169109063	315,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3		1200	80	☑	4000	IP20	120	L80	8720169109056	304,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	19.2	2350	120	✗	3000	IP20	100	L80	8720169502956	109,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54		2350	120	✗	3000	IP20/54	100	L80	8720169502949	119,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E WR		2350	120	✗	3000	IP20	100	L80	8720169502970	98,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54		2350	120	✗	3000	IP20/54	100	L80	8720169502963	109,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19		2350	120	✗	4000	IP20	100	L80	8720169502918	109,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54		2350	120	✗	4000	IP20/54	100	L80	8720169502901	119,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E WR		2350	120	✗	4000	IP20	100	L80	8720169502932	98,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54		2350	120	✗	4000	IP20/54	100	L80	8720169502925	109,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	20.4	2250	111	☑	3000	IP20/54	100	L80	8720169109124	175,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54		2350	116	☑	3000	IP20/54	100	L80	8720169109117	165,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54		2250	111	☑	4000	IP20/54	100	L80	8720169109148	175,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54		2350	117	☑	4000	IP20/54	100	L80	8720169109131	165,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR	20.5	2350	116	☑	3000	IP20	100	L80	8720169108950	129,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19		2250	110	☑	3000	IP20	100	L80	8720169108974	140,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54		2250	110	☑	3000	IP20/54	100	L80	8720169108981	150,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54		2350	116	☑	3000	IP20/54	100	L80	8720169108967	140,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR		2350	116	☑	4000	IP20	100	L80	8720169108998	129,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19		2250	110	☑	4000	IP20	100	L80	8720169109018	140,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54		2250	110	☑	4000	IP20/54	100	L80	8720169109025	150,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54		2350	116	☑	4000	IP20/54	100	L80	8720169109001	140,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	24.5	2250	92	☑	3000	IP20	100	L80	8720169109087	325,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3		2350	96	☑	3000	IP20	100	L80	8720169109070	315,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3		2250	92	☑	4000	IP20	100	L80	8720169109100	325,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3		2350	96	☑	4000	IP20	100	L80	8720169109094	315,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	24.9	2250	91	☑	3000	IP20/54	100	L80	8720169109162	355,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54		2350	95	☑	3000	IP20/54	100	L80	8720169109155	345,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54		2250	91	☑	4000	IP20/54	100	L80	8720169109186	355,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54		2350	95	☑	4000	IP20/54	100	L80	8720169109179	345,00	Link

* gatmaat 20S = 200mm; gatmaat 10S = 150mm

CoreLine SlimDownlight



CRI >80

	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 DN145B LED6S/830 PSU II WH	6.5	650	100	✗	3000	IP20/44	27	L70	8710163339450	67,50	Link
	2 DN145B LED6S/830_840 PSU WH		680-700	105-110	✗	3000-4000	IP20/44	65	L70	8720169500402	65,00	Link
NIEUW	1 DN145B LED6S/840 PSU II WH	9.5	650	100	✗	4000	IP20/44	27	L70	8710163339467	67,50	Link
	1 DN145B LED10S/830_840 PSU WH		1080-1150	114-120	✗	3000-4000	IP20	65	L70	8720169500419	75,00	Link
NIEUW	3 DN145B LED10S/830_840 PSD WH	10	1080-1150	108-115	✓	3000-4000	IP20	36	L70	8721103316998	105,00	Link
NIEUW	3 DN145B LED10S/830_840 WIA WH		1080-1150	108-115	✓	3000-4000	IP20	24	L70	8721103317018	122,00	Link
	4 DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1100	100	✗	3000	IP20/44	47	L70	8710163339511	85,00	Link
	1 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1100	85	✓	3000	IP20/44	24	L70	8718699961008	116,00	Link
	1 DN145B LED10S/830 WIA-E WH		1100	93	✓	3000	IP20/44	24	L70	8718699976385	122,50	Link
	1 DN145B LED10S/840 PSD-E II WH		1100	85	✓	4000	IP20/44	24	L70	8718699961015	116,00	Link
	1 DN145B LED10S/840 WIA-E WH		1100	93	✓	4000	IP20/44	24	L70	8718699976408	122,50	Link
	1 DN145B LED20S/830_840 PSU WH	17.5	2000-2100	114-120	✗	3000-4000	IP20	65	L70	8720169500426	85,00	Link
	3 DN145B LED20S/830_840 WIA WH		2000-2100	114-120	✓	3000-4000	IP20	24	L70	8721103317025	137,00	Link
NIEUW	3 DN145B LED20S/830_840 PSD WH	18	2000-2100	111-117	✓	3000-4000	IP20	36	L70	8721103317001	115,00	Link
	4 DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2100	100	✗	3000	IP20/44	16	L70	8710163339535	95,50	Link
	4 DN145C LED20S/840 PSU II WH		2100	100	✗	4000	IP20/44	16	L70	8710163339542	95,50	Link
	1 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5	2100	93	✓	3000	IP20/44	24	L70	8718699961022	132,00	Link
	1 DN145B LED20S/830 WIA-E WH		2100	93	✓	3000	IP20/44	24	L70	8718699976422	137,50	Link
	1 DN145B LED20S/840 PSD-E II WH		2100	93	✓	4000	IP20/44	24	L70	8718699961039	132,00	Link
	1 DN145B LED20S/840 WIA-E WH		2100	93	✓	4000	IP20/44	24	L70	8718699976446	137,50	Link

CoreLine SlimDownlight - Accessoires



	Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
			€	
NIEUW	DN145Z SM Frame D150	8721103317032	15,00	Link
NIEUW	DN145Z SM Frame D200	8721103317049	15,00	Link

Ledinaire Inbouw Downlight



CRI 80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	2 x 18 W	12	1200	96	✗	3000	IP20/54	245	L65	8719514353985	49,00	
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU			1200	96	✗	4000	IP20/54	245	L65	8719514354005	49,00	



CRI 80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	2 x 18 W	12	1200	100	☒	3000-4000-6500	IP20/44	74	L65	8719514464438	31,00	Link
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175			1200	100	☒	3000	IP20/40	74	L65	8719514464476	31,00	Link
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2 x 26 W	19	2000	105	☒	3000-4000-6500	IP20/44	55	L65	8719514464452	36,00	Link
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225			2000	105	☒	3000	IP20/40	55	L65	8719514464513	36,00	Link
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225			2000	105	☒	4000	IP20/40	55	L65	8719514464537	36,00	Link

Samen met je klant een armatuur ontwerpen en printen?

Dat kan! Op zoek naar iets nieuws, duurzaam en wat altijd past? Perfect afgestemd op de wensen van de klant, lokaal geproduceerd, met gerecyclede materialen.

Signify myCreation

Accent Recessed D65 Nieuw!

Volledig personaliseerbaar

- Kies uit een groot aantal kleuren, texturen en stijlen om de opties voor de klant te personaliseren
- Lumen: 700 – 2000 Lumen
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Rendement tot 138 lm/w
- Verschillende driveropties – niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)



Signify myCreation

GreenSpace PerfectFit

De perfecte downlight voor elke plafonduitsparing

- Nooit meer een adapterring nodig
- Past in elke plafonduitsparing van 150 mm tot 280 mm
- Volledig zelf configureerbaar
- Ook geschikt voor kantoortoepassingen door UGR19
- Sensoroptie met aanwezigheidsdetectie en dimmen bij daglicht
- 3D-geprinte onderdelen gemaakt van ten minste 65% gerecycled materiaal



Scan nu de QR code en begin met configureren!
www.pro.mycreation.signify.com/nl-eur



Kantoorpanden & Scholen

Spots

CoreLine Recessed Spot

- Diversiteit dankzij een modulair ontwerp, geschikt voor een groot aantal toepassingen
- Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Compact en licht productontwerp met materialen en afwerking van hoge kwaliteit
- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen: tot wel 110 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L70



Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

- Verstelbare kop
- Multi-CCT als standaard: gemakkelijk kleur aanpassen tussen 2700K, 3000K en 4000K
- Eenvoudig aansluiten met doorlus connector
- Naast standaard kleuren (wit en zwart) extra trims verkrijgbaar (zilver en goud)
- IP65 als standaard
- Geschikt voor alle type plafonds door lage producthoogte (<50mm)





CRI >80

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	7.2	650	90	■	2700	IP20/65	40	L70	8719514941670	59,50	Link
1 RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU		650	90	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514938205	59,50	Link
2 RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH		650	90	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514548268	59,50	Link
1 RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU		650	90	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514941663	59,50	Link
2 RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH		650	90	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514548275	59,50	Link
1 RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU		650	90	■	2700	IP20/44	40	L70	8719514548152	63,50	Link
1 RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU		650	90	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514548121	63,50	Link
2 RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH		650	90	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514548114	63,50	Link
1 RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU		650	90	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514548145	63,50	Link
2 RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH		650	90	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514548138	63,50	Link
1 RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU		720	100	■	2700	IP20/65	40	L70	8719514941694	59,50	Link
1 RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU		800	110	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514941687	59,50	Link
1 RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU		750	104	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514940987	59,50	Link
2 RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH		750	104	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514940970	59,50	Link
2 RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH		800	110	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514940994	59,50	Link
1 RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU		720	100	■	2700	IP20/44	40	L70	8719514940833	63,50	Link
1 RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU		750	104	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514548169	63,50	Link
3 RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH		750	104	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514940796	63,50	Link
1 RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU		800	110	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514940826	63,50	Link
3 RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH		800	110	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514940819	63,50	Link
1 RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	10.2	900	88	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514938212	63,50	Link
2 RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH		900	88	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514548282	63,50	Link
2 RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH		900	88	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514548299	63,50	Link
1 RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU		900	88	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514548176	68,50	Link
2 RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH		900	88	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514941007	68,50	Link
1 RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU		900	88	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514938182	68,50	Link
2 RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH		900	88	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514548183	68,50	Link
1 RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU		1000	98	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514941014	63,50	Link
2 RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH		1000	98	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514941007	63,50	Link
2 RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH		1080	105	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514941021	63,50	Link
1 RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU		1000	98	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514940864	68,50	Link
3 RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH		1000	98	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514940857	68,50	Link
1 RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU		1080	105	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514940888	68,50	Link
3 RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH		1080	105	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514940871	68,50	Link
2 RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA Pi6 WH	12	1200	100	■	3000	IP20/44	24	L70	8719514548220	131,50	Link
2 RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pi6 WH		1200	100	■	4000	IP20/44	24	L70	8719514548237	131,50	Link
3 RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA Pi6 WH		1300	108	■	3000	IP20/44	24	L70	8719514940932	131,50	Link
3 RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA Pi6 WH		1380	115	■	4000	IP20/44	24	L70	8719514940949	131,50	Link
1 RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	12.3	1200	98	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514938229	79,00	Link
2 RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH		1200	98	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514548305	79,00	Link
2 RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH		1200	98	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514548312	79,00	Link
1 RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU		1200	98	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514548206	84,00	Link
2 RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH		1200	98	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514548190	84,00	Link
1 RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU		1200	98	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514938199	84,00	Link
2 RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH		1200	98	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514548213	84,00	Link
1 RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU		1300	105	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514941045	79,00	Link
2 RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH		1300	105	■	3000	IP20/65	40	L70	8719514941038	79,00	Link
2 RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH		1380	112	■	4000	IP20/65	40	L70	8719514941052	79,00	Link
1 RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU		1300	105	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514940901	84,00	Link
3 RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH		1300	105	■	3000	IP20/44	40	L70	8719514940895	84,00	Link
1 RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU		1380	112	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514940925	84,00	Link
3 RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH		1380	112	■	4000	IP20/44	40	L70	8719514940918	84,00	Link

* RS150B, RS151B, RS155B = vast; RS156B = kantelbaar; D68 = gatmaat 68mm / D78 = gatmaat 78mm



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	6	550	91		2700-3000-4000	IP20/65	240	L65	8720169208841	44,00	Link
2 RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH		550	91		2700-3000-4000	IP20/65	240	L65	8720169208827	44,00	Link



Kantoorpanden & Scholen

Wandarmaturen

CoreLine Wandmontage

- All-in: multi-lumen en multi-CCT
- Efficiëntie tot 140 lm/W
- Aparte EL-kit beschikbaar om te upgraden naar een noodarmatuur
- Optionele bewegingsdetector inclusief daglichtsensor, dimmer en groeperingsfunctie
- Brede toepassingsmogelijkheden
- Slank en discreet ontwerp
- Standaard water- en vandalismebestendig



Beter

CoreLine FWC LED

- Lage onderhoudskosten door lange levensduur van 75.000 uur
- Energiebesparing van minimaal 30% in vergelijking met PL9 of 18W
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus



Beter

Ledinaire Portiek

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Efficiëntie tot 100 lm/W
- Hoge bescherming (IP65 en IK08)
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- Optionele uitvoering voor noodverlichting met batterij die 3 uur meegaat



Goed

Ledinaire Wandmontage

- All-in: multi-lumen en multi-CCT
- Efficiëntie tot 105 lm/W
- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Brede toepassingsmogelijkheden
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- Hoge bescherming (IP65 en IK08)



Goed

CoreLine Wall-mounted



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	11 29	1400-4050	140-125	☒	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8721103307132	115,00	Link
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	12 30	1400-4050	135-120	☒	2700-3000-4000	IP65	42	L80	8721103307156	285,00	Link
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	12 30	1400-4050	135-120	☒	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8721103307149	135,00	Link
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29	3600-4050	140-125	☒	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8721103307163	175,00	Link
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29	3600-4050	140-125	☒	2700-3000-4000	IP65	24	L80	8721103307170	185,00	Link

CoreLine Wall-mounted - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 WL140Z Deco Ring BK	8719514535626	22,00	Link
2 WL140Z Deco Ring GR	8719514535633	22,00	Link
3 WL140Z Half-moon Ring BK	8719514535657	24,00	Link
4 WL140Z Half-moon Ring GR	8719514535664	24,00	Link
5 WL140Z Half-moon Ring WH	8719514535640	24,00	Link

CoreLine FWC LED



CRI 80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	1 x 18 W PLC	9	900	100	☒	3000	IP54	50	L80	8718291851912	199,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH			900	100	☒	3000	IP54	50	L80	8718291851929	222,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH			900	100	☒	3000	IP54	50	L80	8718291851899	199,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH			900	100	☒	3000	IP54	50	L80	8718291851905	222,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	2 x 18 W PLC	14	1800	128	☒	3000	IP54	27	L80	8718291851950	266,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH			1800	128	☒	3000	IP54	27	L80	8718291851967	290,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH			1800	128	☒	3000	IP54	27	L80	8718291851936	266,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH			1800	128	☒	3000	IP54	27	L80	8718291851943	290,00	Link

* BK: zwart

WH: wit

PH: fotocel (schemerschakelaar)

Ledinaire Portiek



CRI >80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1 x 18W	6	600	100		3000	IP65	140	L65	8710163354095	81,50	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH			600	100		3000	IP65	79	L65	8710163349411	61,00	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH			630	105		4000	IP65	140	L65	8710163350646	81,50	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH			630	105		4000	IP65	79	L65	8710163349428	61,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH		8	600	75		3000	IP65	104	L65	8718699967741	246,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH			630	79		4000	IP65	104	L65	8718699967734	246,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire wandmontage gen2



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde			€	
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17	1100-1700	105-95		3000-4000-5700	IP65	L70	8720169767461	74,00	Link
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU		1100-1700	105-95		3000-4000-5700	IP65	L70	8720169767478	100,00	Link

NatureConnect

by Signify



NatureConnect verlicht donkere ruimtes met natuurlijk daglicht

Hoe voelt het om zonlicht boven je hoofd te hebben ook al zit je in een ruimte waar er geen natuurlijk daglicht is?

Heeft u een ruimte met beperkte of geen toegang tot daglicht?

NatureConnect is de oplossing!



NatureConnect bootst daglicht na, simuleert de dagelijkse patronen van de zon en bootst een zicht op de hemel.



Het NatureConnect-systeem bestaat uit armaturen en een scèneset voor het automatische dagritme en verschillende scènes om het juiste licht te kiezen op het juiste moment. Dit kan met een gebruiksvriendelijke wandschakelaar.

Voordelen van NatureConnect:



Verbeter het welzijn. Ondersteunt het natuurlijke dag-nachtritme van het lichaam om overdag actief te blijven en 's nachts goed te rusten.



Verbeter de prestaties. Laat mensen zich energiever voelen en stimuleert interactie en samenwerking.



Creëer een inspirerende omgeving. Versterkt de identiteit van je bedrijf door een levendige, vrolijke en meeslepende sfeer te creëren.

Benieuwd naar meer? Klik op de link hieronder of scan the QR code!
<https://www.signify.com/nl-nl/innovation/natureconnect>





Buitenverlichting

CoreLine Tempo

- Beschikbaar in vier verschillende formaten
- Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit



Ledinaire Schijnwerper

- Meerdere toepassingen mogelijk dankzij de lumen opbrengst van 1.200lm tot en met 24.000lm
- Gemakkelijk kleur aanpassen tussen 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 6500K (koel wit)
- Versie beschikbaar met bewegingssensor



AluRoad gen2

- Modern design dat perfect past in stedelijke omgevingen
- Geavanceerde LED-technologie voor maximale energiebesparing
- Robuuste aluminium behuizing voor een lange levensduur
- Precieze lichtverdeling voor verbeterde zichtbaarheid
- Ontworpen voor moeiteloze montage en service



CoreLine Tempo groot



CRI 70

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	tot 250 W	109	16000	154	☒	4000	IP66	8	L90	8718699096441	794,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3		141	21000	144	☒	4000	IP66	7	L90	8718699096403	840,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3			21000	147	☒	4000	IP66	7	L90	8718699096434	840,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3		182	26000	143	☒	4000	IP66	8	L90	8718699096397	861,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35			26000	146	☒	4000	IP66	8	L90	8718699096427	861,00	Link
BVP130 LED300-4S/740 OFA52	tot 400 W	209	30000	139	☒	4000	IP66	8	L90	8720169558984	902,00	Link
BVP130 LED300-4S/740 S			30000	142	☒	4000	IP66	8	L90	8720169558991	902,00	Link

CoreLine Tempo medium



CRI 70

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	tot 150 W	57	8000	144	☒	4000	IP66	8	L90	8718699455880	476,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3			8000	148	☒	4000	IP66	8	L90	8718699455903	476,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	tot 250 W	90	12000	134	☒	4000	IP66	8	L90	8718699455873	561,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3			12000	137	☒	4000	IP66	8	L90	8718699455897	561,00	Link
BVP125 LED160-4S/740 OFA52		117	16000	137	☒	4000	IP66	8	L90	8720169558960	664,00	Link
BVP125 LED160-4S/740 S			16000	140	☒	4000	IP66	8	L90	8720169558977	664,00	Link

CoreLine Tempo klein



CRI 70

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	tot 70 W	31	4437	142	☒	4000	IP66	30	L90	8720169556799	269,00	Link
BVP111 LED51-4S/740 S			4437	142	☒	4000	IP66	30	L90	8720169556805	269,00	Link
BVP111 LED73-4S/740 OFA52		43	6278	145	☒	4000	IP66	30	L90	8720169556829	288,00	Link

Ledinaire All-in schijnwerpers



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10	1100-1200	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	218	L80	8720169736016	26,00	Link
2 BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU		1100-1200	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	218	L80	8720169736153	54,00	Link
1 BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20	2200-2400	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	109	L80	8720169736023	34,00	Link
2 BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU		2200-2400	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	109	L80	8720169736160	62,00	Link
1 BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30	3300-3600	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	73	L80	8720169736030	45,00	Link
2 BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU		3300-3600	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	73	L80	8720169736177	74,00	Link
1 BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50	5500-6000	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	43	L80	8720169736047	56,00	Link
2 BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU		5500-6000	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	43	L80	8720169736184	85,00	Link
1 BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70	7700-8400	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	31	L80	8720169736054	100,00	Link
3 BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100	11000-12000	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	21	L80	8720169736061	118,00	Link
3 BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150	16500-18000	120-113	☒	3000-4000-6500	IP65	14	L80	8720169736078	172,00	Link
3 BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200	22000-24000	120-110	☒	3000-4000-6500	IP65	10	L80	8720169736085	222,00	Link


AluRoad gen2



CRI 70

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Schokbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	IK waarde	aantal			€	
1 BGP021 LED35/740 DM10 GR 48/60A	19.6	3500	154	☒	4000	IP66	IK09	30	L97	8720169499195	365,00	Link
1 BGP021 LED35/730 DM10 GR 48/60A	20.5	3500	147	☒	3000	IP66	IK09	30	L97	8720169499232	365,00	Link
1 BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	31	5600	154	☒	4000	IP66	IK09	30	L96	8720169499201	417,00	Link
1 BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	39.5	7000	149	☒	4000	IP66	IK09	30	L95	8720169499218	438,00	Link
2 BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	65	12000	159	☒	4000	IP66	IK09	10	L95	8720169499225	480,00	Link

Altijd een passende verlichtingsoplossing.



Slimme Wandschakelaar



CoreLine Wandarmatuur



CoreLine Waterdicht



Maxos Unify



Slimme Sensor



CoreLine Paneel



Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro systeem brengt alle voordelen van een lichtmanagementsysteem voor MKB's/KMO's, zonder complexe bekabeling en configuraties. Het werkt samen met Philips Interact Ready verlichting. Het systeem bestaat uit drie levels:


1. Foundation – koppel slimme verlichting middels een app zonder gateway.
2. Advanced – breid het systeem uit met een gateway voor o.a. aansturing op afstand en energierapportages.
3. Enterprise – integreer het systeem in een gebouw (vereist een gecertificeerde IT-partner).

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met maximaal 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie – geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

Van slimme verlichting naar slim gebouw



Level 1

Begin eenvoudig en leg de fundamenten met alleen lichtpunten en een app!



Level 2

Upgrade met een gateway en profiteer van de voordelen en functionaliteiten van de cloud.




Level 3


Waardevolle data helpt om optimaal gebruik te maken van de kracht van IoT. (training en certificering benodigd)



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

Interact Pro systeem

De Interact Pro draadloze gateway is de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem met de cloud via het internet. Dit zorgt voor extra functies.

Producttype	EAN	Bruto	Ecat
Wireless Gateway	8718696775790	€150,00	Link

Wandschakelaar



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	8719514273801	160,00	Link

OccuSwitch



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	8711559731438	22,00	Link
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	8711559731384	135,00	Link
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	8711559731407	185,00	Link

Interact Ready Sensors



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
1 LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W	8719514478718	139,00	Link
2 LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B	8719514478756	139,00	Link
3 LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W	8719514478732	146,00	Link
4 LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B	8719514478770	146,00	Link
5 OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	8720169260597	183,00	Link

Interact Ready-systeemgateway



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	8718696775790	158,00	Link

LED-lampen

[philips.nl/
ledlampen](https://philips.nl/ledlampen)

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

Highlight producten

 Kantoor	 Magazijn	 Horeca	 Winkel
 MASTER UltraEfficient GU10	 CorePro LEDspot GU10	 MASTER LEDspot ExpertColor MR16	 MASTER LEDspot ExpertColor MV - GU10
 MASTER LEDspot Value GU10	 Corepro High Lumen LEDbulb	 MASTER LEDspot ExpertColor AR111	 MASTER LEDspot ExpertColor MR16
	 CorePro LEDbulb - Glas	 Decoratieve LED-lampen	

Alle compatibiliteitslijsten op een rij


LED HID

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code



LED spot

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code



LV LED lampen

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code



MV LED lampen

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




PL LED

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




LEDtubes

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




Kies de juiste LED-lamp

Het Philips portfolio biedt een passende oplossing voor elk plan, behoefte en budget



MASTER Ultra Efficiency

Onze meest energieuinige LED-lampen ooit!



€ 6.027*

Totale mogelijke energiebesparing per jaar

*Deze besparing is specifiek berekend op basis van de LED HID SON-T UE als voorbeeld. Voor besparingen met andere UltraEfficiency-lampen kun je contact opnemen met een van onze salesmedewerkers.



Klik [hier](#) voor meer informatie of scan de QR code

¹ Dit icoon is ontwikkeld door Signify en wordt gebruikt als een zelfcertificering voor de Philips UltraEfficient lampen en armaturen die voldoen aan de normen van EU-energielabel A of B (lampen) en tier 3 van de IEA 4E SSL ANNEX (armaturen).

MasterConnect LEDspot GU10




Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	4.7	345	73	500	36	🟢	2700	25.000	50	100	F	8718699693923	30,70	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	4.7	345	73	500	36	🟢	3000	25.000	50	100	F	8718699693947	30,70	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4.7	345	73	500	36	🟢	4000	25.000	50	100	F	8718699693961	30,70	Link

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA		2.1	375	178	650	36	🟢	2700	50.000	50	54	A	8720169307926	19,50	Link
2 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA		2.1	375	178	680	36	🔴	2700	50.000	50	54	A	8720169194854	15,80	Link
1 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA		2.1	375	178	650	36	🟢	3000	50.000	50	54	A	8720169307940	19,50	Link
2 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA		2.1	375	178	680	36	🔴	3000	50.000	50	54	A	8720169174344	15,80	Link
1 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA		2.1	375	178	650	36	🟢	4000	50.000	50	54	A	8720169307964	19,50	Link
2 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA		2.1	375	178	680	36	🔴	4000	50.000	50	54	A	8720169174368	15,80	Link

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D		3.9	265	67	800	25	🟢	2700	40.000	50	54	G	8718696707494	10,65	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3.9	265	67	650	36	🟢	2700	40.000	50	54	G	8718696707555	10,65	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3.9	280	71	850	25	🟢	3000	40.000	50	54	G	8718696707517	10,65	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3.9	280	71	680	36	🟢	3000	40.000	50	54	G	8718696707579	10,65	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3.9	300	76	850	25	🟢	4000	40.000	50	54	F	8718696707531	10,65	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3.9	300	76	680	36	🟢	4000	40.000	50	54	F	8718696707593	10,65	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D		5.5	355	64	1.050	25	🟢	2700	40.000	50	54	G	8718696707616	12,35	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5.5	355	64	850	36	🟢	2700	40.000	50	54	G	8718696707678	12,35	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5.5	375	68	1.130	25	🟢	3000	40.000	50	54	G	8718696707630	12,35	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5.5	375	68	880	36	🟢	3000	40.000	50	54	G	8718696707692	12,35	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5.5	400	72	1.200	25	🟢	4000	40.000	50	54	F	8718696707654	12,35	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5.5	400	72	940	36	🟢	4000	40.000	50	54	F	8718696707715	12,35	Link

🟢 Dimbaar 🟡 Niet dimbaar 🟠 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

MASTER Value LEDspot MV - GU10



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	35	2.8	280	100	550	36	☑	2200-2700	25.000	50	54	E	8720169399143	8,80	Link
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3.7	270	72	500	36	☑	2200-2700	25.000	50	54	F	8719514312289	9,00	Link
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D		2.8	270	96	600	36	☑	2700	25.000	50	54	E	8720169399129	6,45	Link
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D		2.8	270	96	300	60	☑	2700	25.000	50	54	E	8720169399167	6,30	Link
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D		2.8	270	96	600	36	☑	3000	25.000	50	54	E	8720169399280	6,30	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3.7	270	81	500	36	☑	3000	25.000	50	54	F	8718696707753	6,45	Link
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50	2.8	285	101	600	36	☑	4000	25.000	50	54	E	8720169399303	6,45	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3.7	285	85	350	60	☑	4000	25.000	50	54	F	8718696707838	6,45	Link
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D		3.7	355	95	700	36	☑	2200-2700	25.000	50	54	E	8720169399488	9,95	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D		3.7	355	95	750	36	☑	2700	25.000	50	54	E	8720169399204	7,45	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D		3.7	355	95	400	60	☑	2700	25.000	50	54	E	8720169399303	6,45	Link
MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D		4.8	355	73	650	36	☑	2700	25.000	50	54	F	8719514308138	7,60	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	80	3.7	365	98	750	36	☑	3000	25.000	50	54	E	8720169399440	7,60	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D		3.7	365	98	400	60	☑	3000	25.000	50	54	E	8720169399365	7,45	Link
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4.9	365	82	650	36	☑	3000	25.000	50	54	F	8718696707876	7,60	Link
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4.9	365	82	400	60	☑	3000	25.000	50	54	F	8718696707937	7,60	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D		3.7	380	102	800	36	☑	4000	25.000	50	54	E	8720169399464	7,45	Link
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D		3.7	370	100	420	60	☑	4000	25.000	50	54	E	8720169399389	7,45	Link
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	80	5.5	575	104	950	36	☑	2200-2700	25.000	50	54	E	8721103038210	12,65	Link
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D		5.5	575	104	950	36	☑	2700	25.000	50	54	E	8721103038357	10,25	Link
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D		5.5	575	104	1.000	36	☑	3000	25.000	50	54	E	8721103038272	10,50	Link
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D		5.5	575	104	1.000	36	☑	4000	25.000	50	54	E	8721103038234	10,25	Link

CorePro LEDspot MV - GU10



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2.7	215	79	470	36	☒	2700	15.000	50	54	F	8718696752098	4,10	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2.7	225	83	490	36	☒	3000	15.000	50	54	F	8718696728291	4,10	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2.7	230	85	500	36	☒	4000	15.000	50	54	F	8718696728314	4,10	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	35	3	230	76	500	36	☑	2700	15.000	50	54	F	8718696721339	6,05	Link
1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D		3.5	255	72	545	36	☒	2700	15.000	50	54	F	8718696752531	4,20	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM		3	230	76	500	36	☑	3000	15.000	50	54	F	8718696721353	6,05	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3.5	265	75	565	36	☒	3000	15.000	50	54	F	8718696728338	4,20	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM		3	240	80	500	36	☑	4000	15.000	50	54	F	8718696730225	6,05	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3.5	275	78	590	36	☒	4000	15.000	50	54	F	8718696728352	4,20	Link
3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50	4	345	86	700	36	☑	2700	15.000	50	54	F	8718696721377	6,25	Link
1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D		4.6	355	77	700	36	☒	2700	15.000	50	54	F	8718696752517	5,35	Link
4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM		4	345	86	700	36	☑	3000	15.000	50	54	F	8719514358836	6,25	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4.6	370	80	740	36	☒	3000	15.000	50	54	F	8718696728376	5,35	Link
4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM		4	350	87	700	36	☑	4000	15.000	50	54	F	8719514358850	6,25	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4.6	390	84	770	36	☒	4000	15.000	50	54	F	8718696728390	5,35	Link
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65	4.9	460	93	800	36	☒	3000	15.000	50	54	E	8719514308718	8,50	Link
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND		4.9	485	98	800	36	☒	4000	15.000	50	54	E	8719514308619	8,50	Link

☑ Dimbaar ☒ Niet dimbaar ☑ DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D		6.7	410	61	4.600	10	🟢	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358478	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D		6.7	420	62	2.100	24	🟢	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358539	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D		6.7	420	62	1.300	36	🟢	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358591	16,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D		6.7	430	64	4.800	10	🟢	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358492	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D		6.7	440	65	2.200	24	🟢	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358553	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D		6.7	440	65	1.400	36	🟢	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358614	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D		6.7	440	65	440	60	🟢	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358430	16,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D		6.7	440	65	4.800	10	🟢	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358515	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D		6.7	460	68	2.200	24	🟢	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358577	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D		6.7	460	68	1.400	36	🟢	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358638	16,90	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D		6.7	440	65	440	60	🟢	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358454	16,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D		7.5	485	64	2.400	24	🟢	92	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358652	22,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D		7.5	485	64	1.400	36	🟢	92	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358713	22,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7.5	500	66	2.600	24	🟢	92	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358676	22,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7.5	500	66	1.550	36	🟢	92	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358737	22,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7.5	520	69	2.800	24	🟢	92	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358690	22,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7.5	520	69	1.650	36	🟢	92	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358751	22,00	Link

MASTER LEDspot LV - MR16



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D		7.5	621	82	3.900	24	🟢	2700	40.000	50	45,5	F	8719514307469	20,70	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D		7.5	621	82	1.850	36	🟢	2700	40.000	50	45,5	F	8719514307520	20,70	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D		7.5	621	82	4.000	24	🟢	3000	40.000	50	45,5	F	8719514307483	20,70	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D		7.5	670	89	2.200	36	🟢	4000	40.000	50	45,5	F	8719514307568	20,70	Link

🟢 Dimbaar 🟡 Niet dimbaar 🟠 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

MASTER Value LEDspot LV



GU5.3/GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3.5	200	57	1.000	24	✗	80	2700	40.000	35,1	39,5	G	8719514359901	13,70	Link
2 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5.8	345	59	800	36	🔴	90	2200-2700	25.000	50,5	45,5	G	8719514307308	13,25	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D		5.8	450	77	1.300	36	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	G	8719514307186	10,45	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D		5.8	450	77	600	60	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307247	10,45	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D		5.8	460	79	1.300	36	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307209	10,45	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D		5.8	460	79	600	60	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307261	10,45	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D		5.8	490	84	1.200	36	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307223	10,45	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D		5.8	490	84	550	60	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307285	10,45	Link
3 MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50	7.5	621	82	1.100	36	🔴	90	2200-2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307445	18,45	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D		7.5	621	82	1.600	36	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307322	15,15	Link
4 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D		7.5	621	82	750	60	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307384	15,15	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D		7.5	630	84	1.600	36	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307346	15,15	Link
4 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D		7.5	630	84	800	60	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307407	15,15	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D		7.5	660	88	1.500	36	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307360	15,15	Link
4 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D		7.5	660	88	770	60	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307421	15,15	Link

CorePro LEDspot LV



Eye Comfort CRI 80 GU5.3/GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2.3	184	80	400	36	🟢	2700	25.000	39,5	35,5	F	8718699659486	11,45	Link
2 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D		2.9	230	79	560	36	✗	2700	15.000	50,5	45,5	F	8719514307049	6,85	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	35	4.4	345	78	650	36	✗	2700	15.000	50,5	45,5	F	8719514307063	7,10	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D		4.4	390	88	750	36	✗	4000	15.000	50,5	45,5	F	8719514307087	7,10	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1.400	36	✗	2700	15.000	50,5	45	F	8718696814710	12,20	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1.400	36	✗	3000	15.000	50,5	45	F	8718696814772	12,20	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1.500	36	✗	4000	15.000	50,5	45	F	8718696814796	12,20	Link

🟢 Dimbaar ✗ Niet dimbaar 🔴 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot ExpertColor AR111 LV



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10.8	600	55	3.000	24	🟢	2700	40.000	111	61	G	8719514333932	28,65	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D		10.8	600	55	1.200	40	🟢	2700	40.000	111	61	G	8719514333956	28,65	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D		10.8	600	55	8.000	9	🟢	2700	40.000	111	61	G	8719514333918	28,65	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D		10.8	620	57	3.200	24	🟢	3000	40.000	111	61	G	8719514333994	28,65	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D		10.8	620	57	1.200	40	🟢	3000	40.000	111	61	G	8719514334014	28,65	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D		10.8	620	57	8.000	9	🟢	3000	40.000	111	61	G	8719514333970	28,65	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14.8	875	59	3.000	24	🟢	2700	40.000	111	61	G	8719514333796	34,25	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D		14.8	875	59	1.200	45	🟢	2700	40.000	111	61	G	8719514333819	34,25	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D		14.8	875	59	3.000	24	🟢	3000	40.000	111	61	G	8719514333833	34,25	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D		14.8	875	59	1.300	45	🟢	3000	40.000	111	61	G	8719514333857	34,25	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D		14.8	950	64	3.300	24	🟢	4000	40.000	111	61	G	8719514333871	34,25	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D		14.8	950	64	1.400	45	🟢	4000	40.000	111	61	G	8719514333895	34,25	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	63	4.000	24	🟢	2700	40.000	111	62	G	8719514429659	39,85	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D		20	1270	63	2.100	45	🟢	2700	40.000	111	62	G	8719514429673	39,85	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D		20	1270	63	4.200	24	🟢	3000	40.000	111	62	G	8719514429697	39,85	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D		20	1270	63	2.200	45	🟢	3000	40.000	111	62	G	8719514429710	39,85	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D		20	1270	63	4.400	24	🟢	4000	40.000	111	62	G	8719514429734	39,85	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D		20	1270	63	2.300	45	🟢	4000	40.000	111	62	G	8719514429758	39,85	Link

MASTER VALUE LED-spot PAR LV



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50	6	500	83	1.500	25	🟢	2700	25.000	65	85	F	8719514443044	15,90	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D		6	500	83	1.000	40	🟢	2700	25.000	65	85	F	8719514443105	15,90	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D		6	515	85	1.600	25	🟢	3000	25.000	65	85	F	8719514443068	15,90	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D		6	515	85	1.000	40	🟢	3000	25.000	65	85	F	8719514443129	15,90	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D		6	540	90	1.700	25	🟢	4000	25.000	65	85	F	8719514443082	15,90	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D		6	540	90	1.100	40	🟢	4000	25.000	65	85	F	8719514443143	15,90	Link
2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	75	9.5	740	77	3.000	25	🟢	2700	25.000	95	86	F	8719514443204	22,25	Link
2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D		9.5	760	80	3.000	25	🟢	3000	25.000	95	86	F	8719514443228	22,25	Link
2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D		9.5	820	86	3.000	25	🟢	4000	25.000	95	86	F	8719514443242	22,25	Link
3 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	100	13	1000	76	4.800	25	🟢	2700	25.000	122	134	F	8719514443303	29,30	Link

CorePro LEDspot PAR MV



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	60	9	750	83	3.600	25	🟡	2700	15.000	122	134	F	8719514443426	22,25	Link

🟢 Dimbaar 🟡 Niet dimbaar 🟠 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDspot reflectorlampen MV



CRI 80 E14/E27

Productomschrijving	Tradi- tioneel	LED	Licht stroom	Effi- cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim- baar	Kleur temp	Levens- duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70	400	36	✗	2700	15.000	63	102	G	8718696811795	9,65	Link
2 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2.8	210	75	400	36	✗	2700	15.000	50	84	F	8718696811757	6,85	Link
2 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4.3	320	74	550	36	☑	2700	15.000	50	84	F	8718696811771	7,20	Link
1 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D		4.5	345	76	620	36	☑	2700	15.000	63	102	F	8718696811818	10,75	Link
3 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	100	4	345	86	620	36	✗	2700	15.000	80	112	F	8718696811832	13,70	Link
3 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D		8	670	83	1.100	36	✗	2700	15.000	80	112	F	8718696811856	15,70	Link

☑ Dimbaar ✗ Niet dimbaar ☑ DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDlinear MV



CRI 80 R7S

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	60	7	950	135	300	✗	3000	15.000	28	78	D	8720169301931	19,65	Link
2 CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840		7	1000	142	300	✗	4000	15.000	28	78	D	8720169301955	19,65	Link
3 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830		7.2	810	112		✗	3000	15.000	15	118	E	8719514303973	16,40	Link
4 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840		7.2	850	118		✗	4000	15.000	15	118	E	8719514303997	16,40	Link
5 CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	100	11.5	1521	132	300	✗	3000	15.000	28	78	E	8720169301993	22,90	Link
6 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D		14	1600	114		🟢	3000	15.000	29	118	E	8718696578797	24,45	Link
7 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128		🟢	4000	15.000	29	118	E	8718696578810	24,45	Link
8 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	120	14	2000	142		🟢	4000	15.000	29	118	D	8718696714065	30,25	Link
9 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17.5	2460	140		🟢	3000	15.000	42	118	D	8718699646738	45,75	Link
10 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840		17.5	2460	140		🟢	4000	15.000	42	118	D	8718699646752	45,75	Link

CorePro LEDcapsule LV



CRI 80 GY6.35/G4

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10	1	100	100	✗	2700	15.000	10	30	F	8720169300439	5,15	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827		1.7	200	117	✗	2700	15.000	9,5	37,5	F	8720169300477	7,40	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830		1.8	215	119	✗	3000	15.000	13	35	E	8718699767839	7,40	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	28	2.4	300	125	✗	2700	15.000	12	38	E	8720169300514	8,55	Link

CorePro LEDcapsule MV - G9



Eye Comfort CRI 80 G9

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	25	1.9	220	115	320	✗	2700	15.000	14	43	E	8720169301818	8,50	Link
2 CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D		2.7	300	111	320	🟢	2700	15.000	16	52	E	8720169301757	9,55	Link
3 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830		1.9	220	115	320	✗	3000	15.000	14	43	E	8720169301832	8,50	Link
4 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	40	3.7	470	127	320	✗	2700	15.000	16	52	E	8720169301856	9,10	Link
5 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D		4	480	120	320	🟢	2700	15.000	18	59	E	8720169301771	11,60	Link
6 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830		3.7	470	127	320	✗	3000	15.000	16	52	E	8720169301870	9,10	Link
7 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4.8	570	118		✗	2700	15.000	19	60	E	8718699657802	18,75	Link
8 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4.8	570	118		✗	3000	15.000	19	60	E	8718699658182	18,75	Link

🟢 Dimbaar ✗ Niet dimbaar 🟡 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre

MASTER LEDbulb Ultra Efficient



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	40	2.3	485	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188297	12,80	Link
2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE		2.3	485	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188334	12,80	Link
1 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE		2.3	485	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254046	12,80	Link
2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE		2.3	485	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254084	12,80	Link
3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188372	12,80	Link
2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188419	12,80	Link
4 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	210	✗	2700	50.000	60	123	A	8720169248649	22,30	Link
5 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE		4	840	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188457	14,90	Link
2 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE		4	840	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188495	14,90	Link
6 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE		4	840	210	✗	2700	50.000	64	140	A	8720169202740	17,05	Link
7 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE		4	840	210	✗	3000	50.000	60	123	A	8720169248700	22,30	Link
5 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE		4	840	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254121	14,90	Link
2 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	75	4	840	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254169	14,90	Link
8 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE		4	840	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188532	14,90	Link
2 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE		4	840	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169284289	14,90	Link
5 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE		5.2	1095	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188617	19,55	Link
2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		5.2	1095	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254206	19,55	Link
2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		5.2	1095	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254244	19,55	Link
8 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	100	5.2	1095	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188693	19,55	Link
2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE		5.2	1095	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188730	19,55	Link
9 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE		7.3	1535	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188778	25,20	Link
2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE		7.3	1535	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188815	25,20	Link
9 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE		7.3	1535	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254282	25,20	Link
2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE		7.3	1535	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254329	25,20	Link
10 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	100	7.3	1535	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188853	25,20	Link
2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE		7.3	1535	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188891	25,20	Link

MASTER LEDbulb - Glas



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	40	3.4	470	138	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169310919	9,75	Link
2 MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G		3.4	470	138	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311039	9,75	Link
2 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60	5.9	806	136	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311053	11,40	Link
3 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G		5.9	806	136	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311657	11,40	Link
2 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	75	7.2	1055	146	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311077	13,05	Link
4 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G		7.2	1055	146	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169310995	13,05	Link
2 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	100	10.5	1521	144	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311091	16,35	Link
5 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG		10.5	1521	144	✗	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311015	16,35	Link

Dimbaar ✗ Niet dimbaar DimTone


De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER Value LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3.4	470	138		90	2700	15.000	60	104	D	8719514354814	6,65	Link
2 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G		3.4	470	138		90	2700	15.000	60	104	D	8719514354838	6,65	Link
3 MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	50	7.2	650	90		80	2700	15.000	60	104	D	8719514361225	10,25	Link
4 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	60	5.9	806	136		90	2200-2700	15.000	95	137	D	8719514324855	12,55	Link
5 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG		5.9	806	136		90	2200-2700	15.000	64	140	D	8719514324817	9,60	Link
6 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG		5.9	806	136		90	2700	15.000	60	104	D	8719514347847	7,50	Link
2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG		5.9	806	136		90	2700	15.000	60	104	D	8719514347861	7,50	Link
7 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG		5.9	806	136		90	2700	15.000	124	178	D	8719514347984	14,15	Link
8 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG		5.9	806	136		90	2700	15.000	64	140	D	8719514347960	7,90	Link
9 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7.8	1055	135		90	2700	15.000	60	104	D	8719514347885	9,50	Link
2 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG		7.8	1055	135		90	2700	15.000	60	104	D	8719514347908	9,50	Link
9 MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G		7.8	1055	135		90	4000	15.000	60	104	D	8719514449855	9,50	Link
2 MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G		7.8	1055	135		90	4000	15.000	60	104	D	8719514449930	9,50	Link
10 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11.2	1521	135		90	2700	15.000	60	108	D	8719514347922	13,35	Link
2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG		11.2	1521	135		90	2700	15.000	60	108	D	8719514347946	13,35	Link
2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG		11.2	1521	135		90	4000	15.000	60	108	D	8719514449954	13,35	Link

CorePro High Lumen LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13	2000	153		2700	15.000	70	121	D	8719514346499	12,65	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13	2000	153		2700	15.000	70	121	D	8719514346536	12,65	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13	2000	153		4000	15.000	70	121	D	8719514346550	12,65	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13	2000	153		6500	15.000	70	121	D	8719514346574	12,65	Link
2 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17.5	2452	140		2700	15.000	70	121	D	8719514346611	16,20	Link
3 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17	2452	144		2700	15.000	70	128	D	8719514347441	16,20	Link
2 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		17.5	2452	140		4000	15.000	70	121	D	8719514346635	16,20	Link
2 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		17.5	2452	140		6500	15.000	70	121	D	8719514346659	16,20	Link
4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	150		2700	15.000	95	165	D	8719514346673	22,45	Link
4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23	3452	150		4000	15.000	95	165	D	8719514346697	22,45	Link
4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23	3452	150		6500	15.000	95	165	D	8719514346710	22,45	Link

Dimbaar Niet dimbaar DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDbulb - Glas



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	40	4.3	470	109	✗	2700	15.000	60	104	F	8719514347168	5,50	Link
2 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60 827FR G		4.5	470	104	✗	2700	15.000	60	110	F	8719514361300	5,50	Link
2 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG		4.5	470	104	✗	3000	15.000	60	106	F	8719514347021	5,50	Link
3 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60	7	806	115	✗	2700	15.000	60	110	E	8719514361249	5,90	Link
4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G		7	806	115	✗	2700	15.000	95	140	E	8719514346772	7,70	Link
5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G		7	806	115	✗	2700	15.000	64	140	E	8719514346758	7,95	Link
6 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G		7	806	115	✗	2700	15.000	60	104	E	8719514380035	5,90	Link
2 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G		7	806	115	✗	3000	15.000	60	106	E	8719514346475	5,90	Link
2 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G		7	806	115	✗	4000	15.000	60	106	E	8719514377516	5,90	Link
7 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	75	8.5	1055	124	✗	2700	15.000	60	104	E	8719514347120	6,90	Link
2 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827FR G		8.5	1055	124	✗	2700	15.000	60	104	E	8719514361263	6,90	Link
2 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG		8.5	1055	124	✗	3000	15.000	60	104	E	8719514347045	6,90	Link
2 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G		8.5	1055	124	✗	4000	15.000	60	104	E	8719514377530	6,90	Link
7 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG		8.5	1055	124	✗	4000	15.000	60	104	E	8719514347083	6,90	Link
8 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 827CLG		10.5	1521	144	✗	2700	15.000	60	104	D	8719514347144	9,30	Link
2 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 827FRG	100	10.5	1521	144	✗	2700	15.000	60	104	D	8719514361287	9,30	Link
2 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 830FRG		10.5	1521	144	✗	3000	15.000	60	104	D	8719514347069	9,30	Link
2 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG		10.5	1521	144	✗	4000	15.000	60	104	D	8719514377554	9,30	Link
8 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 840CLG		10.5	1521	144	✗	4000	15.000	60	104	D	8719514347106	9,30	Link

CorePro LEDbulb - Plastic



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	40	4.9	470	95	✗	80	2700	15.000	60	107	F	8720169168954	4,15	Link
1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830		4.9	470	95	✗	80	3000	10.000	60	107	F	8720169169111	4,15	Link
1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930		4.9	470	95	✗	90	3000	15.000	60	107	F	8719514329560	4,15	Link
1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840		4.9	470	95	✗	80	4000	15.000	60	108	F	8720169169036	4,15	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	100	✗	80	2700	15.000	60	108	F	8720169168978	4,65	Link
2 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT		8	806	100	✗	80	2700	15.000	60	108	F	8720169169272	51,60	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830		8	806	100	✗	80	3000	15.000	60	108	F	8720169169135	4,65	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840		8	806	100	✗	80	4000	15.000	60	108	F	8720169169050	4,65	Link
3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	75	10	1055	105	✗	80	2700	15.000	60	108	F	8720169168992	5,20	Link
3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830		10	1055	105	✗	80	3000	15.000	60	108	F	8720169169159	5,20	Link
3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840		10	1055	105	✗	80	4000	15.000	60	108	F	8720169169074	5,20	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117	✗	80	2700	15.000	60	120	E	8720169169012	6,75	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	13	1521	117	✗	80	3000	15.000	60	120	E	8720169169173	6,75	Link
5 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940		12.5	1521	121	✗	90	4000	15.000	60	110	E	8719514329706	6,40	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840		13	1521	117	✗	80	4000	15.000	60	120	E	8720169169098	6,75	Link

Dimbaar ✗ Niet dimbaar DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen



UE



Eye Comfort



CRI 80



Glas



E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	40	2.3	485	210	☒	2700	50.000	45	78	A	8720169188990	11,15	Link
2 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE		2.3	485	210	☒	4000	50.000	35	111	A	8720169188952	11,15	Link
3 MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE		2.3	485	210	☒	4000	50.000	45	99	A	8720169189034	11,15	Link

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



CRI 90



Glas



DimTone



E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	25	2.5	340	136	☑	2200-2700	25.000	35	97	D	8719514449350	7,70	Link
2 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G		2.5	340	136	☑	2200-2700	25.000	35	119	D	8719514477711	7,70	Link
3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G		2.5	340	136	☑	2200-2700	25.000	45	80	D	8719514449374	7,70	Link
4 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G		2.5	340	136	☑	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449398	7,70	Link
5 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G		3.4	470	138	☑	2200-2700	25.000	35	97	D	8719514449411	8,80	Link
6 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	40	3.4	470	138	☑	2200-2700	25.000	35	119	D	8719514449497	8,80	Link
7 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G		3.4	470	138	☑	2200-2700	25.000	35	95	D	8719514449435	8,80	Link
8 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G		3.4	470	138	☑	2200-2700	25.000	45	80	D	8719514449510	8,80	Link
9 MAS LEDLusterDT3.4-40W E27 927 P45CL G		3.4	470	138	☑	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449534	8,80	Link
5 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	60	5.9	806	136	☑	2200-2700	25.000	35	97	D	8719514449572	12,35	Link
8 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G		5.9	806	136	☑	2200-2700	25.000	45	80	D	8719514449619	12,35	Link
9 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G		5.9	806	136	☑	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449657	12,35	Link

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



CRI 90



E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3.4	470	138	☑	2700	15.000	35	97	D	8719514355439	7,50	Link
2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG		3.4	470	138	☑	2700	15.000	45	80	D	8719514355477	7,50	Link
3 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG		3.4	470	138	☑	2700	15.000	45	80	D	8719514355491	7,50	Link
4 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG		3.4	470	138	☑	2700	15.000	45	78	D	8719514355514	7,50	Link
5 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG		3.4	470	138	☑	2700	15.000	45	78	D	8719514355538	7,50	Link

☑ Dimbaar ☒ Niet dimbaar ☑ DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	2.2	250	113	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514346796	5,00	Link
2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G		2	250	125	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514377578	5,00	Link
3 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG		2.2	250	113	✗	2700	15.000	35	123	E	8719514346857	5,00	Link
4 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G		2	250	125	✗	2700	15.000	35	123	E	8719514377592	5,00	Link
5 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG		2	250	125	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514347724	5,00	Link
6 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG		2.2	250	113	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514346819	5,00	Link
7 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG		2.2	250	113	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514346833	5,00	Link
8 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG		2	250	125	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514347748	5,00	Link
9 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG		2	250	125	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514347762	5,00	Link
10 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	4.3	470	109	✗	2700	15.000	35	97	F	8719514347267	5,35	Link
11 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	35	97	F	8719514347182	5,35	Link
12 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG		4.3	470	109	✗	4000	15.000	35	97	F	8719514347403	5,35	Link
13 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	82	F	8719514347304	5,35	Link
14 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	80	F	8719514347205	5,35	Link
15 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	82	F	8719514347328	5,35	Link
16 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	78	F	8719514347229	5,35	Link
17 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6.5	806	124	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514347465	8,25	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514347502	8,25	Link
15 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	35	97	E	8719514347489	8,25	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	35	97	E	8719514347526	8,25	Link
16 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514347564	8,25	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514347601	8,25	Link
16 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	45	80	E	8719514347588	8,25	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	45	80	E	8719514347625	8,25	Link
17 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514347663	8,25	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514347687	8,25	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	45	78	E	8719514347700	8,25	Link

Dimbaar ✗ Niet dimbaar DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



 
CRI 80 E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2.8	250	89	✗	2700	15.000	35	106	F	8719514312401	4,05	Link
2 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR		2.8	250	89	✗	2700	15.000	35	106	F	8719514312449	4,05	Link
3 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR		2.8	250	89	✗	2700	15.000	45	88	F	8719514312425	4,05	Link
1 CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR		5	470	94	✗	2700	15.000	45	87	F	8719514312500	4,55	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	94	✗	2700	15.000	45	87	F	8719514312647	4,55	Link
4 CorePro lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR		5	470	94	✗	2700	15.000	45	88	F	8719514312623	4,55	Link
1 CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR		5	470	94	✗	4000	15.000	38	114	F	8719514312548	4,55	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR		5	470	94	✗	4000	15.000	45	88	F	8719514312685	4,55	Link
1 CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	60	5	470	94	✗	6500	15.000	35	106	F	8719514312586	4,55	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR		5	470	94	✗	6500	15.000	45	88	F	8719514312722	4,55	Link
5 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7	806	115	✗	2700	15.000	38	114	E	8719514312968	6,45	Link
6 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR		7	806	115	✗	2700	15.000	48	93	E	8719514313040	6,45	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	7	806	115	✗	2700	15.000	48	95	E	8719514313026	6,45	Link
5 CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR		7	806	115	✗	4000	15.000	38	114	E	8719514312982	6,45	Link
6 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR		7	806	115	✗	4000	15.000	48	95	E	8719514313088	6,45	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR		7	806	115	✗	4000	15.000	48	95	E	8719514313064	6,45	Link
5 CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60	7	806	115	✗	6500	15.000	48	93	E	8719514313002	6,45	Link
6 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR		7	806	115	✗	6500	15.000	35	106	E	8719514313101	6,45	Link

CorePro LED Specialties



  
Eye Comfort CRI 80 E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9.5	950	100	✗	3000	15.000	37,2	114.3	F	8718696814512	5,65	Link
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9.5	1050	110	✗	4000	15.000	37,2	114.3	E	8718696814536	5,65	Link

MASTER Value Decoratieve LEDbulb



  
CRI 80 Glas E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm		€	
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	25	4	250	62		1800	15.000	65	143	8719514315532	11,40	Link

MASTER Value Decoratieve LED kaars- en kogellampen



  
CRI 80 Glas E14

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm		€	
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	15	2.6	136	52		1800	15.000	46	80	8719514316058	10,20	Link






LEDtubes

philips.nl/
ledtube

Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.


- **MASTER:** Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 100.000 branduren en tot 210 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
 - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
 - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
 - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- **MASTER Value:** Beste prijs/performance verhouding (75.000 branduren, 185 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- **CorePro:** CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruidtes met lage plafonds (50.000 branduren, tot 150 lm/W)

**Goed om te weten: Alle EM-compatibele TLED-lampen bevatten een dummy-starter in de verpakking.*

 Kantoor	 Industrie	 Parkeerterrein	 Winkel	 Publieke ruimte
 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm UE tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm UE tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm
 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3.000 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3.900 lm UO tot 5.600 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3.900 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3.900 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3.000 lm HO tot 3.900 lm
 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm
 CorePro LEDtube (Universeel) T8 HO tot 2.700 lm UO tot 3.500 lm				


Kies de juiste LED-buis

Het Philips portfolio biedt een passende oplossing voor elk plan, behoefte en budget



Vind eenvoudig het beste LED alternatief voor verouderde of conventionele lampen.

Een oplossing die voldoet aan elke behoefte, installatie en budget. Klik [hier](#) voor de LED conversietool of scan de QR code.



MASTER LEDtube T8 UltraEfficient




Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8	58W TL-D	20	3400	170	160	✗	3000	75.000	25,8	1.500	C	8720169276925	32,15	Link
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	36W TL-D	11.9	2500	210	160	✗	6500	100.000	25,8	1.200	A	8720169269590	39,90	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	58W TL-D	17.6	3700	210	160	✗	6500	100.000	25,8	1.500	A	8720169269613	50,15	Link
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	36	11.9	2500	210	160	✗	4000	100.000	25,8	1.200	A	8719514431669	39,90	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	58	17.6	3700	210	160	✗	4000	100.000	25,8	1.500	A	8719514431683	50,15	Link

MASTER Value T8 UltraEfficient



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	36W TL-D	14	2600	185	190	✗	4000	75.000	25,7	1.200	B	8720169316713	19,95	Link
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	58W TL-D	22.1	4100	185	190	✗	4000	75.000	25,7	1.500	B	8720169316751	25,05	Link

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



	Productomschrijving*	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm			€	
NIEUW	LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8	36W TL-D	15.6	2500	160	160	☑	4000	75.000	1.200	C	8721103063137	52,50	Link
NIEUW	LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8	58W TL-D	23.1	3700	160	160	☑	4000	75.000	1.500	C	8721103063175	61,40	Link
NIEUW	LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8	18W TL-D	7.6	1150	151	160	☑	4000	75.000	600	D	8721103063090	46,05	Link
NIEUW	LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W865 T8	36W TL-D	15.6	2500	160	160	☑	6500	75.000	1.200	C	8721103063151	52,50	Link
NIEUW	LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8	58W TL-D	23.1	3700	160	160	☑	6500	75.000	1.500	C	8721103063199	61,40	Link
NIEUW	LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8	18W TL-D	7.6	1150	151	160	☑	6500	75.000	600	D	8721103063113	46,05	Link

Deze buis werkt ALLEEN in armaturen met EM/MAINS ballast

☑ Dimbaar ✗ Niet dimbaar 🟡 DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER Value LEDtube T8



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190	✗	3000	60.000	25,8	600	E	8718699646790	12,50	Link
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	190	✗	4000	60.000	25,8	600	E	8718699646813	12,50	Link
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	190	✗	6500	60.000	25,8	600	E	8718699646837	12,50	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190	✗	3000	60.000	25,8	1.200	D	8718699646851	15,60	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	190	✗	4000	60.000	25,8	1.200	D	8718699646875	15,60	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	190	✗	6500	60.000	25,8	1.200	D	8718699646899	15,60	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8		15.5	2300	148	190	✗	3000	60.000	25,8	1.200	D	8719514316805	17,70	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8		15.5	2500	161	190	✗	4000	60.000	25,8	1.200	C	8719514316829	17,70	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8		15.5	2500	161	190	✗	6500	60.000	25,8	1.200	C	8719514316843	17,70	Link
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20.5	2900	141	190	✗	3000	60.000	25,8	1.500	D	8718699646912	20,30	Link
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20.5	3100	151	190	✗	4000	60.000	25,8	1.500	D	8718699646936	20,30	Link
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20.5	3100	151	190	✗	6500	60.000	25,8	1.500	D	8718699646950	20,30	Link
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	190	✗	3000	60.000	25,8	1.500	D	8719514316867	22,55	Link
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	190	✗	4000	60.000	25,8	1.500	C	8719514316881	22,55	Link
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	190	✗	6500	60.000	25,8	1.500	C	8719514316904	22,55	Link

MASTER LEDtube InstantFit HF T8



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	3000	75.000	25,8	600	E	8719514466401	24,15	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	4000	75.000	25,8	600	E	8719514466425	24,15	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	6500	75.000	25,8	600	E	8719514466449	24,15	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	🟢	3000	75.000	25,8	1.200	E	8719514466883	28,65	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	🟢	4000	75.000	25,8	1.200	D	8719514466845	28,65	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	🟢	6500	75.000	25,8	1.200	D	8719514466869	28,65	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	🟢	4000	75.000	25,8	1.200	D	8719514466968	30,80	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	🟢	6500	75.000	25,8	1.200	D	8719514466982	30,80	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	58	20	3100	155	160	🟢	4000	75.000	25,8	1.500	D	8719514466906	35,05	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	🟢	6500	75.000	25,8	1.500	D	8719514466920	35,05	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	🟢	3000	75.000	25,8	1.500	D	8719514467064	37,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	🟢	4000	75.000	25,8	1.500	D	8719514467026	37,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	🟢	6500	75.000	25,8	1.500	D	8719514467040	37,00	Link

🟢 Dimbaar ✗ Niet dimbaar 🟡 DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.


De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



CRI 80 Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15.5	2300	148	190	✗	3000	60.000	26	1.200	D	8719514316683	33,85	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15.5	2500	161	190	✗	4000	60.000	26	1.200	C	8719514316706	33,85	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8		15.5	2500	161	190	✗	6500	60.000	26	1.200	C	8719514316720	33,85	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3400	147	190	✗	3000	60.000	26	1.500	D	8719514316744	37,80	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8		23	3700	160	190	✗	4000	60.000	26	1.500	C	8719514316768	37,80	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3700	160	190	✗	6500	60.000	26	1.500	C	8719514316782	37,80	Link

CorePro LEDtube EM/MAINS T8



CRI 80 Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	36W TL-D	15.5	1700	109	240	✗	3000	50.000	25,7	1.200	F	8719514486409	11,55	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8		15.5	1800	116	240	✗	4000	50.000	25,7	1.200	E	8719514448070	11,55	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8		15.5	1800	116	240	✗	6500	50.000	25,7	1.200	E	8719514448094	11,55	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8		18	1850	102	240	✗	3000	50.000	25,7	1.200	F	8719514486461	12,80	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	✗	4000	50.000	25,7	1.200	E	8719514469587	12,80	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8		18	2000	111	240	✗	6500	50.000	25,7	1.200	E	8719514475588	12,80	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8		17.7	2250	127	240	✗	3000	50.000	25,7	1.200	E	8720169278585	13,90	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8		17.7	2400	135	240	✗	4000	50.000	25,7	1.200	D	8720169278608	13,90	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8		17.7	2400	135	240	✗	6500	50.000	25,7	1.200	D	8720169278622	13,90	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8		20	2050	102	240	✗	3000	50.000	25,7	1.500	F	8719514486423	14,60	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	58W TL-D	20	2200	110	240	✗	4000	50.000	25,7	1.500	E	8719514459816	14,60	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8		20	2200	110	240	✗	6500	50.000	25,7	1.500	E	8719514459830	14,60	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8		24	2500	104	240	✗	3000	50.000	25,7	1.500	F	8719514486485	17,75	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	✗	4000	50.000	25,7	1.500	E	8719514469600	17,75	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8		24	2700	112	240	✗	6500	50.000	25,7	1.500	E	8719514475601	17,75	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8		25.9	3320	128	240	✗	3000	50.000	25,7	1.500	E	8720169278646	20,35	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8		25.9	3500	135	240	✗	4000	50.000	25,7	1.500	D	8720169278660	20,35	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8		25.9	3500	135	240	✗	6500	50.000	25,7	1.500	D	8720169278684	20,35	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	18W TL-D	8	750	93	240	✗	3000	50.000	25,7	600	F	8719514486386	9,50	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8		8	800	100	240	✗	4000	50.000	25,7	600	F	8719514459779	9,50	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8		8	800	100	240	✗	6500	50.000	25,7	600	F	8719514459793	9,50	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8		8	850	106	240	✗	3000	50.000	25,7	600	F	8719514486447	12,50	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	18	8	900	112	240	✗	4000	50.000	25,7	600	E	8719514421035	12,50	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8		8	900	112	240	✗	6500	50.000	25,7	600	E	8719514421059	12,50	Link

Dimbaar
 Niet dimbaar
 DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LEDtube Universal T8



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lumen behoud 50.000 uur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		mm	mm			€	
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36W TL-D	15.5	2200	141	240	☒	3000	50.000	60000	26	1.200	D	8720169199965	35,80	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15.5	2400	154	240	☒	4000	50.000	60000	26	1.200	D	8720169199989	35,80	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8		15.5	2400	154	240	☒	6500	50.000	60000	26	1.200	D	8720169200005	35,80	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8		23	3200	139	240	☒	3000	50.000	60000	26	1.500	D	8720169200029	40,80	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	58W TL-D	23	3500	152	240	☒	4000	50.000	60000	26	1.500	D	8720169200043	40,80	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3500	152	240	☒	6500	50.000	60000	26	1.500	D	8720169200067	40,80	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8		8	850	106	240	☒	3000	50.000	60000	25,7	600	F	8718699782771	27,90	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	☒	4000	50.000	60000	25,7	600	E	8718699782795	27,90	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	18	8	900	112	240	☒	6500	50.000	60000	25,7	600	E	8718699782818	27,90	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 18W830 T8		18	1850	102	240	☒	3000	50.000	60000	27,9	1.200	F	8718696801666	30,25	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18	2000	111	240	☒	4000	50.000	60000	27,9	1.200	E	8718696801680	30,25	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	☒	6500	50.000	60000	27,9	1.200	E	8718696801703	30,25	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	36	23	2500	108	240	☒	3000	50.000	60000	27,9	1.500	F	8718696801727	34,85	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	☒	4000	50.000	60000	27,9	1.500	E	8718696801741	34,85	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	☒	6500	50.000	60000	27,9	1.500	E	8718696801765	34,85	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	☒	6500	50.000	60000	27,9	1.500	E	8718696801765	34,85	Link

MASTER LEDtube Mains T5



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49W TL5 HO	26	3600	138	200	☒	3000	60.000	15,5	1.500	D	8718696819296	38,55	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5		36	5200	144	200	☒	3000	60.000	15,5	1.500	D	8719514290501	49,00	Link
3 MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	14W TL5 HE	7	1000	142	200	☒	3000	60.000	15,7	600	D	8720169311695	19,65	Link
1 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	21W TL5 HE	11.5	1600	139	200	☒	3000	60.000	15,7	900	D	8720169270626	25,25	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	54W TL5 HO	26	3900	150	200	☒	4000	60.000	15,5	1.200	D	8718696819234	38,55	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	☒	4000	60.000	15,5	1.500	D	8718696819319	38,55	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	80W TL5 HO	36	5600	155	200	☒	4000	60.000	15,5	1.500	D	8719514290525	49,00	Link
3 MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	14W TL5 HE	7	1050	150	200	☒	4000	60.000	15,7	600	D	8720169306820	19,65	Link
1 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	21W TL5 HE	11.5	1700	147	200	☒	4000	60.000	15,7	900	D	8720169270640	25,25	Link
3 MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	14W TL5 HE	7	1050	150	200	☒	6500	60.000	15,7	600	D	8720169306844	19,65	Link
1 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	21W TL5 HE	11.5	1700	147	200	☒	6500	60.000	15,7	900	D	8720169270664	25,25	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	24	10.5	1500	142	200	☒	3000	60.000	19	600	D	8720169275218	30,60	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5		10.5	1600	152	200	☒	4000	60.000	19	600	D	8720169275317	30,60	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5		10.5	1600	152	200	☒	6500	60.000	19	600	D	8720169275232	30,60	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28	16.5	2300	139	200	☒	3000	60.000	19	1200	D	8719514334311	26,10	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU		16.5	2500	151	200	☒	4000	60.000	19	1200	D	8719514334335	26,10	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU		16.5	2500	151	200	☒	6500	60.000	19	1200	D	8719514334359	26,10	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	35	20	2800	140	200	☒	3000	60.000	15,7	1.500	D	8719514334373	33,90	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU		20	3000	150	200	☒	4000	60.000	15,7	1.500	D	8719514334397	33,90	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU		20	3000	150	200	☒	6500	60.000	15,7	1.500	D	8719514334410	33,90	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	39	18.5	2600	140	200	☒	3000	60.000	19	900	D	8720169275256	34,60	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5		18.5	2800	151	200	☒	4000	60.000	19	900	D	8720169275270	34,60	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5		18.5	2800	151	200	☒	6500	60.000	19	900	D	8720169275294	34,60	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	49	26	3900	150	200	☒	6500	60.000	15,5	1.500	D	8718696819333	38,55	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200	☒	3000	60.000	15,5	1.200	D	8718696819210	38,55	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	☒	6500	60.000	15,5	1.200	D	8718696819258	38,55	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	80	36	5600	155	200	☒	6500	60.000	15,5	1.500	D	8719514290549	49,00	Link

☑ Dimbaar ☒ Niet dimbaar 🟡 DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



Eye Comfort CRI 80 Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	14	7	1000	142	200	🟢	3000	60.000	15,7	600	E	8720169309661	23,90	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5		7	1050	150	200	🟢	4000	60.000	15,7	600	D	8720169309685	23,90	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5		7	1050	150	200	🟢	6500	60.000	15,7	600	D	8720169309708	23,90	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	21	11.5	1700	139	200	🟢	3000	60.000	19	900	E	8720169163195	31,95	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5		11.5	1700	147	200	🟢	4000	60.000	19	900	D	8720169163218	31,95	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5		11.5	1700	147	200	🟢	6500	60.000	15,5	900	D	8720169163232	31,95	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	24	10.5	1600	142	200	🟢	3000	60.000	19	600	E	8720169163072	28,85	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5		10.5	1600	152	200	🟢	4000	60.000	19	600	D	8720169163096	28,85	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5		10.5	1600	152	200	🟢	6500	60.000	19	600	D	8720169163119	28,85	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16.5	2300	139	200	🟢	3000	60.000	15,5	1.200	E	8718696743294	34,10	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16.5	2500	151	200	🟢	4000	60.000	15,5	1.200	D	8718696743317	34,10	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16.5	2500	151	200	🟢	6500	60.000	15,5	1.200	D	8718696743331	34,10	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	🟢	3000	60.000	15,5	1.500	E	8718696743355	37,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	🟢	4000	60.000	15,5	1.500	D	8718696743379	37,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	🟢	6500	60.000	15,5	1.500	D	8718696743393	37,20	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	39	18.5	2800	140	200	🟢	3000	60.000	19	900	E	8720169163133	37,25	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5		18.5	2800	151	200	🟢	4000	60.000	19	900	D	8720169163157	37,25	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5		18.5	2800	151	200	🟢	6500	60.000	15,5	900	D	8720169163171	37,25	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200	🟢	3000	60.000	15,5	1.500	E	8718699749576	39,65	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	🟢	4000	60.000	15,5	1.500	D	8718699749590	39,65	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	🟢	6500	60.000	15,5	1.500	D	8718699749613	39,65	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200	🟢	3000	60.000	15,5	1.200	E	8718699749514	39,65	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	🟢	4000	60.000	15,5	1.200	D	8718699749538	39,65	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	🟢	6500	60.000	15,5	1.200	D	8718699749552	39,65	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200	🟢	3000	60.000	15,5	1.500	E	8719514419056	50,15	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200	🟢	4000	60.000	15,5	1.500	D	8719514419070	50,15	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200	🟢	6500	60.000	15,5	1.500	D	8719514419094	50,15	Link

CorePro LEDtube InstantFit HF T5



Eye Comfort CRI 80 Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	28W TL5 HE	17.1	2300	134	200	✖	3000	50.000	15,5	1.200	E	8720169295469	27,10	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	54W TL5 HO	26.7	3700	138	200	✖	3000	50.000	15,5	1.200	E	8720169295582	29,65	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	35W TL5 HE	20.5	2800	136	200	✖	3000	50.000	15,5	1.500	E	8720169295520	29,15	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	49W TL5 HO	26.7	3700	138	200	✖	3000	50.000	15,5	1.500	E	8720169295643	29,65	Link
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	14W TL5 HE	7.1	1000	140	200	✖	3000	50.000	15,5	600	E	8720169295407	25,05	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	28W TL5 HE	17.1	2500	146	200	✖	4000	50.000	15,5	1.200	D	8720169295483	27,10	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	54W TL5 HO	26.7	3900	146	200	✖	4000	50.000	15,5	1.200	D	8720169295605	29,65	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	35W TL5 HE	20.5	3000	146	200	✖	4000	50.000	15,5	1.500	D	8720169295544	29,15	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	49W TL5 HO	26.7	3900	146	200	✖	4000	50.000	15,5	1.500	D	8720169295667	29,65	Link
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	14W TL5 HE	7.1	1050	147	200	✖	4000	50.000	15,5	600	D	8720169295421	25,05	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	28W TL5 HE	17.1	2500	146	200	✖	6500	50.000	15,5	1.200	D	8720169295506	27,10	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	54W TL5 HO	26.7	3900	146	200	✖	6500	50.000	15,5	1.200	D	8720169295629	29,65	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	35W TL5 HE	20.5	3000	146	200	✖	6500	50.000	15,5	1.500	D	8720169295568	29,15	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	49W TL5 HO	26.7	3900	146	200	✖	6500	50.000	15,5	1.500	D	8720169295681	29,65	Link
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	14W TL5 HE	7.1	1050	147	200	✖	6500	50.000	15,5	600	D	8720169295445	25,05	Link

🟢 Dimbaar ✖ Niet dimbaar 🟡 DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PLC 2P



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	13W PL-C	5.9	810-850-850	144	360	☒	3000-4000-6500	30.000	35	35	D	8721103035011	17,95	Link
2 CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	18W PL-C	6.9	930-980-980	142	360	☒	3000-4000-6500	30.000	35	35	D	8721103035035	18,95	Link
3 CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	26W PL-C	8.9	1240-1300-1300	146	360	☒	3000-4000-6500	30.000	35	35	D	8721103035059	19,95	Link
4 CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	13W PL-C	5.9	600	101	120	☒	3000	30.000	34	115	F	8720169287501	12,80	Link
5 CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	18W PL-C	6.9	700	101	120	☒	3000	30.000	34	125	F	8720169287549	13,95	Link
6 CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	26W PL-C	8.9	990	111	120	☒	3000	30.000	34	148	E	8720169287587	17,20	Link
4 CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	13W PL-C	5.9	660	111	120	☒	4000	30.000	34	115	E	8720169287525	12,80	Link
5 CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	18W PL-C	6.9	770	111	120	☒	4000	30.000	34	125	E	8720169287563	13,95	Link
6 CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	26W PL-C	8.9	1100	123	120	☒	4000	30.000	34	148	E	8720169287600	17,20	Link

CorePro LED PLC 4P



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	13W PL-C	5.5	600	109	120	☒	3000	30.000	34	128	F	8720169290419	13,25	Link
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18W PL-C	6.5	700	107	120	☒	3000	30.000	34	128	F	8720169290457	15,90	Link
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	26W PL-C	9.5	990	104	120	☒	3000	30.000	34	148	F	8720169290495	20,65	Link
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	13W PL-C	5.5	660	120	120	☒	4000	30.000	34	128	E	8720169290433	13,25	Link
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	18W PL-C	6.5	770	118	120	☒	4000	30.000	34	128	E	8720169290471	15,90	Link
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	26W PL-C	9.5	1100	115	120	☒	4000	30.000	34	148	E	8720169290518	20,65	Link

☑ Dimbaar ☒ Niet dimbaar ☑ DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuisen.

Duurzaamheidskenmerken van de Philips MASTER LEDtube T8

40%

gerecycled plastic

gemiddeld gebruikt in plastic onderdelen¹

Post-consumer gerecycled plastic is afkomstig van o.a.

visnetten, waterkannen en koplampen van auto's

B-klasse

energie-efficiëntie

dankzij de zeer efficiënte 185 lm/W

Vergeleken met een fluorescentiebuis² kan één Philips MASTER LEDtube T8 de CO₂-uitstoot verminderen met

1,170

kg gedurende zijn levensduur³

¹ Gewogen gemiddelde van het plasticgehalte in het product. Berekend volgens ISO 14021.

² De berekening voor fluorescentielampen is gebaseerd op de Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W (aangesloten op netstroom), vergeleken met de Philips MASTER TL-D 1500mm 58W (werkend op een elektromagnetisch voorschakelapparaat met 14W verlies, verboden sinds 2023).

³ Gebaseerd op een emissiefactor van 0,3 kg/kWh, het Europese gemiddelde. Broeikasgasuitstoot per eenheid opgewekte elektriciteit, gemeten in gram CO₂-equivalenten per kilowattuur, gebaseerd op data uit 2023 van Our World in Data.

CorePro LED PLL



Roterend 2G11

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	24W PL-L	12	1440	120	160	✗	80	3000	30.000	17	312	E	8720169157033	16,85	Link
2 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	36W PL-L	16.5	2000	121	160	✗	80	3000	30.000	17	405	E	8720169157071	18,85	Link
3 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	18W PL-L	8	960	120	160	✗	80	3000	30.000	17	218	E	8720169156999	15,75	Link
1 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	24W PL-L	12	1440	120	160	✗	80	3000	30.000	17	312	E	8719514486805	25,90	Link
3 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	18W PL-L	8	960	120	160	✗	80	3000	30.000	17	217	E	8719514486768	24,25	Link
4 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	55W PL-L	24	3200	133	160	✗	80	3000	30.000	17	528	E	8720169157118	22,60	Link
5 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830	24W PL-L	13	1520	116	360	✗	80	3000	30.000	17	315	E	8720169287167	30,70	Link
6 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830	36W PL-L	18	2100	116	360	✗	80	3000	30.000	17	410	E	8720169287204	35,80	Link
1 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	24W PL-L	12	1500	125	160	✗	80	4000	30.000	17	312	E	8720169157057	16,85	Link
2 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	36W PL-L	16.5	2100	127	160	✗	80	4000	30.000	17	405	E	8720169157095	18,85	Link
3 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	18W PL-L	8	1000	125	160	✗	80	4000	30.000	17	218	E	8720169157019	15,75	Link
1 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	24W PL-L	12	1500	125	160	✗	80	4000	30.000	17	312	E	8719514486829	25,90	Link
3 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	18W PL-L	8	1000	125	160	✗	80	4000	30.000	17	217	E	8719514486782	24,25	Link
4 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	55W PL-L	24	3400	141	160	✗	80	4000	30.000	17	528	D	8720169157132	22,60	Link
5 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840	24W PL-L	13	1600	123	360	✗	80	4000	30.000	17	315	E	8720169287181	30,70	Link
6 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840	36W PL-L	18	2300	127	360	✗	80	4000	30.000	17	410	E	8720169287228	35,80	Link
2 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	36	16.5	2100	127	160	✗	83	4000	30.000	38	405	E	8718696739747	32,35	Link
2 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16.5	2100	127	160	✗	83	6500	30.000	38	405	E	8718696739761	32,35	Link
4 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	55	24	3400	141	160	✗	83	4000	30.000	17	528	E	8718696828410	36,30	Link
4 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160	✗	83	6500	30.000	17	528	E	8718696828434	36,30	Link

CorePro LED PLS



CRI 82 Roterend G23


Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	7W PL-S	3.5	360	102	120	✗	3000	30.000	31	115	F	8720169286542	11,10	Link
1 CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23		3.5	390	111	120	✗	4000	30.000	31	115	E	8720169286566	11,10	Link
2 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11W PL-S	5	520	104	120	✗	3000	30.000	31	144	F	8720169286580	12,35	Link
2 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	✗	4000	30.000	31	144	E	8720169286603	12,35	Link

Dimbaar ✗ Niet dimbaar DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.


De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PLT 4P



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	32W PL-T	15	1620	108	120	✗	3000	30.000	42	141	F	8719514487840	26,10	Link
2 CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42W PL-T	18.5	2100	113	120	✗	3000	30.000	42	151	F	8719514487888	27,85	Link
3 CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	18W PL-T	6.5	720	110	120	✗	3000	30.000	42	103	F	8719514487765	20,85	Link
4 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	26W PL-T	9	990	110	120	✗	3000	30.000	42	127	F	8719514487802	24,35	Link
1 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	32W PL-T	15	1800	120	120	✗	4000	30.000	42	141	E	8719514487864	26,10	Link
2 CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42W PL-T	18.5	2250	121	120	✗	4000	30.000	42	151	E	8719514487901	27,85	Link
3 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	18W PL-T	6.5	800	123	120	✗	4000	30.000	42	103	E	8719514487789	20,85	Link
4 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	26W PL-T	9	1100	122	120	✗	4000	30.000	42	127	E	8719514487826	24,35	Link

MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	36W TL-D	11.3	2000	176	160	✗	3000	75.000	28	1213	C	8720169388055	19,25	Link
1 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	36W TL-D	13.5	2300	170	160	✗	3000	75.000	28	1213	C	8720169387935	23,10	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	58W TL-D	16.7	2900	173	160	✗	3000	75.000	28	1514	C	8720169388116	24,75	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	58W TL-D	20	3400	170	160	✗	3000	75.000	28	1514	C	8720169387997	28,15	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	18W TL-D	7.6	1090	143	160	✗	3000	75.000	28	604	D	8721103044150	13,75	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	36W TL-D	11.3	2100	185	160	✗	4000	75.000	28	1213	B	8720169388079	19,25	Link
1 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	36W TL-D	13.5	2500	185	160	✗	4000	75.000	28	1213	B	8720169387959	22,00	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	58W TL-D	16.7	3100	185	160	✗	4000	75.000	28	1514	B	8720169388130	24,75	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	58W TL-D	20	3700	185	160	✗	4000	75.000	28	1514	B	8720169388017	27,50	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	18W TL-D	7.6	1150	151	160	✗	4000	75.000	28	604	D	8721103044174	13,75	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	36W TL-D	11.3	2100	185	160	✗	6500	75.000	28	1213	B	8720169388093	19,25	Link
1 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	36W TL-D	13.5	2500	185	160	✗	6500	75.000	28	1213	B	8720169387973	22,00	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	58W TL-D	16.7	3100	185	160	✗	6500	75.000	28	1514	B	8720169388154	24,75	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	58W TL-D	20	3700	185	160	✗	6500	75.000	28	1514	B	8720169388031	27,50	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	18W TL-D	7.6	1150	151	160	✗	6500	75.000	28	604	D	8721103044198	13,75	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	✗	4000	75.000	25,8	600	E	8718696687086	16,90	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	30	12	1575	131	160	✗	6500	75.000	25,8	600	E	8718696687109	16,90	Link
2 MASTER LEDtube Starter EMP GenIII						✗	-					8719514485372	1,25	Link

Dimbaar ✗ Niet dimbaar DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

TrueForce

[philips.nl/
trueforce](https://philips.nl/trueforce)

Philips TrueForce LED-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van HID-lampen, Highbay-lampen, SOX-lampen en SON-T-lampen. Profiteer van de voordelen van LED, zoals verbeterde energie-efficiëntie en een lange levensduur, terwijl jouw initiële investering laag blijft.

 Stedelijke ruimte	 Winkel	 Industrie	 Wegen & straten
 TrueForce Core LED HPL (SON)	 TrueForce Core LED HPL (SON)	 TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (highbay - HPI/SON/HPL)	 TrueForce CorePro LED HPL
 TrueForce LED HPL (SON)	 CorePro HPI MV	 CorePro HPI MV	 TrueForce LED HPL (SON)
	 TrueForce LED HPI (Highbay - MH)	 TrueForce LED HPI (Highbay - MH)	 TrueForce LED Road (SON)
			 TrueForce LED SOX



CRI 80 E40

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	88	60	✗	4000	50.000	250	290	F	8718699753672	218,60	Link
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB		95	13000	109	120	✗	4000	50.000	250	290	E	8718699753696	218,60	Link
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	92	60	✗	4000	50.000	250	290	F	8718699753719	254,05	Link
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB		140	20000	115	120	✗	4000	50.000	250	290	D	8718699753733	254,05	Link


TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



CRI 80 E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	50	21	2850	135	360	✗	3000	50.000	75	178	D	8718699638146	95,50	Link
1 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	360	✗	4000	50.000	75	178	D	8718699638160	95,50	Link
1 TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	80	28	3800	135	360	✗	3000	50.000	75	178	D	8718699638184	109,15	Link
1 TForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	360	✗	4000	50.000	75	178	D	8718699638207	109,15	Link
2 TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	135	360	✗	3000	50.000	84	178	D	8718699638221	135,05	Link
3 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830		42	5700	135	360	✗	3000	50.000	84	191	D	8718699638269	135,05	Link
2 TForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	360	✗	4000	50.000	84	178	D	8718699638245	135,05	Link
3 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	360	✗	4000	50.000	84	191	D	8718699638283	135,05	Link


Trueforce CorePro LED HPL



CRI 80 Glas E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	50	13	1800	138	330	✗	2700	25.000	76	183	D	8720169267770	42,95	Link
2 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR		13	2000	153	300	✗	3000	25.000	76	183	D	8718699750251	42,95	Link
2 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	300	✗	4000	25.000	76	183	D	8718699750275	42,95	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	80	18	2600	144	330	✗	2700	25.000	76	183	D	8720169267794	57,80	Link
2 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR		18	3000	166	300	✗	3000	25.000	76	183	C	8718699750299	57,80	Link
2 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	300	✗	4000	25.000	76	183	C	8718699750312	57,80	Link
3 TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	100	24.5	4000	163	300	✗	3000	25.000	91,5	218	C	8720169336339	69,75	Link
3 TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR		24.5	4000	163	300	✗	4000	25.000	91,5	218	C	8720169336353	69,75	Link
4 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	125	36	5500	152	300	✗	3000	25.000	91,5	249	D	8719514299276	82,15	Link
5 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR		36	5500	152	300	✗	3000	25.000	91,5	234	D	8719514299313	82,15	Link
4 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR		36	6000	166	300	✗	4000	25.000	91,5	249	C	8719514299290	82,15	Link
5 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	200	36	6000	166	300	✗	4000	25.000	91,5	234	C	8719514299337	82,15	Link
4 TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR		36	5300	147	330	✗	2700	25.000	91,5	248	D	8720169267831	82,15	Link
5 TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR		36	5300	147	330	✗	2700	25.000	91,5	234	D	8720169267855	82,15	Link

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	80	19	2850	150	300	✗	3000	50.000	71	186	D	8719514451933	89,00	Link
1 MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G		19	3100	163	300	✗	4000	50.000	71	186	C	8719514451957	89,00	Link
2 MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	125	24	3850	160	300	✗	3000	50.000	91	249	C	8719514451971	111,50	Link
2 MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G		24	4000	166	300	✗	4000	50.000	91	249	C	8719514451995	111,50	Link
2 MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	200	33.5	5600	167	300	✗	3000	50.000	91	249	C	8719514452015	145,25	Link
3 MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G		33.5	5600	167	300	✗	3000	50.000	91	238	C	8719514452053	145,25	Link
2 MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G		33.5	6000	179	300	✗	4000	50.000	91	249	C	8719514452039	145,25	Link
3 MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G		33.5	6000	179	300	✗	4000	50.000	91	238	C	8719514452077	145,25	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	150	65	9000	138	100	✗	4000	25.000	140	158	D	8719514421219	117,65	Link
2 CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	250	105	15000	142	100	✗	4000	25.000	162	168	D	8719514421233	143,20	Link

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	26	18	2500	138	230	✗	4000	50.000	52	312	D	8719514305625	81,85	Link
2 MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	36	28	4000	142	230	✗	4000	50.000	52	425	D	8719514305649	92,05	Link
2 MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	55	36	5000	138	230	✗	4000	50.000	52	425	D	8719514305663	102,30	Link

TrueForce LED Public (Road – SON)




Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	50	23	3600	156	☒	2700	70.000	61	200	D	8719514449039	133,00	Link
1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27		23	4000	173	☒	4000	70.000	61	200	C	8719514449053	133,00	Link
2 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27		23	4000	173	☒	4000	70.000	61	200	C	8719514448896	141,15	Link
1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	70	34	5400	158	☒	2700	70.000	61	200	D	8719514449091	173,90	Link
1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27		34	5400	158	☒	2700	70.000	61	200	D	8719514448891	158,55	Link
1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27		34	6000	176	☒	4000	70.000	61	200	C	8719514449114	173,90	Link
1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	100	34	6000	176	☒	4000	70.000	61	200	C	8719514448933	158,55	Link
3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40		50	8100	162	☒	2700	70.000	71	262	C	8719514449152	189,25	Link
3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40		50	9000	180	☒	4000	70.000	71	262	C	8719514449176	189,25	Link
4 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	150	65	10800	166	☒	2700	70.000	71	262	C	8719514449213	286,45	Link
4 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40		65	10800	166	☒	2700	70.000	71	262	D	8719514448995	250,65	Link
4 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40		65	12000	184	☒	4000	70.000	71	262	C	8719514449237	286,45	Link
4 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40		65	12000	184	☒	4000	70.000	71	262	C	8719514449015	250,65	Link

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	50	19	3600	189	300	☒	2700	50.000	53,5	236	B	8720169374195	130,00	Link
2 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27		19	4000	210	300	☒	4000	50.000	53,5	236	A	8720169374218	130,00	Link
3 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27		19	4000	210	300	☒	4000	50.000	47	237	A	8720169240315	133,00	Link
4 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	70	28.5	5400	189	300	☒	2700	50.000	47	174	B	8720169374232	170,00	Link
5 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27		28.5	5400	189	300	☒	2700	50.000	47	237	B	8720169240339	173,90	Link
6 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27		28.5	6000	210	300	☒	4000	50.000	47	174	A	8720169374256	170,00	Link
5 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	100	28.5	6000	210	300	☒	4000	50.000	47	237	A	8720169240353	173,90	Link
7 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40		42.8	8000	186	300	☒	2700	50.000	53	236	B	8720169240377	189,25	Link
8 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40		42.8	9000	210	300	☒	4000	50.000	53	236	A	8720169240391	189,25	Link

TrueForce Core LED SON-T



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	50	17	2700	158	330	☒	2700	25.000	38,5	168	D	8720169267718	53,70	Link
1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV		17	2800	164	330	☒	3000	25.000	38,5	168	C	8719514316256	53,70	Link
1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV		17	3000	176	330	☒	4000	25.000	38,5	168	C	8719514316270	53,70	Link
2 TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	70	26	4000	153	330	☒	2700	25.000	38,5	214	D	8720169267732	64,45	Link
2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV		26	4200	161	330	☒	3000	25.000	38,5	213	C	8719514316294	64,45	Link
2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV		26	4500	173	330	☒	4000	25.000	38,5	213	C	8719514316317	64,45	Link
3 TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	100	40	6500	162	330	☒	2700	25.000	47	229	C	8720169267756	128,90	Link
3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV		40	7200	180	330	☒	3000	25.000	46	225	C	8719514316331	128,90	Link
3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV		40	7500	187	330	☒	4000	25.000	46	225	B	8719514316355	128,90	Link
4 TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	150	45	8800	195	330	☒	2700	25.000	53,2	232	B	8720169297432	156,50	Link
4 TForce Core LED road 45W 730 E40 MV		45	8800	195	330	☒	3000	25.000	53,2	232	B	8720169297470	156,50	Link
4 TForce Core LED road 49W 740 E40 MV		49	10000	204	330	☒	4000	25.000	53,2	232	B	8720169297456	156,50	Link

☒ Dimbaar ☒ Niet dimbaar ☒ DimTone

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst


Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen.



Scan de QR code en start met configureren

[philips.nl/
maxosfusion](https://philips.nl/maxosfusion)

Maxos fusion online configuratie tool



Snelle start

- Stap-voor-stap hulp via de wizard-modus
- Automatische configuratie op basis van vaste bezetting
- Optionele hulp bij anders selecteren
- Automatische herplaatsing bij conflict met koppelstuk

Blijf 'in control'

- Handmatig standaard-bezetting optimaliseren
- Zelf beugelafstanden instellen
- Configuratie samenstellen met handige snelkeuzelijsten

Overzichtelijke output

- Heldere visualisatie van lijnconfiguraties
- Duidelijk materiaal-overzicht (BOM)

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.nl/
maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Dankzij de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen waar het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

Snelkeuzelijst

Middels onderstaande snelkeuzelijst kun je aan de hand van de lichtlijnlengthte vaststellen hoeveel draagprofielen, LED-modules en accessoires er nodig zijn bij 1/2 bezetting. Zoek de beoogde draagprofielen, LED-modules of accessoires in de rijen van de tabel en raadpleeg vervolgens het aantal hiervan in de juiste kolom, corresponderend met de lichtlijnlengthte. Voor de aantallen bij 1/3 bezetting, zie tabel op de volgende pagina.

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet		Lengte (m)																																		
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425385 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425392 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17
	LED-module 12.300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514737617	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	
	LED-module 16.000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514789180																																			
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EAN: 8718696383544	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU Gen2 WH EAN: 8720169425491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bevestigingsklem voor kettlingmontage LL500Z CB-CH WH EAN: 8718696374603																																			
	Bevestigingsklem voor pendelmontage (incl 5.000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EAN: 8718696374573	3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22		
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EAN: 8718696374481	2		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet		Lengte (m)																																	
		6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425385 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425392 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	LED-module 12.300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514737617	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12
	LED-module 16.000 lumen, 840, dali LL523X LED1605/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514789180																																		
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EAN: 8718696383544	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU Gen2 WH EAN: 8720169425491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL500Z CB-CH WH EAN: 8718696374603																																		
	Bevestigingsklem voor pendel- montage (incl 5.000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EAN: 8718696374573		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EAN: 8718696374481	3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22	

**verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)*

1/3 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

CoreLine Lichtlijn

Voor elk project waar licht het verschil maakt

Middels deze snelkeuzelijst bepaal je snel het aantal modules dat bij een hal met standaardafmetingen benodigd is. Bepaal hiertoe eerst de lengte van de lichtlijn. Vervolgens bepaal je welk luxniveau nodig is voor het desbetreffende project. Indien de juiste lengte en luxniveau gekozen zijn, zoek je middels de kolommen de juiste lichtlijn-lengte op. In de corresponderende kolom wordt het benodigde aantal LED-modules en de brutoprijs per strekkende meter weergegeven. Herhaal deze werkwijze ook voor het aantal benodigde accessoires.

Let op! De lichtlijnen zijn ook verkrijgbaar met PSD en met verschillende optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek).

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/2 bezet op 6 meter hoogte*			Lengte (m) incl. aansluitstuk																														
			5,37	7,07	8,77	10,47	12,17	15,57	17,27	18,97	22,37	24,07	25,77	29,17	30,87	32,57	35,97	37,67	39,37	42,77	44,47	46,17	49,57	51,27	52,97	56,37	58,07	59,77	63,17	64,87	66,57	69,97	
			Aantal stuks per lengte																														
	LED-module 1,70 m 4.500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL242X 45S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	193 lux	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21	
	Brutoprijs per meter (in €)			99		95		90	87		87	86		86	85		84	85		84	84		84	84		84	83		84	83		83	83
	LED-module 1,70 m 8.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL242X 80S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	340 lux	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21	
	Brutoprijs per meter (in €)			106		101		96	94		94	92		92	91		91	91		90	91		90	90		90	89		90	89		89	89
	LED-module 1,70 m 12.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL242X 120S/840 UE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	513 lux	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21	
	Brutoprijs per meter (in €)			119		113		108	105		105	103		103	102		101	102		101	101		101	100		100	100		100	100		100	100
	LED-module 3,40 m 9.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474581	193 lux		1		2		3			4			5			6			7			8			9			10				
	Brutoprijs per meter (in €)			77		84		79			76			74			74			73			73			72			72				
	LED-module 3,40 m 16.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474574	340 lux		1		2		3			4			5			6			7			8			9			10				
	Brutoprijs per meter (in €)			81		89		84			81			79			79			78			78			77			76				
	LED-module 3,40m 24.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474628	513 lux		1		2		3			4			5			6			7			8			9			10				
	Brutoprijs per meter (in €)			91		103		97			93			90			90			89			88			88			87				

Accessoires																															
	Blindafdekking 1,70 m LL242X 7x2.5 BC EAN: 8720169955592	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
	Blindafdekking 3,40 m LL243X 7x2.5 BC EAN: 8720169955653		1	1		2		3		4		5		6		7		8		9											
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH EAN: 8720169965201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL240Z CB WH (5PCS) EAN: 8720169965287	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	5	6	3	6	6	4	7	7	4	8	8	4	8	9

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m Refl ectiewaarden
plafond 60% | muren 40% | vloer 10% Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/3 bezet op 6 meter hoogte*		Lengte (m) incl. aansluitstuk												
		5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27	56,37	61,47	66,57
	LED-module 1,70 m 4.500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL242X 45S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	134 lux	1	3	5	7	9	11	13					
	Brutoprijs per meter (in €)		74	67	66	65	64	64	64					
	LED-module 1,70 m 8.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL242X 80S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	340 lux	1	3	5	7	9	11	13					
	Brutoprijs per meter (in €)		77	71	70	68	68	68	68					
	LED-module 1,70 m 12.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL242X 120S/840 UE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	513 lux	1	3	5	7	9	11	13					
	Brutoprijs per meter (in €)		84	78	77	75	75	75	75					
	LED-module 3,40 m 9.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474581	193 lux		1	2	3	4	5	6					
	Brutoprijs per meter (in €)		65	63	61	61	61	61	61					
	LED-module 3,40 m 16.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474574	340 lux		1	2	3	4	5	6					
	Brutoprijs per meter (in €)		67	66	64	64	64	64	64					
	LED-module 3,40m 24.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474628	513 lux		1	2	3	4	5	6					
	Brutoprijs per meter (in €)		74	73	71	71	71	70						

Accessoires														
	Blindafdekking 3,40 m LL243X 7x2.5 BC EAN: 8720169955653	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH EAN: 8720169965201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL240Z CB WH (5PCS) EAN: 8720169965287	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	6

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De prijzen in deze flyer zijn een indicatie. Benader je contactpersoon bij Signify voor een offerte, of klik hieronder voor de contactpagina:

philips.nl/contact
philips.nl/coreline

Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
A	Asymmetrische bundel	MB	Gemiddelde bundel (medium beam)
A20	Asymmetrische bundel 20°	MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)	MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)
ALU	Aluminium	MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)
AWB	asymmetrische brede bundel (asymmetrical wide beam)	NB	Smalle bundel (narrow beam)
BC	Blindafdekkig	ND	Non Dim
BK	Zwart (black)	NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)
BP	Battery-powered bewegingssensor	NW	Neutraal wit
C	Aluminium (hoogglans) reflector	OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)
CB-CH	Ophanging met varkensstaart	PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
CD	Kabelgoot	PCO	Polycarbonaat Optiek
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot	PH	Fotocel (photocell)
DN	Downlight	PSD	DALI dimbaar (power supply DALI)
CL	Clear	PSED	DALI dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
CM	Middenvoeding	PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteving	PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling	RC	Inbouw (recessed ceiling)
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling	RND	Rond
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling	S	Symmetrische bundel
D	Dimbaar	SI	System Integrator
Dimtone	Dimtone bij LED-lampen zorgt ervoor dat zowel de kleurtemperatuur als de lichtintensiteit synchroon veranderen wanneer je de dimmer aanpast. Bij het verhogen van de dimstand wordt het licht niet alleen feller, maar ook koeler van kleur. Omgekeerd wordt het licht bij dimmen zachter en warmer, wat zorgt voor een sfeervolle verlichting.	SM	Opbouw (surface mounted)
DA25W	Dubbel asymmetrisch 25° brede bundel (Wide Beam)	SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
DA25N	Dubbel asymmetrisch 25° smalle bundel (Narrow Beam)	SPA-CD	Springveer montagebeugel
DA35W	Dubbel asymmetrisch 35° brede bundel (Wide Beam)	SQR	Vierkant (square)
DL	Daylight	ST	Track spot (spotlight track)
DN	Downlight	SW2	Pendeldraad
DT	DimTone	TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
EL1	1-uurs noodverlichting	TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
EL3	3-uurs noodverlichting	UE	Ultra Efficient
ELB3	3-uurs noodverlichting	UO	Ultra Output
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA	VPE	Verpakkingseenheid
2XEP CU	2X Eindkap + aansluitblok	VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
FR	Frosted	W30L120	30 cm x 120 cm
GR	Grijs (grey)	W30L60	30 cm x 60 cm
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA	W60L60	60 cm x 60 cm
HO	High Output	WB	Brede bundel (wide beam)
IA	Interact Ready	WEC	Externe snelaansluiting
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4.000lm)	WH	Wit (white)
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning	WIA	Wireless Interact
		WR	Witte reflector
		WW	Warm wit
		XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
		XT	Extreme



Hi! Hoe kan ik je helpen?

Contactpersonen regionale accounts per regio



Youri van der Vloed
06 506 705 20
Accountmanager



Aldrik de Boer
06 343 260 71
Accountmanager




Mariëlle van Kesteren
06 143 300 11
Accountmanager



Frank Bisschop
06 512 218 57
Accountmanager



Robin Schrijver
06 534 019 16
Accountmanager



Jochem Crooijmans
06 112 032 05
Salesmanager




Martijn Meeuwis
06 183 455 83
Accountmanager



Roland Vermeulen
06 224 641 49
Accountmanager



Stefan Koster
06 413 667 79
Accountmanager



Marente Oelers
06 341 591 04
Accountmanager



Dick de Regt
06 813 863 11
Accountmanager

De kaart geeft de regionale indeling weer, waarbij de nummers de corresponderende postcodenummers aangeven.

Voor algemene vragen & informatie over prijzen en levertijden:
040 275 00 90 / licht.csd@signify.com

Overig support:

Lichtinfodesk: informatie over Interact Pro, licht en techniek: 040 275 00 01
Reclamaties logistiek & administratief: 040 275 03 00
Garantie, technische klachten: 040 275 00 10

Raadpleeg onze websites voor standaard lichtplannen,
garantievoorwaarden, dimmerlijsten en productinformatie.
www.lighting.philips.nl & www.interact-lighting.nl

Quotation Support:
informatie over offertes
040 275 03 50
quotations.nl@signify.com

Order Management:
informatie over orders
040 275 04 50
orders.nl@signify.com

signify.com

Per 01-02-2025 | Signify Trade-Area



©signify

Kiezen. Installeren. **Klaar.**

Wat je doel ook is,
wij zorgen dat je er sneller komt!

Our global brands:

PHILIPS

PHILIPS
dynamalite

©signify
interact

©signify
myCreation

NatureConnect
by ©signify



www.signify.com/nl-nl/partnership

Signify is de officiële verlichtingspartner van Mercedes-AMG Petronas F1 Team

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Signify Holding. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

©signify



Official Lighting Partner
AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM