

PHILIPS

LED-verlichting

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Productcatalogus

2023
voorjaar

Kies de juiste armatuur

Kies uit **Goed**, **Beter** of **Best**



GOED

Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER

CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.

Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER

Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.

Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten. Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST


Specificatie producten*

Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl

* Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.

	GOED	BETER	BETER	BEST
	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready	Specificatie producten
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elk project waar licht het verschil maakt	Slimme verlichting voor het MKB, werkt samen met Interact Pro	Naadloze aansluiting op uw specificatie
Lichtkwaliteit				
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood	Eindeloos / Op maat
Levensduur	35.000 - 50.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 100.000 uur
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar of Service level agreement
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools	Persoonlijk

Goed om te weten:




LED conversie

De eerste fase van de uitfasering van fluorescentielampen is begonnen. Binnenkort zullen CFL-ni lampen niet meer verkrijgbaar zijn, dus de overstap op LED-alternatieven is onvermijdelijk. Bekijk alle informatie en producten op www.philips.nl/ledconversion



TCO-tool

Om snel te kunnen berekenen wat de voordelen zijn van de overstap op LED, hebben wij een tool gecreëerd om de totale eigendomskosten (TCO) te berekenen. Niet alleen de aanschafprijs, maar ook energie- en installatiekosten worden meegenomen in de berekening, zodat jij kan laten zien hoeveel de klant gaat besparen met de overstap op LED.



LED-conversietool

Via deze tool kun je gemakkelijk opzoeken wat het beste LED-alternatief is ter vervanging van de conventionele lampen bij een project. Zo maken we de overstap op LED zo makkelijk mogelijk.



Energielabel C

Sinds 1 januari 2023 moeten alle bedrijven met meer dan 100m² aan kantoorruimte voldoen aan energielabel C. Echter, nog niet alle bedrijven voldoen hier al aan. Door over te stappen op LED-verlichting kan er veel bespaard worden op energie en dus wordt energielabel C sneller haalbaar. Bekijk de informatie via de QR-code en help je klanten met de juiste stappen:



EIA-regeling

In 2023 zijn de regels voor de EIA-regeling veranderd. Voor bedrijven zijn er echter nog steeds mogelijkheden om met een investering in verlichtingssystemen in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek. Bekijk de informatie en adviseer je klanten.



MASTER ULTRA Efficiency

Onze meest energiezuinige LED-lampen ooit!

- Hoogste energieklasse
- Tot 3.5x langere levensduur dan standaard Philips LED-lampen
- Goed voor de planeet én jouw portemonnee



Productcatalogus – april 2023

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf **1 april 2023**. Ga voor het volledige assortiment naar: philips.nl/catalogue.

Met de optie 'Aan- of afmelden catalogus' kun je aangeven of je de geprinte catalogus wel (2x per jaar) of niet meer wenst te ontvangen.

Inhoudsopgave

Industrie & Parking	5	OccuSwitch	39
CoreLine Waterdicht	6	OccuSwitch	39
CoreLine tubular waterproof	7		
Ledinaire Waterdicht	7	LED-lampen	
CoreLine Montagebalk	8	LEDspots & LEDcapsules	40
Ledinaire Montagebalk	8	LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre	48
Maxos fusion - armatuur	10	LEDtubes	56
Maxos fusion - montagebeugels	11	TrueForce LED (vervangt HID)	65
CoreLine Trunking	12	Snelkeuzelijst Maxos fusion	69
CoreLine Highbay G5	14	Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn	72
CoreLine Value Highbay	14	Lijst afkortingen	74
Ledinaire Highbay	15		
Kantoorpanden en scholen	16		
CoreLine Panel	17		
CoreLine Inbouw	19		
Ledinaire Paneel	20		
CoreLine Opbouw	21		
CoreLine Downlight	23		
CoreLine SlimDownlight	24		
Ledinaire Inbouw Downlight	24		
Ledinaire SlimDownlight	25		
CoreLine Recessed Spot gen2	27		
Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent	28		
Noodverlichtingsdownlight	28		
CoreLine Wall-mounted	30		
CoreLine FWC LED	31		
Ledinaire Portiek	31		
Ledinaire Wandmontage	31		
Buitenverlichting	32		
CoreLine Tempo X-Large	33		
CoreLine Tempo groot	33		
CoreLine Tempo medium	33		
CoreLine Tempo klein	34		
Ledinaire Schijnwerper	34		
CoreLine Malaga	35		
Interact Ready	36		
Wandschakelaar	38		
Aanwezigheids- en daglichtsensor	38		
MasterConnect LEDtube EM/Mains T8	38		
MasterConnect LEDspot GU10	38		



Industrie & Parking

Waterdicht

Pacific LED

- Groot aantal toepassingsmogelijkheden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen.
- Eenvoudige vervanging en onderhoud door de modulaire benadering, zo blijven je onderhoudskosten laag.
- Kan worden geïntegreerd met een Interact om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en je energieverbruik te optimaliseren.
- Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80



CoreLine Tubular Waterproof

- De PMMA variant is ideaal voor veehouderijen door de gesloten en ammoniakbestendige behuizing
- Flexibele montage dankzij draaibare, vrij te positioneren montagebeugels
- Hoge water-, stof- en schokbescherming IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Doorvoerbedrading geïnstalleerd met een externe push-in connector voor snelle installatie



CoreLine Waterdicht

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
- Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk
- Gelijkmatische lichtverdeling met brede bundel ondersteunt eenvoudig en aantrekkelijk verlichtingsontwerp



Ledinaire Waterdicht

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen





Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED185/840 PSU PCO L600	2 x 18 W	15	1800	121	✗	4000	IP65	80	L80	8710163349763	95,00	Link
WT120C G2 LED195/840 PSU L600			1900	127	✗	4000	IP65	80	L80	8718291840459	85,00	Link
WT120C G2 LED195/840 PSD L600		16	1900	119	●	4000	IP65	30	L80	8718696883068	125,00	Link
WT120C G2 LED195/840 PSU MDU L600			1900	119	✗	4000	IP65	80	L80	8718699962449	115,00	Link
WT120C G2 LED255/840 PSU PCO L1200	1 x 36 W	20.5	2500	122	✗	4000	IP65	80	L80	8710163349770	125,00	Link
WT120C G2 LED275/840 PSU L1200			2700	132	✗	4000	IP65	80	L80	8718291840466	115,00	Link
WT120C G2 LED275/840 PSU TW3 L1200		21	2700	129	✗	4000	IP65	80	L80	8718696916858	135,00	Link
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU L1200			2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	8718699962487	145,00	Link
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU TW3 L1200		21.5	2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	8718699962494	165,00	Link
WT120C G2 LED275/840 PSD L1200			2700	123	●	4000	IP65	30	L80	8718696883075	145,00	Link
WT120C G2 LED315/840 PSU PCO L1500		24.3	3100	128	✗	4000	IP65	60	L80	8710163349787	140,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU L1500			3400	140	✗	4000	IP65	60	L80	8718291840471	130,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSU TW3 L1500	1 x 36 W	25	3400	136	✗	4000	IP65	36	L80	8718696916865	150,00	Link
WT120C G2 LED275/840 PSU ELB3 L1200			2700	106	✗	4000	IP65	80	L80	8718291854180	315,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU L1500	1 x 58 W	25.5	3400	133	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962678	160,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSU WEC TW3 L1500			3400	133	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962685	170,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSD L1500	2 x 36 W / 1 x 58 W	26	3400	131	●	4000	IP65	30	L80	8718696883082	160,00	Link
WT120C G2 LED405/840 WIA L1200			4000	154	●	4000	IP65	22	L80	8718699975760	210,00	Link
WT120C G2 LED405/840 WIA TW3 L1200	1 x 36 W	27	4000	154	●	4000	IP65	22	L80	8718699975807	230,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU TW3 L1200			2700	100	●	4000	IP65	30	L80	8718699962685	145,00	Link
WT120C G2 LED375/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	28.6	3700	130	✗	4000	IP65	36	L80	8710163349794	125,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU L1200			4000	140	✗	4000	IP65	36	L80	8718291840480	120,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU TW1 WEC L1200	1 x 58 W	29	4000	138	✗	4000	IP65	36	L80	8718699163174	165,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU WEC L1200			4000	138	✗	4000	IP65	36	L80	8718699163167	145,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSU ELB3 L1500	2 x 36 W / 1 x 58 W	30	3400	111	●	4000	IP65	30	L80	8718291854203	330,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSD L1200			4000	133	●	4000	IP65	30	L80	8718696883099	150,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU L1200	1 x 58 W	30.5	4000	133	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962562	150,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	8718699962579	170,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU TW3 L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	31	4000	133	✗	4000	IP65	36	L80	8718696916872	140,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSD ELB3 L1500			3400	110	●	4000	IP65	30	L80	8718696883136	360,00	Link
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU ELB3 L1500	2 x 58/49 W	34	3400	110	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962715	360,00	Link
WT120C G2 LED405/840 WIA ELB3 L1200			4000	118	●	4000	IP65	22	L80	8718291854197	320,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSD ELB3 L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	35	4000	118	●	4000	IP65	30	L80	8718699975777	390,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU ELB3 L1200			4000	114	●	4000	IP65	30	L80	8718696883129	350,00	Link
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU ELB3 L1200	2 x 58/49 W	42.9	5700	133	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962630	350,00	Link
WT120C G2 LED575/840 PSU PCO L1500			6000	140	✗	4000	IP65	36	L80	8710163349800	140,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU L1500	2 x 58/49 W	44	6000	136	✗	4000	IP65	36	L80	8718291840497	130,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU TW1 WEC L1500			6000	136	✗	4000	IP65	36	L80	8718699163198	175,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU TW3 L1500	2 x 58/49 W	45	6000	136	✗	4000	IP65	36	L80	8718696916889	150,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU WEC L1500			6000	136	✗	4000	IP65	36	L80	8718699163181	155,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSD L1500	2 x 58/49 W	45.5	6000	133	●	4000	IP65	29	L80	8718696883105	160,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU L1500			6000	133	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962753	160,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU TW3 L1500	2 x 58/49 W	49	6500	143	●	4000	IP65	22	L80	8718699975784	220,00	Link
WT120C G2 LED655/840 WIA TW3 L1500			6500	143	●	4000	IP65	22	L80	8718699975814	240,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSD ELB3 L1500	2 x 80 W	50	6000	122	●	4000	IP65	29	L80	8718696883143	360,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU ELB3 L1500			6000	122	✗	4000	IP65	36	L80	8718291854210	330,00	Link
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU ELB3 L1500	2 x 80 W	52.5	6000	120	✗	4000	IP65	36	L80	8718699962821	360,00	Link
WT120C G2 LED655/840 WIA ELB3 L1500			6500	124	●	4000	IP65	22	L80	8718699975791	400,00	Link
WT120C G2 LED755/840 PSU PCO L1500	2 x 80 W	57.1	7500	131	✗	4000	IP65	31	L80	8710163349817	150,00	Link
WT120C G2 LED805/840 PSU L1500			8000	140	✗	4000	IP65	31	L80	8718699409289	150,00	Link
WT120C G2 LED805/840 PSU TW3 L1500	2 x 80 W	60	8000	133	✗	4000	IP65	31	L80	8718699409302	170,00	Link
WT120C G2 LED805/840 PSD L1500			8000	131	●	4000	IP65	29	L80	8718699409296	180,00	Link
WT120C G2 LED805/840 PSU MDU L1500	2 x 80 W	61	8000	131	✗	4000	IP65	31	L80	8718699962869	180,00	Link
WT120C G2 LED805/840 WIA L1500			8000	131	●	4000	IP65	24	L80	8719514965348	240,00	Link
WT120C G2 LED805/840 PSU L1500 ELB3	2 x 80 W	63	8000	127	✗	4000	IP65	31	L80	8718699409319	350,00	Link
WT120C G2 LED805/840 WIA ELB3 L1500			8000	119	●	4000	IP65	24	L80	8719514965355	420,00	Link

CoreLine tubular waterproof



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal				
NIEUW	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	1 x 58 W	28	3900	139	✗	4000	IP69K	30	L80	8719514953857	165,00	Link
NIEUW	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	39	5000	128	✗	4000	IP68	30	L80	8719514947375	185,00	Link
NIEUW	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200			5000	128	✗	4000	IP69K	30	L80	8719514947351	195,00	Link
NIEUW	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	2 x 80 W	54	7000	130	✗	4000	IP68	18	L80	8719514947382	215,00	Link
NIEUW	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500			7000	130	✗	4000	IP69K	18	L80	8719514947368	225,00	Link

CoreLine tubular waterproof - Accessoire



	Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
			€	
NIEUW	WT210Z SC	8719514956117	20,00	Link
NIEUW	WT210Z SW2	8719514956100	15,00	Link

Ledinaire Waterdicht



	Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal				
	WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP66	55	L70	8710163360072	77,00	Link
	WT060C LED25S/840 PSU L1200	1 x 36 W	20	2500	120	✗	4000	IP66	50	L70	8710163362915	81,00	Link
	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200			2500	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163362922	101,00	Link
	WT060C LED34S/840 PSU L1500	1 x 58 W	28	3400	120	✗	4000	IP66	45	L70	8710163362939	91,00	Link
	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500			3400	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163362946	111,00	Link
	WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	30	3600	120	✗	4000	IP66	45	L70	8710163360096	91,00	Link
	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200			3600	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163360102	111,00	Link
	WT060C LED36S/865 PSU L1200	1 x 58 W		3600	120	✗	6500	IP66	45	L70	8710163360157	81,00	Link
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58/49 W	46	5600	120	✗	4000	IP66	40	L70	8710163360119	101,00	Link
	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500			5600	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163360126	121,00	Link

* TW1: doorvoerbedrading

CoreLine Montagebalk



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN126C LED20S/830 PSU L600	2 x 18 W	17	2000	120	✗	3000	IP20	25	80	8719514948754	55,00	Link
BN126C LED22S/840 PSU L600			2200	130	✗	4000	IP20	25	80	8719514948747	55,00	Link
BN126C LED23S/830 PSU L1200	1 x 36 W	18	2300	120	✗	3000	IP20	25	80	8719514948778	75,00	Link
BN126C LED25S/840 PSU L1200			2500	130	✗	4000	IP20	25	80	8719514948761	75,00	Link
BN126C LED32S/830 PSU L1500	1 x 58 W	25.5	3200	120	✗	3000	IP20	16	80	8719514948839	95,00	Link
BN126C LED35S/840 PSU L1500			3500	130	✗	4000	IP20	16	80	8719514948822	95,00	Link
BN126C LED38S/830 PSU L1200	2 x 36 W	31	3800	120	✗	3000	IP20	13	80	8719514948792	85,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU L1200			4100	130	✗	4000	IP20	13	80	8719514948785	85,00	Link
BN126C LED41S/840 PSD L1200		34	4100	121	●	4000	IP20	13	80	8720169100640	135,00	Link
BN126C LED41S/840 WIA L1200			4100	121	●	4000	IP20	13	80	8720169100435	165,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200		36	4100	114	✗	4000	IP20	13	80	8720169100213	275,00	Link
BN126C LED48S/830 PSU L1500	2 x 58 W	40	4800	120	✗	3000	IP20	13	80	8719514948853	105,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU L1500			5200	130	✗	4000	IP20	13	80	8719514948846	105,00	Link
BN126C LED52S/840 PSD L1500		43	5200	121	●	4000	IP20	13	80	8720169100657	155,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500			5200	118	✗	4000	IP20	13	80	8720169100244	295,00	Link
BN126C LED52S/840 WIA L1500		44	5200	118	●	4000	IP20	13	80	8720169100442	185,00	Link
BN126C LED60S/830 PSU L1200	2 x 36 W	49	6000	120	✗	3000	IP20	9	80	8719514948815	95,00	Link
BN126C LED64S/840 PSU L1200			6400	130	✗	4000	IP20	9	80	8719514948808	95,00	Link
BN126C LED60S/830 WIA L1200		54	6000	111	●	3000	IP20	8	80	8720169100633	175,00	Link
BN126C LED64S/840 PSD L1200			6400	119	●	4000	IP20	9	80	8720169100664	145,00	Link
BN126C LED64S/840 WIA L1200			6400	119	●	4000	IP20	9	80	8720169100220	175,00	Link
BN126C LED74S/830 PSU L1500	2 x 80 W	59	7400	120	✗	3000	IP20	8	80	8719514948877	115,00	Link
BN126C LED80S/840 PSU L1500			8000	130	✗	4000	IP20	8	80	8719514948860	115,00	Link
BN126C LED80S/840 PSD L1500		63	8000	127	●	4000	IP20	13	80	8720169100671	165,00	Link
BN126C LED74S/830 WIA L1500			7400	116	●	3000	IP20	8	80	8720169102293	225,00	Link
BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500		64	8000	125	✗	4000	IP20	13	80	8720169100459	305,00	Link
BN126C LED80S/840 WIA L1500			8000	125	●	4000	IP20	13	80	8720169100268	210,00	Link

Ledinaire Montagebalk



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN021C LED5S/830 L300	1 x 8 W	5	480	96	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527850	13,50	Link
BN021C LED5S/840 L300			540	108	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527843	13,50	Link
BN021C LED10S/830 L600	1 x 18 W	10	960	96	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527874	17,50	Link
BN021C LED10S/840 L600			1050	105	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527867	17,50	Link
BN021C LED14S/830 L900	1 x 30 W	15	1450	96	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527898	25,00	Link
BN021C LED15S/840 L900			1600	106	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527881	25,00	Link
BN021C LED19S/830 L1200	1 x 36 W	20	1900	95	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527911	25,00	Link
BN021C LED20S/840 L1200			2100	105	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527904	25,00	Link
BN021C LED24S/830 L1500	1 x 35 W	24	2400	100	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527935	30,00	Link
BN021C LED25S/840 L1500			2600	108	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527928	30,00	Link



Industrie & Parking

Lichtlijnen

Maxos Fusion

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficient zijn
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties)
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect
- Bekijk meer informatie over Maxos fusion op:



CoreLine Trunking

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvoudig te bestellen, monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor InterAct voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen





Ook beschikbaar in zilver en zwart

Tot L90 50.000 uur (standaard)

L70 100.000 uur (XT versie)

L80 100.000 uur (XA versie)

Maxos fusion LL512X (1,15 m)

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21	3100	147	●	4000	IP20	24	8718696384534	160,00	Link
LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	8718696384473	160,00	Link
LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	8718696384411	160,00	Link
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	8718696384299	160,00	Link
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	8718696384206	160,00	Link
LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	8718696384268	160,00	Link
LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36	5000	139	●	3500	IP20	24	8718696987254	160,00	Link
LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	8718696384411	160,00	Link
LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	8718696384480	160,00	Link
LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	8718696384428	160,00	Link
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	8718696384305	160,00	Link
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	8718696384213	160,00	Link
LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	41	5000	138	●	4000	IP20	24	8718696384275	160,00	Link
LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	8718696384565	305,00	Link
LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	8718696384503	305,00	Link
LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	8718696384442	305,00	Link
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	8718696384329	305,00	Link
LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	8718696384381	305,00	Link
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	45	6200	151	●	4000	IP20	24	8718696384237	305,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384619	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384558	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384497	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384435	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384312	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	55	6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384374	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384220	160,00	Link
LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	8718696384282	160,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA		10000	183	●	4000	IP20	18	8719514145061	365,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA		10000	183	●	4000	IP20	18	8719514150362	365,00	Link
LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA		10000	183	●	4000	IP20	18	8719514145122	375,00	Link
LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68	12300	172	●	3000	IP20	18	8719514145016	365,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA		12300	180	●	4000	IP20	18	8719514145023	365,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA		12300	180	●	4000	IP20	18	8719514145078	365,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA		12300	180	●	4000	IP20	18	8719514150379	365,00	Link
LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71	10000	141	●	3500	IP20	18	8718696987261	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384633	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384572	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384510	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384459	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384336	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384398	305,00	Link
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	8718696384244	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89	12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384640	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384589	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384527	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384466	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384343	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384404	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	8718696384251	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA		16000	175	●	4000	IP20	12	8719514150386	365,00	Link
LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125	16000	128	●	3000	IP20	12	8718699448073	305,00	Link
LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH		16000	128	●	3000	IP20	12	8718699448080	305,00	Link
LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH		16000	128	●	3000	IP20	12	8718699448097	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH		16000	128	●	4000	IP20	12	8718699448042	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	127	16000	128	●	4000	IP20	12	8718699448059	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH		16000	128	●	4000	IP20	12	8718699448066	305,00	Link



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL500Z 2xEP CU WH		8718696374443	22,70	Link
LL500Z 3C WH	IP20	8718696998304	148,00	Link
LL500Z BA WH	IP20	8718696998335	32,50	Link
LL500Z BC L1150 WH		8718696989517	15,00	Link
LL500Z BC L2300 WH		8718696383544	10,30	Link
LL500Z BC L285 WH		8718696989579	11,00	Link
LL500Z BC L570 WH		8718696989548	11,00	Link
LL500Z CB-CH WH		8718696374603	12,50	Link
LL500Z CDS WH		8718696374733	22,00	Link
LL500Z CM L400 WH		8718696383193	41,20	Link
LL500Z CM L595 WH		8718696383261	46,30	Link
LL500Z CPE WH		8718696383292	15,00	Link
LL500Z MB-SW WH		8718696374511	12,40	Link
LL500Z MB-SW2 L5000 WH		8718696374573	22,70	Link
LL500Z MOD-DE WH	IP20	8718696998366	65,00	Link
LL500Z MOD-FR WH	IP20	8718696998380	65,00	Link
LL500Z PB WH		8718696374542	12,40	Link
LL500Z SMB WH		8718696374481	8,20	Link
LL500Z SPA-CD		8718696374634	10,30	Link
LL500Z SW2 L1250		8718696374764	10,30	Link
LL500Z SW2 L3000		8718696374771	10,30	Link
LL500Z SW2 L5000		8718696374788	12,40	Link
LL512T 4x2.5+4x1.5 BK	IP20	8719514768505	68,00	Link
LL512T 4x2.5+4x1.5 SI	IP20	8719514768468	68,00	Link
LL512T 4x2.5+4x1.5 WH	IP20	8719514768482	68,00	Link
LL512T 4x2.5+4x1.5 WH 1PCS	IP20	8719514769236	68,00	Link
LL512Z CD WH		8718696374641	32,50	Link
LL523T 4x2.5+4x1.5 BK	IP20	8719514768512	105,00	Link
LL523T 4x2.5+4x1.5 SI	IP20	8719514768475	105,00	Link
LL523T 4x2.5+4x1.5 WH	IP20	8719514768444	105,00	Link
LL523Z CD WH		8718696374672	40,00	Link
LL546T 4x2.5+4x1.5 BK	IP20	8719514768529	145,00	Link
LL546T 4x2.5+4x1.5 SI	IP20	8719514768499	145,00	Link
LL546T 4x2.5+4x1.5 WH	IP20	8719514768451	145,00	Link
LL546Z CD WH		8718696374702	55,00	Link
LL623T 4x2.5+4x1.5 WH	IP54	8719514768536	136,00	Link
LL646T 4x2.5+4x1.5 WH	IP54	8719514768543	173,00	Link




LL212X = 1,20m

LL217X = 1,70m

LL340X = 3,40m

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19	3000	157	✗	4000	IP20	33	L85	8719514638136	195,00	Link
LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5		3000	157	✗	4000	IP20	33	L85	8719514638143	195,00	Link
LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28	4500	161	✗	4000	IP20	24	L85	8719514638198	220,00	Link
LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5		4500	161	✗	4000	IP20	24	L85	8719514638204	220,00	Link
LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33	5300	161	✗	4000	IP20	33	L85	8719514638150	205,00	Link
LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5		5300	161	✗	4000	IP20	33	L85	8719514638167	205,00	Link
LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49	8000	163	✗	4000	IP20	23	L85	8719514638174	225,00	Link
LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		8000	163	✗	4000	IP20	23	L85	8719514638181	225,00	Link
LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	51	8000	157	✗	4000	IP20	24	L85	8719514638211	240,00	Link
LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5		8000	157	✗	4000	IP20	24	L85	8719514638228	240,00	Link
LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56	9000	164	✗	4000	IP20	12	L85	8719514638259	405,00	Link
LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5		9000	164	✗	4000	IP20	12	L85	8719514638266	405,00	Link
LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	80	12000	150	✗	4000	IP20	23	L85	8719514638235	275,00	Link
LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		12000	150	✗	4000	IP20	23	L85	8719514638242	275,00	Link
LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102	16000	157	✗	4000	IP20	12	L85	8719514638273	435,00	Link
LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5		16000	157	✗	4000	IP20	12	L85	8719514638280	435,00	Link
LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	160	24000	150	✗	4000	IP20	11	L85	8719514638297	505,00	Link
LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE		24000	150	✗	4000	IP20	11	L85	8719514638303	505,00	Link

CoreLine Trunking - accessoires



LL212X = 1,20m

LL217X = 1,70m

LL340X = 3,40m

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
① LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	IP20	8719514108196	57,50	Link
② LL212X 7x1.5 BC	IP20	8719514108400	70,00	Link
② LL217X 7x1.5 BC	IP20	8719514108462	80,00	Link
② LL234X 7x1.5 BC	IP20	8719514108523	125,00	Link
③ LL200Z CB WH (5PCS)	IP20	8719514188556	36,30	Link
④ LL200Z EC7-M-F (5PCS)	IP20	8719514188525	55,00	Link
⑤ LL200Z EP WH (6PCS)	IP20	8719514188617	16,00	Link
① LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH	IP20	8719514108202	85,00	Link
⑥ LL200Z MB-SW WH (2PCS)	IP20	8719514188549	23,00	Link
⑦ LL200Z PB WH (5PCS)	IP20	8719514188570	78,00	Link
⑧ LL200Z SMB WH (5PCS)	IP20	8719514188563	23,00	Link
⑨ LL200Z SW2-1250	IP20	8719514188587	6,85	Link
⑨ LL200Z SW2-3000	IP20	8719514188594	10,50	Link
⑨ LL200Z SW2-5000	IP20	8719514188600	14,00	Link



Industrie & Parking

Highbays

GentleSpace

- Hoog rendement (HE) van maximaal 174 lm/W
- Lange levensduur: L80 bij 100.000 uur
- Extreme uitvoering (XT) tot 70 °C
- Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1
- Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80



CoreLine Highbay

- Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 80% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W
- Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires
- Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing
- Enkelpuntsmontagesysteem en vooraf gemonteerde IP65 externe elektrische connector
- Optionele versies: DALI dimmen, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready)



CoreLine Value Highbay

- Hoog rendement: max. 140 lm/W
- Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing
- Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 70% vergeleken met aanvangsniveau
- Externe elektrische aansluiting, IP 65
- Optionele accessoires: reflectors en montagebeugel



Ledinaire Highbay

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- IP65-classificatie, perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak



CoreLine Highbay G5



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	250 W HPL	67	10500	157	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955660	335,00	Link
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB			10500	157	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955677	335,00	Link
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB		72	10500	146	●	4000	IP65	8	L85	8719514955707	405,00	Link
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB			10500	146	●	4000	IP65	8	L85	8719514955714	405,00	Link
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4			10500	146	●	4000	IP65	12	L85	8719514955905	720,00	Link
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4			10500	146	●	4000	IP65	12	L85	8719514955912	720,00	Link
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	400 W HPL / 250 W HPI	126	20000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955684	415,00	Link
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB			20000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955691	415,00	Link
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4		133	20000	150	●	4000	IP65	12	L85	8719514955929	855,00	Link
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4			20000	150	●	4000	IP65	12	L85	8719514955936	855,00	Link
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB		134	20000	149	●	4000	IP65	8	L85	8719514955721	515,00	Link
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB			20000	149	●	4000	IP65	8	L85	8719514955738	515,00	Link
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	400W HPI / 250 W SON	157	25000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955820	510,00	Link
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB			25000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955837	510,00	Link
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4		166	25000	151	●	4000	IP65	6	L85	8719514955943	935,00	Link
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4			25000	151	●	4000	IP65	6	L85	8719514955950	935,00	Link
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB		168	25000	149	●	4000	IP65	6	L85	8719514955868	650,00	Link
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB			25000	149	●	4000	IP65	6	L85	8719514955875	650,00	Link
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB		192	30000	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514956001	585,00	Link
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB			30000	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514956018	585,00	Link
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4		203	30000	148	●	4000	IP65	6	L85	8719514956049	985,00	Link
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4			30000	148	●	4000	IP65	6	L85	8719514956056	985,00	Link
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB		205	30000	146	●	4000	IP65	6	L85	8719514956025	720,00	Link
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB			30000	146	●	4000	IP65	6	L85	8719514956032	720,00	Link

CoreLine Highbay G5 - accessoires




Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
BY121Z G5 BR L200	8719514956063	49,00	Link

CoreLine Value Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY100P LED100S/840 PSU WB	250 W HPL	77	10500	136	✗	4000	IP65	8	L70	8719514542983	270,00	Link
BY101P LED200S/840 PSU WB	400 W HPL / 250 W HPI	154	20500	133	✗	4000	IP65	6	L70	8719514529212	340,00	Link
BY102P LED260S/840 PSU WB		187	25500	136	✗	4000	IP65	6	L70	8719514529229	400,00	Link



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 BY100Z BR L215	8719514546028	50,00	Link
2 BY101Z ALU	8719514545830	60,00	Link
3 BY102Z ALU	8719514545847	70,00	Link

Ledinaire Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	250 W HPL	94	10500	112	✗	4000	IP65	8	L65	8719514524057	235,00	Link
BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPI	168	20500	122	✗	4000	IP65	6	L65	8719514524040	315,00	Link

Ledinaire Highbay - accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
BY020Z G2 ALU	8719514530171	60,00	Link
BY021Z G2 ALU	8719514530164	90,00	Link



Kantoorpanden & Scholen

Inbouw

CoreLine inbouw

- MultiLumen: keuze uit 3 verschillende lichtopbrengsten met 1 switch
- Standaard met (Wieland) connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten



CoreLine Panel


- Keuze tussen warm en koel wit licht, met verschillende lichtopbrengsten, in één armatuur
- Nieuwe connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten



Ledinaire Paneel

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Diffuus comfortabel licht





Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28 / 36 / 54 W		3400	119	●	3000	IP20/44	14	L90	8719514950122	190,00	Link
1 RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5			3400	119	●	3000	IP20/44	14	L90	8719514950283	205,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18W / 14W		3400	119	●	3000	IP20/44	14	L90	8719514950085	160,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5			3400	119	●	3000	IP20/44	14	L90	8719514950269	175,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC			3400	119	✕	3000	IP20/44	21	L90	8719514950047	130,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3			3400	119	✕	3000	IP20/44	21	L90	8719514950221	145,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC			3400	119	●	3000	IP20/44	50	L90	8719514953666	170,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3			3400	119	●	3000	IP20/44	50	L90	8719514950276	185,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	126	●	4000	IP20/44	14	L90	8719514950139	190,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5			3600	126	●	4000	IP20/44	14	L90	8719514950290	205,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18W / 14W		3600	126	●	4000	IP20/44	14	L90	8719514950092	160,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5			3600	126	●	4000	IP20/44	14	L90	8719514950269	175,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	126	✕	4000	IP20/44	21	L90	8719514950078	130,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3			3600	126	✕	4000	IP20/44	21	L90	8719514950245	145,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	4 x 18W / 14W		3600	126	✕	4000	IP20/44	21	L90	8719514950054	130,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3			3600	126	✕	4000	IP20/44	21	L90	8719514950269	145,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953710	200,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3			3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953789	215,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	4 x 18W / 14W		3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953673	170,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3			3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953765	185,00	Link
2 RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	1 x 28 / 36 / 54 W		3400	100	●	3000	IP20/44	14	L90	8720169013742	360,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3			3600	106	●	4000	IP20/44	14	L90	8720169013704	390,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	4 x 18W / 14W		3600	106	●	4000	IP20/44	14	L90	8720169013834	405,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2			3600	106	●	4000	IP20/44	14	L90	8720169013803	375,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	106	✕	4000	IP20/44	21	L90	8720169013698	330,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4			3600	106	✕	4000	IP20/44	21	L90	8720169013827	345,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	4 x 18W / 14W		3600	106	✕	4000	IP20/44	21	L90	8720169013797	345,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3			3600	107	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013889	400,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	107	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013926	415,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3			3600	107	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013865	370,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	4 x 18W / 14W		3600	107	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013919	385,00	Link
2 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3			4300	128	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013940	380,00	Link
2 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4			4300	128	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013964	395,00	Link
2 RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC			4000	116	●	3000	IP20/44	12	L90	8719514950368	180,00	Link
2 RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC			4000	116	✕	3000	IP20/44	13	L90	8719514950306	140,00	Link
2 RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC			4300	125	●	4000	IP20/44	12	L90	8719514950375	180,00	Link
2 RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC			4300	125	✕	4000	IP20/44	13	L90	8719514950313	140,00	Link
2 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC			4300	125	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953680	180,00	Link
2 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3			4300	125	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953772	195,00	Link
2 RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3			4300	107	●	4000	IP20/44	14	L90	8720169013711	380,00	Link
2 RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40		4300	107	●	4000	IP20/44	14	L90	8720169013858	400,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)




Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18W / 14W		3400	119	✗	3000	IP20/44	21	L90	8719514949997	100,00	Link
1 RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3			3400	119	✗	3000	IP20/44	21	L90	8719514950191	115,00	Link
1 RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC			3400	119	●	3000	IP20/44	50	L90	8719514953635	155,00	Link
1 RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3			3400	119	●	3000	IP20/44	50	L90	8719514953727	170,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	1 x 28 / 36 / 54 W	28.5	3600	126	✗	4000	IP20/44	21	L90	8719514950030	130,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3			3600	126	✗	4000	IP20/44	21	L90	8719514950214	145,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18W / 14W		3600	126	✗	4000	IP20/44	21	L90	8719514950009	100,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3			3600	126	✗	4000	IP20/44	21	L90	8719514950207	115,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953659	185,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	4 x 18W / 14W		3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953642	155,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3			3600	126	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953734	170,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	1 x 28 / 36 / 54 W		3600	106	✗	4000	IP20/44	21	L90	8720169013759	330,00	Link
2 RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4			3600	106	✗	4000	IP20/44	21	L90	8720169013810	345,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	4 x 18W / 14W	34	3600	106	✗	4000	IP20/44	21	L90	8720169013735	300,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4			3600	106	✗	4000	IP20/44	21	L90	8720169013780	315,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3			3600	107	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013872	355,00	Link
1 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4			3600	107	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013902	370,00	Link
1 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3			4300	128	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013896	380,00	Link
1 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4			4300	128	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169013933	395,00	Link
1 RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC		34.5	4300	125	✗	4000	IP20/44	13	L90	8719514950351	125,00	Link
1 RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3			4300	125	●	4000	IP20/44	50	L90	8719514953741	180,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Panel - accessoires



Opbouwrand

Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 RC132Z G5 SMB W30L120	8719514953994	50,00	Link
2 RC132Z G5 SMB W60L60	8719514953970	40,00	Link
3 RC132Z G5 SMB-PLC	8719514954045	25,00	Link
4 RC132Z G5 SME-3 WH	8719514954076	40,00	Link
4 RC132Z G5 SME-4 WH	8719514954083	40,00	Link

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC136B 285_345_405/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	31	4000	130	●	3000	IP20/44	30	L85	8719514512221	225,00	Link
2 RC136B 285_345_405/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		4000	130	●	3000	IP20/44	30	L85	8719514512207	195,00	Link
2 RC136B 285_345_405/830 PSD W60L60 OC W5			4000	130	●	3000	IP20/44	30	L85	8719514512283	210,00	Link
1 RC136B 315_375_435/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512238	225,00	Link
2 RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OC			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512214	195,00	Link
2 RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OC W5			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512290	210,00	Link
2 RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512184	165,00	Link
1 RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC W3			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512269	180,00	Link
2 RC136B 405/830 WIA W60L60 OC			4000	135	●	3000	IP20	24	L85	8719514515048	240,00	Link
2 RC136B 405/830 WIA W60L60 OC W3			4000	135	●	3000	IP20	24	L85	8719514532397	255,00	Link
1 RC136B 435/840 WIA W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514532380	270,00	Link
1 RC136B 435/840 WIA W30L120 OC W3			4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514532410	285,00	Link
2 RC136B 435/840 WIA W60L60 OC	4 x 18/14 W		4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514515055	240,00	Link
2 RC136B 435/840 WIA W60L60 OC W3			4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514532403	255,00	Link
1 RC136B 285_345_405/830 PSD W30L120OCELB3	1 x 28/36/54 W	34	4000	118	●	3000	IP20/44	30	L85	8718699975517	405,00	Link
1 RC136B 315_375_435/840 PSD W30L120OCELB3			4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975524	405,00	Link
2 RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OCELB3			4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975487	375,00	Link
2 RC136B 315_375_435/840 PSDW60L60OCELB3W5	4 x 18/14 W		4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975630	390,00	Link
2 RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC ELB3W3			4300	126	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975647	360,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR < 19) én beeldschermvriendelijk (L65 < 3000 cd/m²). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Non-Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 285_345_405/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	31	4000	130	✖	3000	IP20/44	35	L85	8719514512160	135,00	Link
RC136B 285_345_405/830 PSU W60L60 NOC W3			4000	130	✖	3000	IP20/44	35	L85	8719514512245	150,00	Link
RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 NOC			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512191	165,00	Link
RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 NOC W5			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512276	180,00	Link
RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 NOC			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512177	135,00	Link
RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 NOC W3			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512252	150,00	Link
RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60NOCELB3		34	4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975500	345,00	Link
RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 NOC ELB3			4300	126	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975494	315,00	Link

NOC = UGR < 22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw - accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 RC132Z SC	8710163362687	6,00	Link
2 RC132Z SMB W30L120	8718696073322	35,00	Link
3 RC132Z SMB W60L60	8718696073308	35,00	Link
4 RC132Z SME-3 WH	8710163362700	55,00	Link
4 RC132Z SME-4 WH	8710163362717	59,00	Link

Ledinaire Paneel - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	4x18W / 14W	34	3400	100	✗	3000	IP20	32	80	8719514530652	87,00	Link
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC			3400	100	✗	4000	IP20	32	80	8718699386474	87,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

Ledinaire Paneel - Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W / 14W	34	3400	100	✗	3000	IP20	32	80	8719514530669	72,00	Link
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC			3400	100	✗	4000	IP20	32	80	8718699791803	72,00	Link


NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Ledinaire Paneel - accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
RC065Z SC	8710163362748	6,00	Link
RC065Z SMB W60L60	8710163362724	35,00	Link
RC065Z SME-3 WH	8710163365923	65,00	Link


CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	1 x 28/36/54 W	31	4000	130	●	3000	IP20/44	30	L85	8719514512344	255,00	Link
1 SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5			4000	130	●	3000	IP20/44	30	L85	8718699975609	270,00	Link
2 SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC			4000	130	●	3000	IP20/44	30	L85	8719514512399	270,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512351	255,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975579	270,00	Link
2 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512405	270,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512320	225,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975616	240,00	Link
2 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512382	240,00	Link
1 SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC			4000	135	●	3000	IP20	24	L85	8719514515062	265,00	Link
1 SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3			4000	135	●	3000	IP20	24	L85	8719514532427	280,00	Link
2 SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC			4000	135	●	3000	IP20	24	L85	8719514515086	280,00	Link
1 SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC			4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514515079	265,00	Link
1 SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3			4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514532434	280,00	Link
2 SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC			4300	140	●	4000	IP20	24	L85	8719514515093	280,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3		34	4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975548	435,00	Link
2 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3			4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975555	450,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5			4300	126	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975654	450,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3			4300	126	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975661	420,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR < 19) én beeldschermvriendelijk (L65 < 3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 28/36/54 W	31	4000	130	✖	3000	IP20/44	35	L85	8719514512306	195,00	Link
1 SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3			4300	130	✖	3000	IP20/44	35	L85	8718699975593	210,00	Link
2 SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC			4000	130	✖	3000	IP20/44	35	L85	8719514512368	210,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8719514512337	225,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5			4300	140	●	4000	IP20/44	30	L85	8718699975623	240,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512313	195,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975586	210,00	Link
2 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC			4300	140	✖	4000	IP20/44	35	L85	8719514512375	210,00	Link
1 SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3		34	4300	126	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975531	375,00	Link
2 SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3			4300	126	✖	4000	IP20/44	35	L85	8718699975562	390,00	Link

NOC = UGR < 22 (Non office compliant)



Kantoorpanden & Scholen

Downlights

CoreLine Downlight

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en een langere levensduur
- Individuele vervanging vereenvoudigt de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-armaturen
- Geschikt voor professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen en aluminium reflector



CoreLine SlimDownlight

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere totale bedrijfskosten
- Hoogte van het product is minder dan 50 mm en past in meer typen plafonds
- Het natuurlijke effect van een 'lichtoppervlak' creëert een comfortabel, stijlvol uiterlijk



Ledinaire inbouw Downlight

- Helder licht met visueel comfort
- Aanzienlijke energiebesparing
- Uitstekende kleurweergave en betrouwbare prestaties tijdens het gebruik



Ledinaire SlimDownlight

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak
- Energiezuinig





Op zoek naar een specifieke gatmaat? Bestel dan de perfecte pasvorm met de PerfectFit configurator: jij bepaalt de specificatie en wij printen hem op maat. Dus geen zoekwerk en gedoe met pasringen meer. Ga naar philips.nl/perfectfit

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 18 W	9.5	1100	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	8710163326047	105,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSU C PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	L70	8710163325880	85,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	8710163325965	115,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	L70	8710163325804	95,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	8710163326054	105,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	L70	8710163325897	85,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	8710163325972	115,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	L70	8710163325811	95,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E VWR		11.5	1100	96	●	3000	IP20	24	L70	8710163325828	135,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C			1100	96	●	3000	IP20	24	L70	8710163325903	125,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	8710163326061	145,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	8710163325989	155,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E VWR			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	8710163325835	135,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	8710163325910	125,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	8710163326078	145,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	8710163325996	155,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		14.5	1100	76	●	3000	IP20	24	L70	8710163328355	305,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	3000	IP20	24	L70	8710163328317	315,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	8710163328362	305,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	8710163328324	315,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 26 W	19	2200	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	8710163326085	122,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	L70	8710163325927	102,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	8710163326009	132,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	L70	8710163325842	112,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	8710163326092	122,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	L70	8710163325934	102,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	8710163326016	132,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	L70	8710163325859	112,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E VWR		20.5	2200	107	●	3000	IP20	24	L70	8710163325866	152,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	8710163325941	142,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	8710163326108	162,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	8710163326023	172,00	Link
1 DN140B LED20S/830 WIA-E C			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	8718699976248	132,00	Link
2 DN140B LED20S/830 WIA-E WR			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	8718699976255	142,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E VWR			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	8710163325873	152,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	8710163325958	142,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	8710163326115	162,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	8710163326030	172,00	Link
1 DN140B LED20S/840 WIA-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	8718699976262	132,00	Link
2 DN140B LED20S/840 WIA-E WR			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	8718699976279	142,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3		23.5	2200	94	●	3000	IP20	24	L70	8710163328379	322,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	8710163328331	332,00	Link
1 DN140B LED20S/830 WIA-E C ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	8718699976231	312,00	Link
2 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	8718699976224	322,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	8710163328386	322,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	8710163328348	332,00	Link
1 DN140B LED20S/840 WIA-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	8718699976217	312,00	Link
2 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	8718699976200	322,00	Link

* gatmaat 205 = 200mm

CoreLine SlimDownlight



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogeen	6.5	650	100	✗	3000	IP20/44	27	L70	8710163339450	65,50	Link
DN145B LED6S/840 PSU II WH			650	100	✗	4000	IP20/44	27	L70	8710163339467	65,50	Link
DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	100	✗	3000	IP20/44	38	L70	8710163339474	72,50	Link
DN145B LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP20/44	38	L70	8710163339481	72,50	Link
DN145C LED10S/830 PSU II WH			1100	100	✗	3000	IP44	38	L70	8710163339511	82,50	Link
DN145C LED10S/840 PSU II WH		13	1100	100	✗	4000	IP44	38	L70	8710163339528	82,50	Link
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH			1100	85	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699961008	112,50	Link
DN145B LED10S/830 WIA-E WH			1100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699976385	122,50	Link
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH			1100	85	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699961015	112,50	Link
DN145B LED10S/840 WIA-E WH			1100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699976408	122,50	Link
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	21	2100	100	✗	3000	IP20/44	13	L70	8710163339498	82,50	Link
DN145B LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP20/44	13	L70	8710163339504	82,50	Link
DN145C LED20S/830 PSU II WH			2100	100	✗	3000	IP44	13	L70	8710163339535	92,50	Link
DN145C LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP44	13	L70	8710163339542	92,50	Link
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH		22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699961022	127,50	Link
DN145B LED20S/830 WIA-E WH			2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699976422	137,50	Link
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699961039	127,50	Link
DN145B LED20S/840 WIA-E WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699976446	112,50	Link

Ledinaire Inbouw Downlight



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	2 x 18 W	12	1200	96	✗	3000	IP20/54	245	L65	8719514353985	47,50	Link
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU			1200	96	✗	4000	IP20/54	245	L65	8719514354005	47,50	Link
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2 x 26 W	24	2400	94	✗	3000	IP20/54	122	L65	8719514354029	57,50	Link
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU			2400	94	✗	4000	IP20/54	122	L65	8719514354043	57,50	Link



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	2 x 18 W	12	1200	100	✗	3000	IP20	74	L65	8719514464278	20,00	Link
NIEUW DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD			1200	100	✗	3000	IP20	74	L65	8719514464438	25,00	Link
NIEUW DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD			1200	100	✗	4000	IP20	74	L65	8719514464292	20,00	Link
NIEUW DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175			1200	100	✗	3000	IP20	74	L65	8719514464476	30,00	Link
NIEUW DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175			1200	108	✗	4000	IP20	74	L65	8719514464490	30,00	Link
NIEUW DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2 x 26 W	19	2000	105	✗	3000	IP20	55	L65	8719514464339	25,00	Link
NIEUW DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD			2000	105	✗	3000	IP20	55	L65	8719514464452	30,00	Link
NIEUW DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD			2000	105	✗	4000	IP20	55	L65	8719514464353	25,00	Link
NIEUW DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225			2000	105	✗	3000	IP20	55	L65	8719514464513	35,00	Link
NIEUW DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225			2000	105	✗	4000	IP20	55	L65	8719514464537	35,00	Link



Kantoorpanden & Scholen

Spots

CoreLine Recessed Spot

- Diversiteit dankzij een modulair ontwerp, geschikt voor een groot aantal toepassingen
- Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Compact en licht productontwerp met materialen en afwerking van hoge kwaliteit
- Goede lichtkwaliteit
- Goede prestaties
- Goede prijs-kwaliteitverhouding



Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

- IC-conform: kan worden geïnstalleerd in een ruimte met isolatiemateriaal
- Eenvoudige installatie: optie voor doorvoerbewerking lus in/lus uit en aansluitdoos
- Lange levensduur tot 35.000 uur





Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	50 W	7.2	660	90	●	2700	IP20/54	144	70	8719514941670	57,50	Link
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU			680	94	●	3000	IP20/54	144	70	8719514938205	57,50	Link
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH			680	94	●	3000	IP20/54	144	70	8719514548268	57,50	Link
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU			720	100	●	4000	IP20/54	144	70	8719514941663	57,50	Link
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			720	100	●	4000	IP20/54	144	70	8719514548275	57,50	Link
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU			660	90	●	2700	IP20/44	144	70	8719514548152	61,50	Link
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU			680	94	●	3000	IP20/44	144	70	8719514548121	61,50	Link
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH			680	94	●	3000	IP20/44	144	70	8719514548167	57,50	Link
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU			720	100	●	4000	IP20/44	144	70	8719514548145	61,50	Link
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			720	100	●	4000	IP20/44	144	70	8719514548138	61,50	Link
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU			720	100	●	2700	IP20/54	40	70	8719514941694	57,50	Link
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU			800	110	●	4000	IP20/54	40	70	8719514941663	57,50	Link
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU			750	104	●	3000	IP20/54	40	70	8719514940987	57,50	Link
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH			750	104	●	3000	IP20/54	40	70	8719514940970	57,50	Link
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH			800	110	●	4000	IP20/54	40	70	8719514940994	57,50	Link
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU			720	100	●	2700	IP20/44	40	70	8719514940833	61,50	Link
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU			750	104	●	3000	IP20/44	40	70	8719514940802	61,50	Link
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH			750	104	●	3000	IP20/44	40	70	8719514940796	61,50	Link
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU			800	110	●	4000	IP20/44	40	70	8719514940826	61,50	Link
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH			800	110	●	4000	IP20/44	40	70	8719514940819	61,50	Link
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	> 50 W	10.2	900	88	●	3000	IP20/54	144	70	8719514938212	61,50	Link
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH			900	88	●	3000	IP20/54	144	70	8719514548282	61,50	Link
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			950	93	●	4000	IP20/54	144	70	8719514548299	61,50	Link
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU			900	88	●	3000	IP20/44	144	70	8719514548169	66,50	Link
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			900	88	●	3000	IP20/44	144	70	8719514938182	66,50	Link
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU			950	93	●	4000	IP20/44	144	70	8719514938182	66,50	Link
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			950	93	●	4000	IP20/44	144	70	8719514548183	66,50	Link
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU			1000	98	●	3000	IP20/54	40	70	8719514941014	61,50	Link
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH			1000	98	●	3000	IP20/54	40	70	8719514941007	61,50	Link
RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH			1080	105	●	4000	IP20/54	40	70	8719514941021	61,50	Link
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU			1000	98	●	3000	IP20/44	40	70	8719514940864	66,50	Link
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH			1000	98	●	3000	IP20/44	40	70	8719514940857	66,50	Link
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU			1080	105	●	4000	IP20/44	40	70	8719514940888	66,50	Link
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH			1080	105	●	4000	IP20/44	40	70	8719514940871	66,50	Link
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA Pi6 WH		12	1280	106	●	3000	IP20/44	24	70	8719514548220	131,50	Link
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pi6 WH			1320	110	●	4000	IP20/44	24	70	8719514548237	131,50	Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA Pi6 WH			1300	108	●	3000	IP20/44	24	70	8719514940932	131,50	Link
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA Pi6 WH			1380	115	●	4000	IP20/44	24	70	8719514940949	131,50	Link
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU		12.3	1280	104	●	3000	IP20/54	115	70	8719514938229	76,50	Link
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH			1280	104	●	3000	IP20/54	115	70	8719514548305	76,50	Link
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			1320	107	●	4000	IP20/54	115	70	8719514548312	76,50	Link
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU			1280	104	●	3000	IP20/44	115	70	8719514548206	81,50	Link
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH			1280	104	●	3000	IP20/44	115	70	8719514548190	81,50	Link
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU			1320	107	●	4000	IP20/44	115	70	8719514938199	81,50	Link
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH			1320	107	●	4000	IP20/44	115	70	8719514548213	81,50	Link
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU			1300	105	●	3000	IP20/54	40	70	8719514941045	76,50	Link
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH			1300	105	●	3000	IP20/54	40	70	8719514941038	76,50	Link
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH			1380	112	●	4000	IP20/54	40	70	8719514941052	76,50	Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU			1300	105	●	3000	IP20/44	40	70	8719514940901	81,50	Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH			1300	105	●	3000	IP20/44	40	70	8719514940895	81,50	Link
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU			1380	112	●	4000	IP20/44	40	70	8719514940925	81,50	Link
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH			1380	112	●	4000	IP20/44	40	70	8719514940918	81,50	Link

* D68 = gatmaat 68mm / D78 = gatmaat 78mm

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	50 W	6	500	83	●	2700	IP20	100	L65	8719514331174	32,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW			500	83	●	2700	IP20	100	L65	8719514331112	37,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331198	32,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331136	37,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH			500	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331211	32,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW			500	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331150	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH			500	83	●	2700	IP20	100	L65	8719514331235	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW			500	83	●	2700	IP20	100	L65	8719514331051	42,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331259	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331075	42,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH			500	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331273	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW			500	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331099	42,50	Link

* RS060: vast, RS061: kantelbaar

Noodverlichtingsdownlight



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	4	180	90	✗	5000	IP20	40	8718699791476	149,00	Link



Kantoorpanden & Scholen

Wandarmaturen

CoreLine Wandmontage

- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slank en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen



Beter

CoreLine FWC LED

- onderhoudskosten door lange levensduur van 75.000 uur
- Energiebesparing van minimaal 30% in vergelijking met PL 9 of 18 W
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus



Beter

Ledinaire Portiek

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Brede toepassingsmogelijkheden



Goed

Ledinaire Wandmontage

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Bespaart energie
- Breed scala aan toepassingen



Goed



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	2 x 18 W	12	1200	90	●	3000	IP65	32	80	8719514530829	265,00	Link
WL140V LED12S/830 PSU WH			1275	105	✕	3000	IP65	32	80	8719514528710	115,00	Link
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH			1250	95	●	4000	IP65	32	80	8719514530836	265,00	Link
WL140V LED12S/840 PSU WH			1350	110	✕	4000	IP65	32	80	8719514528727	115,00	Link
WL140V LED12S/830 PSED WH		13.5	1200	88	●	3000	IP65	34	80	8718699978488	165,00	Link
WL140V LED12S/840 PSED WH			1250	92	●	4000	IP65	34	80	8718699978495	165,00	Link
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH		16.5	1200	72	●	3000	IP65	34	80	8718699978648	345,00	Link
WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH			1200	72	✕	3000	IP65	32	80	8718699978662	445,00	Link
WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH			1250	75	●	4000	IP65	34	80	8718699978655	345,00	Link
WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH			1250	75	●	4000	IP65	32	80	8718699978679	445,00	Link
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	2 x 26 W	19	1850	95	✕	3000	IP65	32	80	8719514528772	155,00	Link
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH			1950	100	✕	4000	IP65	32	80	8718699978522	155,00	Link
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH		20	2000	100	✕	4000	IP65	32	80	8719514528796	155,00	Link
WL140V LED20S/830 PSU WH			2100	105	✕	3000	IP65	32	80	8719514528734	135,00	Link
WL140V LED20S/840 PSU WH		22	2200	110	✕	4000	IP65	32	80	8719514528741	135,00	Link
WL140V LED20S/840 PSED WH			2100	95	●	3000	IP65	34	80	8718699978525	185,00	Link
WL140V LED20S/830 WIA WH			2100	95	●	3000	IP65	24	80	8718699978600	175,00	Link
WL140V LED20S/840 PSED WH			2200	100	●	4000	IP65	34	80	8718699978532	185,00	Link
WL140V LED20S/840 WIA WH		23	2200	100	●	4000	IP65	24	80	8718699978617	175,00	Link
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH			2100	90	●	3000	IP65	32	80	8719514530843	285,00	Link
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH			2200	95	●	4000	IP65	32	80	8719514530850	285,00	Link
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH			2100	84	●	3000	IP65	34	80	8718699978686	365,00	Link
WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH		25	2100	84	●	3000	IP65	24	80	8718699978761	355,00	Link
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	34	80	8718699978693	365,00	Link
WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	24	80	8718699978778	355,00	Link
WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH			2100	73	●	3000	IP65	32	80	8718699978709	465,00	Link
WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH		28.5	2200	77	●	4000	IP65	32	80	8718699978716	465,00	Link
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH			2950	98	●	3000	IP65	42	80	8719514530867	305,00	Link
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH			3100	103	●	4000	IP65	42	80	8719514530874	305,00	Link
WL140V LED34S/830 PSU WH			3400	105	✕	3000	IP65	32	80	8719514528758	155,00	Link
WL140V LED34S/840 PSU WH		33	3550	110	✕	4000	IP65	32	80	8719514528765	155,00	Link
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH			3300	100	✕	4000	IP65	32	80	8719514528802	175,00	Link
WL140V LED34S/830 PSED WH			3350	94	●	3000	IP65	34	80	8718699978563	205,00	Link
WL140V LED34S/830 WIA WH			3350	94	●	3000	IP65	24	80	8718699978624	195,00	Link
WL140V LED34S/840 PSED WH		35.5	3400	95	●	4000	IP65	34	80	8718699978570	205,00	Link
WL140V LED34S/840 WIA WH			3400	95	●	4000	IP65	24	80	8718699978631	195,00	Link
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH			3350	87	●	3000	IP65	34	80	8718699978723	385,00	Link
WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH			2950	76	●	3000	IP65	32	80	8718699978747	485,00	Link
WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38.5		3350	87	●	3000	IP65	24	80	8718699978785	375,00	Link
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	34	80	8718699978730	385,00	Link
WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH			3100	80	●	4000	IP65	32	80	8718699978754	485,00	Link
WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	24	80	8718699978792	375,00	Link

CoreLine Wall-mounted - accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 WL140Z Deco Ring BK	8719514535626	21,00	Link
2 WL140Z Deco Ring GR	8719514535633	21,00	Link
3 WL140Z Half-moon Ring BK	8719514535657	23,00	Link
4 WL140Z Half-moon Ring GR	8719514535664	23,00	Link
5 WL140Z Half-moon Ring WH	8719514535640	23,00	Link



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	1 x 18 W PLC	9	668	74	✗	3000	IP54	27	L70	8718291851912	193,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH			668	74	✗	3000	IP54	27	L70	8718291851929	215,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH			668	74	✗	3000	IP54	27	L70	8718291851899	193,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH			668	74	✗	3000	IP54	27	L70	8718291851905	215,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	2 x 18 W PLC	14	1336	95	✗	3000	IP54	50	L70	8718291851950	258,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH			1336	95	✗	3000	IP54	50	L70	8718291851967	281,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH			1336	95	✗	3000	IP54	50	L70	8718291851936	258,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH			1336	95	✗	3000	IP54	50	L70	8718291851943	281,00	Link

* BK: zwart

WH: wit

PH: fotocel (schemerschakelaar)

Ledinaire Portiek



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1 x 18W	6	600	100	●	3000	IP65	2	L65	8710163354095	79,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH			600	100	✗	3000	IP65	2	L65	8710163349411	59,00	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH			600	100	●	4000	IP65	2	L65	8710163350646	79,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH			600	100	✗	4000	IP65	2	L65	8710163349428	59,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH		8	600	75	✗	3000	IP65	2	L65	8718699967741	239,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH			630	79	✗	4000	IP65	2	L65	8718699967734	239,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire Wandmontage



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL070V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	95	✗	3000	IP65	32	L70	8719514522664	61,00	Link
WL070V LED11S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP65	32	L70	8719514522671	61,00	Link
WL070V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	17	1700	95	✗	3000	IP65	32	L70	8719514522688	72,00	Link
WL070V LED17S/840 PSU II WH			1700	100	✗	4000	IP65	32	L70	8719514522695	72,00	Link
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH		19	1700	85	✗	3000	IP65	32	L70	8719514522701	97,00	Link
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	85	✗	4000	IP65	32	L70	8719514522718	97,00	Link



Buitenverlichting

CoreLine tempo

- Beschikbaar in vier verschillende formaten
- Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%.
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten.
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit.



Ledinaire Schijnwerper

- Meerdere toepassingen mogelijk dankzij de lumen opbrengst van 1200lm tot en met 24.000lm
- Beschikbaar in Warm wit (3000K), tot en met Koel wit (6500K)
- Levensduur tot en met 50.000 uur



CoreLine Tempo X-Large



L90
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	136	✗	4000	IP66	4	8718699872809	1155,00	Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30600	136	●	4000	IP66	4	8718699872885	1180,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31320	139	✗	4000	IP66	4	8718699872847	1155,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31320	139	●	4000	IP66	4	8718699872922	1180,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35280	141	✗	4000	IP66	4	8718699872793	1275,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35280	141	●	4000	IP66	4	8718699872878	1300,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36120	144	✗	4000	IP66	4	8718699872830	1275,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36120	144	●	4000	IP66	4	8718699872915	1300,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295	41280	140	●	4000	IP66	4	8718699872908	1300,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40320	137	●	4000	IP66	4	8718699872861	1300,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52		40320	137	✗	4000	IP66	4	8718699872786	1275,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41280	140	✗	4000	IP66	4	8718699872823	1275,00	Link

CoreLine Tempo groot



L80
75.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	tot 250 W	109	16000	150	✗	4000	IP66	8	8718699096410	770,00	Link
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3			16000	154	✗	4000	IP66	8	8718699096441	770,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3		146	21000	144	✗	4000	IP66	7	8718699096403	830,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3			21000	147	✗	4000	IP66	7	8718699096434	830,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3		182	26000	143	✗	4000	IP66	8	8718699096397	830,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35			26000	146	✗	4000	IP66	8	8718699096427	830,00	Link

CoreLine Tempo medium



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	55	8000	147	✗	4000	IP66	8	8718699455880	462,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3		8000	150	✗	4000	IP66	8	8718699455903	462,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	88	12000	136	✗	4000	IP66	8	8718699455873	544,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3		12000	139	✗	4000	IP66	8	8718699455897	544,00	Link



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	✗	4000	IP65	95	8710163306353	261,00	Link
BVP110 LED42/NW S		4200	111	✗	4000	IP65	95	8710163306360	261,00	Link

Ledinaire Schijnwerper



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10	1100	110	✗	3000	IP65	210	80	8719514533646	32,00	Link
2 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE		1100	110	✗	3000	IP65	210	80	8719514534827	54,00	Link
1 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE		1200	120	✗	4000	IP65	210	80	8719514533561	32,00	Link
2 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE		1200	120	✗	4000	IP65	210	80	8719514534810	54,00	Link
3 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20	2200	110	✗	3000	IP65	104	80	8719514533639	52,00	Link
4 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE		2200	110	✗	3000	IP65	104	80	8719514534803	74,00	Link
3 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE		2400	120	✗	4000	IP65	104	80	8719514533554	52,00	Link
4 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE		2400	120	✗	4000	IP65	104	80	8719514534797	74,00	Link
3 BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30	3300	110	✗	3000	IP65	72	80	8719514533622	72,00	Link
4 BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE		3300	110	✗	3000	IP65	72	80	8719514534780	94,00	Link
3 BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE		3600	120	✗	4000	IP65	72	80	8719514533547	72,00	Link
4 BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE		3600	120	✗	4000	IP65	72	80	8719514534773	94,00	Link
5 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50	5500	110	✗	3000	IP65	44	80	8719514533615	83,00	Link
4 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE		5500	110	✗	3000	IP65	44	80	8719514534766	105,00	Link
5 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE		6000	120	✗	4000	IP65	44	80	8719514533530	83,00	Link
4 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE		6000	120	✗	4000	IP65	44	80	8719514534759	105,00	Link
6 BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	70	7300	105	✗	3000	IP65	31	80	8719514533633	133,00	Link
6 BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE		7300	105	✗	4000	IP65	31	80	8719514534964	133,00	Link
5 BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE		7700	110	✗	3000	IP65	31	80	8719514533608	111,00	Link
4 BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE		7700	110	✗	3000	IP65	31	80	8719514534742	133,00	Link
5 BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE		8400	120	✗	4000	IP65	31	80	8719514533523	111,00	Link
4 BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE		8400	120	✗	4000	IP65	31	80	8719514534735	133,00	Link
6 BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	100	10500	105	✗	3000	IP65	22	80	8719514536326	200,00	Link
6 BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE		10500	105	✗	4000	IP65	22	80	8719514534957	200,00	Link
7 BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE		11000	110	✗	3000	IP65	22	80	8719514533592	155,00	Link
7 BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE		12000	120	✗	4000	IP65	22	80	8719514533516	155,00	Link
6 BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	150	15700	105	✗	3000	IP65	15	80	8719514533619	255,00	Link
6 BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE		15700	105	✗	4000	IP65	15	80	8719514534940	255,00	Link
7 BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE		16500	110	✗	3000	IP65	15	80	8719514533585	211,00	Link
7 BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE		18000	120	✗	4000	IP65	15	80	8719514533509	211,00	Link
6 BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	200	21000	105	✗	3000	IP65	11	80	8719514536302	322,00	Link
6 BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE		21000	105	✗	4000	IP65	11	80	8719514534933	322,00	Link
7 BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE		22000	110	✗	3000	IP65	11	80	8719514533578	266,00	Link
7 BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE		24000	120	✗	4000	IP65	11	80	8719514533493	266,00	Link

CoreLine Malaga



L70
100.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	103	✗	4000	IP65	11	8718696998151	327,00	Link
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	118	✗	4000	IP65	11	8718696998175	400,00	Link
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	109	✗	4000	IP65	11	8718696998199	422,00	Link
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	111	✗	4000	IP65	11	8718696998212	461,00	Link

* Diameter: 42-60A

CoreLine Malaga - accessoires



CoreLine Malaga - accessoires om armatuur te kunnen
monteren op een paaltopmast

Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
ZRP220 AD60/60 A5	8727900621341	60,00	Link

Interact Ready

philips.nl/
interact-ready

Interact Ready verlichting en accessoires werken naadloos samen met het Interact Pro systeem.

Middels de Interact Pro app en dashboard kunnen werkruimten worden ingedeeld en is het gedrag van de verlichting eenvoudig in te stellen. Inmiddels zijn er 150 Interact Ready types beschikbaar. De specificatie armaturen zijn niet in deze catalogus vermeld. Totaal overzicht kan je vinden op philips.nl/interact-ready.

interact
ready.

 Kantoren		 Industrie	 Parkeerterreinen
 CoreLine Inbouw	 CoreLine Downlight	 CoreLine Highbay	 CoreLine Waterdicht
 CoreLine Opbouw	 MasterConnect LEDspot GU10	 CoreLine Waterdicht	 CoreLine Wand
 CoreLine Panel	 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8		
 Winkels	Componenten		
 CoreLine SlimDownlight	 Aanwezigheids- en daglichtsensor		
	 Wandschakelaar		

Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro systeem brengt alle voordelen van een lichtmanagementsysteem voor kmo's, zonder complexe bekabeling en configuraties. Het werkt samen met Philips "Interact Ready" verlichting.

Het systeem bestaat uit drie levels:

1. **Foundation:** koppel slimme verlichting middels een app (zonder gateway)
2. **Advanced:** start of breid het systeem uit met een gateway voor o.a. aansturing op afstand en energierapportages,
3. **Enterprise:** integreer het systeem in een gebouw (vereist een gecertificeerde SI partner).

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met maximaal 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

www.interact-lighting.com/pro

Van slimme verlichting naar slim gebouw



Level 1

Begin eenvoudig en leg de fundamenteën met alleen lichtpunten en een app!



Level 2

Upgrade met een gateway en profiteer van de voordelen en functionaliteiten van de cloud.



Level 3

Waardevolle data helpt om optimaal gebruik te maken van de kracht van IoT. (training en certificering benodigd)

interact


Interact Pro systeem



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

De Interact Pro draadloze gateway (DG) is de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem met de cloud via het internet. Dit zorgt voor extra functies.

Interact Pro - Gateway



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000	906,00	Link

Wandschakelaar




Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	8719514273801	149,00	Link

Aanwezigheids- en daglichtsensor



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	IP65	8718699745424	143,00	Link
2 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH (ind. daglichtregeling)	IP65	8718699745455	193,00	Link
3 OCC SENSOR IA CM IP42 WH	IP42	8718696777527	121,00	Link
4 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (ind. daglichtregeling)	IP42	8718696777541	171,00	Link

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



interact
ready.



G13

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K		€	
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	18 W	7	1050	150	●	4000	8718699717483	45,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8			1050	150	●	6500	8718699717506	45,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	36 W	16	2500	156	●	4000	8718699669706	50,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8			2500	156	●	6500	8718699669720	50,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	58 W	25	3700	148	●	4000	8718699669768	60,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8			3700	148	●	6500	8718699669782	60,00	Link

Deze buis werkt ALLEEN in armaturen met EM/MAINS ballast

MasterConnect LEDspot GU10



interact
ready.



GU10

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K		€	
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 W	4,7	345	73	●	2700	8718699693923	30,00	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D			345	73	●	3000	8718699693947	30,00	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D			345	73	●	4000	8718699693961	30,00	Link

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

OccuSwitch



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
LRM1070/00 Sensr Mov Det St	8711559731384	126,00	Link
LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	8711559731407	170,00	Link

LED-lampen

[philips.nl/
ledlampen](https://philips.nl/ledlampen)


LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

Highlight producten

 Kantoor	 Magazijn	 Horeca	 Winkel
 MASTER UltraEfficient GU10	 CorePro LEDspot GU10	 MASTER LEDspot ExpertColor MR16	 MASTER LEDspot ExpertColor MV - GU10
 MASTER LEDspot Value GU10	 Corepro High Lumen LEDbulb	 MASTER LEDspot ExpertColor AR111	 MASTER LEDspot ExpertColor MR16
	 CorePro LEDbulb - Glas	 Decoratieve LED-lampen	

Kies de juiste LED-lamp

Het Philips portfolio biedt een passende oplossing voor elk plan, behoefte en budget



MASTER Ultra Efficiency

Onze meest energiezuinige LED-lampen ooit!



A-klasse.
De top in besparen.



MASTER UltraEfficient GU10



UE GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50	2,4	380	158	800	36	✗	80	3000	50000	50	54	B	8719514421745	22,50	Link
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB		2,4	380	158	900	36	✗	80	4000	50000	50	54	B	8719514421783	22,50	Link

MASTER LEDspot ExpertColor MV



GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	67	700	25	●	97	2700	40000	50	54	G	8718696707494	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	67	540	36	●	97	2700	40000	50	54	G	8718696707555	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	71	750	25	●	97	3000	40000	50	54	G	8718696707517	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	71	560	36	●	97	3000	40000	50	54	G	8718696707579	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	76	800	25	●	97	4000	40000	50	54	F	8718696707531	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	76	600	36	●	97	4000	40000	50	54	F	8718696707593	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	64	1000	25	●	97	2700	40000	50	54	G	8718696707616	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25	●	97	3000	40000	50	54	G	8718696707630	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36	●	97	3000	40000	50	54	G	8718696707692	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	72	1050	25	●	97	4000	40000	50	54	F	8718696707654	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	72	800	36	●	97	4000	40000	50	54	F	8718696707715	12,05	Link

MASTER Value LEDspot MV - GU10



GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	270	72	500	36	●	90	2200-2700	25000	50	54	F	8719514312289	8,80	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	270	72	500	36	●	90	2700	25000	50	54	F	8719514308114	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	270	72	300	60	●	90	2700	25000	50	54	F	8719514312265	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	81	500	36	●	90	3000	25000	50	54	F	8718696707753	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	72	300	60	●	90	3000	25000	50	54	F	8719514312302	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	85	500	36	●	90	4000	25000	50	54	F	8718696707777	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	85	350	60	●	90	4000	25000	50	54	F	8718696707838	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50	4,8	355	73	650	36	●	90	2700	25000	50	54	F	8719514308138	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	80	400	60	●	90	2700	25000	50	54	F	8718696707913	7,45	Link
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	80	650	36	●	90	2200-2700	25000	50	54	F	8718696708118	9,95	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	82	650	36	●	90	3000	25000	50	54	F	8718696707876	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	82	400	60	●	90	3000	25000	50	54	F	8718696707937	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	85	700	36	●	90	4000	25000	50	54	F	8718696707890	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	85	400	60	●	90	4000	25000	50	54	F	8718696707951	7,45	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDspot MV - GU10



GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	79	470	36	✗	80	2700	15000	50	53	F	8718696752098	4,00	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2,7	225	83	490	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	8718696728291	4,00	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	85	500	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	8718696728314	4,00	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	35	3	230	76	500	36	●	80	2700	15000	50	54	F	8718696721339	5,90	Link
1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D		3,5	255	72	545	36	✗	80	2700	15000	50	54	F	8718696752531	4,10	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM		3	230	76	500	36	●	80	3000	15000	50	54	F	8718696721353	5,90	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3,5	265	75	565	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	8718696728338	4,10	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM		3	240	80	500	36	●	80	4000	15000	50	54	F	8718696730225	5,90	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3,5	275	78	590	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	8718696728352	4,10	Link
3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50	4	345	86	700	36	●	80	2700	15000	50	54	F	8718696721377	6,10	Link
1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D		4,6	355	77	700	36	✗	80	2700	15000	50	54	F	8718696752517	5,25	Link
4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM		4	345	86	700	36	●	80	3000	15000	50	54	F	8719514358836	6,10	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4,6	370	80	740	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	8718696728376	5,25	Link
4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM		4	350	87	700	36	●	80	4000	15000	50	54	F	8719514358850	6,10	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4,6	390	84	770	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	8718696728390	5,25	Link
4 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65	4,9	460	93	800	36	✗	80	3000	15000	50	54	E	8719514308718	8,30	Link
4 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND		4,9	485	98	800	36	✗	80	4000	15000	50	54	E	8719514308619	8,30	Link

MASTER LEDspot ExpertColor LV



GU5.3

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	35	6,7	410	61	4600	10	●	97	2700	40000	51	46	G	8719514358478	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D		6,7	420	62	2100	24	●	97	2700	40000	50,5	46	G	8719514358539	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D		6,7	420	62	1300	36	●	97	2700	40000	50,5	46	G	8719514358591	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D		6,7	400	59	410	60	●	97	2700	40000	50,5	46	G	8719514358775	16,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D		6,7	430	64	4800	10	●	97	3000	40000	50,5	46	G	8719514358492	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D		6,7	440	65	2200	24	●	97	3000	40000	50,5	46	G	8719514358553	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D		6,7	440	65	1400	36	●	97	3000	40000	51	46	G	8719514358614	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D		6,7	440	65	440	60	●	97	3000	40000	50,5	46	G	8719514358430	16,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D		6,7	440	65	4800	10	●	97	4000	40000	50,5	46	G	8719514358515	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D		6,7	460	68	2200	24	●	97	4000	40000	50,5	46	G	8719514358577	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D		6,7	460	68	1400	36	●	97	4000	40000	50,5	46	G	8719514358638	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D		6,7	440	65	440	60	●	97	4000	40000	50,5	46	G	8719514358454	16,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7,5	485	64	2400	24	●	92	2700	40000	50,5	46	G	8719514358652	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D		7,5	485	64	1400	36	●	92	2700	40000	50,5	46	G	8719514358713	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7,5	500	66	2600	24	●	92	3000	40000	50,5	46	G	8719514358676	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7,5	500	66	1550	36	●	92	3000	40000	50,5	46	G	8719514358737	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7,5	520	69	2800	24	●	92	4000	40000	50,5	46	G	8719514358690	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7,5	520	69	1650	36	●	92	4000	40000	50,5	46	G	8719514358751	21,50	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot LV - MR16



GU5.3

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50	7,5	621	82	3900	24	●	90	2700	40000	50	45,5	F	8719514307469	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D		7,5	621	82	1850	36	●	90	2700	40000	50	45,5	F	8719514307520	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D		7,5	621	82	4000	24	●	90	3000	40000	50	45,5	F	8719514307483	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D		7,5	621	82	2000	36	●	90	3000	40000	50	45,5	F	8719514307544	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 24D		7,5	670	89	4400	24	●	90	4000	40000	50	45,5	F	8719514307506	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D		7,5	670	89	2200	36	●	90	4000	40000	50	45,5	F	8719514307568	20,25	Link

MASTER Value LEDspot LV



GU5.3/GU4

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200	57	1000	24	✖	80	2700	40000	35,1	39,5	G	8719514359901	13,40	Link
2 MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5,8	345	59	800	36	●	90	2200-2700	25000	51	46	G	8719514307308	12,95	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D		5,8	450	77	1300	36	●	90	2700	25000	51	45,5	G	8719514307186	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D		5,8	450	77	600	60	●	90	2700	25000	50,5	45,5	G	8719514307247	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D		5,8	460	79	1300	36	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	8719514307209	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D		5,8	460	79	600	60	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	8719514307261	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D		5,8	490	84	1200	36	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	8719514307223	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D		5,8	490	84	550	60	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	8719514307285	10,20	Link
3 MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50	7,5	621	82	1100	36	●	90	2200-2700	25000	51	46	F	8719514307445	18,05	Link
2 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D		7,5	621	82	1600	36	●	90	2700	25000	51	45,5	F	8719514307322	14,80	Link
4 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D		7,5	621	82	750	60	●	90	2700	25000	50,5	45,5	F	8719514307384	14,80	Link
2 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D		7,5	630	84	1600	36	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	8719514307346	14,80	Link
4 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D		7,5	630	84	800	60	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	8719514307407	14,80	Link
2 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D		7,5	660	88	1500	36	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	8719514307360	14,80	Link
4 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D		7,5	660	88	770	60	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	8719514307421	14,80	Link

CorePro LEDspot LV



GU5.3/GU4

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	80	400	36	●	80	2700	25000	35,5	39,5	F	8718699659486	11,20	Link
2 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D		2,9	230	79	560	36	✖	80	2700	15000	51	46	F	8719514307049	6,70	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	35	4,4	345	78	650	36	✖	80	2700	15000	51	46	F	8719514307063	6,95	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D		4,4	390	88	750	36	✖	80	4000	15000	51	46	F	8719514307087	6,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1400	36	✖	80	2700	15000	50,5	45	F	8718696814710	11,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1400	36	✖	80	3000	15000	50,5	45	F	8718696814772	11,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1500	36	✖	80	4000	15000	50,5	45	F	8718696814796	11,95	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot ExpertColor AR111



G53

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10,8	600	55	3000	24	●	95	2700	40000	111	61	G	8719514333932	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D		10,8	600	55	1200	40	●	95	2700	40000	111	61	G	8719514333956	28,00	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D		10,8	600	55	8000	9	●	95	2700	40000	111	61	G	8719514333918	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D		10,8	620	57	3200	24	●	95	3000	40000	111	61	G	8719514333994	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D		10,8	620	57	1200	40	●	95	3000	40000	111	61	G	8719514334014	28,00	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D		10,8	620	57	8000	9	●	95	3000	40000	111	61	G	8719514333970	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14,8	875	59	3000	24	●	95	2700	40000	111	61	G	8719514333796	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D		14,8	875	59	1200	45	●	95	2700	40000	111	61	G	8719514333819	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D		14,8	875	59	3000	24	●	95	3000	40000	111	61	G	8719514333833	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D		14,8	875	59	1300	45	●	95	3000	40000	111	61	G	8719514333857	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D		14,8	950	64	3300	24	●	95	4000	40000	111	61	G	8719514333871	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D		14,8	950	64	1400	45	●	95	4000	40000	111	61	G	8719514333895	33,50	Link
NIEUW 1 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	63	4000	24	●	95	2700	40000	111	62	G	8719514429659	38,95	Link
NIEUW 1 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D		20	1270	63	2100	45	●	95	2700	40000	111	62	G	8719514429673	38,95	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D		20	1270	63	2100	45	●	91	2700	25000	111	62	G	8718699705138	38,95	Link
NIEUW 1 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D		20	1270	63	4200	24	●	95	3000	40000	111	62	G	8719514429697	38,95	Link
NIEUW 1 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D		20	1270	63	2200	45	●	95	3000	40000	111	62	G	8719514429710	38,95	Link
NIEUW 1 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D		20	1270	63	4400	24	●	95	4000	40000	111	62	G	8719514429734	38,95	Link
NIEUW 1 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D		20	1270	63	2300	45	●	95	4000	40000	111	62	G	8719514429758	38,95	Link

CorePro LEDspot PAR



E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	60	9	750	83	3600	25	✗	90	2700	15000	122	134	F	8719514443426	21,75	Link

CorePro LEDspot reflectorlampen




E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	1,4	105	75	210	36	✗	80	2700	15000	50	84	F	8718696811733	6,50	Link
2 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	1,8	150	83	250	36	✗	80	2700	15000	39	65	F	8718696811719	6,40	Link
3 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70	400	36	✗	80	2700	15000	63	102	G	8718696811795	9,45	Link
1 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2,8	210	75	400	36	✗	80	2700	15000	50	84	F	8718696811757	6,70	Link
1 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	74	550	36	●	80	2700	15000	50	84	F	8718696811771	7,05	Link
3 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D		4,5	345	76	620	36	●	80	2700	15000	63	102	F	8718696811818	10,50	Link
4 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D		4	345	86	620	36	✗	80	2700	15000	80	112	F	8718696811832	13,40	Link
4 CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	100	9	670	74	1400	36	●	80	2700	15000	80	112	F	8719514312364	17,35	Link
4 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D		8	670	83	1100	36	✗	80	2700	15000	80	112	F	8718696811856	15,35	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.


CorePro LEDlinear MV



R7S

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	60	7,5	950	126	✗	80	3000	15000	29	78	E	8718696713945	19,20	Link
1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840		7,5	1000	133	✗	80	4000	15000	29	78	E	8718696713969	19,20	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	114	●	80	3000	15000	29	118	E	8718696578797	23,90	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128	●	80	4000	15000	29	118	E	8718696578810	23,90	Link
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	142	●	80	3000	15000	29	118	D	8718696714003	29,55	Link
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14	2000	142	●	80	4000	15000	29	118	D	8718696714065	29,55	Link
4 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	140	●	80	3000	15000	42	118	D	8718699646738	44,70	Link
4 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840		17,5	2460	140	●	80	4000	15000	42	118	D	8718699646752	44,70	Link

CorePro LEDcapsule LV



GY6.35/G4

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	8718699767617	5,05	Link
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830		1	120	120	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	8718699767594	5,05	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20	1,8	205	113	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	8718699767655	7,25	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827		1,8	205	113	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	8718699767792	7,25	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D		2,1	210	100	300	●	80	2700	15000	15	40	F	8718699767532	7,85	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	8718699767693	7,25	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	28	1,8	215	119	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	8718699767839	7,25	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827		2,7	315	116	300	✗	80	2700	15000	15	40	F	8718699767754	8,35	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830		2,7	330	122	300	✗	80	3000	15000	15	40	E	8718699767778	8,35	Link

CorePro LEDcapsule MV - G9



G9

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	2	220	110	✗	80	2700	15000	15	48	E	8719514303898	8,30	Link
2 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D		2,6	300	115	●	80	2700	15000	15	52	E	8718699766696	9,35	Link
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	40	2	220	110	✗	80	3000	15000	15	48	E	8719514303911	8,30	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827		3,2	400	125	✗	80	2700	15000	17	54	E	8719514303935	8,90	Link
4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D		4	480	120	●	80	2700	15000	19	59	E	8718699766733	11,35	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830		3,2	400	125	✗	80	3000	15000	17	54	E	8719514303959	8,90	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4,8	570	118	✗	80	2700	15000	19	60	E	8718699657802	18,35	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4,8	570	118	✗	80	3000	15000	19	60	E	8718699658182	18,35	Link

MASTER VALUE LED-spot PAR



E27

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	●	90	2700	25000	65	85	F	8719514443044	15,55	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D		6	500	83	1000	40	●	90	2700	25000	65	85	F	8719514443105	15,55	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D		6	515	85	1600	25	●	90	3000	25000	65	85	F	8719514443068	15,55	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D		6	515	85	1000	40	●	90	3000	25000	65	85	F	8719514443129	15,55	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D		6	540	90	1700	25	●	90	4000	25000	65	85	F	8719514443082	15,55	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D		6	540	90	1100	40	●	90	4000	25000	65	85	F	8719514443143	15,55	Link
NIEUW	2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	3000	25	●	90	2700	25000	95	86	F	8719514443204	21,75	Link
NIEUW	2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D		9,5	760	80	3000	25	●	90	3000	25000	95	86	F	8719514443228	21,75	Link
NIEUW	2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D		9,5	820	86	3000	25	●	90	4000	25000	95	86	F	8719514443242	21,75	Link
NIEUW	3 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	100	13	1000	76	4800	25	●	90	2700	25000	122	134	F	8719514443303	28,65	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

																									
Productomschrijving											Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT	
											W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm				€	
1	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA										40	2,3	485	210	✗	80	3000	50000	60	105	A	8719514420731	12,50	Link	
2	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA											2,3	485	210	✗	80	4000	50000	60	105	A	8719514420755	12,50	Link	
3	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA										60	4	840	210	✗	80	3000	50000	60	105	A	8719514420779	15,50	Link	
4	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE											4	840	210	✗	80	3000	50000	60	105	A	8719514435797	15,50	Link	
5	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA											4	840	210	✗	80	4000	50000	60	105	A	8719514420793	15,50	Link	
4	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE											4	840	210	✗	80	4000	50000	60	105	A	8719514435810	15,50	Link	
6	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE										75	5,2	1095	210	✗	80	3000	50000	70	127	A	8719514435872	20,30	Link	
6	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE											5,2	1095	210	✗	80	4000	50000	70	127	A	8719514435896	20,30	Link	
7	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE										100	7,3	1535	210	✗	80	3000	50000	70	127	A	8719514435919	26,25	Link	
8	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE											7,3	1535	210	✗	80	3000	50000	70	127	A	8719514435834	26,25	Link	
7	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE											7,3	1535	210	✗	80	4000	50000	70	127	A	8719514435933	26,25	Link	
8	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE											7,3	1535	210	✗	80	4000	50000	70	127	A	8719514435858	26,25	Link	

MASTER LEDbulb - DimTone











Productomschrijving

Traditioneel

W

LED

W

Licht stroom

lm

Efficiency

lm/W

Dimbaar

CRI

Kleur temp

K

Levens duur

uur

Lamp diameter

mm

Totale lengte

mm

EEL

EAN

Bruto

€

ECAT

1	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	40	3,4	470	138	☺	90	2200-2700	25000	60	104	D	8719514449671	10,00	Link
2	MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 927 A60 FR G		3,4	470	138	☺	90	2200-2700	25000	60	104	D	8719514324671	10,00	Link
2	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60	5,9	806	136	☺	90	2200-2700	25000	60	104	D	8719514324756	12,45	Link
3	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G		5,9	806	136	☺	90	2200-2700	25000	60	104	D	8719514449718	12,45	Link
2	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	75	7,2	1055	146	☺	90	2200-2700	25000	60	104	D	8719514324930	14,45	Link
4	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G		7,2	1055	146	☺	90	2200-2700	25000	60	104	D	8719514449756	14,45	Link
2	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	100	10,5	1521	144	☺	90	2200-2700	25000	60	108	D	8719514325012	17,45	Link
5	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG		10,5	1521	144	☺	90	2200-2700	25000	60	108	D	8719514449770	17,45	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER Value LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëncy	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3,4	470	138	●	90	2700	15000	60	104	D	8719514354814	7,35	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G		3,4	470	138	●	90	2700	15000	60	104	D	8719514354838	8,30	Link
1 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G		3,4	470	138	●	90	4000	15000	60	104	D	8719514449817	7,35	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G		3,4	470	138	●	90	4000	15000	60	104	D	8719514449893	7,35	Link
3 MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	50	7,2	650	90	●	80	2700	15000	60	104	F	8719514361225	10,00	Link
4 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	60	5,9	806	136	●	90	2200-2700	15000	95	137	D	8719514324855	12,25	Link
5 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG		5,9	806	136	●	90	2200-2700	15000	64	140	D	8719514324817	12,25	Link
6 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG		5,9	806	136	●	90	2700	15000	60	104	D	8719514347847	8,00	Link
2 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG		5,9	806	136	●	90	2700	15000	60	104	D	8719514347861	11,00	Link
7 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG		5,9	806	136	●	90	2700	15000	124	178	D	8719514347984	13,85	Link
8 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG		5,9	806	136	●	90	2700	15000	64	140	D	8719514347908	14,65	Link
6 MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G		5,9	806	136	●	90	4000	15000	60	104	D	8719514449831	8,00	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G		5,9	806	136	●	90	4000	15000	60	104	D	8719514449916	8,00	Link
9 MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7,8	1055	135	●	90	2700	15000	60	104	D	8719514347885	15,10	Link
2 MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG		7,8	1055	135	●	90	2700	15000	60	104	D	8719514347946	16,50	Link
9 MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G		7,8	1055	135	●	90	4000	15000	60	104	D	8719514449855	14,65	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G		7,8	1055	135	●	90	4000	15000	60	104	D	8719514449930	14,65	Link
10 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11,2	1521	135	●	90	2700	15000	60	108	D	8719514347922	16,50	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG		11,2	1521	135	●	90	2700	15000	60	108	D	8719514347946	16,50	Link
10 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG		11,2	1521	135	●	90	4000	15000	60	108	D	8719514449879	16,50	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG		11,2	1521	135	●	90	4000	15000	60	108	D	8719514449954	16,50	Link

Corepro High Lumen LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëncy	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13	2000	153	✗	80	2700	15000	70	121	D	8719514346499	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13	2000	153	✗	80	2700	15000	70	121	D	8719514346536	12,35	Link
1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G		13	2000	153	✗	80	4000	15000	70	121	D	8719514346512	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13	2000	153	✗	80	4000	15000	70	121	D	8719514346550	12,35	Link
3 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13	2000	153	✗	80	6500	15000	70	121	D	8719514346574	12,35	Link
3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17,5	2452	140	✗	80	2700	15000	70	121	D	8719514346611	14,40	Link
4 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17	2452	144	✗	80	2700	15000	70	128	D	8719514347441	16,20	Link
5 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G		17	2452	144	✗	80	4000	15000	70	121	D	8719514346598	14,40	Link
3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		17,5	2452	140	✗	80	4000	15000	70	121	D	8719514346635	14,40	Link
3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		17,5	2452	140	✗	80	6500	15000	70	121	D	8719514346659	14,40	Link
6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	150	✗	80	2700	15000	95	165	D	8719514346673	16,50	Link
6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23	3452	150	✗	80	4000	15000	95	165	D	8719514346697	16,50	Link
6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23	3452	150	✗	80	6500	15000	95	165	D	8719514346710	16,50	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDbulb - Glas



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG	40	4	470	117	✗	80	2700	15000	64	140	E	8719514346871	7,55	Link
2 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	60	104	F	8719514347168	7,80	Link
3 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60 827FR G		4,5	470	104	✗	80	2700	15000	60	110	F	8719514361300	7,80	Link
4 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG		4,5	470	104	✗	80	3000	15000	60	106	F	8719514347021	7,80	Link
5 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG		4,3	540	125	✗	80	4000	15000	60	104	E	8719514354937	7,80	Link
6 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60	7	806	115	✗	80	2700	15000	60	110	E	8719514361249	8,00	Link
7 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G		7	806	115	✗	80	2700	15000	95	140	E	8719514346772	12,55	Link
8 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G		7	806	115	✗	80	2700	15000	64	140	E	8719514346758	9,95	Link
9 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 VVW A60 CL G		7	806	115	✗	80	2700	15000	60	104	E	8719514380035	7,95	Link
9 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G		7	806	115	✗	80	3000	15000	60	106	E	8719514346475	8,00	Link
4 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	75	7	806	115	✗	80	4000	15000	60	106	E	8719514377516	8,00	Link
10 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G		7	850	121	✗	80	4000	15000	60	106	E	8719514354913	8,00	Link
11 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG		8,5	1055	124	✗	80	2700	15000	60	104	E	8719514347120	11,80	Link
4 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827FR G		8,5	1055	124	✗	80	2700	15000	60	104	E	8719514361263	11,80	Link
4 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG		8,5	1055	124	✗	80	3000	15000	60	104	E	8719514347045	11,80	Link
4 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	100	8,5	1055	124	✗	80	4000	15000	60	104	E	8719514377530	11,80	Link
11 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG		8,5	1055	124	✗	80	4000	15000	60	104	E	8719514347083	11,80	Link
12 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 827CLG		10,5	1521	144	✗	80	2700	15000	60	104	D	8719514347144	16,20	Link
13 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 827FRG		10,5	1521	144	✗	80	2700	15000	60	104	D	8719514361287	16,20	Link
4 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 830FRG		10,5	1521	144	✗	80	3000	15000	60	104	D	8719514347069	16,20	Link
13 CorePro LEDBulb 10.5-100W E27 A60 840 FRG	100	10,5	1521	144	✗	80	4000	15000	60	104	D	8719514377554	16,20	Link
12 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 840CLG		10,5	1521	144	✗	80	4000	15000	60	104	D	8719514347106	16,20	Link

CorePro LEDbulb - Plastic



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40	5,5	470	85	✗	80	2700	15000	60	110	F	8718696577578	7,25	Link
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830		5	470	94	✗	80	3000	15000	60	110		8718696579930	7,25	Link
2 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840		5	470	94	✗	80	4000	15000	60	110	F	8718696577790	7,25	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	100	✗	80	2700	15000	60	110	F	8718696577554	8,00	Link
3 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT		8	806	100	✗	80	2700	15000	60	110	F	8719514403796	50,45	Link
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830		7,5	806	107	✗	80	3000	15000	60	110	F	8718696577714	8,00	Link
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	75	7,5	806	107	✗	80	4000	15000	60	110	F	8718696577776	8,00	Link
4 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	95	✗	80	2700	15000	60	110	F	8718696490761	10,80	Link
5 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100	✗	80	3000	15000	60	110	F	8718696497524	10,80	Link
4 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	100	10	1055	105	✗	80	4000	15000	60	110	F	8718696510322	10,80	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117	✗	80	2700	15000	60	110	E	8718696490747	11,60	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117	✗	80	3000	15000	60	110	E	8718696577677	11,60	Link
4 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840		12,5	1521	121	✗	80	4000	15000	60	110	E	8718696510308	11,60	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen



UE Glas E14

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	40	2,3	485	210	✗	80	3000	50000	35	125	A	8719514435957	11,50	Link
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE		2,3	485	210	✗	80	4000	50000	35	125	A	8719514435971	11,50	Link

MASTER LED kaars- en kogellampen - DimTone



Glas DimTone E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	25	2,5	340	136	☉	90	2200-2700	25000	35	97	D	8719514449350	7,00	Link
2 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G		2,5	340	136	☉	90	2200-2700	25000	35	119	D	8719514477711	7,00	Link
3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G		2,5	340	136	☉	90	2200-2700	25000	45	80	D	8719514449374	7,00	Link
4 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	40	2,5	340	136	☉	90	2200-2700	25000	45	78	D	8719514449398	7,00	Link
5 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G		3,4	470	138	☉	90	2200-2700	25000	35	97	D	8719514449411	8,00	Link
6 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G		3,4	470	138	☉	90	2200-2700	25000	35	119	D	8719514449497	8,00	Link
7 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G		3,4	470	138	☉	90	2200-2700	25000	35	95	D	8719514449435	8,00	Link
8 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G		3,4	470	138	☉	90	2200-2700	25000	45	80	D	8719514449510	8,00	Link
9 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G		3,4	470	138	☉	90	2200-2700	25000	45	78	D	8719514449534	8,00	Link
10 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	60	3,4	470	138	☉	90	2200-2700	25000	45	78	D	8719514449558	8,00	Link
5 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G		5,9	806	136	☉	90	2200-2700	25000	35	97	D	8719514449572	11,20	Link
8 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G		5,9	806	136	☉	90	2200-2700	25000	45	80	D	8719514449619	11,20	Link
9 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G		5,9	806	136	☉	90	2200-2700	25000	45	78	D	8719514449657	11,20	Link

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



Glas E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3,4	470	138	☉	90	2700	15000	35	97	D	8719514355439	7,40	Link
2 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG		3,4	470	138	☉	90	2700	15000	35	97	D	8719514355453	8,20	Link
3 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG		3,4	470	138	☉	90	2700	15000	45	80	D	8719514355477	8,20	Link
4 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG		3,4	470	138	☉	90	2700	15000	45	80	D	8719514355491	8,20	Link
5 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG		3,4	470	138	☉	90	2700	15000	45	78	D	8719514355514	8,20	Link
6 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG		3,4	470	138	☉	90	2700	15000	45	78	D	8719514355538	8,20	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.



Glas E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	2,2	250	113	✗	80	2700	15000	35	97	E	8719514346796	6,35	Link
2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G		2	250	125	✗	80	2700	15000	35	97	E	8719514377578	6,35	Link
3 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG		2,2	250	113	✗	80	2700	15000	35	123	E	8719514346857	6,35	Link
4 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G		2	250	125	✗	80	2700	15000	35	123	E	8719514377592	6,50	Link
5 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG		2	250	125	✗	80	2700	15000	35	97	E	8719514347724	6,50	Link
6 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG		2,2	250	113	✗	80	2700	15000	45	80	E	8719514346819	6,35	Link
7 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG		2,2	250	113	✗	80	2700	15000	45	78	E	8719514346833	6,50	Link
8 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG		2	250	125	✗	80	2700	15000	45	80	E	8719514347748	6,50	Link
9 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG		2	250	125	✗	80	2700	15000	45	78	E	8719514347762	6,50	Link
10 CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG		2,2	250	113	✗	80	4000	15000	35	97	E	8719514347342	2,65	Link
11 CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG		2,2	250	113	✗	80	4000	15000	45	80	E	8719514347380	6,50	Link
12 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	4,3	470	109	✗	80	2700	15000	35	97	F	8719514347267	7,15	Link
13 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	35	97	F	8719514347182	7,15	Link
14 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	82	F	8719514347304	8,00	Link
6 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	80	F	8719514347205	7,80	Link
15 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	82	F	8719514347328	7,80	Link
7 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	78	F	8719514347229	8,00	Link
16 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG		4,3	470	109	✗	80	4000	15000	35	97	F	8719514347403	2,90	Link
17 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG		4,3	470	109	✗	80	4000	15000	45	80	F	8719514347427	7,80	Link
18 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6,5	806	124	✗	80	2700	15000	35	97	E	8719514347465	10,40	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	35	97	E	8719514347502	10,40	Link
19 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	80	E	8719514347564	10,40	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	80	E	8719514347601	10,40	Link
20 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	78	E	8719514347663	10,40	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	78	E	8719514347687	10,40	Link
18 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	35	97	E	8719514347489	10,40	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	35	97	E	8719514347526	10,40	Link
19 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	45	80	E	8719514347588	10,40	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	45	80	E	8719514347625	10,40	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	45	78	E	8719514347700	10,40	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG		6,5	806	124	✗	80	6500	15000	35	97	E	8719514347540	10,40	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG		6,5	806	124	✗	80	6500	15000	45	80	E	8719514347649	10,40	Link

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2,8	250	89	✗	80	2700	15000	35	106	F	8719514312401	6,70	Link
2 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR		2,8	250	89	✗	80	2700	15000	35	106	F	8719514312449	6,35	Link
3 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR		2,8	250	89	✗	80	2700	15000	45	88	F	8719514312425	6,35	Link
4 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR		2,8	250	89	✗	80	4000	15000	35	106	F	8719514312463	6,70	Link
2 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR		2,8	250	89	✗	80	4000	15000	45	88	F	8719514312487	6,35	Link
1 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40	5	470	94	✗	80	2700	15000	45	87	F	8719514312500	6,70	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR		5	470	94	✗	80	2700	15000	45	87	F	8719514312647	6,70	Link
5 CorePro lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR		5	470	94	✗	80	2700	15000	45	88	F	8719514312623	6,70	Link
4 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR		5	470	94	✗	80	4000	15000	38	114	F	8719514312548	6,70	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR		5	470	94	✗	80	4000	15000	45	88	F	8719514312685	6,70	Link
2 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	40	5	470	94	✗	80	6500	15000	35	106	F	8719514312586	6,70	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR		5	470	94	✗	80	6500	15000	45	88	F	8719514312722	6,70	Link
6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	38	114	E	8719514312968	10,10	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	48	93	E	8719514313040	10,40	Link
8 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	48	95	E	8719514313026	10,40	Link
6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	7	806	115	✗	80	4000	15000	38	114	E	8719514312982	10,10	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR		7	806	115	✗	80	4000	15000	48	95	E	8719514313088	10,40	Link
8 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR		7	806	115	✗	80	4000	15000	48	95	E	8719514313064	10,40	Link
6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR		7	806	115	✗	80	6500	15000	48	93	E	8719514313002	10,10	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR		7	806	115	✗	80	6500	15000	35	106	E	8719514313101	10,40	Link

CorePro LED Specialties



E27


Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	100	✗	80	3000	15000	37,2	114,3	F	8718696814512	6,20	Link
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	110	✗	80	4000	15000	37,2	114,3	E	8718696814536	7,25	Link

Klassieke filament LEDbulb




Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 LED double layers 20W E27 smoky DIM	20	6,5	200	30	●	80	1800	15000	202	293		8719514313729	58,70	Link
2 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	162	293		8719514315372	40,40	Link
3 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	202	286		8719514315396	43,70	Link
4 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	66	273		8719514315419	36,10	Link
5 LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	25	4	250	62	●	80	1800	15000	96	143		8719514315471	22,25	Link
6 LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	26	7	270	38	●	80	1800	15000	103	366		8719514313743	61,60	Link
7 LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	28	4,5	300	66	✗	80	1800	15000	162	293		8719514313828	35,55	Link
8 LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND		4,5	300	66	✗	80	1800	15000	202	286		8719514313842	35,55	Link
9 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	7	470	67	●	80	1800	15000	162	293		8719514313767	39,90	Link
10 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	202	286		8719514313781	44,25	Link
11 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	66	273		8719514313804	36,10	Link
12 LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D		5,5	470	85	✗	80	1800	15000	202	188		8719514313866	46,00	Link
13 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D		5	500	100	●	80	2700	15000	112	142	F	8718699593537	18,90	Link

MASTER Value Decoratieve LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm		€	
1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	25	4	250	62	●	80	1800	15000	61	106	8719514315518	9,95	Link
2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	65	143	8719514315532	12,60	Link
3 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	33	137	8719514315556	17,05	Link

MASTER Value Decoratieve LED kaars- en kogellampen



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm		€	
1 MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	15	2,6	136	52	●	80	1800	15000	46	80	8719514316072	13,65	Link
2 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDS P G		2,5	136	54	●	80	1800	15000	36	95	8719514316034	7,10	Link
3 MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G		2,6	136	52	●	80	1800	15000	46	80	8719514316058	13,65	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

Accessoires



E27

Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	8718696167779	22,55	Link
2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	8718696167762	22,55	Link
3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	8718699624057	22,55	Link

CorePro LEDlinear MV



R7S

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7,2	810	112	✗	80	3000	15000	15	118	E	8719514303973	16,05	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840		7,2	850	118	✗	80	4000	15000	15	118	E	8719514303997	16,05	Link


De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

LEDtubes

philips.nl/
ledtube


Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.

- **MASTER:** Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 70.000 branduren en tot 170 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
 - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
 - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
 - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- **MASTER Value:** Beste prijs/performance verhouding (50.000 branduren, 150 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- **CorePro:** CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruidtes met lage plafonds (30K hrs, <130 lm/W)

Kantoor	Industrie	Parkeerterrein	Winkel	Publieke ruimte
 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 tot 3700 lm	 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 tot 3700 lm	 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 tot 3700 lm	 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 tot 3700 lm	 MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 tot 3700 lm
 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm UE tot 3700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm UE tot 3700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3100 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3100 lm
 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3000 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3900 lm UO tot 5600 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3900 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3900 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3000 lm HO tot 3900 lm
 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3100 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3100 lm
 CorePro LEDtube (Universeel) T8 SO tot 2200 lm				

Kies de juiste LED-buis

Het Philips portfolio biedt een passende oplossing voor elk plan, behoefte en budget



De EU zegt over te stappen naar LED.

Wij zeggen:
kom maar op.

www.philips.nl/ledconversion



MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning



UE Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	36	11,9	2500	210	160	✗	80	4000	100000	25,8	1200	A	8719514431669	39,00	Link
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8		13,5	2500	185	160	✗	80	6500	70000	25,8	1200	B	8719514339743	27,65	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	58	17,6	3700	210	160	✗	80	4000	100000	25,8	1500	A	8719514431683	49,00	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8		20	3700	185	160	✗	80	6500	70000	25,8	1500	B	8719514339781	37,15	Link

MASTER LEDtube EM/MAINS T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning



Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	83	3000	75000	19	600	E	8718696697474	14,45	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	83	4000	75000	19	600	E	8718696697498	14,45	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	83	6500	75000	19	600	E	8718696697511	14,45	Link
1 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	✗	80	4000	75000	19	900	E	8718696687086	18,05	Link
1 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160	✗	80	6500	75000	25,78	900	E	8718696687109	18,05	Link
2 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	160	160	✗	80	3000	75000	25,8	1200	C	8718699592356	20,55	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8		14,7	2500	170	160	✗	80	4000	75000	25,8	1200	C	8719514316584	23,10	Link
2 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12,5	2100	168	160	✗	80	6500	75000	25,8	1200	C	8718699592394	20,55	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8		14,7	2500	170	160	✗	80	6500	75000	25,8	1200	C	8719514316607	23,10	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	159	160	✗	80	3000	75000	25,8	1500	D	8718699592417	26,40	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8		18,2	3100	170	160	✗	80	4000	75000	25,8	1500	C	8718699592431	26,40	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8		18,2	3100	170	160	✗	80	6500	75000	25,8	1500	C	8718699592455	26,40	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8		21,7	3700	170	160	✗	80	6500	75000	25,8	1500	C	8719514316669	31,75	Link
4 MASTER LEDtube Starter EMP GenIII						✗		-					8719514485372	1,20	Link

NIEUW

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



Voor gebruik
met EM
ballast &
direct op
netspanning



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190	✗	80	3000	60000	50	600	E	8718699646790	12,00	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	190	✗	80	4000	60000	50	600	E	8718699646813	12,00	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	190	✗	80	6500	60000	50	600	E	8718699646837	12,00	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190	✗	80	3000	60000	50	1200	D	8718699646851	17,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8		15,5	2300	148	190	✗	80	3000	60000	25,8	1200	D	8719514316805	19,05	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	190	✗	80	4000	60000	50	1200	D	8718699646875	17,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	4000	60000	25,8	1200	C	8719514316829	19,05	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	190	✗	80	6500	60000	50	1200	D	8718699646899	17,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	6500	60000	25,8	1200	C	8719514316843	19,05	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	141	190	✗	80	3000	60000	25,8	1500	D	8718699646912	19,55	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	190	✗	80	3000	60000	25,8	1500	D	8719514316867	25,80	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20,5	3100	151	190	✗	80	4000	60000	51	1500	D	8718699646936	19,55	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	190	✗	80	4000	60000	25,8	1500	C	8719514316881	25,80	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20,5	3100	151	190	✗	80	6500	60000	51	1500	D	8718699646950	19,55	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	190	✗	80	6500	60000	25,8	1500	C	8719514316904	25,80	Link

CorePro LEDtube EM/MAINS T8



Voor gebruik in combinatie met EM VSA of direct op netspanning



NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	18	8	900	112	240	✗	80	4000	30000	25,7	600	E	8719514421035	12,20	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8		8	900	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	600	E	8719514421059	12,20	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	36	21,5	2400	111	240	✗	80	4000	30000	25,7	1200	E	8719514418974	13,60	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8		21,5	2400	111	240	✗	80	6500	30000	25,7	1200	E	8719514418998	13,60	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	58	31,5	3500	111	240	✗	80	4000	30000	25,7	1500	E	8719514419018	19,90	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8		31,5	3500	111	240	✗	80	6500	30000	25,7	1500	E	8719514419032	19,90	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8		15,5	1700	109	240	✗	80	3000	30000	25,7	1200	F	8719514486409	11,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8		21,5	2250	104	240	✗	80	3000	30000	25,7	1200	F	8719514486508	13,60	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8		20	2050	102	240	✗	80	3000	30000	25,7	1500	F	8719514486423	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8		31,5	3320	105	240	✗	80	3000	30000	25,7	1500	F	8719514486522	19,90	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8		8	750	93	240	✗	80	3000	30000	25,7	600	F	8719514486386	9,30	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8		8	850	106	240	✗	80	3000	30000	25,7	600	F	8719514486447	12,20	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8		15,5	1800	116	240	✗	80	4000	30000		1200	E	8719514448070	11,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	✗	80	4000	30000		1200	E	8719514469587	12,50	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8		20	2200	110	240	✗	80	4000	30000		1500	E	8719514459816	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	✗	80	4000	30000		1500	E	8719514469600	17,35	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8		8	800	100	240	✗	80	4000	30000		600	F	8719514459779	9,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8		15,5	1800	116	240	✗	80	6500	30000		1200	E	8719514448094	11,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8		18	2000	111	240	✗	80	6500	30000	25,7	1200	E	8719514475588	12,50	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8		20	2200	110	240	✗	80	6500	30000		1500	E	8719514459830	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8		24	2700	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	1500	E	8719514475601	17,35	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8		8	800	100	240	✗	80	6500	30000		600	F	8719514459793	9,30	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteit of scan de QR code



Voor gebruik in combinatie met HF VSA. Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst via:
www.philips.nl/ledtube



Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	80	3000	75000	25,8	600	E	8719514466401	31,30	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	80	4000	75000	25,8	600	E	8719514466425	31,30	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	80	6500	75000	25,8	600	E	8719514466449	31,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	●	80	3000	75000	25,8	1200	E	8719514466883	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8		16	2350	146	160	●	80	3000	75000	25,8	1200	D	8719514467002	31,65	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	●	80	4000	75000	25,8	1200	D	8719514466845	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	●	80	4000	75000	25,8	1200	D	8719514466968	31,65	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	●	80	6500	75000	25,8	1200	D	8719514466869	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	●	80	6500	75000	25,8	1200	D	8719514466982	31,65	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160	●	80	3000	75000	25,8	1500	E	8719514466944	34,85	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	●	80	3000	75000	25,8	1500	D	8719514467064	40,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8		20	3100	155	160	●	80	4000	75000	25,8	1500	D	8719514466906	34,85	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	●	80	4000	75000	25,8	1500	D	8719514467026	40,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	●	80	6500	75000	25,8	1500	D	8719514466920	34,85	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	●	80	6500	75000	25,8	1500	D	8719514467040	40,20	Link

MASTER Value LEDtube Universal T8



Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15,5	2300	148	190	✗	80	3000	60000	26	1200	D	8719514316683	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	4000	60000	26	1200	C	8719514316706	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	6500	60000	26	1200	C	8719514316720	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3400	147	190	✗	80	3000	60000	26	1500	D	8719514316744	36,95	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8		23	3700	160	190	✗	80	4000	60000	26	1500	C	8719514316768	36,95	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3700	160	190	✗	80	6500	60000	26	1500	C	8719514316782	36,95	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



CorePro LEDtube Universal T8

Raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteit of scan de QR code



Universeel (EM & HF ballast)



Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	18	8	850	106	240	✗	80	3000	30000	25,7	600	F	8718699782771	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	✗	80	4000	30000	25,7	600	E	8718699782795	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8		8	900	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	600	E	8718699782818	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	102	240	✗	80	3000	30000	27,9	1200	F	8718696801666	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18	2000	111	240	✗	80	4000	30000	27,9	1200	E	8718696801680	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	✗	80	6500	30000	27,9	1200	E	8718696801703	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	108	240	✗	80	3000	30000	27,9	1500	F	8718696801727	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	✗	80	4000	30000	27,9	1500	E	8718696801741	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	✗	80	6500	30000	27,9	1500	E	8718696801765	34,05	Link

MASTER LEDtube Mains T5



Direct op netspanning



Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	14	8	1000	125	200	✗	80	3000	50000	19	600	E	8719514334250	22,30	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU		8	1050	131	200	✗	80	4000	50000	19	600	E	8719514334274	22,30	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU		8	1050	131	200	✗	80	6500	50000	19	600	E	8719514334298	23,05	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28	16,5	2300	139	200	✗	80	3000	50000	19	1200	D	8719514334311	33,75	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU		16,5	2500	151	200	✗	80	4000	50000	19	1200	D	8719514334335	33,75	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU		16,5	2500	151	200	✗	80	6500	50000	19	1200	D	8719514334359	33,75	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	35	20	2800	140	200	✗	80	3000	50000	15,8	1500	D	8719514334373	39,70	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU		20	3000	150	200	✗	80	4000	50000	15,8	1500	D	8719514334397	39,70	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU		20	3000	150	200	✗	80	6500	50000	15,8	1500	D	8719514334410	39,70	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	49	26	3900	150	200	✗	80	6500	50000	15	1500	D	8718696819333	52,15	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200	✗	80	3000	50000	15	1200	D	8718696819210	50,60	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	✗	80	6500	50000	15	1200	D	8718696819258	50,60	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	80	36	5600	155	200	✗	80	6500	50000	15,5	1500	D	8719514290549	63,35	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteit of scan de QR code

1

2

3

Voor gebruik met HF ballast







GlasRoterendG5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200	●	80	3000	60000	15,5	600	E	8718696743232	24,25	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8	1050	131	200	●	80	4000	60000	15,5	600	E	8718696743256	24,25	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8	1050	131	200	●	80	6500	60000	15,5	600	E	8718696743270	24,25	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	●	80	3000	60000	15,5	1200	E	8718696743294	35,70	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	151	200	●	80	4000	60000	15,5	1200	D	8718696743317	35,70	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	151	200	●	80	6500	60000	15,5	1200	D	8718696743331	35,70	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	8718696743355	38,50	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	8718696743379	38,50	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	8718696743393	38,50	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	8718699749576	48,10	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	8718699749590	48,10	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	8718699749613	48,10	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200	●	80	3000	60000	15,5	1200	E	8718699749514	45,70	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1200	D	8718699749538	45,70	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1200	D	8718699749552	45,70	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	8719514419056	58,10	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	8719514419070	58,10	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	8719514419094	58,10	Link

CorePro LED PLC 2P



Voor gebruik met EM ballast




Roterend G24D

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	105	120	✗	83	3000	30000	24,3	100	F	8718696706596	12,50	Link
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	120	✗	83	4000	30000	24,3	100	F	8718696706619	12,50	Link
2 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	650	92	120	✗	83	3000	30000	24,3	100	F	8718696541272	13,65	Link
2 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	700	92	120	✗	83	4000	30000	24,3	100	F	8718696541296	13,65	Link
3 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	950	105	120	✗	83	3000	30000	24,3	200	F	8718696541234	16,80	Link
3 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	1000	105	120	✗	83	4000	30000	24,3	200	F	8718696541258	16,80	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



CorePro LED PLC 4P

Raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteit of scan de QR code



Voor gebruik met HF ballast



Roterend G24Q

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	13	4,5	475	105	120	✗	83	3000	30000	24,3	100	F	8718696706633	12,95	Link
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	120	✗	83	4000	30000	24,3	100	F	8718696706657	12,95	Link
2 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18	6,5	650	92	120	✗	83	3000	30000	50	100	F	8718696541197	15,55	Link
2 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	700	92	120	✗	83	4000	30000	50	100	F	8718696541210	15,55	Link
3 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	26	9	950	100	120	✗	83	3000	30000	24,3	200	F	8718696541159	20,20	Link
3 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	1000	100	120	✗	83	4000	30000	24,3	200	F	8718696541173	20,20	Link



CorePro LED PLL

Raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteit of scan de QR code



Voor gebruik met HF ballast



Glas Roterend G211

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	36	16,5	2100	127	160		83	4000	30000	43,6	405	E	8718696739747	31,60	Link
	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16,5	2100	127	160		83	6500	30000	43,6	400	E	8718696739761	31,60	Link
	2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	55	24	3400	141	160		83	4000	30000	17	540	E	8718696828410	35,50	Link
	2 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160		83	6500	30000	17	540	E	8718696828434	35,50	Link
NIEUW	3 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P		12	1440	120	160	✗	80	3000	30000	17	300	E	8720169157033	16,45	Link
NIEUW	4 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P		16,5	2000	121	160	✗	80	3000	30000	17	400	E	8720169157071	18,45	Link
NIEUW	5 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P		8	960	120	160	✗	80	3000	30000	17	200	E	8720169156999	15,40	Link
NIEUW	3 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11		12	1440	120	160	✗	80	3000	30000	17	300	E	8719514486805	25,30	Link
NIEUW	5 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11		8	960	120	160	✗	80	3000	30000	17	200	E	8719514486768	23,70	Link
NIEUW	6 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P		24	3200	133	160	✗	80	3000	30000	17	500	E	8720169157118	22,10	Link
NIEUW	3 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P		12	1500	125	160	✗	80	4000	30000	17	300	E	8720169157057	16,45	Link
NIEUW	4 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P		16,5	2100	127	160	✗	80	4000	30000	17	400	E	8720169157095	18,45	Link
NIEUW	5 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P		8	1000	125	160	✗	80	4000	30000	17	200	E	8720169157019	15,40	Link
NIEUW	3 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11		12	1500	125	160	✗	80	4000	30000	17	300	E	8719514486829	25,30	Link
NIEUW	5 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11		8	1000	125	160	✗	80	4000	30000	17	200	E	8719514486782	23,70	Link
NIEUW	6 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P		24	3400	141	160	✗	80	4000	30000	17	500	D	8720169157132	22,10	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PLS



Voor gebruik met EM ballast



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11	5	520	104	120	82	3000	30000	15,8	170	F	8718699596668	12,05	Link
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	82	4000	30000	15,8	170	F	8718699596682	12,05	Link

CorePro LED PLT 4P



Voor gebruik met HF ballast



	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15	1620	108	120	✗	82	3000	30000	42	200	F	8719514487840	25,50	Link
NIEUW	2 CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5	2100	113	120	✗	82	3000	30000	42	200	F	8719514487888	27,20	Link
NIEUW	3 CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5	720	110	120	✗	82	3000	30000	42	100	F	8719514487765	20,40	Link
NIEUW	4 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9	990	110	120	✗	82	3000	30000	42	100	F	8719514487802	23,80	Link
NIEUW	1 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15	1800	120	120	✗	82	4000	30000	42	200	E	8719514487864	25,50	Link
NIEUW	2 CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5	2250	121	120	✗	82	4000	30000	42	200	E	8719514487901	27,20	Link
NIEUW	3 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5	800	123	120	✗	82	4000	30000	42	100	E	8719514487789	20,40	Link
NIEUW	4 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9	1100	122	120	✗	82	4000	30000	42	100	E	8719514487826	23,80	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

TrueForce

philips.nl/
ledlampen

Philips TrueForce LED-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van HID-lampen, Highbay-lampen, SOX-lampen en SON-T-lampen. Profiteer van de voordelen van LED, zoals verbeterde energie-efficiëntie en een lange levensduur, terwijl jouw initiële investering laag blijft.

 Stedelijke ruimte	 Winkel	 Industrie	 Wegen & straten
 Trueforce Core LED HPL (SON)	 TrueForce Core LED HPL (SON)	 TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (highbay - HPI/SON/HPL)	 Trueforce CorePro LED HPL
 TrueForce LED HPL (SON)	 CorePro HPI MV	 CorePro HPI MV	 TrueForce LED HPL (SON)
	 TrueForce LED HPI (Highbay - MH)	 TrueForce LED HPI (Highbay - MH)	 TrueForce LED Road (SON)
			 Trueforce LED SOX

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)



E40

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	136	60	✗	80	4000	50000	250	290	F	8718699753672	213,70	Link
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB		95	13000	136	120	✗	80	4000	50000	250	290	E	8718699753696	213,70	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	142	60	✗	80	4000	50000	250	290	F	8718699753719	248,35	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB		140	20000	142	120	✗	80	4000	50000	250	290	D	8718699753733	248,35	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E40

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	150	65	9000	138	100	✗	80	4000	25000	140	158	D	8719514421219	115,00	Link
2 CorePro LED HPI MV 15Klm 105W 840 E40 100D	250	105	15000	142	100	✗	80	4000	25000	162	168	D	8719514421233	140,00	Link

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning zonder ontsteker. Aanbevolen wordt om de condensator te verwijderen om de Power factor te verbeteren.

E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	50	21	2850	135	360	✗	80	3000	50000	75	178	D	8718699638146	93,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	360	✗	80	4000	50000	75	178	D	8718699638160	93,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	80	28	3800	135	360	✗	80	3000	50000	75	178	D	8718699638184	106,70	Link
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	360	✗	80	4000	50000	75	178	D	8718699638207	106,70	Link
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	135	360	✗	80	3000	50000	84	178	D	8718699638221	132,00	Link
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830		42	5700	135	360	✗	80	3000	50000	84	191	D	8718699638269	132,00	Link
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	360	✗	80	4000	50000	84	178	D	8718699638245	132,00	Link
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	360	✗	80	4000	50000	84	191	D	8718699638283	132,00	Link

Trueforce CorePro LED HPL



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning

Glas E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	153	300	✗	80	3000	25000	75	180	D	8718699750251	42,00	Link
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	300	✗	80	4000	25000	75	180	D	8718699750275	42,00	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	166	300	✗	80	3000	25000	75	180	C	8718699750299	56,50	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	300	✗	80	4000	25000	75	180	C	8718699750312	56,50	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	26	4000	153	300	✗	80	3000	25000	90	245	D	8718699750336	69,75	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR		26	4000	153	300	✗	80	4000	25000	90	245	D	8718699750350	69,75	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	200	36	5500	152	300	✗	80	3000	25000	90	245	D	8719514299276	80,30	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR		36	5500	152	300	✗	80	3000	25000	90	230	D	8719514299313	80,30	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR		36	6000	166	300	✗	80	4000	25000	90	245	C	8719514299290	80,30	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR		36	6000	166	300	✗	80	4000	25000	90	230	C	8719514299337	80,30	Link

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)



B22

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	26	18	2500	138	230	✗	80	4000	50000	52	312	D	8719514305625	80,00	Link
2 TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	36	28	4000	142	230	✗	80	4000	50000	52	425	D	8719514305649	90,00	Link
2 TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	55	36	5000	138	230	✗	80	4000	50000	52	425	D	8719514305663	100,00	Link

TrueForce LED Public (Road – SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning

E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW 1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	50	23	3600	156	✗	70	2700	70000	61	200	D	8719514449039	130,00	Link
NIEUW 2 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27		23	3600	156	✗	70	2700	70000	61	200	D	8719514448872	138,00	Link
NIEUW 1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27		23	4000	173	✗	70	4000	70000	61	200	C	8719514449053	130,00	Link
NIEUW 2 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27		23	4000	173	✗	70	4000	70000	61	200	C	8719514448896	138,00	Link
NIEUW 1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	70	34	5400	158	✗	70	2700	70000	61	200	D	8719514449091	170,00	Link
NIEUW 1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27		34	5400	158	✗	70	2700	70000	61	200	D	8719514448919	155,00	Link
NIEUW 1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27		34	6000	176	✗	70	4000	70000	61	200	C	8719514449114	170,00	Link
NIEUW 1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27		34	6000	176	✗	70	4000	70000	61	200	C	8719514448933	155,00	Link
NIEUW 3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	100	50	8100	162	✗	70	2700	70000	71	262	C	8719514449152	185,00	Link
NIEUW 3 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40		50	8100	162	✗	70	2700	70000	71	262	D	8719514448957	195,00	Link
NIEUW 3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40		50	9000	180	✗	70	4000	70000	71	262	C	8719514449176	185,00	Link
NIEUW 3 MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40		50	9000	180	✗	70	4000	70000	71	262	C	8719514448971	195,00	Link
NIEUW 4 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	150	65	10800	166	✗	70	2700	70000	71	262	C	8719514449213	280,00	Link
NIEUW 4 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40		65	10800	166	✗	70	2700	70000	71	262	D	8719514448995	245,00	Link
NIEUW 4 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40		65	12000	184	✗	70	4000	70000	71	262	C	8719514449237	280,00	Link
NIEUW 4 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40		65	12000	184	✗	70	4000	70000	71	262	C	8719514449015	245,00	Link

TrueForce Core LED SON-T



Glas E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50	17	2800	164	✗	70	3000	25000	38	170	C	8719514316256	52,50	Link
1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV		17	3000	176	✗	70	4000	25000	38	170	C	8719514316270	52,50	Link
2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	70	26	4200	161	✗	70	3000	25000	38	210	C	8719514316294	63,00	Link
2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV		26	4500	173	✗	70	4000	25000	38	210	C	8719514316317	63,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	100	40	7200	180	✗	70	3000	25000	46	225	C	8719514316331	126,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV		40	7500	187	✗	70	4000	25000	46	225	B	8719514316355	126,00	Link

Master - LED HID HPL



Voor gebruik direct op netspanning

Glas E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straal hoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW 1 MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	80	19	2850	150	300	✗	80	3000	50000	71	186	D	8719514451933	87,00	Link
NIEUW 1 MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G		19	3100	163	300	✗	80	4000	50000	71	186	C	8719514451957	87,00	Link
NIEUW 2 MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	125	24	3850	160	300	✗	80	3000	50000	91	249	C	8719514451971	109,00	Link
NIEUW 2 MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G		24	4000	166	300	✗	80	4000	50000	91	249	C	8719514451995	109,00	Link
NIEUW 2 MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	200	33,5	5600	167	300	✗	80	3000	50000	91	249	C	8719514452015	142,00	Link
NIEUW 3 MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G		33,5	5600	167	300	✗	80	3000	50000	91	238	C	8719514452053	142,00	Link
NIEUW 2 MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G		33,5	6000	179	300	✗	80	4000	50000	91	249	C	8719514452039	142,00	Link
NIEUW 3 MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G		33,5	6000	179	300	✗	80	4000	50000	91	238	C	8719514452077	142,00	Link


Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen.

[philips.nl/
maxosfusion](http://philips.nl/maxosfusion)

Maxos fusion online configuratie tool



Snelle start

- Stap-voor-stap hulp via de wizard-modus
- Automatische configuratie op basis van vaste bezetting
- Optionele hulp bij anders selecteren
- Automatische herplaatsing bij conflict met koppelstuk

Blijf 'in control'

- Handmatig standaard-bezetting optimaliseren
- Zelf beugelafstanden instellen
- Configuratie samenstellen met handige snelkeuzelijsten

Overzichtelijke output

- Heldere visualisatie van lijnconfiguraties
- Duidelijk materiaal-overzicht (BOM)

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.nl/
maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

Snelkeuzelijst

Middels onderstaande snelkeuzelijst kun je aan de hand van de lichtlijnlengthe vaststellen hoeveel draagprofielen, LED-modules en accessoires er nodig zijn bij 1/2 bezetting. Zoek de beoogde draagprofielen, LED-modules of accessoires in de rijen van de tabel en raadpleeg vervolgens het aantal hiervan in de juiste kolom, corresponderend met de lichtlijnlengthe. Voor de aantallen bij 1/3 bezetting, zie tabel op de volgende pagina.

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet		Lengte (m)																																			
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66		
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 9 WH EOC: 43448999 ook verkrijgbaar in zwart & zilver		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 9 WH EOC: 43449699 ook verkrijgbaar in zwart & zilver	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17		
	LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH * EOC: 38425100	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18		
	LED-module 16000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB WH * EOC: 06533800																																				
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17		
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU WH EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn LL500Z CPE WH EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL500Z CB-CH WH EOC: 37460399																																				
	Bevestigingsklem voor pendel- montage (incl 5000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EOC: 37457399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22	22	
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EOC: 37448199																																				

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet		Lengte (m)																																	
		6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 9 WH EOC: 43448999 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 9 WH EOC: 43449699 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH * EOC: 38425100	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	
	LED-module 16000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB WH * EOC: 06533800																																		
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EOC: 38354400	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU WH EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn LL500Z CPE WH EOC: 38329200	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL500Z CB-CH WH EOC: 37460399																																		
	Bevestigingsklem voor pendel-montage (incl 5000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EOC: 37457399	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22	
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EOC: 37448199																																		

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/3 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Middels deze snelkeuzelijst bepaal je snel het aantal modules dat bij een hal met standaardafmetingen benodigd is. Bepaal hiertoe eerst de lengte van de lichtlijn. Vervolgens bepaal je welk lux-niveau nodig is voor het desbetreffende project. Indien de juiste lengte en luxniveau gekozen zijn, zoek je middels de kolommen de juiste lichtlijn-lengte op. In de corresponderende kolom wordt het benodigde aantal LED-modules en de brutoprijs per strekkende meter weergegeven. Herhaal deze werkwijze ook voor het aantal benodigde accessoires.

Let op! De lichtlijnen zijn ook verkrijgbaar met PSD en met verschillende optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek).

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/2 bezet op 6 meter hoogte*			Lengte (m) incl. aansluitstuk																													
			5.37	7.07	8.77	10.47	12.17	15.57	17.27	18.97	22.37	24.07	25.77	29.17	30.87	32.57	35.97	37.67	39.37	42.77	44.47	46.17	49.57	51.27	52.97	56.37	58.07	59.77	63.17	64.87	66.57	69.97
			Aantal stuks per lengte																													
	LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63819800	193 lux	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		99		95		90	87		87	86		86	85		84	85		84	84		84	84		84	83		84	83		83	83
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63821100	340 lux	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		106		101		96	94		94	92		92	91		91	91		90	91		90	90		90	89		90	89		89	89
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63823500	513 lux	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		119		113		108	105		105	103		103	102		101	102		101	101		101	100		100	100		100	100		100	100
	LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63825900	193 lux		1		2		3			4			5			6			7			8			9			10			
	Brutoprijs per meter (in €)		77		84		79			76			74			74			73			73			72			72				
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63827300	340 lux		1		2		3			4			5			6			7			8			9			10			
	Brutoprijs per meter (in €)		81		89		84			81			79			79			78			78			77			76				
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63829700	513 lux		1		2		3			4			5			6			7			8			9			10			
	Brutoprijs per meter (in €)		91		103		97			93			90			90			89			88			88			87				

Accessoires

	Blindafdekking 1,70 m LL217X 7x2.5 BC EOC: 10849300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
	Blindafdekking 3,40 m LL234X 7x2.5 BC EOC: 10855400	1	1		2		3		4		5		6		7		8		9												
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL200Z CB WH (5PCS) EOC: 18855699	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	5	6	3	6	6	4	7	7	4	8	8	4	8	9

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/3 bezet op 6 meter hoogte*		Lengte (m) incl. aansluitstuk									
		5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27
		Aantal stuks per lengte									
	LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63819800	134 lux	1	3	5	7	9	11	13		
	Brutoprijs per meter (in €)	74	67	66	65	64	64	64	64		
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63821100	238 lux	1	3	5	7	9	11	13		
	Brutoprijs per meter (in €)	77	71	70	68	68	68	68	68		
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63823500	357 lux	1	3	5	7	9	11	13		
	Brutoprijs per meter (in €)	84	78	77	75	75	75	75	75		
	LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63825900	134 lux		1	2	3	4	5	6		
	Brutoprijs per meter (in €)		65	63	61	61	61	61	61		
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63827300	238 lux		1	2	3	4	5	6		
	Brutoprijs per meter (in €)		67	66	64	64	64	64	64		
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63829700	357 lux		1	2	3	4	5	6		
	Brutoprijs per meter (in €)		74	73	71	71	71	71	70		

Accessoires												
	Blindafdekking 3,40 m LL234X 7x2.5 BC EOC: 10855400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12	13									
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL200Z CB WH (5PCS) EOC: 18855699	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5
		6										

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijktijdigheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De prijzen in deze flyer zijn een indicatie. Benader je contactpersoon bij Signify voor een offerte, of neem via de QR code contact op via de contactpagina:



Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis
A	Asymmetrische bundel
A20	Asymmetrische bundel 20°
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)
ALU	Aluminium
AWB	asymmetrische brede bundel (asymmetrical wide beam)
BC	Blindafdekkig
BK	Zwart (black)
C	Aluminium (hoogglans) reflector
CB-CH	Ophanging met varkensstaart
CD	Kabelgoot
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot
DN	Downlight
CL	Clear
CM	Middenvoeding
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteving
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling
D	Dimbaar
DA25W	Dubbel asymmetrisch 25° brede bundel (Wide Beam)
DA25N	Dubbel asymmetrisch 25° smalle bundel (Narrow Beam)
DA35W	Dubbel asymmetrisch 35° brede bundel (Wide Beam)
DN	Downlight
DT	DimTone
EL1	1-uurs noodverlichting
EL3	3-uurs noodverlichting
ELB3	3-uurs noodverlichting
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA
EM120B	Noodverlichting zonder zelftest
2XEP CU	2X Eindkap + aansluitblok
FR	Frosted
GR	Grijs (grey)
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA
HO	High Output
IA	Interact Ready
LCC1070	Aansluitsnoer met wieland connector
LCC2070	Aansluitsnoer met wieland connector
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4000lm)
LRM1070	Aan/uit
LRM1080	Aan/uit incl. parallel schakelen
LRM2070	Aan/uit incl. bewegings- en daglichtregeling
LRM2080	Aan/uit incl. bewegings- en daglichtregeling + parallel schakelen
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning
MB	Gemiddelde bundel (medium beam)
MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)
MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)
MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)
NB	Smalle bundel (narrow beam)
ND	Non Dim
NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)
NW	Neutraal wit

Afkorting	Betekenis
OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)
PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
PCO	Polycarbonaat Optiek
PH	Fotocel (photocell)
PSD	DALI dimbaar (power supply DALI)
PSED	DALI dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
RC	Inbouw (recessed ceiling)
RND	Rond
S	Symmetrische bundel
SM	Opbouw (surface mounted)
SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
SPA-CD	Springveer montagebeugel
SQR	Vierkant (square)
ST	Track spot (spotlight track)
SW2	Pendeldraad
TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
UE	Ultra Efficient
UO	Ultra Output
VPE	Verpakkingseenheid
VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
W30L120	30 cm x 120 cm
W30L60	30 cm x 60 cm
W60L60	60 cm x 60 cm
WB	Brede bundel (wide beam)
WEC	Externe snelaansluiting
WH	Wit (white)
WR	Witte reflector
WW	Warm wit
XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
XT	Extreme



Hi! Kan ik je helpen?

contactpersonen per regio



Reindert Arends
06 512 888 90
Accountmanager




Mariëlle van Kesteren
06 143 300 11
Accountmanager



Frank Bisschop
06 512 218 57
Accountmanager



Jochem Crooijmans
06 112 032 05
Salesmanager



Martijn Meeuwis
06 183 455 83
Accountmanager



Youri van der Vloed
06 506 705 20
Accountmanager




Robin Schrijver
06 534 019 16
Accountmanager




Roland Vermeulen
06 224 641 49
Accountmanager



Patrick Veldman
06 115 165 70
Accountmanager



Marente Oelers
040 275 01 26
Accountmanager



Voor algemene vragen & informatie over prijzen en levertijden:
040 275 00 90 / licht.csd@signify.com



Corine van den Hoogen



Henriette Klaassen



Senay Kosen



Helma Hendrix

Overig support:

Lichtinfodesk: informatie over Interact Pro,
licht en techniek: 040 275 00 01
Reclamaties logistiek & administratief: 040 275 03 00
Garantie, technische klachten: 040 275 00 10

Raadpleeg onze websites voor standaard
lichtplannen, garantievoorwaarden, dimmerlijsten
en productinformatie.
www.lighting.philips.nl & www.interact-lighting.nl

Quotation Support:
informatie over offertes
040 275 03 50
quotations.nl@signify.com

Order Management:
informatie over orders
040 275 04 50
orders.nl@signify.com

signify.com

Alle informatie voor installateurs op één pagina!

- Innovaties
- Productcatalogus
- Installatievideo's
- Compatibiliteits- en dimmerlijsten
- Nieuwsbrief
- Online hulpmiddelen



philips.nl/
installateur




Catalogue app



4000 armaturen
en lampen in je
binnenzak

CoreLine Lichtplan Calculator



Standaard lichtplannen



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt, kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, de Logistieke Voorwaarden evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorzieningen) en onze licentievoorzieningen vindt u op www.lighting.philips.nl.