

PHILIPS

Tradisjonelle lyskilder
og lysrør

Totaloversikt



Alt på ett sted

Tradisjonelle lyskilder og lysrør

Din guide til å velge
riktige lamper og lysrør

Mars 2020

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**


Høykvalitets- lamper

Pålitelig og
tilgjengelig



For mange bruksområder er
konvensjonelle lamper og lysrør
en rimelig og pålitelig løsning

Denne brosjyren gir en oversikt
over de viktigste lampene fra
vårt brede utvalg



Fordeler

- kvalitet til den rette prisen
- lamper for alle bruksområder

Innhold



Lysrør

3



Kompaktlysør

7



Damplamper

11



Halogen

14





Lysrør

Med en effektivitet på opptil 105 lm/W er lysrør det riktige valget for mange applikasjoner. Fordi de er tilgjengelige i en rekke forskjellige utførelser og lengder, så vel som i rette og runde versjoner, er anvendelsesområdet svært variert.

MASTER TL-D Super80

Produktbeskrivelse

- Gjennomsnittlig levetid på 20 000 timer
- Opptil 30 % mer lyseffekt med samme strømforbruk som standard TL-D-lamper
- I nærheten av konstant lyseffektivitet gjennom hele levetiden
- God fargegjengivelse ($R_a \geq 82$)
- Minimum kvikksølvinnhold 2 mg



Tekniske spesifikasjoner



20 000 t



Kan dimmes



G13



25

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	15	1000	67	T8	85	3000	B	ja	3821265
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25		1000	67	T8	82	4000	B	ja	3821266
MASTER TL-D Super 80 18W/830 ISL/25		1350	75	T8	85	3000	A	ja	3821240
MASTER TL-D Super 80 18W/840 ISL/25	18	1350	75	T8	85	4000	A	ja	3821242
MASTER TL-D Super 80 18W/865 ISL/25		1300	68	T8	85	6500	A	ja	3821255
MASTER TL-D Super 80 30W/830 ISL/25		2400	80	T8	85	3000	A	ja	3821270
MASTER TL-D Super 80 30W/840 ISL/25	30	2400	80	T8	85	4000	A	ja	3821271
MASTER TL-D Super 80 36W/830 ISL/25		3350	93	T8	85	3000	A	ja	3821244
MASTER TL-D Super 80 36W/840 ISL/25		3350	93	T8	85	4000	A	ja	3821246
MASTER TL-D Super 80 36W/865 ISL/25	36	3250	84	T8	85	6500	A	ja	3821248
MASTER TL-D Super 80 58W/830 ISL/25		5240	90	T8	85	3000	A	ja	3821250
MASTER TL-D Super 80 58W/840 ISL/25		5240	90	T8	85	4000	A	ja	3821252
MASTER TL-D Super 80 58W/865 ISL/25	58	5000	81	T8	85	6500	A	ja	3821254

MASTER TL-D Secura

Produktbeskrivelse

- Ved skader vil ikke lampene knuses
- Forenklet sertifisering til HACCP
- Erstatning for alle standard 26 mm diameter
- Spesielt godt egnet for næringsmiddelindustrien og fabrikker, i apotek og trykkerier
- Også godt egnet for belysning av idrettshaller, lager, museer og butikker



Tekniske spesifikasjoner



20 000 t



Kan dimmes



G13



25

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	18	1300	72	T8	85	3000	A	ja	3821311
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	36	3200	89	T8	85	4000	A	ja	3821313
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	58	5000	85,5	T8	85	3000	A	ja	3821315

MASTER TL-D 90 De Luxe

Produktbeskrivelse

- Veldig god fargegjengivelse gjør at varer og produkter fremstår mer attraktive og i flotte farger, som om de var ute i dagslys
- Kan brukes i eksisterende standard TL-D-lamper
- Passer utmerket der god fargegjengivelse er viktig – som butikker, frisørsalonger, museum, sykehus, etc.



Tekniske spesifikasjoner

20 000 t

Kan dimmes

G13

10

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	18	1200	66,7	G13	91	4000	B	ja	3821507
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10		1150	63,9	G13	92	5300	B	ja	3821508
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10		1150	63,9	G13	93	6500	B	ja	3821509
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	36	2800	77,8	G13	91	4000	A	ja	3821512
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10		2800	77,8	G13	92	5300	A	ja	3821513
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10		2800	77,8	G13	93	6500	A	ja	3821514
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	58	4600	78,6	G13	91	4000	A	ja	3821516
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10		4550	77,8	G13	92	5300	A	ja	3821517
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10		4550	77,8	G13	93	6500	A	ja	3821523

MASTER TL-D 90 Graphica

Produktbeskrivelse

- Viser gjengivelse av farger svært realistisk
- Følger den strenge standarden for for grafisk industri, EN-12464
- Passer utmerket der ypperlig fargegjengivelse er ekstremt viktig (grafisk industri, trykkerier, fotobutikker, kopisenter, sykehus, etc.)



Tekniske spesifikasjoner

10 000 t

Kan dimmes

G13

10

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10	18	990	52,8	G13	95	5300	B	yes	3821500
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10		930	51,7	G13	98	6500	B	yes	3821501
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	36	2330	65	G13	95	5300	B	yes	3821502
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10		2100	58,3	G13	98	6500	B	yes	3821503
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	58	3750	52,7	G13	95	5300	B	yes	3821504
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10		3350	57,3	G13	98	6500	B	yes	3821505

MASTER TL5 HE

Produktbeskrivelse

- Høyere effektivitet i forhold til 26 mm diameter
- I nærheten av konstant lyseffektivitet gjennom hele levetiden
- Super 80-lysrør
- Spesielt miljøvennlig: Ingen bly, ekstremt lavt kvikksølv-innhold og 100 % resirkulerbar
- Enkel installasjon
- Passer for arkitektonisk belysning



Tekniske spesifikasjoner

24000 t

Kan dimmes

G5

40

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1350	99	T5	85	3000	A*	ja	3816601
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40		1350	99	T5	85	4000	A*	ja	3816602
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	21	2100	101	T5	85	3000	A*	ja	3816605
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40		2100	101	T5	85	4000	A*	ja	3816606
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	28	2900	104	T5	85	3000	A*	ja	3816609
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40		2900	104	T5	85	4000	A*	ja	3816610
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	35	3650	105	T5	85	3000	A*	ja	3816613
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40		3650	105	T5	85	4000	A*	ja	3816614

MASTER TL5 HO

Produktbeskrivelse

- Lang levetid, opptil 30 000 timer
- I nærheten av konstant lyseffektivitet gjennom hele levetiden
- Super 80-lysrør
- Enkel installasjon
- Passer som belysning for rom med høy takhøyde i detaljhandel, industri og lager; så vel som for kontorer, skoler og offentlige bygninger



Tekniske spesifikasjoner

30 000 t

Kan dimmes

G5

40

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	24	1950	87	T5	85	3000	A	ja	3816701
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40		1950	87	T5	85	4000	A	ja	3816702
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	39	3500	92	T5	85	3000	A*	ja	3816705
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40		3500	92	T5	85	4000	A*	ja	3816706
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	49	4900	99	T5	85	3000	A*	ja	3816713
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40		4900	99	T5	85	4000	A*	ja	3816714
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	54	5000	93	T5	85	3000	A*	ja	3816754
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40		5000	93	T5	85	4000	A*	ja	3816755
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	80	7000	88	T5	85	3000	A	ja	3816766
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40		7000	88	T5	85	4000	A	ja	3816767

MASTER TL Mini, Standard og Super 80

Produktbeskrivelse

- 16 mm rørdiameter
- Lysfarger: 33/640 og 840/super 80
- Veldig god fargegjengivelse
- Passer for nød-, orienterings- og reklamebelysning
- Passer også for montering i møbler, speil og skap, etc.



Tekniske spesifikasjoner

10 000 t

Kan dimmes

G5

25

Produktnavn	Effekt	Lumen	Effektivitet	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
	(W)	(lm)	(lm/W)						
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC	8	410	51	T5	60	3000	A	ja	3821209
MASTER TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	8	470	59	T5	85	4000	A	ja	3821214

MASTER TL5 Circular

Produktbeskrivelse

- Super 80-lysrør
- Amalgamteknologi: Brukbar selv i ekstreme temperaturer
- Antennelsesbeskyttet fra -15 til + 50 ° C
- Passer til belysning av butikker, kontorer og fellesområder
- Også egnet for bruk i nødbelysning



Tekniske spesifikasjoner

12 000 t

Kan dimmes

10

Produktnavn	Effekt	Lumen	Effektivitet	Sokkel	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
	(W)	(lm)	(lm/W)						
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	22	1800	82	2GX13	85	4000	A	ja	3835250
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	22	1800	82	2GX13	85	4000	A	ja	3835252
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	40	3300	83	2GX13	85	4000	A	ja	3835254
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	55	4200	76	2GX13	85	3000	A	ja	3816718
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	55	4200	76	2GX13	85	4000	A	ja	3816716
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	60	5000	83	2GX13	85	3000	A	ja	3816715
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	60	5000	83	2GX13	85	4000	A	ja	3816717





Kompaktlysrør

Selv om markedet for belysning hele tiden endres på grunn av utviklingen av LED-teknologi, er etterspørselen etter kompaktlysrør fortsatt enorm. Dette skyldes et stort antall installerte lysarmaturer med en gjennomsnittlig levetid på 15-20 år, hvor lysrørene kan erstattes i stedet for at hele armaturen blir byttet ut.

Det er mange typer lamper som fortsatt ikke har en 1-til-1 LED-erstatning, og er derfor fortsatt svært populære.

MASTER PL-L

Produktbeskrivelse

- Bedre lys ved høye temperaturer i armaturen takket være Philips-broteknologi
- 2G11 4-pins sokkel
- God fargegjengivelse
- Passer til bruk i kompakte armaturer, for eksempel innfelte eller overflatemonterte downlights, i private og profesjonelle applikasjoner



Tekniske spesifikasjoner



Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Modell	Elnr
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25		1200	67	82	2700	A	ja	1	3820782
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	18	1200	67	82	3000	A	ja	1	3820783
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25		1200	67	82	4000	A	ja	1	3820784
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	24	1800	75	82	3000	A	ja	1	3820793
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25		1800	75	82	4000	A	ja	1	3820794
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	36	2900	81	82	3000	A	ja	2	3821703
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25		2900	81	82	4000	A	ja	2	3821704
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	55	4800	87	82	3000	A	ja	3	3820831
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25		4800	87	82	4000	A	ja	3	3820833

MASTER PL-C

Produktbeskrivelse

- Bedre lys ved høye temperaturer i armaturen takket være Philips-broteknologi
- God fargegjengivelse
- Passer til bruk i kompakte armaturer, for eksempel innfelte eller overflatemonterte downlights, i private og profesjonelle applikasjoner



Tekniske spesifikasjoner



Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)	Leve-tid (t)	Kan dimmes			Modell	Elnr
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	10	600	60	82	3000	10 000	nei	B	ja	1	3820766
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	13	925	69	82	3000	10 000	nei	A	ja	1	3820767
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	13	925	69	82	4000	10 000	nei	A	ja	1	3820775
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	82	3000	10 000	nei	B	ja	1	3820768
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	82	4000	10 000	nei	B	ja	1	3820776
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	68	82	3000	10 000	nei	B	ja	1	3820769
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	68	82	4000	10 000	nei	B	ja	1	3820777
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	13	900	72	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820673
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	13	925	69	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820684
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820675
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820685
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	67	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820677
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	67	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820686

MASTER PL-S

Produktbeskrivelse

- Ekstra lang levetid
- Bedre lys ved høye temperaturer i armaturen takket være Philips-broteknologi
- Integrert starter
- Ikke dimbar
- Passer til bruk i kompakte armaturer som innebygde eller monterte downlights, i private og profesjonelle applikasjoner



Tekniske spesifikasjoner



10 000 t



Kan ikke dimmes



G23



50

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Elnr
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	7	400	57	82	3000	B	ja	3820721
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	9	600	67	82	3000	A	ja	3820763
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	9	600	67	82	2700	A	ja	3820723
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9	600	67	82	4000	A	ja	3820724
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	11	900	77	82	2700	A	ja	3820764
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	11	900	77	82	3000	A	ja	3820725
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	11	900	77	82	4000	A	ja	3820726

MASTER PL-T

Produktbeskrivelse

- Bedre lys ved høye temperaturer i armaturen takket være Philips-broteknologi
- Betydelig redusert tidlig sviktrate
- Integrert starter
- Passer til bruk i kompakte armaturer, for eksempel innfelte eller overflatearmaturer, i private eller profesjonelle applikasjoner



1



2

Tekniske spesifikasjoner



GX24



50

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)	Leve-tid (t)	Kan dimmes			Modell	Elnr
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	82	3000	10 000	nei	B	ja	1	3820801
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	82	4000	10 000	nei	B	ja	1	3820802
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	66	82	3000	10 000	nei	B	ja	1	3820815
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	66	82	4000	10 000	nei	B	ja	1	3820812
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	73	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820701
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	73	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820702
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	66	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820882
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	66	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820883
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	32	2400	75	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820884
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32	2400	75	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820885
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	42	3200	74	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820714
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42	3200	74	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820728
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	57	4300	75	82	3000	13 000	ja	A	ja	2	3820720
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	57	4300	75	82	4000	13 000	ja	A	ja	2	3820727





Damplamper

Med damplamper i kompakt design eller i klassisk form, drar du nytte av bevist og stadig utviklende teknologi som optimalt tilfredsstillende dine behov for innendørs- og utendørsbelysning.

Philips MASTERcolour CDM Elite-lamper gir en glitrende effekt til de opplyste gjenstandene, og tiltrekker seg dermed kundens oppmerksomhet. Den unike fargeteknologien lar fargene vises som i dagslys (CRI 90). Fargene er varme, mettede og intense, mens hvitt ser frisk og strålende ut samtidig.


MASTERColour CDM-T/-TC Elite

Produktbeskrivelse

- Hvitt lys
- Påvist livslengde på opptil 20 000 timer
- Utmerket fargegjengivelse R_a 90
- Lyseffektivitet opptil 107 lm/W
- Stabil fargegjengivelse
- Ikke dimbar



Tekniske spesifikasjoner



Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Sokkel	Type	R _a -verdi			Modell	Elnr
MASTERColour CDM-T Elite 20W/930 G12 1CT/12	20	1800	90	G12	T19	90	A+	ja	1	3858343
MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	35	4050	98	G12	T19	90	A+	ja	1	3858355
MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	70	7800	103	G12	T19	90	A+	ja	1	3858356
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G85 1CT/12	35	4000	102	G85	T14	90	A+	ja	2	3858358
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G85 1CT/12	70	7800	107	G85	T14	90	A+	ja	2	3858359

MASTERColour CDM-T/-TC

Produktbeskrivelse

- Hvitt lys for optimale produktpresentasjoner
- God fargegjengivelse $R_a \geq 80$
- God fargestabilitet gjennom hele livslengden
- Ikke dimbar



Tekniske spesifikasjoner



Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Sokkel	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Modell	Elnr
MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	35	3000	79	G12	T19	80	3000	A	ja	1	3858240
MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12		3100	79	G12	T19	80	4200	A	ja	1	3858212
MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	70	6400	88	G12	T19	84	3000	A+	ja	1	3858241
MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12		6300	86	G12	T19	92	4200	A+	ja	1	3858251
MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT/12	150	13 000	90	G12	T19	88	3000	A+	ja	1	3858242
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT/12		12 400	84	G12	T19	96	4200	A	ja	1	3858252
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G85 1CT/12	35	3000	79	G85	T14	80	3000	A	ja	2	3858349
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G85 1CT/12	70	6400	88	G85	T14	80	3000	A+	ja	2	3858357

MASTERColour CDM-TD

Produktbeskrivelse

- Lyse farger for en sofistikert presentasjon av varer
- Stabil lysfarge
- Veldig bra til utmerket fargegjengivelse
- UV-blokk for redusert risiko for bleking
- Passer til utstillinger og butikkvinduer
- Passer til dekorativ utendørsbelysning av fasader, statuer og monumenter



Tekniske spesifikasjoner


16 000 t


12

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Sokkel	Type	R _a -verdi	Farge-temperatur (K)			Modell	Elnr
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	70	6000	85	RX7s	T22	80	3000	A	ja	1	3858243
MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12		5600	80	RX7s	T22	92	4200	A	ja	1	3858264
MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	150	13250	91	RX7s	T25	88	3000	A*	ja	2	3858244
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT		13750	87	RX7s	T25	96	4200	A*	ja	2	3858265

MASTER SDW-T/-TG

Produktbeskrivelse

- Vakkert, varmt, hvitt fargeinntrykk
- God fargegjengivelse, spesielt for røde, gule og brune fargetoner
- UV-blokk for redusert risiko for bleking
- Passer til belysning av fottøy og skinnvarer, fersk mat, vin og bakevarer
- Ikke dimbar



Tekniske spesifikasjoner


2500 K


12

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Sokkel	Type	R _a -verdi	Leve-tid (t)		VE		Modell	Elnr
MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	50	2400	44	GX12-1	T19	80	10 000	B	12	ja	1	3835279
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	100	4900	50	GX12-1	T19	80	10 000	B	12	ja	1	3835203
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	50	2300	44	PG12-1	T31	83	15 000	B	12	ja	2	3851271
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	100	5000	52	PG12-1	T31	83	15 000	B	12	ja	2	3851272

MASTER SON-T PIA Plus E27/E40

Produktbeskrivelse

- Høykvalitet damplamper med PIA (Philips integrert antenne)-teknologi
- Høy pålitelighet og lav tidlig sviktrate
- Tillater vedlikeholdsintervall på 4 år ved ca 5 % feilfrekvens



Tekniske spesifikasjoner


2000 K


12

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Sokkel	Type	R _a -verdi	Leve-tid (t)			Elnr
MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	50	6600	94	E27	klar	25	17 000	A*	ja	3851247
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	70	6600	94	E27	klar	25	17 000	A*	ja	3851249
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	100	10700	107	E40	klar	25	17 000	A*	ja	3851250
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	150	17700	118	E40	klar	25	20 500	A*	ja	3851256
MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	250	33000	132	E40	klar	25	20 500	A*	ja	3851257
MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	400	33000	132	E40	klar	25	20 500	A*	ja	3851258

MASTERColour CDM-T/-E MW Eco

Produktbeskrivelse

- Philips keramisk teknologi (CDM)
- Høy lysstyrkeeffekt for energibesparelser og minimal innkoblingsforsinkelse
- Utmerket lysstrålestabilitet og dermed lang levetid
- Utmerket fargegjengivelse, oppfyller EN1246-1



Tekniske spesifikasjoner


4200 K


30 000 t


12

Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Effektivitet (lm/W)	Sokkel	Type	R _a -verdi			Modell	Elnr
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/942 E40	230	22 000	96	E40	T46	88	A*	ja	1	3858362
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/942 E40	360	34 000	95	E40	B90	88	A*	ja	2	3858365
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/942 E40	360	37 000	103	E40	T46	88	A*	ja	1	3858364
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/942 E40	230	21 000	91	E40	B90	90	A*	ja	2	3858363

OBS! Kontrollér eksisterende system: en HPL-ballast krever en ekstern tenner Anbefaling: SI 51



Halogen

Lyset fra halogen imponerer med sin glans. Det gjør det mulig å designe et rom med høy kontrast og livlig belysning, og samtidig ha en stimulerende og forfriskende effekt. Farger blir svært fargerike under halogenlys takket være deres 100 % fargegjengivelse. Reflekterende gjenstander laget av krom, krystall eller sølv får en spesielt attraktiv glans.

Plusline ES

Produktbeskrivelse

- Dimbar fra 100 til 0 %, for å møte ulike lysstyrkekrav
- Lyst, glitrende halogenlys for å oppnå den rette atmosfæren
- Egnet til bruk i butikker, museer og private husholdninger
- Kan også brukes i utendørsbelysning for plakater og byggeplasser



Tekniske spesifikasjoner



Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Sokkel	Type	R _a -verdi			Modell	Elnr
Plusline ES 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	48	780	R7S	T11	100	D	nei	1	3766527
Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	80	1415	R7S	T11	100	D	nei	1	3766528
Plusline ES 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120	2220	R7S	T11	100	D	nei	1	3766529
Plusline ES 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120	2220	R7S	T11	100	D	nei	2	3766556
Plusline ES 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	160	3100	R7S	T11	100	D	nei	2	3766557
Plusline ES 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	240	4900	R7S	T11	100	D	nei	2	3766558
Plusline ES 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	400	8600	R7S	T11	100	D	nei	2	3766559

EcoHalo Clickline

Produktbeskrivelse

- Dimbar fra 100 til 0 %, for å møte ulike lysstyrkekrav
- Lyst, glitrende halogenlys for å oppnå den rette atmosfæren
- Strømspenningslampe, ingen transformator nødvendig
- Passer til generell belysning av butikker, restauranter, hoteller, gallerier, museer og utstillinger
- Passer også i små, dekorative lamper



Tekniske spesifikasjoner



Produktnavn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Sokkel	Type	R _a -verdi			Elnr
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	18	370	G9	T13	100	D	nei	3766566
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	28	370	G9	T13	100	D	nei	3766525
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	42	630	G9	T13	100	D	nei	3766526



© 2020 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.no/hjem